

V X D 2

- 3 ←
- 4 ←
- 5 ←
- 6 ←
- 7 ←
- 8 ←
- 9 ←
- A ←
- B ←
- C ←
- D ←
- E ←
- F ←
- G ←

阀形式	尺寸
N.C.	8·10·15A
	10·15A
	20A
	25A
	32A法兰
	40A法兰
	50A法兰
N.O.	8·10·15A
	10·15A
	20A
	25A
	32A法兰
	40A法兰
	50A法兰

V X D 2 □

- 0 ←
- 2 ←
- 3 ←
- 5 ←
- 6 ←

流体	密封材质	线圈类型	其他
空气	NBR	B种	小型有铝和树脂阀体
水(空气也可)	NBR	B种	
油	FKM	B种	
高温水	EPDM	H种	
高温油	FKM	H种	

V X D 2 □ □

- A ←
- B ←
-
-
-
-

阀体材质 口径 孔口直径	} 记号
--------------------	------

V X D 2 □ □ □

- A ←
- B ←
-
-
-

电压	} 记号
导线引出	