

4 MGP Series 共通オーダーメイド仕様(-XB□, -XC□)

MGP-□Z Series

交換部品/パッキンセット

本シリーズはモデルチェンジ品です。
下記ご確認のうえ手配してください。
・旧シリーズ(生産終了品)MGP⇒P.242
・新旧確認方法⇒P.769, 770

※下記以外は基本型と同一パッキンセット品番です。

※パッキンセットにグリースパックは付属しませんので、別途手配願います。詳細につきましてはP.152をご参照ください。

| チューブ内径 (mm) | MGP□R(NBR)/MGP□V(FKM) (耐水性向上) | | XB6 (耐熱シリンダ -10~150℃) | XB13 (低速シリンダ 5~50mm/s) |
|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 12 | — | — | MGP12-Z-XB6-PS | MGP12-Z-XB13-PS |
| 16 | — | — | MGP16-Z-XB6-PS | MGP16-Z-XB13-PS |
| 20 | MGP20R-Z-PS | MGP20V-Z-PS | MGP20-Z-XB6-PS | MGP20-Z-XB13-PS |
| 25 | MGP25R-Z-PS | MGP25V-Z-PS | MGP25-Z-XB6-PS | MGP25-Z-XB13-PS |
| 32 | MGP32R-Z-PS | MGP32V-Z-PS | MGP32-Z-XB6-PS | MGP32-Z-XB13-PS |
| 40 | MGP40R-Z-PS | MGP40V-Z-PS | MGP40-Z-XB6-PS | MGP40-Z-XB13-PS |
| 50 | MGP50R-Z-PS | MGP50V-Z-PS | MGP50-Z-XB6-PS | MGP50-Z-XB13-PS |
| 63 | MGP63R-Z-PS | MGP63V-Z-PS | MGP63-Z-XB6-PS | MGP63-Z-XB13-PS |
| 80 | MGP80R-Z-PS | MGP80V-Z-PS | MGP80-Z-XB6-PS | MGP80-Z-XB13-PS |
| 100 | MGP100R-Z-PS | MGP100V-Z-PS | MGP100-Z-XB6-PS | MGP100-Z-XB13-PS |

| チューブ内径 (mm) | XC4 (強力スクレーパ付) | XC6 (材質ステンレス鋼) | XC8 (可変行程シリンダ押し調整形) |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 12 | — | MGP12-Z-PS | MGP12-Z-XC8-PS |
| 16 | — | MGP16-Z-PS | MGP16-Z-XC8-PS |
| 20 | MGP20-Z-PS | MGP20-Z-PS | MGP20-Z-XC8-PS |
| 25 | MGP25-Z-PS | MGP25-Z-PS | MGP25-Z-XC8-PS |
| 32 | MGP32-Z-PS | MGP32-Z-PS | MGP32-Z-XC8-PS |
| 40 | MGP40-Z-PS | MGP40-Z-PS | MGP40-Z-XC8-PS |
| 50 | MGP50-Z-XC4-PS | MGP50-Z-XC6-PS | MGP50-Z-XC8-PS |
| 63 | MGP63-Z-XC4-PS | MGP63-Z-XC6-PS | MGP63-Z-XC8-PS |
| 80 | MGP80-Z-XC4-PS | MGP80-Z-XC6-PS | MGP80-Z-XC8-PS |
| 100 | MGP100-Z-XC4-PS | MGP100-Z-XC6-PS | MGP100-Z-XC8-PS |

| チューブ内径 (mm) | XC9 (可変行程シリンダ引込み調整形) | XC22 (パッキン類フッ素ゴム) | XC35 (コイルスクレーパ付) |
|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 12 | MGP12-Z-XC9-PS | MGP12-Z-XC22-PS | — |
| 16 | MGP16-Z-XC9-PS | MGP16-Z-XC22-PS | — |
| 20 | MGP20-Z-XC9-PS | MGP20-Z-XC22-PS | MGP20-Z-PS |
| 25 | MGP25-Z-XC9-PS | MGP25-Z-XC22-PS | MGP25-Z-PS |
| 32 | MGP32-Z-XC9-PS | MGP32-Z-XC22-PS | MGP32-Z-PS |
| 40 | MGP40-Z-XC9-PS | MGP40-Z-XC22-PS | MGP40-Z-PS |
| 50 | MGP50-Z-XC9-PS | MGP50-Z-XC22-PS | MGP50-Z-XC35-PS |
| 63 | MGP63-Z-XC9-PS | MGP63-Z-XC22-PS | MGP63-Z-XC35-PS |
| 80 | MGP80-Z-XC9-PS | MGP80-Z-XC22-PS | MGP80-Z-XC35-PS |
| 100 | MGP100-Z-XC9-PS | MGP100-Z-XC22-PS | MGP100-Z-XC35-PS |

グリースパック品番

※下記以外は基本型と同一グリースパック品番です。

| 記号 | 内容/種類 | グリースパック品番 |
|------|------------------|---------------|
| 25A- | 銅・亜鉛不使用 | GR-D-010(10g) |
| XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150℃) | GR-F-005(5g) |
| XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) | GR-L-010(10g) |
| XC85 | 食品機械用グリース | GR-H-010(10g) |

4 MGP Series 共通オーダーメイド仕様(-XB□, -XC□)

MGP Series

交換部品/パッキンセット

本シリーズは生産終了品です。
下記ご確認のうえ手配してください。
・新シリーズ MGP-□Z→P.241
・新旧確認方法→P.769, 770

※下記以外は基本型と同一パッキンセット品番です。

※パッキンセットにグリースパックは付属しませんので、別途手配願います。詳細につきましてはP.154をご参照ください。

| チューブ内径 (mm) | MGP□R(NBR)/MGP□V(FKM) (耐水性向上) | | XB6 (耐熱シリンダ -10~150℃) | XB9 (低速シリンダ 10~50mm/s) |
|----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 12 | — | — | MGP12-XB6-PS | MGP12-XB9-PS |
| 16 | — | — | MGP16-XB6-PS | MGP16-XB9-PS |
| 20 | MGP20R-PS | MGP20V-PS | MGP20-XB6-PS | MGP20-XB9-PS |
| 25 | MGP25R-PS | MGP25V-PS | MGP25-XB6-PS | MGP25-XB9-PS |
| 32 | MGP32R-PS | MGP32V-PS | MGP32-XB6-PS | MGP32-XB9-PS |
| 40 | MGP40R-PS | MGP40V-PS | MGP40-XB6-PS | MGP40-XB9-PS |
| 50 | MGP50R-PS | MGP50V-PS | MGP50-XB6-PS | MGP50-XB9-PS |
| 63 | MGP63R-PS | MGP63V-PS | MGP63-XB6-PS | MGP63-XB9-PS |
| 80 | MGP80R-PS | MGP80V-PS | MGP80-XB6-PS | MGP80-XB9-PS |
| 100 | MGP100R-PS | MGP100V-PS | MGP100-XB6-PS | MGP100-XB9-PS |

| チューブ内径 (mm) | XB13 (低速シリンダ 5~50mm/s) | XC8 (可変行程シリンダ押し調整形) | XC9 (可変行程シリンダ引込み調整形) |
|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 12 | MGP12-XB13-PS | MGP12-XC8-PS | MGP12-XC9-PS |
| 16 | MGP16-XB13-PS | MGP16-XC8-PS | MGP16-XC9-PS |
| 20 | MGP20-XB13-PS | MGP20-XC8-PS | MGP20-XC9-PS |
| 25 | MGP25-XB13-PS | MGP25-XC8-PS | MGP25-XC9-PS |
| 32 | MGP32-XB13-PS | MGP32-XC8-PS | MGP32-XC9-PS |
| 40 | MGP40-XB13-PS | MGP40-XC8-PS | MGP40-XC9-PS |
| 50 | MGP50-XB13-PS | MGP50-XC8-PS | MGP50-XC9-PS |
| 63 | MGP63-XB13-PS | MGP63-XC8-PS | MGP63-XC9-PS |
| 80 | MGP80-XB13-PS | MGP80-XC8-PS | MGP80-XC9-PS |
| 100 | MGP100-XB13-PS | MGP100-XC8-PS | MGP100-XC9-PS |

| チューブ内径 (mm) | XC22 (パッキン類フツ素ゴム) |
|----------------|----------------------|
| 12 | MGP12-XC22-PS |
| 16 | MGP16-XC22-PS |
| 20 | MGP20-XC22-PS |
| 25 | MGP25-XC22-PS |
| 32 | MGP32-XC22-PS |
| 40 | MGP40-XC22-PS |
| 50 | MGP50-XC22-PS |
| 63 | MGP63-XC22-PS |
| 80 | MGP80-XC22-PS |
| 100 | MGP100-XC22-PS |

グリースパック品番

※下記以外は基本型と同一グリースパック品番です。

| 記号 | 内容/種類 | グリースパック品番 |
|------|-------------------|---------------|
| 25A- | 銅・垂鉛不使用 | GR-D-010(10g) |
| XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150℃) | GR-F-005(5g) |
| XB9 | 低速シリンダ(10~50mm/s) | GR-F-005(5g) |
| XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) | GR-L-010(10g) |
| XC85 | 食品機械用グリース | GR-H-010(10g) |

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ

モジュラコイル

圧縮空気清浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ

モジュラコイル

圧縮空気清浄化機器