CNS Series ø125, ø140, ø160

交換要領は P.461

構造図



※番号はホームページ**WEBカタログ** CNSシリーズの構造図と同じになっています。

ジャバラ付



※ジャバラAss'yでの交換が可能です。
交換部品品番の詳細につきましてはP.250をご参照ください。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
㊻	ワイパーリング	NBR	47, 50～52, 55, 56は交換不可部品ですので、パッキンセットには含まれません。
47	クッションパッキン	NBR	
㊽	ロッドパッキン	NBR	
㊾	ピストンパッキン	NBR	
50	Oリング(リリースピストン用)	NBR	
51	Oリング(ピストンガイド用)	NBR	
52	Oリング(ロック開放カム用)	NBR	
㊸	バルブパッキン	NBR	
㊹	押え板ガスケット	NBR	
55	ピストンガスケット	NBR	
56	ガイドガスケット	NBR	
㊼	チューブガスケット	NBR	

交換部品／パッキンセット

チューブ内径(mm)	手配番号	内容
125	CS1N125A-PS	左記番号㊻, ㊽, ㊾, ㊸, ㊹, ㊼のセット
140	CS1N140A-PS	
160	CS1N160A-PS	

※CNSシリーズのロック部は、ユニット交換が原則となっておりますので、交換部品のパッキンセットは、シリンダ部のみとなります。各チューブ内径の手配番号にて手配ください。
※※パッキンセットは、㊻、㊽、㊾、㊸、㊹、㊼が1セットになっておりますので各シリンダ内径の手配番号にて手配してください。
※パッキンセットにはグリースパック(40g)が付属されます。
グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。
グリース品番：GR-S-010(10g)、**GR-S-020**(20g)
※センタトラニオン形は、トラニオン金具の位置およびシリンダとの軸心の調節が非常に難しいため、工場での修理をお勧めします。

交換部品／ロックユニット

CNS 125 TN D − UA

- 125：チューブ内径(mm)
- TN：ポートの種類
- D：ロック方向(両方向)
- UA：ユニットAss'y

無記号	Rcポート
TN	NPTポート
TF	Gポート