


# CXS Series

φ6, φ10, φ15, φ20, φ25, φ32


交換要領は  
P.443

## 構造図

### CXSM6



### CXSM10~32



※番号はホームページWEBカタログ CXSシリーズの構造図と同じになっています。

### パッキンセットリスト

| 番号 | 名称       | 材質  | 備考 |
|----|----------|-----|----|
| ⑰  | ピストンパッキン | NBR |    |
| ⑱  | ロッドパッキン  |     |    |
| ⑲  | Oリング     |     |    |

### 交換部品／パッキンセット

| チューブ内径 (mm) | 手配番号      | 内容              |
|-------------|-----------|-----------------|
| 6           | CXSM6-PS  | 左記番号⑰, ⑱, ⑲のセット |
| 10          | CXSM10APS |                 |
| 15          | CXSM15-PS |                 |
| 20          | CXSM20-PS |                 |
| 25          | CXSM25-PS |                 |
| 32          | CXSM32-PS |                 |

※パッキンセットは、⑰、⑱、⑲が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010(10g)

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ  
エアチャック

モジュラフォーマ  
圧力制御機器

圧縮空気浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ  
エアチャック

モジュラフォーマ  
圧力制御機器

圧縮空気浄化機器  
工業用フィルタ


# CXS Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32


交換要領は  
P.443

## 構造図

### CXSL6



### CXSL10~32



※番号はホームページWEBカタログ CXSシリーズの構造図と同じになっています。

### パッキンセットリスト

| 番号 | 名称       | 材質  | 備考 |
|----|----------|-----|----|
| ②① | ピストンパッキン | NBR |    |
| ②① | ロッドパッキン  |     |    |
| ②② | Oリング     |     |    |

### 交換部品／パッキンセット

| チューブ内径 (mm) | 手配番号      | 内容                 |
|-------------|-----------|--------------------|
| 6           | CXSL6-PS  | 左記番号②①, ②②<br>のセット |
| 10          | CXSL10BPS |                    |
| 15          | CXSL15APS |                    |
| 20          | CXSL20APS |                    |
| 25          | CXSL25APS |                    |
| 32          | CXSL32APS |                    |

※パッキンセットは、②①、②①、②②が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010(10g)



# CXS Series

φ20, φ25, φ32

交換要領は  
P.443



## 構造図

### CXSM／エアクッション付



A部詳細

### CXSL／エアクッション付



A部詳細

※番号はホームページWEBカタログ CXSシリーズの構造図と同じになっています。

### パッキンセットリスト／CXSM

| 番号 | 名称        | 材質  | 備考                                 |
|----|-----------|-----|------------------------------------|
| ⑰  | ピストンパッキン  | NBR | 20、23～25は交換不可部品です。パッキンセットには含まれません。 |
| ⑱  | ロッドパッキン   |     |                                    |
| ⑲  | Oリング      |     |                                    |
| 20 | Oリング      |     |                                    |
| 23 | チェックパッキン  |     |                                    |
| 24 | ニードルガスケット |     |                                    |
| 25 | チェックガスケット |     |                                    |

### 交換部品／パッキンセット／CXSM

| チューブ内径 (mm) | 手配番号       | 内容              |
|-------------|------------|-----------------|
| 20          | CXSM20A-PS | 上記番号⑰, ⑱, ⑲のセット |
| 25          | CXSM25A-PS |                 |
| 32          | CXSM32A-PS |                 |

※パッキンセットは⑰、⑱、⑲が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010 (10g)

### パッキンセットリスト／CXSL

| 番号 | 名称        | 材質  | 備考                                 |
|----|-----------|-----|------------------------------------|
| ⑲  | ピストンパッキン  | NBR | 22、25～27は交換不可部品です。パッキンセットには含まれません。 |
| ⑳  | ロッドパッキン   |     |                                    |
| ㉑  | Oリング      |     |                                    |
| 22 | Oリング      |     |                                    |
| 25 | チェックパッキン  |     |                                    |
| 26 | ニードルガスケット |     |                                    |
| 27 | チェックガスケット |     |                                    |
| 28 | ニードルガスケット |     |                                    |

### 交換部品／パッキンセット／CXSL

| チューブ内径 (mm) | 手配番号       | 内容              |
|-------------|------------|-----------------|
| 20          | CXSL20A-PS | 上記番号⑲, ⑳, ㉑のセット |
| 25          | CXSL25A-PS |                 |
| 32          | CXSL32A-PS |                 |

※パッキンセットは⑲、⑳、㉑が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010 (10g)

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ  
エアチャック

モジュラフォーマット  
圧力制御機器

圧縮空気浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ  
エアチャック

モジュラフォーマット  
圧力制御機器

圧縮空気浄化機器  
工業用フィルタ


# CXS Series

φ6, φ10, φ15, φ20, φ25, φ32

交換要領は  
P.443

## 構造図

### CXSM6



※番号はホームページWEBカタログ CXSシリーズの構造図と同じになっています。

### パッキンセットリスト

| 番号 | 名称      | 材質  | 備考 |
|----|---------|-----|----|
| ⑨  | Oリング    | NBR |    |
| ⑩  | ロックパッキン |     |    |

### 交換部品／パッキンセット

| チューブ内径 (mm) | 手配番号       | 内容                                     |
|-------------|------------|--|
| 6           | CXSRM6-PS  | 基本タイプのパッキン<br>→P.177セットおよび<br>⑨, ⑩のセット |
|             | CXSRL6APS  |  |
| 10          | CXSRM10-PS |  |
|             | CXSRL10APS |  |
| 15          | CXSRM15-PS |  |
|             | CXSRL15APS |  |
| 20          | CXSRM20-PS |  |
|             | CXSRL20APS |  |
| 25          | CXSRM25-PS |  |
|             | CXSRL25APS |  |
| 32          | CXSRM32-PS |  |
|             | CXSRL32APS |  |

※パッキンセットは、基本タイプのパッキン→P.177および⑨、⑩が1セットになっていますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010(10g)