


MU Series

ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

構造図



※番号はホームページWEBカタログ MUシリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
①	ピストンパッキン	NBR	
②	ロッドパッキン	NBR	
③	ダンバ	ウレタン	

交換部品／パッキンセット

チューブ内径(mm)	手配番号	内容
25	MUB25-PS	左記番号①, ②, ③ のセット
32	MUB32-PS	
40	MUB40-PS	
50	MUB50-PS	
63	MUB63-PS	

※パッキンセットは、①～③が1セットとなっておりますので各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010(10g)

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ
エアチャック

モジュラフォーマット
圧力制御機器

圧縮空気清浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ
エアチャック

モジュラフォーマット
圧力制御機器


圧縮空気清浄化機器
工業用フィルタ

MU Series



φ25, φ32, φ40, φ50, φ63

構造図

押出し形



引込み形



"A"部 MU□25の場合

※番号はホームページWEBカタログ MUシリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
⑮	ロッドパッキン	NBR	
⑯	ピストンパッキン	NBR	
⑰	ダンバ	ウレタン	
⑱	ダンバB	ウレタン	

交換部品／パッキンセット

チューブ内径 (mm)	手配番号		内容
	押出し形	引込み形	
25	MU25S-PS	MU25T-PS	押出し形用 ⑯, ⑰, ⑱のセット
32	MU32S-PS	MU32T-PS	
40	MU40S-PS	MU40T-PS	引込み形用 ⑮, ⑯, ⑰, ⑱のセット
50	MU50S-PS	MU50T-PS	
63	MU63S-PS	MU63T-PS	

※パッキンセットは、⑮～⑱が1セットとなっておりますので(押出し形は⑮を除く)各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番:GR-S-010(10g)

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ
エアチャック

モジュラフォーマット
圧力制御機器

圧縮空気清浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ
エアチャック

モジュラフォーマット
圧力制御機器

圧縮空気清浄化機器
工業用フィルタ