
REAH Series

構造図

1軸タイプ/ø10, ø15



※番号はホームページWEBカタログ REAHシリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
28	ウェアリングA	特殊樹脂	
29	ウェアリングB	特殊樹脂	
30	ピストンパッキン	NBR	
31)	スクレーパ	NBR	
32	0リング	NBR	
33	0リング	NBR	
34)	クッションパッキン	NBR	

交換部品/パッキンセット

- 400 (PH) - 1		
チューブ内径(mm)	手配番号	内容
10	REAH10-PS	左記番号29,30,31,32, 33,34のセット
15	REAH15-PS	左記番号28,29,30,31, 32,33,34のセット

- 注) パッキンセットは上記20~30までが1セットになっておりますので、 各チューブ内径の手配番号にて手配してください。
- 注)ダクッションパッキンは、交換が困難な場合があります。 注)ø10のウェアリングA交換は、当社にお問合せください。
- ※パッキンセットにはグリースパック(ø10は5gと10g、ø15は10g)が 付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 ø10用グリース品番:GR-F-005(5g)外部摺動部用

GR-S-010(10g)チューブ内部用


ø15用グリース品番: GR-S-010(10g)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形

REAH Series 1 this : 020, 025

構造図

1軸タイプ/ø20, ø25



※番号はホームページWEBカタログ REAHシリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
30	ウェアリングA	特殊樹脂	
31)	ウェアリングB	特殊樹脂	
32	ピストンパッキン	NBR	
33	スクレーパ	NBR	
34	0リング	NBR	
35	0リング	NBR	
36	クッションパッキン	NBR	

交換部品/パッキンセット

チューブ内径(mm)	手配番号	内容
20	REAH20-PS	左記番号30,31,32,33,
25	REAH25-PS	34, 35, 36のセット


- 注) パッキンセットは上記⑩〜働までが1セットになっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。 注) ⑩クッションパッキンは、交換が困難な場合があります。 ※パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。

グリース品番:GR-S-010(10g)

REAH Series

構造図

2軸タイプ/ø25, ø32



※番号はホームページWEBカタログ REAHシリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
29	ウェアリングA	特殊樹脂	
30	ウェアリングB	特殊樹脂	
31)	ピストンパッキン	NBR	
32	スクレーパ	NBR	
33	0リング	NBR	
34)	0リング	NBR	
35	クッションパッキン	NBR	

交換部品/パッキンセット

		
チューブ内径(mm)	手配番号	内容
25	REAHT25-PS	左記番号29,30,31,32,
32	REAHT32-PS	33, 34, 35のセット

注) パッキンセットは上記図〜図までが1セットになっておりますので、 各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

注) ⑤クッションパッキンは、交換が困難な場合があります。 ※パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。

バノインとノートにはファースハフノ (10g)が [5扇とればす。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 **グリース品番:GR-S-010**(10g)