



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303681947

认证委托人名称及地址

SMC(中国)有限公司

北京市北京经济技术开发区兴盛街甲2号

生产者名称及地址

SMC株式会社

东京都中央区京桥一丁目5番5号

生产企业名称及地址

SMC釜石工厂

日本岩手县釜石市上中岛町2-4-1

产品名称和系列、型号、规格

气-电继电器

3C-VR; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年06月03日 有效期至: 2029年08月29日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年08月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303681947

证书附页: 第 1 页 共 2 页

3C-VR

Ui:300V;Uimp:2.5kV;

Ith:15A;

AC-15:U_e/I_e:AC250V/1.5A,AC125V/3.0A;

AC-12:U_e/I_e:AC250V/15A,AC125V/15A;

DC-13:U_e/I_e:DC250V/0.08A,DC125V/0.16A,DC30V/0.67A,DC14V/1.4A,DC8V/2.5A;

DC-12:U_e/I_e:DC250V/0.25A,DC125V/0.5A,DC30V/6A,DC14V/15A,DC8V/15A;

外壳防护等级:IP40(3C-VR3200),IP44(3C-VR3201,3C-VR3202).

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303681947

证书附页：第 2 页 共 2 页

3C-VR320 0-01-

特殊规格

无记号	—
Q	CE 对应品
X***	特注品

接管口径

01	Rc1/8
N01	NPT1/8
F01	G1/8

防水种类

0	开放型
1	防滴型 (相当于 IP44)
2	接地防溅 (相当 IP44) CE-兼容

微动开关规格

电压	无诱导负载 A				诱导负载 A			
	电阻负载		灯负载		诱导负载		电动机负载	
	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.
AC125V	15	15	3	1.5	15	15	5	2.5
AC250V	15	15	2.5	1.25	15	15	3	1.5
DC8V	15	15	3	1.5	15	15	5	2.5
DC14V	15	15	3	1.5	10	10	5	2.5
DC30V	6	6	3	1.5	5	5	5	2.5
DC125V	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05
DC250V	0.25	0.25	0.25	0.25	0.03	0.03	0.03	0.03

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司