

共通仕様品オーダーメイド -XC3:ポート位置関係の特殊



表示記号

-XC3

15 ポート位置関係の特殊

標準形に対してロッドカバーおよびヘッドカバーの接続ポート位置とクッションバルブの位置変更をしたシリンダ。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ	
CJ2	標準形	CJ2-Z	複動片ロッド	レール取付形オートスイッチ付、エアクッション付は除く	③ P.74~	
	ロッド回り止め形	CJ2K-Z	複動片ロッド	レール取付形オートスイッチ付は除く		
	スムーズシリンダ	CJ2Y-Z	複動片ロッド			
CM2	エアシリンダ	CM2-Z1	複動片ロッド		④ P.206~	
	標準形	CM2-Z	複動片ロッド			
		CM2W-Z	複動両ロッド			
		CM2H-Z	複動片ロッド			
	エアハイドロタイプ	CM2K-Z	複動片ロッド			
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	単動(押、引)			
		CM2KW-Z	複動両ロッド			
	ダイレクトマウント形	CM2R-Z	複動片ロッド	エアクッション付を除く		③ P.236~
	ダイレクトマウント形エアハイドロタイプ	CM2HR-Z	複動片ロッド			
	ロッド回り止めダイレクトマウント形	CM2RK-Z	複動片ロッド			
スムーズシリンダ	CM2Y-Z	複動片ロッド				
エンドロックシリンダ	CBM2	複動片ロッド	エアクッション付を除く			
CG1	低速シリンダ	CM2X-Z	複動片ロッド		③ P.354~	
	エアシリンダ	CG1-Z1	複動片ロッド			
MB	標準形	MB	複動片ロッド		③ P.482~	
		MBW	複動両ロッド			
	ロッド回り止め形	MBK	複動片ロッド			
MB1	標準形	MB1	複動片ロッド		③ P.530~	
		MB1W	複動両ロッド			
	ロッド回り止め形	MB1K	複動片ロッド			
CA2	標準形	CA2	複動片ロッド		③ P.560~	
	エンドロックシリンダ	CBA2	複動片ロッド			
	標準形	CS1	複動片ロッド			③ P.620~
低摩擦形	CS1□Q	複動片ロッド				
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド		③ P.661~	
	スムーズシリンダ	CS2Y	複動片ロッド			
RHC	ハイパワーシリンダ	RHC	複動片ロッド	φ20~φ40に適用	⑤ P.365~	
RSQ	ストップシリンダ	RSQ-Z	複動形		⑤ P.606~	
			複動形バネ入り			
		RSQ*	複動形	φ12のみ		
			複動形バネ入り	φ12のみ		
RSG	ストップシリンダ	RSG	複動形		⑤ P.1020~	
			複動形バネ入り			
			単動形			
CL1	ロックアップシリンダ	CL1	複動片ロッド		⑤ P.824~	
CLS	ロック付シリンダ	CLS	複動片ロッド		⑤ P.762~	
CNA2	ロック付シリンダ	CNA2	複動片ロッド	ロック開放用カムは、クッションバルブと同一面となります	④ P.25~	
MXH	コンパクトスライド	MXH-Z	複動形			

※RSQ、MB、MB1、CA2は従来形状となります。

型式表示方法

CJ2
CM2

標準型式表示方法を表示

-XC3 A B

仕様:標準形と同一
ポート位置関係

ポート位置関係の特殊

● ロッド側より見たヘッド側ポート位置
● ロッド側より見たロッド側ポート位置

※ポート位置関係は下図ご参照の上、A、B、C、Dの記号で表してください。

シリーズ	取付支持金具別表示記号(位置関係)	
CJ2 CM2 CG1	<p>※ロッド側から見てポートを時計方向にA、B、C、Dとします。</p>	<p>クレビスとポートの位置関係</p> <p>※ロッド側から見て、クレビスを図のような位置にして、ポートを時計方向にA、B、C、Dとします。</p>
	①ポートとクッションバルブの位置関係は変更できません。	②クッション付CJ2(CJ2-A)は-XC3には対応していません。
	③CG1-XC3AA、BB、CC、DDは標準品での対応となります。	

共通仕様品オーダーメイド -XC3:ポート位置関係の特殊




15 ポート位置関係の特殊

表示記号


-XC3

型式表示方法

MB, MB1, CA2, CS1, CS2, CNA2, CL1



RSQ-Z, RSQ, RSG



※ポート位置関係は下図で参照のうえ、A、B、C、Dの記号で表示ください。

仕様:標準形と同一

ポート位置およびクッションバルブ(ロッド面取)位置関係

シリーズ	取付支持金具別表示記号(位置関係)						
	基本形	フート形	ロッド側フランジ形	ヘッド側フランジ形	1山クレス形	2山クレス形	センタ トランオン形
CA2 CS1 CNA2 CL1							
	①ポートおよびクッションバルブ位置記号は、上図のようにロッド側より見た状態で上方をAとし、右回りにB、C、Dとします。 ②ポートとクッションバルブの組み合わせ形式は、ロッドカバーとヘッドカバーが同位置に変更になる場合のみ適応します。 ③表示記号で-XC3□図は、標準仕様ですので、A、B品番はありません。 ④ポートおよびクッションバルブ位置表示記号以外は、標準品と同じです。						
CS2							
	①ポートおよびクッションバルブ位置記号は、上図のようにロッド側より見た状態で固定し(標準形シリンダの場合は、必ずポートが上方に位置します)上方をAとし、右回りにB、C、Dとします。 ②ポートとクッションバルブの組み合わせ形式は、原則として支持金具に対して、ロッドカバーとヘッドカバーのポートおよびクッションバルブが、同位置に変更になる場合のみ適用します。 ③ポートとクッションバルブの位置関係でXC3AAIは、標準品のため、この品番はありません。						
MB MB1							
	①ポートおよびクッションバルブ位置記号は、上図のようにロッド側より見た状態で固定し(標準形シリンダの場合は、必ずポートが上方に位置します)上方をAとし、右回りにB、C、Dとします。 ②ポートとクッションバルブの組み合わせ形式は、原則として支持金具に対して、ロッドカバーとヘッドカバーのポートおよびクッションバルブが、同位置に変更になる場合のみ適用します。 ③ポートとクッションバルブの位置関係でXC3AAIは、標準品のため、この品番はありません。						
RSQ-Z RSQ RSG							
	ポートおよびロッド面取り位置記号は、標準形の場合、ポートとロッド面取り位置が同一面と上方に位置します。ポートを右方にした場合をAとし、右回りにB、Cとします。						
	標準形		-XC3A		-XC3B		-XC3C

共通仕様品オーダーメイド -XC3: ポート位置関係の特殊




表示記号

-XC3

15 ポート位置関係の特殊

型式表示方法



仕様: 標準形と同一

ポート位置およびクッションバルブ位置関係

シリーズ	取付支持金具別表示記号 (位置関係)	
CBM2	<p>ポート位置とエンドロック位置を指示できます。ロッド側ポートとヘッド側ポートは同じ位置となります。ロック位置とポート位置の記号は下図の通りとなります。</p> <p style="text-align: center;">エアクッション付は除く</p>	<p>下図は2山クレス形の場合の表示記号代表例です。</p> <p style="text-align: center;">ロッド側から見た図</p>
CBA2	<p>ポートとクッションニードルはロッド側、ヘッド側共同位置となります。ポートの位置、クッションニードルの位置、ロックの位置の記号は下図の通りです。</p> <p style="text-align: center;">エンドロック</p>	<p>取付支持金具がある場合は下図のように置いた状態を基準にします。</p> <p style="text-align: center;">ロッド側から見た図</p>
CLS	<p>基本形 フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 1山クレス形 2山クレス形 センタトリアン形</p> <p> ① ポート・クッションバルブおよびロック位置記号は、上図のようにロッド側より見た状態で上方をAとし、右回りにB、C、Dとします。 ② ポートとクッションバルブの組み合わせ形式は、ロッドカバーとヘッドカバーが同一位置に変更になる場合のみ適用します。 ③ 表示記号で-XC3[A][B][A]は、標準仕様ですので、品番はありません。 ④ ロッド側フランジ形の場合にロック位置[B]、[D]はプレーキシリンダとフランジ金具の取付穴が干渉するため、製作できません。 ⑤ ポートおよびクッションバルブ位置表示記号以外は、標準品と同じです。 </p>	



共通仕様品オーダーメイド -XC3: ポート位置関係の特殊




表示記号

-XC3

15 ポート位置関係の特殊

型式表示方法




仕様: 標準形と同一

ポート位置およびリリーフ弁調整ねじ位置関係

シリーズ	取付支持金具別表示記号 (位置関係)			
RHC	<p>基本形</p> <p>ポート</p> <p>リリーフ弁調整ねじ</p>	<p>フート形</p>	<p>ロッド側フランジ形</p>	<p>ヘッド側フランジ形</p>
	<p>①ポートおよびリリーフ弁調整ねじ位置記号は、上図のようにロッド側より見た状態で上方をAとし、右回りにB、C、Dとします。 ②ポートとリリーフ弁調整ねじの組み合わせ形式は、ロッドカバーとヘッドカバーが同位置に変更になる場合のみ適用します。 ③表示記号で-XC3A(B)は、標準仕様ですので、A、B品番はありません。 ④ポートおよびリリーフ弁調整ねじ位置表示記号以外は、標準品と同じです。 ⑤金具は、同梱出荷します。</p>			

型式表示方法



仕様: 標準形と同一

標準品のポート位置は軸方向で両側面にプラグをして出荷していますが、側面ポートの指定が可能です。お客様サイドでのプラグ付け替え作業が不要になります。

ポート位置およびプラグ位置関係

標準	-XC3A	-XC3B
<p>IN</p> <p>OUT</p> <p>プラグ</p> <p>OUTポート</p> <p>INポート</p>	<p>プラグ</p> <p>OUTポート</p> <p>INポート</p> <p>プラグ</p>	<p>OUTポート</p> <p>INポート</p> <p>プラグ</p> <p>プラグ</p>