


# MY1B Series

 $\phi 10$ 交換要領は  
P.403

## 構造図

集中配管形／ $\phi 10$ 

※番号はホームページWEBカタログ MY1Bシリーズの構造図と同じになっています。

## 交換部品／パッキンセット

番号	名称	個数	MY1B10	備考
13	シールベルト	1	MY10-16A- <a href="#">ストローク</a>	13, 14は、パッキンセットには含まれません。個々の品番で手配してください。
14	ダストシールバンド	1	MY10-16B- <a href="#">ストローク</a>	
16	スクレーバ	2	MY1B10-PS	
17	ピストンパッキン	2		
18	チューブガスケット	2		
19	Oリング	4		

※パッキンセットには⑬、⑰、⑱が1セットになっております。  
 パッキンセットには、グリースパック(10g)が付属されます。  
 ⑬、⑭の単品出荷の場合、グリースパックが付属されます。(1000ストロークあたり10g)  
 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。  
 グリースパック品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)


# MY1B Series

φ16, φ20, φ50  
φ63, φ80, φ100

交換要領は  
P.403

## 構造図

φ16～φ100



※番号はホームページWEBカタログ MY1Bシリーズの構造図と同じになっています。

## 交換部品／パッキンセット

番号	名称	個数	MY1B16	MY1B20	MY1B50	MY1B63
14	シールベルト	1	MY16-16C- <a href="#">[ストローク]</a>	MY20-16C- <a href="#">[ストローク]</a>	MY50-16C- <a href="#">[ストローク]</a>	MY63-16A- <a href="#">[ストローク]</a>
15	ダストシールバンド	1	MY16-16B- <a href="#">[ストローク]</a>	MY20-16B- <a href="#">[ストローク]</a>	MY50-16B- <a href="#">[ストローク]</a>	MY63-16B- <a href="#">[ストローク]</a>
16	ベルトクランプ	2	—	—	—	—
27	サイドスクレーバ	2	—	MYB20-15CA7164B	MYB50-15CA7165B	MYB63-15CA7166B
34	Oリング	2	KA00309 (φ4×φ1.8×φ1.1)	KA00309 (φ4×φ1.8×φ1.1)	KA00402 (φ8.3×φ4.5×φ1.9)	KA00777 —
30	スクレーバ	2	—	—	—	—
31	ピストンパッキン	2	—	—	—	—
32	クッションシール	2	MY1B16-PS	MY1B20-PS	MY1B50-PS	MY1B63-PS
33	チューブガスケット	2	—	—	—	—
35	Oリング	4	—	—	—	—

番号	名称	個数	MY1B80	MY1B100	備考
14	シールベルト	1	MY80-16A- <a href="#">[ストローク]</a>	MY100-16A- <a href="#">[ストローク]</a>	14, 15, 16, 27, 34は、パッキンセットには含まれません。 個々の品番で手配してください。
15	ダストシールバンド	1	MY80-16B- <a href="#">[ストローク]</a>	MY100-16B- <a href="#">[ストローク]</a>	
16	ベルトクランプ	1	—	—	
27	サイドスクレーバ	2	MYB80-15CK2470B	MYB100-15CK2471B	
34	Oリング	2	KA00050 —	KA00050 —	
30	スクレーバ	2	—	—	
31	ピストンパッキン	2	—	—	
32	クッションシール	2	MY1B80-PS	MY1B100-PS	
33	チューブガスケット	2	—	—	
35	Oリング	4	—	—	

※パッキンセットには⑩、⑪、⑫、⑬、⑭が1セットとなっておりますので各チューブ内径の手配品番で手配してください。

※パッキンセットには、グリースパック(10g)が付属されます。

⑭、⑮の単品出荷の場合、グリースパックが付属されます。(1000ストロークあたり10g)

グリースパックの必要な場合は下記品番にて手配してください。

グリースパック品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)

注) ダストシールバンドは2種類あり、⑮六角穴付止めねじの処理によって品番が異なりますのでご確認願います。

① 黒色亜鉛クロメート→MY□□-16B-ストローク ② ニッケルめっき→MY□□-16BW-ストローク