

Van định hướng 5 cỗng


Dòng SY3000/5000/7000



Plug-in


Nhờ tăng lưu lượng, kích thước van có thể giảm
tiết kiệm năng lượng và không gian.

SY3000




các đầu nối khí có thể kết nối
*1: Loại đê van M10/M11

SY5000




Các đầu nối có thể kết nối

SY7000



Các đầu nối có thể kết nối

Tại vận tốc 300 mm/s




Có thể điều khiển các xylanh

lên đến Ø50^{*2}

(Ø80 tại vận tốc 100 mm/s)

Tại vận tốc 300 mm/s




Có thể điều khiển các xylanh

lên đến Ø63^{*2}

(Ø125 tại vận tốc 100 mm/s)

Tại vận tốc 300 mm/s





Có thể điều khiển các xylanh

lên đến Ø80^{*2}

(Ø160 tại vận tốc 100 mm/s)

*2: Giá trị để van so sánh với mã SMC hiện tại.

Plug-in Sub-plate



- Van xả chân không với bộ hạn chế
- Cổng EX500 Hệ thống phân cấp 2
- Dùng van đệm SUP (Với van xả áp suất dư)
- Với van xả áp suất dư (SY7000)

Cổng kép với sản phẩm EX600 EtherNet/IP

Năng lượng tiêu thụ

0.1 w (Với mạch tiết kiệm năng lượng)

0.35 w (Tiêu chuẩn)

Gioăng cao su (Tuổi thọ: 70 triệu chu kỳ)

Gioăng kim loại (Tuổi thọ: 200 triệu chu kỳ) ^{*1}

*1: Theo điều kiện kiểm tra tuổi thọ của SMC

*2: Vui lòng liên hệ với SMC nếu cần dữ liệu tuổi thọ

Biểu đồ kích thước tối ưu của Xylanh khí

Áp dụng tốc độ xylanh	Loại gioăng	Dòng	Áp dụng xylanh					
			ø6	ø10	ø16	ø20	ø25	
100 mm/s hoặc thấp hơn	Gioăng cao su	SY3000						
		SY5000						
		SY7000						
	Gioăng kim loại	SY3000						
		SY5000						
		SY7000						
300 mm/s hoặc thấp hơn	Gioăng cao su	SY3000						
		SY5000						
		SY7000						
	Gioăng kim loại	SY3000						
		SY5000						
		SY7000						
500 mm/s hoặc thấp hơn	Gioăng cao su	SY3000						
		SY5000						
		SY7000						
	Gioăng kim loại	SY3000						
		SY5000						
		SY7000						

[Điều kiện chung]

- Áp suất: 0.5 Mpa
- Tỷ lệ tải: 50%
- Tỷ lệ tải: 50%
- Hành trình: 200mm


Kết nối loại đê van (cho loại cổng bên thân và cổng bên dưới)

*: Sử dụng như một hướng dẫn lựa chọn

Vui lòng kiểm tra điều kiện thực tế với phần mềm chọn mã SMC

Áp dụng xylanh

ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100 ø125 ø140 ø160



Plug-in Dạng Kết Nối Sơ Sở



Cổng bên thân cụm van



Cổng bên dưới cụm van



Cổng bên trên cụm van

Plug-in Dạng Kết Nối Cơ Sở

Kết nối D-sub

Cáp bằng phẳng

Dây PC

Dòng SY3000/5000/7000



RoHS

Cách đặt hàng để van

SS5Y **3**-**10****F****1**-**05****U**-**C6**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Dòng



3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Loại


10	Cổng cáp bên
11	Cổng cáp dưới *1

*1: Để van SY5000 được sử dụng cho loại cổng bên dưới của SY3000. Khi đặt hàng tham khảo "Plug-in lắp ghép" gộp loại đế.

3 Loại kết nối



4 Kết nối dây điện trực tiếp



*: Không thể xoay hướng đầu vào của đầu nối cho đầu nối D-sub loại "FW" <IP67>. Nếu cần thay đổi, hãy đặt riêng cụm khối kết nối.

5 Trạm van

F/FW: Kết nối D-sub (20 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	
⋮	⋮	Dây kép *1
12	12 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết *2
⋮	⋮	(Có thể lên đến 24 van định hướng)
24	24 Trạm	

P: Cáp bằng phẳng (26 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	
⋮	⋮	Dây kép *1
12	12 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết *2
⋮	⋮	(Có thể lên đến 24 van định hướng)
24	24 Trạm	

PG: Cáp bằng phẳng (20 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	
⋮	⋮	Dây kép *1
09	9 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết *2
⋮	⋮	(Có thể lên đến 18 van định hướng)
18	18 Trạm	

PH: Cáp bằng phẳng (10 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	
⋮	⋮	Dây kép *1
04	4 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết *2
⋮	⋮	(Có thể lên đến 8 van định hướng)
08	8 Trạm	

J/G: Dây PC (20 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	
⋮	⋮	Dây kép *1
08	8 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết *2
⋮	⋮	(Có thể lên đến 16 van định hướng)
16	16 Trạm	


*1: Dây kép: Van 2 vị trí một cuộn điện, hai cuộn điện. Van 3 vị trí và van 4 vị trí có thể được sử dụng trong tất cả các cụm van. Sử dụng một van 2 vị trí một cuộn điện sẽ dẫn đến tín hiệu điều khiển không được sử dụng. Nếu điều này là không mong muốn, đặt hàng với một bộ cục cụ thể.

*2: Bố trí theo lý thuyết: Biểu thị thông số kỹ thuật dây trên thông số kỹ thuật van. (Chú ý rằng van hai vị trí hai cuộn điện, van ba vị trí và van bốn vị trí không thể được sử dụng nơi mà dây đơn đã được chỉ định).

*: Nó cũng bao gồm số bit trạm van thừa.

Cách đặt hàng cụm để van

Ví dụ (SS5Y3-10F1-□)



SS5Y3-10F1-05D-C6 ... 1 cái (loại 12, mã đế van 5 trạm)

*SY3100-5U1 3 chiếc (2 vị trí một cuộn điện)

*SY3200-5U1 1 chiếc (2 vị trí 2 cuộn điện)

*SY3300-5U1 1 chiếc (3 vị trí đóng giữa)

→ Đầu * biểu thị cho yêu cầu lắp sẵn từ nhà sản xuất

• Bố trí van được đánh số là trạm thứ 1 từ phía D.

• Bên dưới mã đế van, nếu các van được gắn theo thứ tự từ trạm thứ 1 như trong hình trên. Nếu sự sắp xếp trở nên phức tạp, chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật đế van.

*: Khi đảo các cấu hình cổng bên trên cụm van.

Trong trường hợp này, hãy cẩn thận vì cũng có đầu ra trên cổng A và B ở phía đế cơ sở. Chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật cụm để van nếu các phích cắm được yêu cầu trên cổng A và B ở phía cơ sở.

6 Kiểu cồng cấp P, E

U	Phía U (2 đến 10 trạm)
D	Phía D (2 đến 10 trạm)
B	Cả 2 phía (2 đến 24 trạm)

7 SUP/EXH khối lắp ráp

Nil	Cồng điều khiển bên trong
S	Cồng điều khiển bên trong, có giảm thanh
R	cồng điều khiển bên ngoài

*: Cồng 3/5 (E) được cắm cho loại giảm thanh

9 Lắp đặt và tùy chọn

Ký hiệu	Lắp đặt	Tùy chọn	
		bảng tên	Số trạm
Nil	lắp	—	—
AA	trực tiếp	●	●
BA		●	—
D	Lắp	—	—
A	Lắp	●	●
B	dạng ray	●	—

Lắp đặt trực tiếp



Ký hiệu	Lắp trực tiếp	
	Không có đường ray DIN (có gá)	Đường ray dài hơn
0	Không có đường ray DIN (có gá)	Đường ray dài hơn
3	Cho 3 trạm	tổng chiều dài của
⋮	⋮	trạm được chỉ định
24	Cho 24 trạm	

* Nhập số của trạm bên ông vuông khi nó lớn hơn số trạm van (tham khảo 'Tùy chọn đường ray DIN' ở trên)



*: Chỉ lắp trực tiếp là có thể cho loại 11 (cồng bên dưới)

8 Kích thước cồng A,B (hệ mét/ống cắm nhanh)

Ký hiệu	Cồng A, B	Loại 10/Cồng bên thân		Loại 11/Cồng bên dưới	
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000
C2	ø2	●	—	—	—
C3	ø3,2	●	—	—	—
C4	ø4	●	●	—	●
C6	ø6	●	●	●	●
C8	ø8	—	●	●	●
C10	ø10	—	●	●	●
C12	ø12	—	—	●	●
CM^{*1}	Cồng thẳng, nhiều kích thước	●	●	●	●
L4	Hướng lên	ø4	●	●	—
		ø6	●	●	—
		ø8	—	●	—
		ø10	—	●	—
		ø12	—	—	—
		ø4	●	●	—
		ø6	●	●	—
		ø8	—	●	—
		ø10	—	●	—
		ø12	—	—	—
B4	Loại góc *2	ø4	●	●	—
		ø6	●	●	—
		ø8	—	●	—
		ø10	—	●	—
		ø12	—	—	—
		ø4	●	●	—
		ø6	●	●	—
		ø8	—	●	—
		ø10	—	●	—
		ø12	—	—	—
LM^{*1}	Cồng góc, trên nhiều kích thước(bao gồm hướng lên và hướng xuống)	●	●	●	—
Kích thước cồng P,E (ống cắm nhanh)		ø8	ø10	ø12	ø10

**Kích thước cồng A, B (hệ inch/ống cắm nhanh)**

Ký hiệu	Cồng A, B	Loại 10/Cồng bên hông		Loại 11/Cồng bên dưới	
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000
N1	Loại thẳng	ø1/8"	●	—	—
N3		ø5/32"	●	●	—
N7		ø1/4"	●	●	●
N9		ø5/16"	—	●	●
N11		ø3/8"	—	●	●
CM^{*1}		Cồng thẳng, nhiều kích thước	●	●	●
LN3		ø5/32"	●	—	—
LN7		ø1/4"	●	●	—
LN9		ø5/16"	—	●	—
LN11		ø3/8"	—	●	—
BN3	Loại góc *2	ø5/32"	●	—	—
BN7		ø1/4"	●	●	—
BN9		ø5/16"	—	●	—
BN11		ø3/8"	—	●	—
LM^{*1}		Cồng góc, trên nhiều kích thước(bao gồm hướng lên và hướng xuống)	●	●	—
Kích thước cồng P,E (ống cắm nhanh)		ø5/16"	ø3/8"	ø1/2"	ø3/8"
		ø1/2"	—	—	ø1/2"




*1: Cho biết kích thước trên tờ thông số kỹ thuật để van trong trường hợp của 'CM', 'LM'

Hướng của cồng P,E giống như là cho cồng A,B.Nếu chọn "LM", Chỉ ra nó trên tờ thông số kỹ thuật để van cho cồng P,E

*2: Để tránh sự va chạm với thân hoặc ống, chọn cồng góc hướng xuống dưới khi lắp miếng đệm tùy chọn.

Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng van (Với vít)



1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Loại tác động

1	2 vị trí	Tác động đơn
2		Tác động đôi
3		Đóng giữa
4	3 vị trí	Xả giữ
5		Cấp cáp giữa
A ^{*1}	4 vị trí	Đóng/Đóng
B ^{*1}	3 Cổng kép,	Mở/Mở
C ^{*1}		Đóng/Mở

*1: Chỉ gioăng cao su có thể cho van 4 vị trí 3 cổng kép

3 Loại gioăng

0	Gioăng cao su
1	Gioăng kim loại

4 Loại cổng điều khiển

Nil	Cổng bên trong
R	Cổng bên ngoài

5 Van kiểm tra áp suất ngược (loại van tích hợp)

Nil	Không có
H	Tích hợp

*: Chỉ loại gioăng cao su. Loại đê van cài đặt là có thể nếu van kiểm tra áp suất trở lại là được yêu cầu cho một van với gioăng kim loại. Tuy nhiên, nó không là đê nghị để sử dụng loại van tích hợp và loại cài đặt đê van cùng một lúc vì nó sẽ giảm lưu lượng.


*: Loại van tích hợp chức năng kiểm tra áp suất ngược là không thể cho loại van 3 vị trí và dòng SY7000.

6 Tùy chọn cổng cấp của van

Nil	Tiêu chuẩn (0.7 MPa)
B	Loại phản hồi nhanh (0.7 Mpa)
K ^{*1}	Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ loại gioăng kim loại là có thể cho loại áp suất cao

10 Hướng dẫn sử dụng



7 Loại cuộn điện

Nil	Tiêu chuẩn
T	Với mạch tiết kiệm năng lượng (loại làm việc liên tục)

*: Chắc chắn chọn loại mạch tiết kiệm năng lượng khi van liên tục được cung cấp năng lượng trong thời gian dài.

*: Hãy cẩn thận với thời gian cung cấp năng lượng khi chọn mạch tiết kiệm năng lượng.

8 Điện áp

5	24 VDC
6	12 VDC

*: Kết nối loại G (dây PC với thiết bị đầu cuối cung cấp điện) của loại đê van là chỉ có sẵn trong 24VDC

9 Đèn/khử điện áp và đặc điểm kỹ thuật chung

Ký hiệu	Có đèn	Bộ khử điện áp	Đặc điểm kỹ thuật chung
Nil	—	—	Không phân cực
R	—		
U	●		
S	—	●	Chung cực dương
Z	●		
NS	—		Chung cực dương
NZ	●		

*: Chỉ các loại "Z" và "NZ" là có thể cho mạch tiết kiệm năng lượng

*: Cho kết nối loại "G" (Dây PC với đầu kết nối nguồn) của loại đê van, chọn Không phân cực hoặc Chung cực dương.

11 Loại ốc gá

Nil	Vít kết hợp đầu tròn
B	Vít với nắp vặn hình lục giác
K	Vít kết hợp đầu tròn (Loại chống rơi)
H	Vít với nắp vặn hình lục giác (Loại chống rơi)

*: Cho "K" và "H", phần thân van có kết cấu chống rơi để ngăn ốc vít rơi ra khi tháo van để bảo trì, v.v.

*: Khi đặt hàng từng van một, miếng đệm là không đi kèm.

Vì miếng đệm được gắn vào đê van, Vui lòng đặt hàng miếng đệm riêng nếu nó cần thiết cho việc bảo dưỡng.

Tham khảo trang 367 cho các mã hàng của miếng đệm và ốc vít

*: Không thể chọn "B" và "H" cho lắp ráp miếng đệm SUP/EXH riêng lẻ, bộ điều chỉnh hoặc bộ đệm kiêm tra kép với van xả áp suất dư.

Kết nối Dạng Kết Nối Với Đế

Kết nối D-sub

Cáp bằng phẳng

Dây PC



Loại 12
Cổng bên trên

Dòng SY3000/5000/7000



Cách đặt hàng để van


SS5Y 3 - 12 F 1 - 05 U - □ - □

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Loại kết nối




5 Cổng vào P,E

U*1	Bên U (2-10 trạm)
D*1	Bên D (2-10 trạm)
B	Cả hai bên (2 đến 24 trạm)

*1: ① Cho loại S, lắp ráp cụm cáp/xả với bộ giảm thanh tích hợp.
Chọn U hoặc D cho cổng vào P

Cách đặt hàng lắp cụm để van

Ví dụ (SS5Y3-12F1-□)



SS5Y3-12F1-05D 1 cái (loại 12, mã đế van 5 trạm)

*SY3130-5U1-C6 3 chiếc (2 vị trí một cuộn điện)

*SY3230-5U1-C6 1 chiếc (2 vị trí 2 cuộn điện)

*SY3330-5U1-C6 1 chiếc (3 vị trí đóng giữa)


→ Dấu * biểu thị cho yêu cầu lắp sẵn từ nhà sản xuất

*: Bố trí van được đánh số là trạm thứ 1 từ phía D.

*: Dưới mã đế van, nếu các van được gắn theo thứ tự từ trạm thứ 1 như trong hình trên.

Nếu sự sắp xếp trở nên phức tạp, chỉ định trên tờ thông số kỹ thuật đế van

3 Kết nối dây điện trực tiếp



*: Không thể xoay hướng đầu vào của đầu nối cho đầu nối D-sub loại "FW" <IP67>. Nếu cần thay đổi, hãy đặt riêng cụm khối kết nối.

4 Trạm van

F/FW: Kết nối D-sub (25 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	Dây kép*1
⋮	⋮	
12	12 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết*2 (Có thể lên đến 24 van định hướng)
⋮	⋮	
24	24 Trạm	

P: Cáp bằng phẳng (26 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	Dây kép*1
⋮	⋮	
12	12 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết*2 (Có thể lên đến 24 van định hướng)
⋮	⋮	
24	24 Trạm	

PG: Cáp bằng phẳng (20 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	Dây kép*1
⋮	⋮	
09	9 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết*2 (Có thể lên đến 18 van định hướng)
⋮	⋮	
18	18 Trạm	

PH: Cáp bằng phẳng (10 chân)

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	Dây kép*1
⋮	⋮	
04	4 Trạm	
02	2 Trạm	Bố trí theo lý thuyết*2 (Có thể lên đến 8 van định hướng)
⋮	⋮	
08	8 Trạm	

*1: Dây kép: Van 2 vị trí một cuộn điện, hai cuộn điện. Van 3 vị trí và van 4 vị trí có thể được sử dụng trong tất cả các cụm van. Sử dụng một van 2 vị trí một cuộn điện sẽ dẫn đến tín hiệu điều khiển không được sử dụng. Nếu điều này là không mong muốn, đặt hàng với một bộ cục cụ thể.

*2: Bố trí theo lý thuyết: Biểu thị thông số kỹ thuật dây trên thông số kỹ thuật van.

(Chú ý rằng van hai vị trí hai cuộn điện, van ba vị trí và van bốn vị trí không thể được sử dụng nơi mà dây đơn đã được chỉ định).

*: Nó cũng bao gồm số bit trạm van thừa.

6 Lắp ráp khối SUP / EXH

Nil	Cổng cáp bên trong
S	Cổng cáp bên trong Tích hợp bộ giảm thanh
R	Cổng cáp bên ngoài

*: Đối với loại giảm thanh tích hợp, cổng P và E có sẵn ở hai bên U và D. Cổng 3/5 (E) được cắm.

Cổng XA của bộ giảm thanh được đặt ở phía đối diện của cổng P, E.

(Ví dụ: Khi nhập cổng P, E là bên D, cổng XA của bộ giảm thanh là bên U.)


7 Kích thước cổng P,E (ống cắm nhanh)

Ký hiệu	SY3000	SY5000	SY7000	
Nil	ø8	ø10	ø12	
N	ø5/16"	ø3/8"	ø1/2"	

*: Ký hiệu N: Kích thước ống hệ inch.

Plug-in Dạng kết nối với đế van Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng mã van (với ốc lắp ráp)



1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Loại tác động

1	2 vị trí	Tác động đơn
2		Tác động đôi
3	3 vị trí	Đóng giữa
4		Xả giữa
5		Cáp áp giữa
A ^{*1}	4 vị trí	Đóng/Dóng
B ^{*1}	3 Cổng kép,	Mở/Mở
C ^{*1}		Đóng/Mở

*1: Chỉ gioăng cao su là có thể cho loại van 4 vị trí 3 cổng kép

3 Loại gioăng

0	Gioăng cao su
1	Gioăng kim loại

4 Loại cổng điều khiển

Nil	Cổng bên trong
R	Cổng bên ngoài

5 Van kiểm tra áp suất ngược (loại van tích hợp)

Nil	Không có
H	Tích hợp

*: Chỉ loại gioăng cao su. Loại đế van được cài đặt là có sẵn nếu van kiểm tra áp suất được yêu cầu cho một van với gioăng kim loại. Tuy nhiên, nó không nên sử dụng loại van tích hợp và loại đế van được cài đặt đồng thời bởi vì nó sẽ giảm lưu lượng cài đặt.

*: Loại van tích hợp van kiểm tra áp suất ngược không có sẵn cho loại 3 vị trí và SY7000.

6 Tùy chọn cổng điều khiển van

Nil	Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
B	Loại tác động nhanh (0.7 MPa)
K ^{*1}	Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ loại gioăng kim loại là có thể cho loại áp suất cao

7 Loại cuộn điện

Nil	Tiêu chuẩn
T	Lorem ipsum VỚI mạch tiết kiệm năng lượng (tiếp tục với

*: Đảm bảo chọn loại mạch tiết kiệm điện khi van liên tục được cấp điện trong thời gian dài

*: Cần thận thời gian nạp năng lượng khi mạch tiết kiệm năng lượng được chọn.

8 Điện áp

5	24 VDC
6	12 VDC

* Kết nối loại "G" (Dây PC với đầu nối nguồn)


9 Đèn/Bộ khử điện áp và đặc điểm kỹ thuật chung

Ký hiệu	Có đèn	Khử quá điện áp	Đặc điểm kỹ thuật chung
Nil	—	—	Không phân cực
R	—		Chung cực dương
U	●		Chung cực âm
S	—	●	
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

*: Chỉ loại "Z" và "NZ" là có sẵn cho mạch tiết kiệm năng lượng.

*: Đề kết nối loại "G" (dây PC với đầu kết nối nguồn) của loại đế van. Chọn không phân cực hoặc chung cực dương.

10 Nút kiểm tra van bằng tay



11 Kích thước cổng A,B

Kiểu ren ống

Ký hiệu	Kích thước cổng	Ứng dụng với dòng
M5	M5 x 0.8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Ống cắm nhanh (hệ mét)

Ký hiệu	Cổng A,B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	ø2	●	—	—
C3	ø3.2	●	—	—
C4	ø4	●	●	—
C6	ø6	●	●	●
C8	ø8	—	●	●
C10	ø10	—	—	●
C12	ø12	—	—	●

Ống cắm nhanh (hệ inch)

Ký hiệu	Cổng A,B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	ø1/8"	●	—	—
N3	ø5/32"	●	●	—
N7	ø1/4"	●	●	●
N9	ø5/16"	—	●	●
N11	ø3/8"	—	—	●

12 Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Chỉ bô trống là có sẵn với ren M5

13 Kiểu gá óc ít

Nil	Vít đầu tròn
B	Vít đầu lục giác
K	Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
H	Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

*: "K" và "H", phần thân van có kết cấu chống rơi để ngăn óc vít rơi ra khi tháo van để bảo trì, v.v.

*: Khi đặt hàng từng van một, miếng đệm là không đi kèm.


Vì miếng đệm được đi kèm để van. Vui lòng đặt hàng miếng đệm riêng nếu nó cần thiết cho việc bảo dưỡng.

*: Không thể chọn "B" và "H" cho lắp ráp miếng đệm SUP/EXH riêng lẻ hoặc bộ điều chỉnh giao diện.

Dòng SY3000/5000/7000

Thông số kỹ thuật dây điện

Kiểu kết nối D-sub



Nếu cần chỉnh không được chỉ định, hệ thống dây bên trong là dây đôi (được kết nối với SOL. A và SOL. B) bắt kẽ số lượng trạm, van và loại tùy chọn.

Số kết nối đầu cuối


	Số đầu cuối	Cực
Trạm 1	{ SOL.a 1 (-)	(+)
	{ SOL.b 14 (-)	(+)
Trạm 2	{ SOL.b 2 (-)	(+)
	{ SOL.a 15 (-)	(+)
Trạm 3	{ SOL.a 3 (-)	(+)
	{ SOL.b 16 (-)	(+)
Trạm 4	{ SOL.b 4 (-)	(+)
	{ SOL.a 17 (-)	(+)
Trạm 5	{ SOL.a 5 (-)	(+)
	{ SOL.b 18 (-)	(+)
Trạm 6	{ SOL.a 6 (-)	(+)
	{ SOL.b 19 (-)	(+)
Trạm 7	{ SOL.b 7 (-)	(+)
	{ SOL.a 20 (-)	(+)
Trạm 8	{ SOL.b 8 (-)	(+)
	{ SOL.a 21 (-)	(+)
Trạm 9	{ SOL.a 9 (-)	(+)
	{ SOL.b 22 (-)	(+)
Trạm 10	{ SOL.b 10 (-)	(+)
	{ SOL.a 23 (-)	(+)
Trạm 11	{ SOL.a 11 (-)	(+)
	{ SOL.b 24 (-)	(+)
Trạm 12	{ SOL.a 12 (-)	(+)
	{ SOL.b 25 (-)	(+)
COM.		13 (+) (-)
Chung cực dương		Chung cực âm

* Khi sử dụng van không phân cực, hoặc chung cực dương hoặc chung cực âm có thể được sử dụng

Bộ cục cụ thể

(25 chân)

Hệ thống dây hỗn hợp của dây đơn và đôi có thể được chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật để van. Số lượng trạm tối đa được xác định theo số lượng van. Tổng số van nên từ 24 trở xuống. Cần 1 điện tử cho 2 vị trí 1 tác động và 2 điện tử cho 2 vị trí 2 tác động, 3 vị trí và 4 vị trí




COM.

Dây cáp kết nối


AXT100-DS25-030 (N) [IP40]
015
050

Nii: hệ mét
N: Hệ inch



SY30M-DS25-030 (N) [IP67]
015
050

Nii: hệ mét
N: Hệ inch



Kết nối dây cáp D-sub [IP40]

Chiều dài dây cáp(L)	Mã dây cáp	Ghi chú
1.5 m	AXT100-DS25-015	Dây cáp 0.3 mm² x 25 cores
3 m	AXT100-DS25-030	
5 m	AXT100-DS25-050	

* Khi sử dụng đầu nối thương mại tiêu chuẩn, hãy sử dụng đầu nối cái loại 25 chân phù hợp với MIL-C-24308.

* Không thể được sử dụng cho hệ thống dây di chuyển.

* Chiều dài khác với ở trên cũng có sẵn.
Vui lòng liên hệ với SMC để biết chi tiết.

Kết nối dây cáp D-sub [IP67]

Chiều dài dây cáp(L)	Mã dây cáp	Ghi chú
1.5 m	SY30M-DS25-015	Dây cáp 0.3 mm² x 25 cores
3 m	SY30M-DS25-030	
5 m	SY30M-DS25-050	

* Đầu bao sử dụng cụm cáp đầu nối trong bảng để đáp ứng bao vây IP67.

* Không thể được sử dụng cho hệ thống dây di chuyển.

Ví dụ nhà sản xuất kết nối

- Fujitsu Limited
- Japan Aviation Electronics Industry, Limited
- J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
- HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

Đặc điểm điện tử

Mục	Đặc tính
Điện trở dẫn $\Omega \cdot km$, $20^\circ C$	65 hoặc nhỏ hơn
Giới hạn điện áp V, 1 minute, AC	1000
Điện trở cách điện $M\Omega \cdot km$, $20^\circ C$	5 hoặc lớn hơn


*: Bán kính uốn tối thiểu của cáp kết nối D-sub là 20 mm

Số đầu nối dây cáp lắp ráp D-sub





Số đầu cuối	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Màu dây điện	Black	Brown	None	Red	None	Orange	Yellow	Pink	Blue	White	White	Black	Gray	Black	White	Red	Yellow	Red	Orange	Black	Yellow	Black	White	White	
Đánh dấu	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	Red	Red	Red	Red	Black	Black	Black	Red	Red	White	

Thông số kỹ thuật dây điện

Đầu nối cáp băng phẳng



Nếu cần chỉnh không được chỉ định, hệ thống dây bên trong là dây đôi (được kết nối với SOL. A và SOL. B) bắt kẽ số lượng trạm, van và loại tùy chọn



* Khi sử dụng van không có cực, có thể sử dụng chung dương hoặc âm chung


*: Mạch này dành cho các thông số kỹ thuật với tối đa 8 trạm 2 van đối 2 vị trí, 3 vị trí và 4 vị trí. Cần có dây theo thứ tự 20 → 18 → 16 → 14 mà không bỏ qua hoặc để lại bất kỳ đầu nối nào còn lại.

*: Để biết chi tiết về hệ thống dây PC, hãy tham khảo tài liệu trên web

Dòng SY3000/5000/7000

Lắp ráp cáp bằng phẳng

AXT100-FC
10 1
20-2
26 3



Lắp ráp đầu nối cáp bằng phẳng

Chiều dài dây cáp(L)	Mã dây cáp		
	26 chân	20 chân	10 chân
1.5 m	AXT100-FC26-1	AXT100-FC20-1	AXT100-FC10-1
3 m	AXT100-FC26-2	AXT100-FC20-2	AXT100-FC10-2
5 m	AXT100-FC26-3	AXT100-FC20-3	AXT100-FC10-3

*: Khi sử dụng đầu nối thương mại tiêu chuẩn, hãy sử dụng đầu nối loại 26 chân, 20 chân hoặc 10 chân phù hợp với MIL-C-83503 để giảm cồng kềnh.





*: Không thể sử dụng cho hệ thống dây chuyển động.

*: Chiều dài khác với ở trên cũng có sẵn. Vui lòng liên hệ với SMC để biết chi tiết.

Ví dụ nhà sản xuất kết nối

- HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
- 3M Japan Limited
- Fujitsu Limited
- Japan Aviation Electronics Industry, Limited
- J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
- Oki Electric Cable Co., Ltd.

Sơ đồ bố trí



Hệ thống dây hỗn hợp của dây đơn và đôi có thể được chỉ định trên thông số kỹ thuật đa tạp. Số lượng trạm tối đa được xác định theo số lượng điện tử. Tổng số điện tử phải là 24 hoặc ít hơn cho P, 18 hoặc ít hơn cho PG, 8 hoặc ít hơn cho PH và 16 hoặc ít hơn cho J / G.
Cần có 1 điện tử cho 2 vị trí đơn và 2 điện tử cho 2 vị trí kép, 3 vị trí và 4 vị trí.

Loại 10
Cổng bên hông

Loại 10
Cổng bên dưới


Tích hợp Dạng Kết Nối Với Đế

EX600

Dòng SY3000/5000/7000



Cách đặt hàng để van



① Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

② Loại

10	Cổng bên hông
11	Cổng bên dưới *1

*1: Để van SY5000 được sử dụng cho loại cổng bên dưới của SY3000. Khi đặt hàng tham khảo "Plug-in lắp ghép gộp loại đế".

③ Đơn vị SI

0	Không có đơn vị SI
Q	DeciveNet (phiên bản A)
N	PROFIBUS DP (phiên bản A)
V	CC-Link
ZE	EtherNet/IP™ (1 cổng)
EA	EtherNet/IP™ (2 cổng)
D	EtherCAT
F	PROFINET
WE	EtherNet/IP™ tương thích với kiểu không dây *1
WF	PROFINET tương thích với kiểu không dây *1
WS	Điều khiển không dây

*1: Hệ thống không dây là thích hợp cho chỉ người dùng trong một quốc gia. Nơi nó phù hợp với luật pháp và quy định của đất nước đó.

*: Đơn vị I/O không thể lắp với nhau.

*: Tấm van mà kết nối để van và đơn vị SI là được bao gồm. Nhưng nó không lắp ghép với một van không có đơn vị SI.

Tham khảo EX600 để lắp ghép.

④ SI Đơn vị đầu ra phân cực, loại tấm cuối (Mã số)

SI phân cực đầu ra	Đầu nối nguồn M12 được mã hóa B (EX600-ED2)	Đầu nối nguồn 7/8 inch (EX600-ED3)	Đầu nối nguồn M12 Vào / ra, mã A
	Sắp xếp pin 1 (EX600-ED4)	Sắp xếp pin 2 (EX600-ED5)	
Không có đơn vị SI	Nil		
Đơn vị SI chung cực dương	2	3	6
Đơn vị SI chung cực âm	4	5	7
			8
			9

*: Đảm bảo khớp với thông số kỹ thuật chung của van sẽ được sử dụng.

*: Không có Đơn vị SI, ký hiệu là không.

⑤ Đơn vị trạm I/O

Nil	Không
1	1 trạm
:	:
9	9 trạm

*: Không có đơn vị SI, Ký hiệu là NIL

*: Đơn vị SI là không bao gồm trong trạm đơn vị SI

*: Khi đơn vị SI được chọn, Nó được vận chuyển riêng biệt, và lắp ráp bởi người dùng. Tham khảo hướng dẫn vận hành kèm theo để lắp.

⑥ Sổ trạm van trên Đế

Ký hiệu	Trạm van	Ghi chú
02	2 Trạm	Kết nối đôi*1
:	:	
16	16 Trạm	
02	2 Trạm	Sắp xếp cụ thể *2
:	:	(Có thể lên tới 32 van định hướng)
24	24 Trạm	

*1: Đây đôi: Van hai vị trí một tác động, hai tác động Van 3 vị trí và 4 vị trí có thể được sử dụng trong tất cả trạm để van.

Sử dụng một van hai vị trí một tác động sẽ dẫn đến tín hiệu điều khiển không được sử dụng. Nếu điều này là không mong muốn, Đặt hàng với một bộ cục cụ thể

*2: Bộ cục cụ thể: Cho biết các thông số kỹ thuật dây trong tờ thông số kỹ thuật để van (Ghi chú rằng van hai vị trí hai cuộn điện, van ba vị trí, bốn vị trí không thể được sử dụng nơi có dây đơn).

Cái này cũng bao gồm số tấm bịt van trống.

⑦ Cổng vào P, E, SUP/EXH

Cổng vào P, E	Cổng cấp bên trong	Cổng cấp bên trong tích hợp bộ giảm thanh	Cổng cấp bên ngoài
Phía U (2 đến 10 trạm)	U	C	G
Phía D (2 đến 10 trạm)	D	E	H
2 phía (2 đến 24 trạm)	B	F	J

*: Cổng 3/5 (E) được cắm cho loại giảm thanh tích hợp.

*: Khi sử dụng loại giảm thanh tích hợp, hãy giữ cổng xả khí từ tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc chất lỏng khác.



Tham khảo trang bên cho

8.

Plug-in Dạng Kết Nối Với Đè Dòng SY3000/5000/7000

⑧ Kích thước cồng A, B (hệ mét/ống cắm nhanh)

Ký hiệu	Cồng A, B	Loại 10/Cồng bên hông		Loại 11/Cồng bên dưới			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
C2	ø2	●	—	—	—	—	Dạng thẳng
C3	ø3.2	●	—	—	—	—	
C4	ø4	●	●	—	●	—	
C6	ø6	●	●	●	●	●	
C8	ø8	—	●	●	●	●	
C10	ø10	—	—	●	—	●	
C12	ø12	—	—	●	—	●	
CM ^{*1}	Cồng thẳng, nhiều kích thước	●	●	●	●	●	
L4	ø4	●	●	—	—	—	
L6	ø6	●	●	●	●	—	
L8	ø8	—	●	●	—	—	
L10	ø10	—	—	●	—	—	
L12	ø12	—	—	●	—	—	
B4	ø4	●	●	—	—	—	
B6	ø6	●	●	●	—	—	
B8	ø8	—	●	●	—	—	
B10	ø10	—	—	●	—	—	
B12	ø12	—	—	●	—	—	
LM ^{*1}	Cồng dạng góc, kích thước hỗn hợp (Bao gồm đường ống lên và xuống)	●	●	●	—	—	
Kích thước cồng P,E (ống cắm nhanh)		ø8	ø10	ø12	ø10	ø12	





*1: Chỉ ra các kích thước trên bảng thông số kỹ thuật để van trong trường hợp của "CM", "LM"

Hướng của phụ kiện cồng P, E giống như đối với cồng A, B. Nếu chọn kiểu "LM", hãy chỉ ra nó trên bảng thông số kỹ thuật để van cho hướng lắp cồng P, E.

*2: Để tránh va chạm với thân hoặc đường ống, chọn cồng dạng góc hướng xuống khi lắp cụm miếng đệm tùy chọn


Kích thước cồng A, B (hệ inch/ống cắm nhanh)

Ký hiệu	Cồng A, B	Loại 10/Cồng bên hông		Loại 11/Cồng bên dưới			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
N1	Dạng thẳng	ø1/8"	●	—	—	—	Cồng thẳng, nhiều kích thước
N3	—	ø5/32"	●	●	—	●	
N7	—	ø1/4"	●	●	●	●	
N9	—	ø5/16"	—	●	●	●	
N11	—	ø3/8"	—	●	—	●	
CM ^{*1}	—	Cồng thẳng, nhiều kích thước	●	●	●	●	
LN3	Hướng lên	ø5/32"	●	—	—	—	Hướng xuống
LN7	—	ø1/4"	●	●	—	—	
LN9	—	ø5/16"	—	●	—	—	
LN11	—	ø3/8"	—	—	●	—	
BN3	Dạng góc ^{*2}	ø5/32"	●	—	—	—	
BN7	—	ø1/4"	●	●	—	—	
BN9	—	ø5/16"	—	●	—	—	
BN11	—	ø3/8"	—	—	●	—	
LM ^{*1}	Cồng dạng góc, kích thước hỗn hợp (Bao gồm đường ống lên và xuống)	●	●	●	—	—	
Kích thước cồng P,E (ống cắm nhanh)		ø5/16"	ø3/8"	ø1/2"	ø3/8"	ø1/2"	



Cách đặt hàng cụm van

Ví dụ (SS5Y3-10S6□-□)



SS5Y3-10S6Q42-05B-C6... 1 cái (mã đê van 5 trạm loại 10)

*SY3100-5U1 1 cái (mã đê van 5 trạm loại 10)

*SY3200-5U1 2 cái (mã van 2 vị trí 2 tác động)

*EX600-DXP 1 cái mã đơn vị I/O (trạm 1)

*EX600-DYPB 1 cái mã đơn vị I/O (trạm 2)

→ Ký hiệu * là yêu cầu nhà sản xuất lắp sẵn

• Bố trí van được đánh số là trạm thứ 1 từ phía D.

• Dưới đê van, nếu các van được gắn, sau đó các Đơn vị I/O theo thứ tự từ trạm thứ 1 như trong hình trên.

Nếu sự sắp xếp trở nên phức tạp, chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật đê van .

1: Không nhập số phần đơn vị SI và số phần của tấm cuối cùng với nhau.


*: Khi trộn các cấu hình được chuyển từ trên xuống.

Trong trường hợp này, hãy thận trọng vì cũng có đầu ra trên cồng A và B ở phía trong đê bên.

Xác định trên bảng thông số kỹ thuật đê van nếu yêu cầu đầu cắm trên cồng A và B ở trên đê

Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng van (có ốc vít)



1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Loại tác động

1	2 vị trí	Tác động đơn
2		Tác động đôi
3		Đóng ở giữa
4	3 vị trí	Xả ở giữa
5		Cáp áp ở giữa
A ^{*1}	3 Cổng kép,	Đóng/Đóng
B ^{*1}	4 vị trí	Mở/Mở
C ^{*1}		Đóng/Mở

1: Chỉ có loại con dấu cao su có sẵn cho van 3 cổng kép 4 vị trí

3 Loại gioăng

0	Gioăng cao su
1	Gioăng kim loại

4 Loại cổng điều khiển

Nil	Cổng bên trong
R	Cổng bên ngoài

5 Van kiểm tra áp suất ngược (loại van tích hợp)

Nil	Không
H	Tích hợp

*: Chỉ loại con dấu cao su. Loại cài đặt để van có sẵn nếu van kiểm tra áp suất ngược được yêu cầu cho một van có gioăng kim loại.

Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích hợp và loại được lắp đặt cùng lúc vì nó sẽ làm giảm lưu lượng.

*: Van kiểm tra áp suất ngược loại van tích hợp không khả dụng cho loại 3 vị trí và SY7000

6 Tùy chọn cổng van

Nil	Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
B	Loại phản hồi nhanh (0.7 Mpa)
K ^{*1}	Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ loại gioăng kim loại là có thể cho loại áp suất cao

7 Loại cuộn điện

Nil	Tiêu chuẩn
T	Với mạch tiết kiệm điện (Loại nhiệm vụ liên tục)

*: Đảm bảo chọn loại mạch tiết kiệm điện khi van liên tục được cấp điện trong thời gian dài.

*: Cần thận về thời gian nạp năng lượng khi mạch tiết kiệm năng lượng được chọn.

8 Điện áp

5	24 VDC
---	--------

9 Đèn/Bộ khử quá áp và thông số kỹ thuật chung

Ký hiệu	Với đèn báo	Với bộ khử điện áp	Đặc điểm kỹ thuật chung
R	—		Không phân cực
U	●		Chân dương chung
S	—	●	Chân âm chung
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

*: Chọn một van từ R, U, S hoặc Z khi cực đơn vị SI là chung cực dương. Chọn một van từ R, U, NS hoặc NZ khi cực đầu ra đơn vị SI là chung cực âm.

*: Chỉ có các loại của Z và NZ là có sẵn với các mạch tiết kiệm năng lượng

10 Hướng dẫn sử dụng

Nil: Dạng nhấn không khóa	D: Loại nhấn xoay để khóa
E: Loại nhấn có cần gạt xoay để khóa	F: Loại trượt để khóa

11 Loại vít lắp

Nil	Vít kết hợp đầu tròn
B	Ở đầu nắp vắn hình lục giác
K	Vít kết hợp đầu tròn (Loại chống rơi)
H	Ở đầu nắp vắn hình lục giác (loại chống rơi)

*: Với "H" và "K", nắp thân van có cấu trúc chống rơi để ngăn các ốc vít không bị rơi ra khi tháo van để bảo trì, v.v.

*: Khi đặt hàng một van riêng lẻ, không bao gồm miếng đệm.

Vì miếng đệm được đi cùng đế van, vui lòng đặt riêng miếng đệm cơ sở nếu cần cho dịch vụ bảo trì.

*: "B" và "H" không thể được chọn cho lắp ráp miếng đệm SUP / EXH riêng lẻ, bộ điều chỉnh giao diện hoặc cụm miếng đệm kiểm tra kép với van xả áp suất dư

Kết nối Dạng Kết Nối Với Đè

EX600



RoHS

Kiểu 12
Cổng cáp trên thân

Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng Đề Van

SS5Y 3 - 12S6 Q □ □ 2 - 05 U - □ □

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

3 SI chọn đầu ra của cực điện, kiểu kết nối cuối (phần só)

SI chọn đầu ra của cực điện	M12, kết nối nguồn điện mã B (EX600-ED2)	7/8 inch kết nối nguồn điện (EX600-ED3)	M12 kết nối nguồn điện Vào/Ra mã B
Nil			
Không có đơn vị SI			Sắp xếp pin 1 (EX600-ED4)
Đơn vị SI chân dương chung	2	3	Sắp xếp pin 2 (EX600-ED5)
Đơn vị SI chân âm chung	4	5	(EX600-ED6)

*: Không có đơn vị SI ký hiệu là NIL

*: Chắc chắn phù hợp với thông số kỹ thuật chung của van sẽ dùng

2 Đơn vị SI

0	Không có đơn vị SI
Q	DeviceNet™ (Version A)
N	PROFIBUS DP (Version A)
V	CC-Link
ZE	EtherNet/IP™ (1 cổng)
EA	EtherNet/IP™ (2 cổng)
D	EtherCAT
F	PROFINET
WE	EtherNet/IP™ Tương thích với đề van không dây *1
WF	PROFINET Tương thích với đề van không dây *1
WS	Điều khiển không dây *1


*: Hệ thống kết nối không dây chỉ sử dụng ở một số quốc gia phù hợp tần số quy định ở quốc gia đó

*: Đơn vị I/O không thể liên kết khi công có đơn vị SI

*: Bên mặt kết nối đề van và đơn vị SI nhưng nó không được gắn kết vào van mà không có đơn vị SI. Tham khảo mục EX600 để lắp theo tần số quy định của quốc gia đó.

Cách đặt hàng Cụm Van và Đề

Ví dụ (SS5Y3-12S6□-□)



SS5Y3-12S6Q42-05B 1 cái (Kiểu 12 mã hàng đề van 5 trạm)
 *SY3130-5U1-C6 3 cái (mã hàng van 5/2, 1 cuộn điện)
 *SY3230-5U1-C6 2 cái (mã hàng van 5/2, 2 cuộn điện)
 *EX600-DYPD 1 cái số lượng đơn vị I/O (1 trạm)
 *EX600-DYPB 1 cái số lượng đơn vị I/O (2 trạm)

→ Đầu * biểu thị lắp ráp

- Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
- Bên dưới đề van, nếu van được lắp đặt, sau đó đèn các trạm I/O sẽ lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình.

Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đề van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật

*1: Không lựa chọn đơn vị SI và tần số cùng với nhau,

5 Số trạm van trên Đề

Ký hiệu	Trạm van	Ghi chú
02	2 Trạm	kết nối đôi*1
:	:	
16	16 Trạm	
02	2 Trạm	Sắp xếp cụ thể *2
:	:	(Có thể lên tới 32 van định hướng)
24	24 Trạm	

*1: Kết nối đôi: Van 2-vị trí tác động đơn, đôi, 3-vị trí và 4 vị trí được áp dụng cho tất cả các trạm trên đề van.

*2: Thiết kế chỉ định: Chỉ ra các thông số kỹ thuật của dây trên bảng thông số kỹ thuật (lưu ý: van 2 vị trí, 3 vị trí, 4 vị trí tác động đôi không sử dụng được khi kết nối đơn)

*: Có thể lắp thêm bộ van thay cho van nếu trạm van đó không dùng đến

4 Số trạm van I/O

Nil	Không
1	1 trạm van
:	:
9	9 trạm van

*: Không có đơn vị SI ký hiệu là NIL

*: Đơn vị SI không tích hợp trong đề van trạm I/O.

*: Khi đơn vị I/O được chọn, nó sẽ được vận chuyển riêng và được lắp đặt bởi người dùng.

Tham khảo hướng dẫn kèm theo

6 Vị trí cồng cáp P, E, Lắp ráp cụm SUP/EXH

Cồng cáp P,E	Cồng cáp trong	Cồng tín hiệu, Tích hợp giảm âm	Cồng tín hiệu riêng
Bên U (D) (2 đến 10 trạm)	U	C*1	G
Bên D (2 đến 10 trạm)	D	E*1	H
Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)	B	—	J

*1: Đối với SUP/EXH lắp ráp đặc biệt với chặn, Với lựa chọn giảm thanh tích hợp sẽ có cồng cáp P theo tiêu chuẩn

*2: Đối với loại giảm có giảm thanh tích hợp, cồng P và E có sẵn ở 2 bên U và D.

Công 3/5 (E) được kết nối. Công xả của giảm thanh được lắp đặt đối diện của cồng P, E. (ví dụ: Khi cồng P,E là bên D, Công xả của giảm thanh sẽ là bên U)

*: Khi lựa chọn giảm thanh tích hợp, giữ chỉ cồng xả khí tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc chất lỏng.

7 Kích thước cồng P,E (có sẵn đầu nối khí)

Ký hiệu	SY3000	SY5000	SY7000	
Nil	ø8	ø10	ø12	
N	ø5/16"	ø3/8"	ø1/2"	

*: Với lựa chọn N, đầu nối khí là dạng inch

8 Gá đặt


Nil	Gá trực tiếp
D	Gá đặt trên thanh trượt (Có thanh DIN)
D0	Gá đặt trên thanh trượt (Không có thanh DIN)
D3	Dùng cho 3 Trạm
:	:
D24	Dùng cho 24 Trạm

Gá dài hơn chiều dài tiêu chuẩn

*: Khi cần lắp đặt thanh DIN không có đơn vị SI, chọn D0 và đặt riêng chiều dài của thanh DIN, tham khảo L3 theo kích thước.

*: Tham khảo trang 394 để biết cách lắp cố định thanh trượt DIN

Cách đặt hàng van (Có sẵn ốc gá)

**1 Dòng**

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

6 Lựa chọn van

Nil	Cơ bản (0.7 Mpa)
B	Kiểu phản hồi nhanh (0.7 Mpa)
K*1	Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ loại lõi van bằng kim loại mới áp dụng cho kiềm van áp suất cao

2 Kiểu tác động

1	2 vị trí	Tác động đơn
2		Tác động đôi
3		Đóng ở giữa
4	3 vị trí	Thường xả ở giữa
5		Cấp ở giữa
A*1		Đóng/Đóng
B*1	3 Cổng kép,	Mở/Mở
C*1	4 vị trí	Đóng/Mở

*1: Chỉ có đệm cao su mới tích hợp trên van 3 cổng kép, 4 vị trí

3 Kiểu đệm

0	Đệm cao su
1	Đệm kim loại

4 Kiểu cổng cấp

Nil	Cổng cấp trực tiếp
R	Cổng cấp gián tiếp

5 Van kiềm tra áp suất ngược lại

Nil	Không
H	Có tích hợp

*: Chỉ có loại đệm cao su. Cài đặt để van có sẵn nếu van kiềm tra áp suất ngược được yêu cầu cho van không có đệm cao su. Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích hợp và van cài đặt trên để vì nó sẽ làm giảm lưu lượng của van.
*: Van kiềm tra áp suất ngược dạng van tích hợp không khả dụng cho loại van 3 vị trí.

7 Loại cuộn điện

Nil	Cơ bản
T	Với Mạch tiết kiệm điện (kiểu hoạt động liên tục)

*: Lựa chọn mạch tiết kiệm điện khi van được cấp điện trong thời gian dài.

*: Lưu ý về thời gian cung cấp năng lượng khi lựa chọn mạch tiết kiệm năng lượng.

8 Điện áp định mức

5	24 VDC
---	--------


9 Đèn/Bộ khử quá áp và thông số kỹ thuật chung

Ký hiệu	Có đèn	Bộ khử quá áp	Thông số kỹ thuật chung
R	—		Không phân cực
U	●		Chân dương chung
S	—	●	Chân âm chung
Z	●		Không phân cực
NS	—		Chân dương chung
NZ	●		Chân âm chung

*: Chọn van R, U, S hoặc Z khi đơn vị SI chân dương chung.

Chọn van từ R, U, NS hoặc NZ khi đơn vị đầu ra là chân âm phẳng biến

*: Chỉ có "Z" và "NZ" tích hợp với mạch tiết kiệm năng lượng

10 Nút kiềm tra van bằng tay**11 Kích thước cổng ren A, B**

Kích thước cổng

Ký hiệu	Cổng A, B	Dòng thiết bị
M5	M5 x 0.8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Đầu nối khí (hệ mét)

Ký hiệu	Cổng A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	ø2	●	—	—
C3	ø3,2	●	—	—
C4	ø4	●	●	—
C6	ø6	●	●	●
C8	ø8	—	●	●
C10	ø10	—	—	●
C12	ø12	—	—	●

Đầu nối khí (hệ inch)

Ký hiệu	Cổng A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	ø1/8"	●	—	—
N3	ø5/32"	●	●	—
N7	ø1/4"	●	●	●
N9	ø5/16"	—	●	●
N11	ø3/8"	—	—	●

12 Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Chỉ Nil tích hợp cho M5

13 Loại gá vít

Nil	Vít đầu tròn
B	Vít đầu lục giác
K	Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
H	Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

*: "K" và "H" thân van có kết cấu chống rơi để ngăn ốc bít rơi ra khi bảo dưỡng.

*: Khi đặt hàng mã van lẻ, không có miếng đệm van đi kèm.

Vì đệm van đi kèm với đế, hãy đặt riêng đệm van khi bảo dưỡng.

*: "B" và H không thể chọn cho SUP/EXH lắp đặt miếng đệm hoặc điều chỉnh giao diện

Loại 10
Cổng cấp bên

Loại 10
Cổng cấp dưới


Kết nối Dạng kết nối Đê

EX260

Dòng SY3000/5000/7000



Cách Đặt Hàng Đề Van



1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Kiểu

10	Cổng cấp bên
11	Cổng cấp dưới *1

*1: Cụm van SY5000 được sử dụng cho cổng dưới SY5000. Khi đặt hàng hãy tham khảo kết nối đa năng của đề van.

3 Thông số kỹ thuật của đơn vị SI

Tín hiệu đầu ra, Truyền thông, số lượng đầu ra, đầu kết nối truyền thông

Ký hiệu (Tín hiệu đầu ra)	Giao tiếp	Số lượng đầu ra	Đầu kết nối
Cực dương Cực âm chung (NPN) chung (PNP)			
0*1			Không có đơn vị SI
QA QAN	DeviceNet™	32	M12
QB QBN		16	
NA NAN		32	
NB NBN	PROFIBUS DP	16	M12
NC NCN		32	*4
ND NDN		16	D-sub
VA VAN	CC-Link	32	M12
VB VBN		16	
DA DAN	EtherCAT	32	M12
DB DBN		16	
FA FAN	PROFINET	32	M12
FB FBN		16	
EA EAN	EtherNet/IP™	32	M12
EB EBN		16	
—*3 GAN	Ethernet	32	
—*3 GBN	POWERLINK	16	
—*3 KAN	IO-Link	32*5	M12

*1: không có đơn vị SI, tín hiệu đầu ra được chọn do đơn vị SI được dùng.

*2: Không thể gá trên thanh trượt mà không có đơn vị SI

*3: Loại cực dương chung (NPN) không áp dụng

*4: IP 40 cho D-sub đầu kết nối thiết bị cho thông số kỹ thuật

*5: Chỉ có loại đầu ra có sẵn

4 Trạm Van

Trường hợp đơn vị SI là 32 tín hiệu đầu ra

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	Kết nối đôi*1
:	:	
16	16 Trạm	
02	2 Trạm	Sắp xếp cụ thể *2
:	:	(Có thẻ lên tới 32 van định hướng)
24	24 Trạm	

Trường hợp đơn vị SI là 16 tín hiệu đầu ra

Ký hiệu	Trạm	Ghi chú
02	2 Trạm	Kết nối đôi*1
:	:	
08	8 Trạm	
02	2 Trạm	Sắp xếp cụ thể *2
:	:	(Có thẻ lên tới 16 van định hướng)
16	16 Trạm	

*1: Kết nối đôi: Van 2-vị trí tác động đơn, đôi, 3-vị trí và 4 vị trí được áp dụng cho tất cả các trạm trên đến van.

*2: Thiết kế chỉ định: Chỉ ra các thông số kỹ thuật của dây trên bảng thông số kỹ thuật (lưu ý: van 2 vị trí, 3 vị trí, 4 vị trí tác động đơn không sử dụng được khi kết nối đơn)

*: Có thể lắp tấm bít van thay cho van nếu trạm van đó không dùng đến

*: Đôi với thiết bị không có đơn vị SI (S0), lưu ý số lượng van định hướng tối đa sẽ được kết nối. Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đề van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật

5 Vị trí Cổng cấp P, E

U	Bên U (2 đến 10 trạm)
D	Bên D (2 đến 10 trạm)
B	Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)

6 Lắp ráp cụm SUP/EXH

Nil	Cổng điều khiển bên trong
S	Tích hợp cổng tín hiệu, có giảm âm
R	Cổng tín hiệu riêng

*: Cổng 3/5(E) được tích hợp giảm âm

*: Khi sử dụng tích hợp giảm thanh, Giữ cổng xả khí tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc chất lỏng

Tham khảo trang bên cho 7

7.

8 Gá đặt và Lựa chọn

Ký hiệu	Gá đặt	Lựa chọn	
		Tên Tấm	Số trạm van
Nil		—	—
AA	Gá đặt trực tiếp	●	●
BA		●	—
D		—	—
A	Gá đặt trên thanh trượt	●	●
B		●	—

*: Nhập số các trạm bên khi nó lớn hơn số lượng các trạm van

*: Chỉ có gắn trực tiếp cho kiểu 11 (Cổng dưới)



Lựa chọn thanh trượt

Nil	Chiều dài cơ bản
0	Không có có thanh trượt (Có gá)
3	Với 3 Trạm
:	:
24	Với 24 Trạm

*: Khi cần lắp thanh trượt không có đơn vị SI, chọn D0 và đặt hàng riêng chiều dài của thanh trượt. Tham khai L3 trong bản vẽ.

7 Kích thước cỗng A, B (Hệ mét/ Đầu nối khí)



Ký hiệu	Cỗng A, B	Kiểu 10/Cỗng bên		Kiểu 11/ Cỗng dưới		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
C2	ø2	●	—	—	—	—
C3	ø3,2	●	—	—	—	—
C4	ø4	●	●	—	●	—
C6	ø6	●	●	●	●	●
C8	ø8	—	●	●	●	●
C10	ø10	—	—	●	—	●
C12	ø12	—	—	●	—	●
CM ^{*1}	Cỗng thẳng, nhiều kích thước	●	●	●	●	●
L4	Hướng trên	ø4	●	●	—	—
L6		ø6	●	●	●	—
L8		ø8	—	●	●	—
L10		ø10	—	—	●	—
L12		ø12	—	—	●	—
B4		ø4	●	●	—	—
B6		ø6	●	●	●	—
B8		ø8	—	●	●	—
B10		ø10	—	—	●	—
B12		ø12	—	—	●	—
LM ^{*1}	Cỗng vuông góc, Nhiều kích thước (Bao gồm đầu nối khí hướng lên và hướng xuống)	●	●	●	—	—
Kích thước cỗng A, B (Đầu nối khí)	ø8	ø10	ø12	ø10	ø12	



Hướng tên

Kích thước cỗng A, B (Hệ Inch/ Đầu nối khí)

Ký hiệu	Cỗng A, B	Kiểu 10/Cỗng bên		Kiểu 11/ Cỗng dưới		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
N1	đang thẳng	ø1/8"	●	—	—	—
N3		ø5/32"	●	●	—	●
N7		ø1/4"	●	●	●	●
N9		ø5/16"	—	●	●	●
N11		ø3/8"	—	—	●	●
CM ^{*1}		Straight port, mixed sizes	●	●	●	●
LN3		ø5/32"	●	—	—	—
LN7		ø1/4"	●	●	—	—
LN9		ø5/16"	—	●	—	—
LN11		ø3/8"	—	—	●	—
BN3	đang góc ^{*2}	ø5/32"	●	—	—	—
BN7		ø1/4"	●	●	—	—
BN9		ø5/16"	—	●	—	—
BN11		ø3/8"	—	—	●	—
LM ^{*1}		Cỗng vuông góc, Nhiều kích thước (Bao gồm đầu nối khí hướng lên và hướng xuống)	●	●	●	—
Kích thước cỗng A, B (Đầu nối khí)	ø5/16"	ø3/8"	ø1/2"	ø3/8"	ø1/2"	




*1: Nêu rõ kích thước trong bảng thông số kỹ thuật trong trường hợp "CM", "LM"

Hướng của cỗng P,E giống như đối với cỗng A, B. Nếu chọn cạnh "LM" hãy chỉ ra nó trên bảng thông số kỹ thuật cụm van cho khớp cỗng P, E

*2: Tránh va trạm với thân và đường ống, chọn cỗng vuông góc hướng xuống khi lắp đặt miếng đệm tùy chọn.

Cách Đặt Hàng Cụm Van và Đê

Ví dụ (SS5Y3-10SNAN-□)



SS5Y3-10SNAN-04D-C6...1 cái (Kiểu 10 mã hàng đê van 4 trạm)

*SY3100-5U1.....2 cái (mã hàng van 5/2, 1 cuộn điện)

*SY3200-5U1.....1 cái (mã hàng van 5/2, 2 cuộn điện)

*SY3300-5U1.....1 cái (mã hàng van 5/3, 2 cuộn điện thường đóng giữa)

→ Dấu * biều thị lắp ráp

- Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D

- Bên dưới đê van, nếu van được lắp đặt, sau đó đến các trạm I/O sẽ lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình.

*: Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đê van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật.

Chỉ định trên bản thông số kỹ thuật trên cụm đê van ở cỗng A và B

Kết nối Dạng kết nối Đế : Đế Van kết nối đa dạng

D-sub Connector (IP40/67) Flat Ribbon Cable PC Wiring Terminal Block Box/Spring Type (IP67)
 Terminal Block Box (IP67) Lead Wire (IP67) Circular Connector (IP67) EX500 (IP67)
 EX600 (IP67) EX245 (IP65) EX250 (IP67) EX260 (IP67) EX126 (IP67) EX120 EX180

Kiểu 10
Cổng cáp bên

Kiểu 11
Cổng cáp dưới

Dòng SY3000/5000/7000



SY3000 có thể gắn được vào
cụm kích thước 5000

Cách Đặt Hàng Đế Van

SS5Y5 - M **10** F **1** - **05** U - C **8** **6**

Kiểu gá đa năng

Có thể lắp đặt cho SY3000 trên tất cả các trạm
Trong trường hợp này không cần phải điền vào **⑧** mã đặt hàng
Tuy nhiên, chiều rộng tối đa phải là 12,5mm



1 Kiểu

10	Cổng cáp bên
11	Cổng cáp dưới

2 Kiểu kết nối

Ký hiệu	Kiểu	Trang
F	Đầu kết nối D-sub (25pins)	IP40
FW		IP67
P		26 pins
PG	Cáp bằng phẳng	20 pins
PH		10 pins
J	Dây kết nối PC 20 (pins)	—
G		Với cung cấp điện đầu cuối
TC	Hộp đầu cuối/Kiểu lò xo (IP67)	237-1
T	Hộp đầu cuối	238
L1		34 cores
L2	Dây điện	17 cores
L3		9 cores
M	Đầu nối dạng tròn	258
S□		268
S□	Truyền nối tiếp	274
S6□		EX600
SA□		EX245
S□		EX250
S□		EX260
S4□*1		EX126
S3□*1		EX120
S8□		EX180

* 1: EX126, EX120 và EX245 chưa tương thích
với UL

*: Tham khảo các trang trong bảng để biết thêm
chi tiết

3

• Vói dây điện

Chiều dài dây điện

1	0.6 m
2	1.5 m
3	3 m

• Có đầu nối D-sub (IP40/67), Dây cáp ribbon và kết nối PC

Hướng kết nối

1	Hướng lên
2	Hướng ngang

*: Không cần thiết phải lựa chọn mã hàng trên cho van với hộp đầu cuối cùng đầu nối dạng tròn
hoặc kiểu truyền nối tiếp

5 Cổng P, E

U	Bên U (2 đến 10 trạm)
D	Bên D (2 đến 10 trạm)
B	Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)

*: Tham khảo trang 284 cho EX600 và **⑦**
trang 296 cho EX250

6 Lắp ráp cụm SUP/EXH

Nil	Điều khiển bên trong
S	Điều khiển bên trong và kèm giảm âm
R	Công tín hiệu điều khiển bên ngoài

*: Cổng 3/5(E) được tích hợp giảm âm

4 Trạm Van

Ký hiệu	Trạm	Lưu ý
02	2 trạm	Một số đầu kết nối giới hạn số lượng trạm.
:	:	Tham khảo các trang được hiển thị
24	24 trạm	trong bảng kiểu kết nối để biết chi tiết

7 Kiểu liên kết : Đầu nối khí

Công A, B	
C	Kích thước
L	Hệ Mét
B	Vuông góc
N	Hướng lên *2
LN	Hướng xuống *2
BN	
CM*1	Kích thước
LM*1	đa năng

Thẳng

Vuông góc

Hướng lên *2

Hướng xuống *2

Thẳng

Vuông góc

Hướng lên *2

Hướng xuống *2

Thẳng

Vuông góc (Bao gồm đầu nối khí hướng lên và hướng xuống) *2

*1: Chọn CM hoặc LM nếu kích thước cổng đa năng được sử dụng cùng cụm
(Ví dụ: Nếu các kích thước cổng đa năng như C6 và C8 sẽ được dùng cho dòng SY5000)

Trong trường hợp như vậy hãy chỉ ra các kích thước yêu cầu trong bảng thông số kỹ thuật.

Hướng của cổng P, E giống như đối với cổng A, B. Nếu chọn LM, chỉ ra nó trên bảng thông số kỹ thuật đa năng cho hướng lắp cổng P, E

*2: Để tránh xung đột giữa thân và đầu nối, chọn đầu nối vuông góc hướng xuống khi lựa chọn lắp đặt đệm.

Đầu nối vuông góc không có sẵn kiểu 11 (Cổng dưới)

*: Đầu nối vuông góc: ø2, ø3.2 và ø1.8 không dùng cho SY3000. ø2, ø3.2, ø1.8" và ø5/32" không dùng cho SY5000

8 SY5000: Kích thước cồng A, B

(Hệ Mét/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Kích thước cồng
4	ø4
6	ø6
8	ø8
Nil	For all stations of SY3000

(Hệ Inch/ Đầu nối khí)

Ký hiệu	Kích thước cồng
3	ø5/32"
7	ø1/4"
9	ø5/16"
Nil	For all stations of SY3000

*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

9 SY3000: Kích thước cồng A, B

(Hệ Mét/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Kích thước cồng
2	ø2
3	ø3.2
4	ø4
6	ø6
8	ø8*1

(Hệ Inch/ Đầu nối khí)

Ký hiệu	Kích thước cồng
1	ø1/8"
3	ø5/32"
7	ø1/4"
9	ø5/16"**1

*1: Khoảng cách van giống SY5000

*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"


10 Gá đặt

		Gá trực tiếp
D		Gá đặt trên thanh trượt (Có thanh DIN)
D0		Gá đặt trên thanh trượt (Không có thanh DIN)
D3	Với 3 Trạm	Chì định thanh trượt dài hơn chiều dài tiêu chuẩn.<Van SY5000 hiện có chiều dài có thể
:	:	gắn được (chiều dài khối đa năng là 16mm)
D24	Với 24 Trạm	

*: Chỉ gá trực tiếp mới lựa chọn kiểu 11 (Cồng dưới thân)

Cách đặt hàng cụm van và đế

Ví dụ (SS5Y5-M10F1-□)



SS5Y5-M10F1-05D-C86 ... 1 cái (Kiểu M10 mã hàng cụm 5 trạm)

*SY5200-5U1 3 cái (Mã hàng 2 vị trí tác động đối)

*SY3200-5U1 2 cái (Mã hàng 2 vị trí tác động đối)

Dấu * biểu thị lắp ráp


- Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
- Bên dưới đế van, nếu van được lắp đặt, sau đó đến các trạm I/O sẽ lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình. Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đế van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật

*: Khi cồng trên hổ hợp cầu hình. Trong trường hợp, hãy thận trọng vì cũng có đầu ra trên cồng A và B ở phía đế.

Chỉ định trên bảng trên bảng thông số kỹ thuật đa dạng nếu các phích cắm được yêu cầu trên cồng A và B ở phía đế.

Dòng SY3000/5000

Cách đặt hàng Van (Với gá ốc vít)



1 Dòng

3	SY3000
5	SY5000

2 Kiểu tác động

1	2 vị trí	Tác động đơn
2		Tác động đôi
3		Thường đóng ở giữa
4		Thường xả ở giữa
5		Cấp ở giữa
A ^{*1}	3 Cổng kép,	Đóng/Đóng
B ^{*1}	4 vị trí	Mở/Mở
C ^{*1}		Đóng/Mở

*1: Chỉ có đệm cao su mới tích hợp trên van 3 cổng kép, 4 vị trí

3 Kiểu đệm

0	Đệm cao su
1	Đệm kim loại

4 Kiểu cổng cáp

Nil	Cổng cáp trực tiếp
R	Cổng cáp gián tiếp

5 Van kiểm tra áp suất ngược lại (Được thiết kế trong van)

Nil	Không
H	Được thiết kế

* Chỉ với loại đệm cao su. Để van được lắp đặt sẵn nếu van kiểm tra áp suất ngược được yêu cầu cho van có đệm kim loại. Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích hợp và van lắp đặt trên đế vì nó sẽ làm giảm lưu lượng của van.

6 Lựa chọn van

Nil	Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
B	Kiểu phản hồi nhanh (0.7 Mpa)
K ^{*1}	Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ Đệm kim loại với áp cho loại áp suất cao


7 Kiểu cuộn điện

Nil	Cơ bản
T	Với Mạch tiết kiệm điện (kiểu hoạt động liên tục)

*: Lựa chọn mạch tiết kiệm điện khi van được cấp điện trong thời gian dài.

*: Lưu ý về thời gian cung cấp năng lượng khi lựa chọn mạch tiết kiệm năng lượng.

10 Tác động tay



8 Điện áp định mức

5	24 VDC
6	12 VDC

*: Chỉ có 24VDC áp dụng cho dòng truyền tải nối tiếp

9 Đèn/Bộ khử quá áp và thông số kỹ thuật chung

Ký hiệu	Có đèn	Bộ khử quá áp	Thông số kỹ thuật chung
Nil	—	—	Không phân cực
R	—		Chân dương chung
U	●		Chân âm chung
S	—	●	
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

*: "NIL" Không có tích hợp với cụm đơn vị SI

*: Chỉ "Z" và "NZ" tích hợp mạch tiết kiệm điện.

Chọn van phù hợp với đầu ra đơn vị SI khi thông số kỹ thuật đơn vị SI đã chọn

11 Kiểu gá vít

Nil	Vít đầu tròn
B	Vít đầu lục giác
K	Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
H	Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

*: "K" và "H" thân van có kết cấu chống rơi để ngăn ốc bít rơi ra khi bảo dưỡng.

*: Khi đặt hàng mã van lẻ, không có miếng đệm van đi kèm.

Vì đệm van được gắn vào đế, hãy đặt riêng đệm van khi bảo dưỡng.

*: "B" và H không thể chọn cho SUP/EXH lắp đặt miếng đệm hoặc điều chỉnh giao diện

Kết nối Dạng kết nối Đế : Đế Van kết nối đa dạng

D-sub Connector (IP40/67) Flat Ribbon Cable PC Wiring Terminal Block Box/Spring Type (IP67)
 Terminal Block Box (IP67) Lead Wire (IP67) Circular Connector (IP67) EX500 (IP67)
 EX600 (IP67) EX250 (IP67) EX260 (IP67) EX126 (IP67) EX120

Kiểu 10
Cổng cáp bên

Kiểu 11
Cổng cáp dưới

Dòng SY3000/5000/7000



SY5000 có thể gắn được vào
cụm kích thước 7000

Cách Đặt Hàng Đế Van

SS5Y7 - M **10** F **1** - **05** U - C **10** 8

Kiểu gá đa năng

Có thể lắp đặt cho SY5000 trên tất cả các trạm
Trong trường hợp này không cần phải điền vào ⑧ mã đặt hàng
Tuy nhiên, chiều rộng tối đa phải là 19mm

1 Kiểu

10	Cổng cáp bên
11	Cổng cáp dưới

2 Kiểu kết nối

Ký hiệu	Kiểu	Trang
F	Đầu kết nối	IP40
FW	D-sub (25pins)	IP67
P	—	26 pins
PG	Cáp bằng phẳng	20 pins
PH	—	10 pins
J	Dây kết nối PC	—
G	20 (pins)	Với cung cấp điện đầu cuối
TC	Hộp đầu cuối/Kiểu lò xo (IP67)	237-1
T	Hộp đầu cuối	238
L1	—	34 cores
L2	Dây điện	17 cores
L3	—	9 cores
M	Đầu nối dạng tròn	258
S□	—	268
S□	Truyền nối tiếp	274
S6□	—	EX600
S□	—	EX250
S□	—	EX260
S4□*1	—	EX126
S3□*1	—	EX120

*1: EX126, EX120 và EX245 chưa tương thích với UL

*: Tham khảo các trang trong bảng để biết thêm chi tiết

3

•Với dây điện

Chiều dài dây điện

1	0.6 m
2	1.5 m
3	3 m

•Với kết nối S-sub (IP/67),
Cáp phẳng và kết nối PC

Hướng kết nối

1	Hướng lên trên
2	Bên cạnh thân

*: Không cần thiết phải lựa chọn các mục trên cho van với khối đầu cuối hoặc đầu kết nối tròn hoặc loại truyền nối tiếp

4 Trạm Van

Ký hiệu	Trạm	Lưu ý
02	2 trạm	Một số đầu kết nối giới hạn số lượng trạm.
:	:	Tham khảo các trạng được hiển thị trong bảng kiểu kết nối để biết chi tiết
24	24 trạm	

6 Lắp ráp cụm SUP/EXH

Nil	Điều khiển bên trong
S	Điều khiển bên trong và kèm giảm âm
R	Công tín hiệu điều khiển bên ngoài

*: Công 3/5(E) được tích hợp giảm âm

5 Cổng P, E

U	Bên U (2 đến 10 trạm)
D	Bên D (2 đến 10 trạm)
B	Cả 2 bên (2 đến 24 trạm)

7 Kiểu liên kết : Đầu nối khí

Ký hiệu	Cổng A, B	
	Thẳng	Vuông góc
C		Hướng lên *2
L	Kích thước	Vuông góc
B	Hệ Mét	Hướng xuống *2
N		Thẳng
LN	Kích thước	
BN	Hệ Inch	Vuông góc
CM*1	Kích thước	Thẳng
LM*1	đa năng	Vuông góc (Bao gồm đầu nối khí hướng lên và hướng xuống) *2

*1: Chọn CM hoặc LM nếu kích thước cổng đa năng được sử dụng từng cụm (Ví dụ: Nếu các kích thước cổng đa năng như C6 và C8 sẽ được dùng cho dòng SY5000)

Trong trường hợp như vậy hãy chỉ ra các kích thước yêu cầu trong bảng thông số kỹ thuật,

Hướng của cổng P, E giống như đổi với cổng A, B. Nếu chọn LM, chỉ ra nó trên bảng thông số kỹ thuật đa năng cho hướng lắp cổng P, E

*2: Để tránh xung đột giữa thân và đầu nối, chọn đầu nối vuông góc hướng xuống khi lựa chọn lắp đặt đậm.

Đầu nối vuông góc không có sẵn kiểu 11 (Cổng dưới)

*: Đầu nối vuông góc: Ø1/4" và Ø5/16" tích hợp

8 SY7000: Kích thước cồng A, B

(Hệ Mét/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Kích thước cồng
6	ø6
8	ø8
10	ø10
12	ø12
Nil	For all stations of SY5000

*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

9 SY5000: Kích thước cồng A, B

(Hệ Mét/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Kích thước cồng
6	ø6
8	ø8
10	ø10
12	ø12

*: Khoảng cách van là 19mm, giống SY7000

*: Không có ký hiệu nào chỉ định kiểu "CM", "LM"

10 Gá đặt và Lựa chọn

Ký hiệu	Gá đặt	Lựa chọn	
		Tên Tấm	Số trạm van
Nil	Gá đặt	—	—
AA	Gá đặt trực tiếp	●	●
BA	Gá đặt trên thanh trượt	●	—
D□	Gá đặt trên	—	—
A□	Gá đặt dưới	●	●
B□	Gá đặt dưới	●	—

Kiểu DIN

Nil	Gá trực tiếp
0	Không có thanh trượt (Có gá)
3	Với 3 Trạm Thanh trượt dài hơn chiều dài của trạm van được chỉ định
⋮	⋮
24	Với 24 Trạm

*: Nhập số các trạm bên khi nó lớn hơn số lượng các trạm van.

*: Chỉ có gắn trực tiếp cho kiểu 11 (Cồng dưới).


*: Xác định L3 bằng cách sử dụng công thức tính toán chiều dài thanh trượt (đối với kiểu lắp hỗn hợp SY3000 và SY5000).

*: Chiều rộng khối đa năng là 19mm cho cả SY5000 và SY7000.

*: Tham khảo cách cố định đa năng lắp thanh trượt.

Cách đặt hàng cụm van và đê

Ví dụ (SS5Y7-M10F1-□)



SS5Y7-M10F1-05D-C128.. 1 cái (Kiểu M10 mã hàng cụm 5 trạm)

*SY7200-5U1 3 cái (Mã hàng 2 vị trí tác động đôi)

*SY5200-5U1 2 cái (Mã hàng 2 vị trí tác động đôi)

→ Dấu * biểu thị lắp ráp


- Van được đánh số từ trạm 1 từ vị trí D
- Bên dưới đê van, nếu van được lắp đặt, sau đó đèn các trạm I/O sẽ lắp đặt theo thứ tự từ 1 như trong hình.
Nếu có sự lựa chọn sắp xếp đặc biệt cho đê van, hãy ghi chú trên bản thông số kỹ thuật

*: Khi cồng trên hỗn hợp cầu hình. Trong trường hợp, hãy thận trọng vì cũng có đầu ra trên cồng A và B ở phía đê.

Chỉ định trên bảng trên bảng thông số kỹ thuật đa dạng nếu các phích cắm được yêu cầu trên cồng A và B ở phía đê.

Dòng SY5000/7000

Cách đặt hàng Van (Với gá ốc vít)



1 Dòng

5	SY5000
7	SY7000

2 Kiểu tác động

1	2 vị trí	Tác động đơn
2		Tác động đôi
3		Thường đóng ở giữa
4		Thường xả ở giữa
5		Cấp ở giữa
A ^{*1}	3 cồng kép,	Đóng/Đóng
B ^{*1}	4 vị trí	Mở/Mở
C ^{*1}		Đóng/Mở

*1: Chỉ có đệm cao su mới tích hợp trên van
3 cồng kép, 4 vị trí

3 Kiểu đệm

0	Đệm cao su
1	Đệm kim loại

4 Kiểu cồng cáp

Nil	Cồng cáp trực tiếp
R	Cồng cáp gián tiếp loại

5 Van kiểm tra áp suất ngược (Được thiết kế trong van)

Nil	Không
H	Được thiết kế

*: Chỉ với loại đệm cao su. Để van được lắp đặt sẵn nếu van kiểm tra áp suất ngược được yêu cầu cho van có đệm kim loại.

Tuy nhiên, không nên sử dụng loại van tích hợp và van lắp đặt trên đế vì nó sẽ làm giảm lưu lượng của van.

6 Lựa chọn van

Nil	Tiêu chuẩn (0.7 Mpa)
B	Kiểu phản hồi nhanh (0.7 Mpa)
K ^{*1}	Loại áp suất cao (1.0 Mpa)

*1: Chỉ đệm kim loại với áp lực loại áp suất cao

7 Kiểu cuộn điện

Nil	Cơ bản
T	Với Mạch tiết kiệm điện (kiểu hoạt động liên tục)

*: Lựa chọn mạch tiết kiệm điện khi van được cấp điện trong thời gian dài.

*: Lưu ý về thời gian cung cấp năng lượng khi lựa chọn mạch tiết kiệm năng lượng.

10 Tác động tay

Nil:	Dạng nhấn không khóa
D:	Dạng nhấn có khóa
E:	Dạng xoay có cần gạt
F:	Dạng trượt khóa

8 Điện áp định mức

5	24 VDC
6	12 VDC

*: Chỉ có 24VDC áp dụng cho dòng truyền tải nối tiếp

9 Đèn/Bộ khử quá áp và thông số kỹ thuật chung

Ký hiệu	Có đèn	Bộ khử quá áp	Thông số kỹ thuật chung
Nil	—	—	Không phân cực
R	—		Chân dương chung
U	●		Chân âm chung
S	—	●	
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

*: "NIL" Không có tích hợp với cụm đơn vị SI

*: Chỉ "Z" và "NZ" tích hợp mạch tiết kiệm điện.

Chọn van phù hợp với đầu ra đơn vị SI khi thông số kỹ thuật đơn vị SI đã chọn

11 Kiểu gá vít

Nil	Vít đầu tròn
B	Vít đầu lục giác
K	Vít đầu tròn (Loại chống rơi)
H	Vít đầu lục giác (Loại chống rơi)

*: "K" và "H" thân van có kết cấu chống rơi để ngăn ốc bít rơi ra khi bão dường.

*: Khi đặt hàng mã van lè, không có miếng đệm van đi kèm.

Vì đệm van được gắn vào đế, hãy đặt riêng đệm van khi bão dường.

"B" và H không thể chọn cho SUP/EXH lắp đặt miếng đệm hoặc điều chỉnh giao diện

*:

Lựa chọn cụm Van Dòng SY3000/5000/7000

⚠ Cảnh báo

Siết chặt mô-men để lắp vít
M2: 0.16 N·m (SY3000)
M3: 0.8 N·m (SY5000/7000)


Lựa chọn cụm Van

■ Lắp ráp Bit Van


Với 2 ốc vít (3 cái, cho SY7000)

Được sử dụng khi bổ sung van dự kiến hoặc bảo trì.


Một thiết kế được đặt trên bit van để ngăn việc gắn ốc vít từ trước



SY30M-26-□A (-B)



SY50M-26-□A (-B)



SY70M-26-□A (-B)

Cách đặt hàng Lắp ráp Bit Van

SY 3 0M - 26 - 1 A - □

Dòng

3	SY3000
---	--------

5	SY5000
---	--------

7	SY7000
---	--------

(A) (B)

4	—
---	---

2	—
---	---

5	—
---	---

1	—
---	---

3	—
---	---

(EA)	(P)
------	-----

(EB)	
------	--

Sơ đồ mạch

Lựa chọn cho gá đặt

Nil

Với vít gá đầu tròn

B

Với vít gá lục giác

Kiểu Đế

1

Cho kiểu kết nối Đế Van

2


Cho kết nối Đế Kim Loại

■ Lắp ráp lè miếng đệm SUP

Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp (3 chiếc cho SY7000)

Khi cùng cùng một đế được sử dụng cho các áp suất khác nhau, một cụm đệm SUP riêng lẻ được sử dụng làm cỗng cung cấp cho các áp suất khác nhau.

* Khi chọn loại đầu nối khí loại L cho đệm lót, hãy sử dụng nó hướng lên trên, vì nó cần trở đường ống cổng A và B trong với đế loại 50 và 10.




■ Lắp ráp lè miếng đệm SUP

Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp (3 chiếc cho SY7000)

Khi van xả ánh hưởng đến các trạm khác do cấu hình mạch, cụm đệm này được sử dụng cho xả van riêng lẻ.

* Khi chọn loại đầu nối khí loại L cho đệm lót, hãy sử dụng nó hướng lên trên, vì nó cần trở đường ống cổng A và B trong với đế loại 50 và 10.



Cách đặt hàng lắp ráp lè miếng đệm SUP/EXH

Đầu nối khí thẳng

SY 3 0M - 38 - 1 A - C6

Đầu nối vuông góc

SY 3 0M - 38 - 2 A - L6

Dòng

3

5

7

Kiểu đệm

38

Đệm lè SUP

39

Đệm lè EXH

Lắp ráp lè miếng đệm SUP/EXH

2

Kiểu vuông góc ngắn

3

Kiểu vuông góc dài

*: Chọn loại vuông góc dài cho van 3 vị trí sử dụng kiểu 11 và 12 tròn xuống. Tuy nhiên, loại 11 của dòng SY3000 lắp hồn hợp không thể kết nối đi xuống

Kích thước cỗng (hệ mét/ đầu nối khí)

Ký hiệu	Cổng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
L4	ø4	●	●	—
L6	ø6	●	●	●
L8	ø8	—	●	●
L10	ø10	—	—	●
L12	ø12	—	—	●

Kích thước cỗng (hệ inch/ đầu nối khí)

Ký hiệu	Cổng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
LN3	ø5/32"	●	—	—
LN7	ø1/4"	●	●	—
LN9	ø5/16"	—	●	—
LN11	ø3/8"	—	—	●

Kích thước cỗng (hệ mét/ đầu nối khí)

Ký hiệu	Cổng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
C2	ø2	●	—	—
C3	ø3	●	—	—
C4	ø4	●	●	—
C6	ø6	●	●	●
C8	ø8	—	●	●
C10	ø10	—	—	●
C12	ø12	—	—	●

Kích thước cỗng (hệ inch/ đầu nối khí)

Ký hiệu	Cổng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
N1	ø1/8"	●	—	—
N3	ø5/32"	●	●	—
N7	ø1/4"	●	●	●
N9	ø5/16"	—	●	●
N11	ø3/8"	—	—	●

*: Khi sử dụng kết hợp với SY 5 30 9 □-□-1-E (với van xả áp suất dự) chiều dài của ốc vít lắp theo yêu cầu sẽ khác nhau. Vui lòng liên hệ SMC để biết chi tiết

Dòng SY3000/5000/7000

⚠ Cảnh báo

Siết chặt mô-men để lắp vít
M2: 0.16 N·m (SY3000)
M3: 0.8 N·m (SY5000/7000)

Lựa chọn cụm

■ Lắp ráp van dùng SUP với van xả áp


Với một miếng đệm nối, một miếng đệm để và hai vít lắp (3 chiếc cho SY7000)

Nó được sử dụng để cấp không khí cho các van riêng lẻ

*: Không thể lựa chọn vuông góc hướng lên trên trong cổng

V và B trong kiểu 10, vì sẽ bị tác động vào cụm đệm van

SY 3 0M - 50 - 1A E	
Dòng	Tác động thủ công
3 SY3000	Nil Kiểu đẩy có rãnh
5 SY5000	E Kiểu có tay gạt
7 SY7000	



Cách lắp cụm van dùng SUP với van xả áp suất dư

Cài đặt SUP lắp ráp ốc vít van dùng từ bên lắp ráp của miếng đệm và gắn nó vào cụm

Siết chặt vít lắp van dùng SUP vào mô-men được chỉ định

Gắn van và siết chặt các vít theo chỉ định sau khi lắp cụm đệm dùng van SUP với van xả áp suất dư

*: Cài đặt tóm chốt cho cho miếng đệm van lắp ráp như trong hình nếu có đĩa tắt.

Các vít lắp van dùng SUP có thể được siết chặt bằng lực giác mà không cần tháo tóm chốt

*: Khi vuông góc hướng lên trên trong cổng A và B Kiểu cụm 10, chúng sẽ tác động vào đường ống cho các cụm lắp ráp. Do đó, kết hợp các cổng A và B với các loại thẳng hoặc vuông góc hướng xuống dưới

*: Thông số kỹ thuật của sản phẩm này chỉ dùng cho loại tích hợp cổng cấp bên trong van, vì cổng cấp phụ không thể tắt được

*: Nếu sản phẩm được trang bị với van 3 vị trí thường đóng giữa, không thể xả áp suất dư, vì vậy hãy sử dụng kết hợp với van 3 cổng, có thể được kết nối với cổng A,B

*: Đổi với loại gạt Khi khóa thủ công loại tay gạt, hãy nhấn tay gạt xuống sau đó xoay tay gạt 90° theo kim đồng hồ (Đẩy sang Khóa)

Xoay tay gạt mà không đẩy xuống cho đến khi dừng lại có thể làm hỏng với vấn đề như rò rỉ khí. Để mở khóa thủ công, xoay cần gạt ngược chiều kim đồng hồ (Khóa sang Đẩy)

(LOCK → PUSH) Kết nối đệm

Mã hàng ốc vít (Sửa chữa)

SY3000: SY30M-56-1A (2 pcs.)

SY5000: SY50M-56-1A (2 pcs.)

SY7000: SY70M-56-1A (3 pcs.)

Ốc vít van (xem trang 367)

Siết chặt moo-men xoắn:

Dòng SY3000: 0.16 N.m

Dòng SY5000/7000: 0.8

Đổi với ốc vít đầu lục giác ô cắm

Kích thước trên danh nghĩa

Dòng SY3000: 1.5

Dòng SY5000/7000: 2.5

SUP dùng lắp ráp miếng

đem van với áp suất dư

Tóm định vị

Dòng SY3000

SY30M-57-1A (bao gồm 10 cái)

Dòng SY5000/7000


SY50M-57-1A (bao gồm 10pcs)

SUP dùng van lắp ốc vít

Siết chặt mô-men xoắn

Dòng SY3000: 0.16 M.m

Dòng SY5000/7000: 0.8 N.m



■ Kiểm tra lắp ráp miếng đệm đôi với van xả áp dư (Cổng bên thân/ bên dưới)

Với kết nối miếng đệm, một miếng đệm và 2 ốc vít (3 chiếc cho SY7000)

Nó được sử dụng để giữ vị trí trung gian của xylanh trong một thời gian dài.

Sử dụng van 3 vị trí xả ở giữ khi lắp miếng đệm kép kiểm tra áp suất với van xả áp suất dư

Nó cũng có thể được sử dụng để ngăn ngừa hành trình xylanh bị thay đổi khi áp suất dư cung cấp được giải phóng bằng cách sử dụng van đơn/đôi 2 vị trí.

Phạm vi áp suất hoạt động: 0.1 đến 10 Mpa


*: Khi hướng vuông góc lên trên cổng A và B trong kieu cụm 10, chúng sẽ tác động vào đường ống cho cụm lắp ráp. Do đó, kết hợp các cổng A và B với loại thẳng và vuông góc hướng dưới

Dòng	Mã hàng
SY3000	SY30M-60-1A
SY5000	SY50M-60-1A
SY7000	SY70M-60-1A


	Dùng ở giữa	Chống roi
Van áp dụng	SY ₇ ³ 40 ₁ ⁰	SY ₇ ³ 20 ₁ ⁰

Mã hàng của ốc vít (cho bao dưỡng)
SY3000: SY3000-23-27A (2 pcs.)
SY5000: SY5000-221-4A (2 pcs.)
SY7000: SY7000-221-4A (3 pcs.)

Ví dụ
Kiểm tra lắp ráp miếng đệm đôi với van xả áp




Dùng ở giữa: Khi lắp van 3 vị trí xả ở giữa



⚠ Cảnh báo

- Rò rỉ khí từ đường ống giữa van và xylanh hoặc từ các phụ kiện sẽ chặn xylanh lại trong 1 thời gian dài. Kiểm tra rò rỉ bằng chất tẩy trung tính, như nước rửa chén.
- Ngoài ra, kiểm tra đệm xylanh, piston và đầu cần có rò rỉ khí không
- Kết hợp với van 3 vị trí thường đóng hoặc thường cung cấp khí ở giữa sẽ không hoạt động
- Nếu miếng đệm kiểm tra kép bị hạn chế quá nhiều, xylanh có thể không hoạt động đúng và có thể không dừng ở giữa
- Đặt tải xylanh sao cho áp suất xylanh bằng 2 lần áp suất cung cấp
- Nếu sử dụng miếng đệm kiểm tra kép được tích hợp trong lắp phụ.

Kiểm tra lắp ráp miếng đệm đôi với van xả áp



Chống roi: Khi lắp van đơn 2 vị trí

Áp suất vận hành tối đa	1.0 MPa
Áp suất vận hành tối thiểu	0.1 MPa
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng	-10 to 50°C
Đặc điểm tốc độ dòng chảy C	SY3000: 0.3 dm ³ /s-bar
SY5000: 0.7 dm ³ /s-bar	SY7000: 1.1 dm ³ /s-bar
Tần số hoạt động tối đa	3 Hz

Áp suất vận hành tối đa	1.0 MPa
Áp suất vận hành tối thiểu	0.1 MPa
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng	-10 to 50°C
Đặc điểm tốc độ dòng chảy C	SY3000: 0.3 dm ³ /s-bar
SY5000: 0.7 dm ³ /s-bar	SY7000: 1.1 dm ³ /s-bar
Tần số hoạt động tối đa	3 Hz

Lựa chọn cụm Dòng SY3000/5000/7000

⚠ Cảnh báo

Sết chặt mõ-men để lắp vít
M2: 0.16 N·m (SY3000)
M3: 0.8 N·m (SY5000/7000)


Lựa Chọn cụm

■ Bộ điều chỉnh giao diện

Với một miếng đệm nối, một miếng đệm đế và hai vít lắp (3 chiết cho SY7000)

Được sử dụng khi áp suất cung cấp cho mỗi van trên cùng 1 cụm được thiết lập riêng (áp suất giảm)

Cách đặt hàng



SY	3	0M	-	05	-	P	-	
Dòng								
3 SY3000								


SY	5	0M	-	00	-	P	-	
Dòng								
5 SY5000								

Thiết bị van ³
Nil Cho đơn, đôi và 4 vị trí
3 Cho 3 vị trí

Công điều chỉnh
P Công 1 (P)
A1 Công 4(A) (Kiểu điều khiển P, Công A điều chỉnh)
B1 Công 2(B) (Kiểu điều khiển P, Công B điều chỉnh)

- *1: Trường hợp dòng SY3000 có đồng hồ áp suất, khi lắp đặt trên cụm, hãy cẩn thận trọng rằng số bộ phận khác nhau với số lẻ.
- Trạm và không có. Các trạm ngăn các dòng hồ đo áp suất tác động lẫn nhau.
- Nếu sử dụng đầu kết nối M10/11/12 (Kiểu lắp đa năng) hoặc ghép hai hoặc nhiều tùy loại đa năng loại miếng đệm cho các trạm gần nhau, bạn chỉ có thể sử dụng kiểu không có đồng hồ áp suất (M1)
- *2: Theo luật do lường, với đồng hồ hiển thị PSI chỉ được bán cho khách hàng ở nước ngoài.
- *3: Trong Trường hợp SY3000, hãy thận trọng số bộ phận sẽ phụ thuộc vào vị trí của 1 vị trí đơn/đôi và 4 và 3 vị trí do chiều dài khác nhau của van định hướng.
- Còn nếu bạn đã chọn mô hình có đồng hồ áp suất nếu có ít nhất một mô hình cho 3 vị trí trong cùng 1 cụm hãy sử dụng tất cả các mô hình cho 3 vị trí để ngăn các đồng hồ áp suất tác động với nhau

Mã hàng giá ốc Vít (Để sửa chữa)
SY3000: SY3000-23-12A (2 cái)
SY5000: SY5000-221-6A (2 cái)
SY7000: SY7000-221-6A (3 cái)



SY30M-05/N5-□ SY30M-06/N6-□ SY30M-M1-□ SY50M-00/N0-□ SY50M-M1-□ SY70M-00/N0-□ SY70M-M1-□
(Với đồng hồ áp suất/ (Với đồng hồ áp suất/ (Không có đồng hồ (Với Đồng hồ áp suất) (Không có đồng hồ (Với Đồng hồ áp suất) (Không có đồng hồ
cho số trạm lè) cho số trạm chắn) áp suất) áp suất) áp suất) áp suất)

Thông số kỹ thuật

Mô hình điều chỉnh giao diện	SY30M-□-□-□	SY50M-□-□	SY70M-□-□	
Mô hình van áp dụng *1	SY3□ ⁰ ₃ (R)	SY5□ ⁰ ₃ (R)	SY7□ ⁰ ₃ (R)	
Công điều chỉnh		1(P), 4(A), 2(B)		
Phạm vi cài đặt áp suất		0.1 đến 0.7 MPa		
Áp suất vận hành tối đa		1.0 MPa		
Môi chất		Air		
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng		-10 đến 50°C (Không đóng băng)		
Trọng lượng ²	Với đồng hồ áp suất Không có đồng hồ áp suất	33(35)*3 27(29)*3	75 69	93 87

*1: 3 vị trí đóng ở giữa và áp xuất giữa, van 3 cổng kép 4 vị trí chỉ có cho 1 cổng áp suất điều chỉnh


*2: Khối lượng đã bao gồm Miếng đệm và ốc vít.

*3: Biểu thị các giá trị của SY30M-□ - 3

*: Luôn đặt áp suất từ cổng 1 (P) trong để để điều chỉnh giao diện

*: Khi sử dụng kết hợp với SY30M-□-□-1-E (với van xả áp suất dù), chiều dài của các ốc vít yêu cầu khác nhau. Vui lòng liên hệ SMC để biết thêm chi tiết.

Ví dụ



Dòng SY3000/5000/7000

⚠ Cảnh báo

Sết chặt mô-men để lắp vít
M2: 0.16 N·m (SY3000)
M3: 0.8 N·m (SY5000/7000)

Lựa chọn cụm

■ Khối SUP lắp ráp đơn

Mạch của đế kết nối đầu cắm, có sử dụng khối SUP đơn cung cấp khí cho các van nếu cần một nguồn cấp riêng, hoặc nếu không khí bổ sung là cần thiết cho lưu lượng không khí bổ sung.


Khối SUP lắp ráp đơn chiếm 1 trạm van. Khối chặn được cung cấp (2 miếng). Có thể được sử dụng để chặn cả 2 bên của số lượng trạm đơn cung cấp nguồn khí riêng lẻ (như trong ví dụ).

*: Chỉ định vị trí lắp đặt khối cũng như vị trí đường đi SUP sẽ bị chặn trên bảng thông số kỹ thuật. Chặn cần thiết cho 1 hoặc 2 vị trí cho 1 bộ (2 khối chặn SUP) được gắn vào SUP để chặn khối SUP đơn).


*: Hệ thống dây điện được kết nối với số trạm trong cụm khối SUP đơn.

*: Khi được sử dụng trong M10/11/12 (Kiểu đa năng), chọn loại SY50M cho SS5Y5 và loại SY70M cho loại SS5Y7.

*: Một kết cấu ngăn các ốc vít rời ra trên khối SUP đơn, làm cho các ốc bít khó rời ra hơn.



< Ví dụ >



Cách đặt hàng khói SUP/EXH lắp ráp đơn

Đầu nối khí
kiểu thẳng

SY 3 0M - 78 - 1 A - C6

Đầu nối khí
kiểu vuông góc

SY 3 0M - 78 - 2 A - L6

Dòng	3 SY3000	5 SY5000	7 SY7000
3 SY3000			
5 SY5000			
7 SY7000			

Kiểu khói

78	Khối SUP đơn
79	Khối EXH đơn

Khối SUP/EXH lắp ráp đơn

2 Vuông góc ngắn (kiểu 12)

3 Vuông góc dài (kiểu 11)

*: Loại vuông góc dài chỉ dành cho SY5000/SY7000

Kích thước cồng (hệ mét/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Cồng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
L4	ø4	●	●	—
L6	ø6	●	●	●
L8	ø8	—	●	●
L10	ø10	—	—	●
L12	ø12	—	—	●

Kích thước cồng (Inch/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Cồng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
LN3	ø5/32"	●	—	—
LN7	ø1/4"	●	●	—
LN9	ø5/16"	—	●	—
LN11	ø3/8"	—	—	●

Kích thước cồng (hệ mét/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Cồng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
C2	ø2	●	—	—
C3	ø3	●	—	—
C4	ø4	●	●	—
C6	ø6	●	●	●
C8	ø8	—	●	●
C10	ø10	—	—	●
C12	ø12	—	—	●

Kích thước cồng (Inch/Đầu nối khí)

Ký hiệu	Cồng P, E	SY3000	SY5000	SY7000
N1	ø1/8"	●	—	—
N3	ø5/32"	●	●	—
N7	ø1/4"	●	●	●
N9	ø5/16"	—	●	●
N11	ø3/8"	—	—	●

■ Khối lắp ráp đơn EXH

Mạch của đế kết nối đầu cắm, có sử dụng khói EXH đơn xả khí cho từng van khi khí thoát ra từ van sẽ ảnh hưởng đến các trạm van khác, hoặc nếu không khí bổ sung là cần thiết cho lưu lượng không khí bổ sung.


Khối EXH lắp ráp đơn chiếm 1 trạm van. Khối chặn được cung cấp (4 miếng). Có thể được sử dụng để chặn cả 2 bên của số lượng trạm bị cô lập cho khí xả riêng lẻ (như trong ví dụ).

*: Chỉ định vị trí lắp đặt khối cũng như vị trí đường đi EXH sẽ bị chặn trên bảng thông số kỹ thuật. Chặn cần thiết cho 1 hoặc 2 vị trí cho 1 bộ (2 khối chặn EXH (4 chiếc) được gắn vào EXH để chặn khói EXH đơn).


*: Hệ thống dây điện được kết nối với số trạm trong cụm khói EXH đơn.

*: Khi được sử dụng trong M10/11/12 (Kiểu đa năng), chọn loại SY50M cho SS5Y5 và loại SY70M cho loại SS5Y7.

*: Một kết cấu ngăn các ốc vít rời ra trên khói EXH đơn, làm cho các ốc bít khó rời ra hơn.



< Ví dụ >



Van định hướng từ 5 cỗng


Dòng SY3000/5000/7000/9000

Đệm cao su

SS5Y3/5-45T/T1 loại Plug-In Terminal Block sẽ ngừng sản xuất từ tháng 12/2019. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Plug-in connector SY3000 / 5000/7000 kết nối loại hộp khối thiết bị đầu cuối cơ sở đa dạng như là một thay thế. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có đặc điểm kỹ thuật hoặc khả năng tương thích gá đặt giữa hai sản phẩm.



Điện năng tiêu thụ
0.1W*
Với mạch tiết kiệm điện năng



• Đặc tính lưu lượng

Series	Đặc tính lưu lượng		
	C [dm ³ /(s-bar)]	b	Cv
SY3000	1.1	0.28	0.29
SY5000	2.8	0.37	0.90
SY7000	4.5	0.28	1.4
SY9000	10	0.29	2.5


• Tuổi thọ dài

* Liên lạc với SMC để có thông tin tuổi thọ


Biểu đồ tốc độ xilanh

Sử dụng như một hướng dẫn để lựa chọn.
Vui lòng xác nhận các điều kiện thực tế với SMC.

Cổng trên thân



Lắp trên đê



* Xilanh đang mở ra. van tiết lưu là loại điều chỉnh đầu ra, cái mà được lắp trực tiếp trên xilanh và núm điều chỉnh được mở hoàn toàn

* Tốc độ trung bình của xilanh được tính bằng tổng hành trình chia tổng thời gian đi hết hành trình

Điều kiện

Cổng trên thân	Dòng CJ2	Dòng CM2	Dòng CA2,MB	Dòng CS1
SY3120-C6	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	-	-
	Van tiết lưu	AS2052F-06	-	-
	Giảm âm	AN120-M5	-	-
SY5120-01	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	T0806 x 1 m	-
	Van tiết lưu	AS3002F-06	AS3002F-08	-
	Giảm âm	AN101-01	-	-
SY7120-02	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	T1075 x 1 m	-
	Van tiết lưu	AS3002F-06	AS4002F-10	-
	Giảm âm	AN110-01	-	-
SY9120-03	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	T1075 x 1 m	T1209 x 1 m
	Van tiết lưu	AS3002F-06	AS4002F-10	AS4002F-12
	Giảm âm	AN20-02	-	AN20-02

Điều kiện

Cổng trên thân	Dòng CJ2	Dòng CM2	Dòng CA2,MB	Dòng CS1
SY3140-01	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	-	-
	Van tiết lưu	AS3002F-06	-	-
	Giảm âm	AN110-01	-	-
SY5140-02	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	T0806 x 1 m	-
	Van tiết lưu	AS3002F-06	AS3002F-08	-
	Giảm âm	AN101-01	-	-
SY7140-03	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	T1075 x 1 m	T1209 x 1 m
	Van tiết lưu	AS3002F-06	AS4002F-10	-
	Giảm âm	AN20-02	-	-
SY9140-04	Kích thước ống X Chiều dài	T0604 x 1 m	T1075 x 1 m	T1209 x 1 m
	Van tiết lưu	AS3002F-06	AS4002F-10	AS4002F-12
	Giảm âm	AN20-02	-	AN20-02

Điều kiện [Khi sử dụng SGP (Ống thép)]

Cổng trên thân	Dòng CS1
SY9120-03	Kích thước ống X Chiều dài
	SGP10A x 1 m
	Van tiết lưu

Điều kiện [Khi sử dụng SGP (Ống thép)]


Cổng trên thân	Dòng CS1
SY7140-03	Kích thước ống X Chiều dài
	SGP10A x 1 m
	Van tiết lưu
SY9140-04	Giảm âm
	AN30-03
	Kích thước ống X Chiều dài
SY9140-04	SGP15A x 1 m
	Van tiết lưu
	AN40-04

Van định hướng 5 cổng

Cổng trên thân/Có thể gắn trên đế

Dòng SY3000/5000/7000/9000

Cách đặt hàng



Công cấp điện •

24, 12, 6, 5, 3 VDC/100, 110, 200, 220 VAC		24, 12 VDC/100, 110, 200, 220 VAC	
Grommet	Kết nối loại L	Kết nối loại M	Kiểu DIN
G: Dây dẫn dài 300 mm	L: Có dây dẫn (Dài 300 mm)	M: Có dây dẫn (Dài 300 mm)	MN: Không có dây dẫn
H: Dây dẫn dài 600 mm	LN: Không có dây dẫn	L0: Không có kết nối	D, Y: Có kết nối
CE-compliant	DC	●	●
AC	—	—	●
24, 12 VDC 6, 5, 3 VDC		* Loại LN, MN: có 2 Ổ cắm. * Loại "Y" là đầu cuối DIN tuân theo EN-175301-803C (DIN43650C). * Đầu nối M8 phù hợp với tiêu chuẩn IEC60947-5-2 cũng có sẵn.	
Kết nối M8		WO: Không có cáp kết nối W□: Có cáp kết nối 	
CE-compliant		* DOZ và YOZ không tồn tại * Điện áp AC ko có tùy chọn "S".	
DC		* Điện áp AC ko có tùy chọn "S".	
AC		* Mạch tiết kiệm điện chỉ có loại "Z"	

• Kích thước cổng A,B

Dạng cổng ren

Ký hiệu	Kích thước cổng	Dòng áp dụng
M5	M5 x 0.8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000
02	1/4	SY9000
03	3/8	

Dạng có sẵn đầu cảm khí nhanh (hệ met)


Ký hiệu	Kích thước cổng	Dòng áp dụng
C4	Đầu nhanh ống ø4	SY3000
C6	Đầu nhanh ống ø6	
C4	Đầu nhanh ống ø4	
C6	Đầu nhanh ống ø6	SY5000
C8	Đầu nhanh ống ø8	
C8	Đầu nhanh ống ø8	
C10	Đầu nhanh ống ø10	
C8	Đầu nhanh ống ø8	SY7000
C10	Đầu nhanh ống ø10	
C12	Đầu nhanh ống ø12	SY9000

Dạng có sẵn đầu cảm khí nhanh (hệ Inch)


Ký hiệu	Kích thước cổng	Dòng áp dụng
N3	Đầu nhanh ống ø 5/32"	SY3000
N7	Đầu nhanh ống ø 1/4"	
N3	Đầu nhanh ống ø 5/32"	
N7	Đầu nhanh ống ø 1/4"	SY5000
N9	Đầu nhanh ống ø 5/16"	
N9	Đầu nhanh ống ø 5/16"	
N11	Đầu nhanh ống ø 3/8"	SY7000
N9	Đầu nhanh ống ø 5/16"	
N11	Đầu nhanh ống ø 3/8"	SY9000

• Gá đặt

Nil: Không có gá
F1: Với Gá Chân
(Chỉ áp dụng 2 vị trí 1 cuộn điện)



F2: Với Gá hông



• Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Trù ren M5

Made to Order •

Nil	—
X20	Cổng trên đế điều khiển bên trong
X90	Van chính vật liệu là fluoro rubber

CE-compliant •

Nil	—
Q	CE-compliant

Lưu ý Các mô hình loại AC tuân thủ CE chỉ có thiết bị đầu cuối DIN.

• Nút kiểm tra bằng tay

Nil: Nhấn không khóa	D: Nhấn xoay có khóa	E: Nhấn xoay có cần gạt

• Đèn/Bộ khử quá áp

Công cấp điện dạng G,H,L,M,W

Nil	Không đèn/bộ khử quá áp
S	Có bộ khử quá áp
Z	Có đèn/bộ khử quá áp
R	Có bộ khử quá áp (ko cực)
U	Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

* Đối với van điện áp AC, không có tùy chọn "S". Nó đã được tích hợp sẵn trong mạch chính lưu.

* Đối với "R" và "U", chỉ có điện áp DC.

* Mạch tiết kiệm điện chỉ có loại "Z".

Công cấp điện dạng D,Y

Nil	Không đèn/bộ khử quá áp
S	Có bộ khử quá áp
Z	Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

* DOZ và YOZ không tồn tại

* Điện áp AC ko có tùy chọn "S".

Lưu ý Khi đặt hàng van định hướng có cổng trên thân riêng, không có gá vít lắp cho đế van và miếng đệm.

Đặt hàng chúng riêng biệt, nếu cần thiết.

Cổng trên thân Dòng SY3000/5000/7000/9000



Thông số kỹ thuật

Dòng	SY3000	SY5000	SY7000	SY9000
Lưu chất	Khí			
Điều khiển chung	2 vị trí, 1 cuộn điện			
Áp suất hoạt động (MPa)	0.15 to 0.7 0.1 to 0.7 0.2 to 0.7			
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)	-10 đến 50 (Không đóng băng)			
Tần suất hoạt động tối đa (Hz)	2 position single, double	10	5	5
3 vị trí		3	3	3
Nút kiểm tra bằng tay	Dạng nhấn ko khóa, nhấn có khóa, xoay có cần gạt			
Kiểu xả của van điều khiển	Van điều khiển xả chung với van chính			
Dầu bôi trơn	Không yêu cầu			
Phương gá	Không hạn chế			
Chống va đập (m/s) <small>(Chú ý)</small>	150/30			
Võ bọc	Chống bụi (dạng cổng DIN và M8: IP65)			

* Dựa trên IEC60529

Chú ý) Khả năng chống va đập: Không xảy ra sự cố khi thử nghiệm theo hướng dọc trực và đúng góc đến van chính và phản ứng ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng mỗi lần cho từng điều kiện (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Chống rung: Không xảy ra sự cố trong thử nghiệm quét một lần trong khoảng từ 45 đến 2000 Hz. Kiểm tra là thực hiện ở cả trạng thái có năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trực và tại các góc vuông với van chính và phản ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Thông số kỹ thuật cuộn điện

Cổng cáp điện		Grommet (G), (H) L plug connector (L) M plug connector (M)	DIN terminal (D), (Y) M8 connector (W)
Điện áp	DC	G, H, L, M, W	D, Y
cuộn điện (V)	AC 50/60 Hz	24, 12, 6, 5, 3	24, 12
Đao động điện áp cho phép		100, 110, 200, 220	
Điện năng tiêu thụ	DC	±10% điện áp *	
Công suất nguồn (VA) *	AC	Cơ bản Với mạch tiết kiệm năng lượng 100 V 110 V [115 V] 200 V 220 V [230 V]	0.35 Với đèn báo: 0.4, Kiểu DIN có đèn báo: 0.45 Chỉ với loại có đèn báo * Khởi động 0.4, duy trì 0.1 0.78 Với loại có đèn báo: 0.81 0.86 Với loại có đèn báo: 0.89 [0.94 Với loại có đèn báo: 0.97] 1.18 Với loại có đèn báo: 1.22 1.30 Với loại có đèn báo: 1.34 [1.42 Với loại có đèn báo: 1.46]
Bộ khử quá áp			Diode (Varistor là cửa kiểu DIN và ko phân cực)
Đèn báo			LED (Đèng AC kiểu DIN là đèn Neon)

* Điểm chung giữa 110 VAC và 115, giữa 220 VAC và 230VAC.

* Đối với 115VAC và 230VAC, điện áp cho phép là -15% đến 5% điện áp định mức.

* Kiểu DIN và M8 không có loại với mạch tiết kiệm năng lượng.

Thời gian đáp ứng

Chú ý) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B8419:2010 (Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, ở điện áp định mức)

SY3000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	12 hoặc ít hơn	15 hoặc ít hơn	12 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	10 hoặc ít hơn	13 hoặc hơn	10 hoặc ít hơn	
3 vị trí	15 hoặc ít hơn	20 hoặc ít hơn	16 hoặc ít hơn	

SY7000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	31 hoặc ít hơn	38 hoặc ít hơn	33 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	27 hoặc ít hơn	30 hoặc ít hơn	28 hoặc ít hơn	
3 vị trí	50 hoặc ít hơn	56 hoặc ít hơn	50 hoặc ít hơn	

SY5000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	19 hoặc ít hơn	26 hoặc ít hơn	19 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	18 hoặc ít hơn	22 hoặc ít hơn	18 hoặc ít hơn	
3 vị trí	32 hoặc ít hơn	38 hoặc ít hơn	32 hoặc ít hơn	

SY9000


Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	35 hoặc ít hơn	41 hoặc ít hơn	35 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	35 hoặc ít hơn	41 hoặc ít hơn	35 hoặc ít hơn	
3 vị trí	62 hoặc ít hơn	64 hoặc ít hơn	62 hoặc ít hơn	

Cổng trên thân Dòng SY3000/5000/7000/9000


Cấu tạo

Dòng SY


Ký hiệu
2 Vị trí, 1 cuộn điện




2 vị trí, 1 cuộn điện








Ký hiệu
2 vị trí, 2 cuộn điện



2 vị trí, 2 cuộn điện



Ký hiệu
3 vị trí, đóng ở giữa



Bộ phận cấu thành

No.	Mô tả	Vật liệu	Ghi chú
1	Thân	Nhôm đúc (SY3000: Kẽm đúc)	Trắng
2	Tấm chuyên đổi	Nhựa	Trắng SY9000: Xám
3	Tấm cuối	Nhựa	Trắng
4	Piston	Nhựa	-
5	Spool valve assembly	Nhôm, H-NBR	-


Phản thay thế

No.	Mô tả	Mã hàng
6	Pilot valve assembly	Tham khảo "Cách đặt hàng cho Polot van"
7	M5 port block assembly	Tham khảo "Cách đặt hàng cho Polot van"

Mã gá

Mô tả	Mã hàng
Gá F1	SX ³ 000-16-2A (Có ốc đì kèm)
Gá F2	SX ³ 000-16-1A (Có ốc đì kèm)

* SY9000 không có gá




(Hình này hiển thị loại đóng ở giữa)

Cách thay đổi cụm cổng

Nếu sử dụng loại cổng trên thân, cổng A và B có thể thay thế bằng cách thay thế khối cổng lắp ráp trên thân. Khi thay đổi khối này, cần vặn vít chính xác để đảm bảo không bị rò rít khí

Van SY5000



Chú ý

Momen xoắn khi siết vít

SY3000 (M2): 0.12 N·m
SY⁵000 (M3): 0.6 N·m
SY9000 (M4): 1.4 N·m

* Tham khảo "Cách đặt hàng cho Polot van"

Van định hướng 5 cỗng

Cổng trên đế

Dòng SY3000/5000/7000/9000

Loại AC theo tiêu chuẩn CE
Chỉ có kiểu cắp điện DIN

CÁCH ĐẶT HÀNG

SY **5** **2** **40**

- 5 L -

Kích thước cổng

Ký hiệu	Kích thước cổng	Dòng áp dụng
Nil: Không kèm đế		
01	1/8 Kèm theo đế	SY3000
02	1/4 Kèm theo đế	SY5000 SY7000
03	3/8 Kèm theo đế	SY7000 SY9000
04	1/2 Kèm theo đế	SY9000

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Đặt hàng đặc biệt

Nil	—
X90	Van chính fluororubber

CE-compliant

Nil	—
Q	Chuẩn CE

Dòng xoay chiều AC
có chuẩn CE chỉ
áp dụng với
kiểu DIN

Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000
9	SY9000

Loại tác động

1	Van 5/2, 1 cuộn điện (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
2	Van 5/2, 2 cuộn điện (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
3	Van 5/3, đóng ở giữa (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
4	Van 5/3, xả ở giữa (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
5	Van 5/3, cấp áp ở giữa (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)

Loại điều khiển

Nil	Van điều khiển chung
R	Van điều khiển riêng*

* Van điều khiển riêng
không áp dụng với SY3000
kiểu điện DIN

Thông số cuộn điện

Nil	Cơ bản
T	Có mạch tiết kiệm năng lượng (24, 12VDC Only)

* Mạch tiết kiệm năng lượng không áp
dụng với D,Y, DO YO hoặc W

Điện áp

Một chiều DC	
5	24 VDC
6	12 VDC
V	6 VDC
S	5 VDC
R	3 VDC


Xoay chiều AC (50/60 Hz)	
1	100 VAC
2	200 VAC
3	110 VAC [115 VAC]
4	220 VAC [230 VAC]

* Dòng DC với kiểu D,Y,DO và YO chỉ áp
dụng với điện áp 12 và 24VDC

* Chỉ áp dụng dòng DC với kiểu W

Kích thước cổng

Nút chỉnh tay



Đèn/bộ khử quá áp

Cổng cáp điện dạng G,H,L,M,W

Nil	-Không đèn/bộ khử quá áp
S	Có bộ khử quá áp
Z	Có đèn/bộ khử quá áp
R	Có bộ khử quá áp (ko cực)
U	Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

Cổng cáp điện dạng D,Y

Nil	Không đèn/Bộ khử quá áp
S	Có bộ khử quá áp (ko cực)
Z	Có đèn/Bộ khử quá áp (Ko cực)

* DOZ và YOZ không áp dụng

* Với dòng AC không có tùy chọn S.

* Dòng xoay chiều AC không có tùy chọn "S". Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

* Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC ko áp dụng

* Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng với loại "Z"

Cổng cáp điện

24, 12, 6, 5, 3 VDC / 100, 110, 200, 220 VAC		24, 12 VDC/100, 110, 200, 220 VAC	24, 12, 6, 5, 3 VDC	
Grommet	L plug connector	M plug connector	DIN terminal	M8 connector
G: Chiều dài dây 300mm	L: Chiều dài dây 300mm	M: Chiều dài dây 300mm MN: Không có dây	D, Y: Có cáp kết nối	W0: Không cáp kết nối
H: Chiều dài dây 600mm	LN: Không có dây	LO: Có cáp kết nối	DO, YO: Không cáp kết nối	W0: Có cáp kết nối
Chuẩn	DC	—	●	●
CE	AC	—	—	—

* Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm

* Dòng SY3000 kiểu DIN không thể gá đặt trên đế cơ bản.

* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C.

Note) Đặt hàng van đơn của dòng lắp trên đế, miếng đệm và óc vít được bao gồm

Lắp trên đê Dòng SY3000/5000/7000/9000

Thông số kỹ thuật



Dòng	SY3000	SY5000	SY7000	SY9000			
Lưu chất	Khí						
Điều khiển chung Áp suất hoạt động (MPa)	2 vị trí, 1 cuộn điện	0.15 đến 0.7					
	2 vị trí, 2 cuộn điện	0.1 đến 0.7					
	3 vị trí	0.2 đến 0.7					
Điều khiển riêng Áp suất hoạt động (MPa)	Áp suất hoạt động	-100 kPa đến 0.7					
	2 vị trí, 1 cuộn điện	0.25 đến 0.7					
	2 vị trí, 2 cuộn điện	0.25 đến 0.7					
	3 vị trí	0.25 đến 0.7					
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)	-10 - 50 (Không đóng băng)						
Tần suất hoạt động tối đa (Hz)	2 vị trí, 1 cuộn điện, 2 cuộn điện	10	5	5			
	3 vị trí	3	3	3			
Nút kiểm tra bằng tay	Dạng nhấn ko khóa, nhấn có khóa, xoay có cần gạt						
Kiểu xả của van điều khiển	Điều khiển chung	Van điều khiển xả chung với van chính					
	Điều khiển riêng						
Dầu bôi trơn	Không yêu cầu						
Phương gá	Không hạn chế						
Chống va đập (m/s) <small>(Chú ý)</small>	150/30						
Vỏ bọc	Chống bụi (dạng cổng DIN và M8: IP65)						

* Dựa trên IEC60529

Chú ý) Khả năng chống va đập: Không xảy ra sự cố khi thử nghiệm theo hướng dọc trực và đúng góc đến van chính và phản ứng ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng mỗi lần cho từng điều kiện (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Chống rung: Không xảy ra sự cố trong thử nghiệm quét một lần trong khoảng từ 45 đến 2000 Hz. Kiểm tra là thực hiện ở cả trạng thái có năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trực và tại các góc vuông với van chính và phản ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Thời gian đáp ứng

Note) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B8419:2010 (Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, ở điện áp định mức)

SY3000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn báo/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	12 hoặc ít hơn	15 hoặc ít hơn	12 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	10 hoặc ít hơn	13 hoặc ít hơn	10 hoặc ít hơn	
3 vị trí	15 hoặc ít hơn	20 hoặc ít hơn	16 hoặc ít hơn	

SY5000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn báo/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	19 hoặc ít hơn	26 hoặc ít hơn	19 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	18 hoặc ít hơn	22 hoặc ít hơn	18 hoặc ít hơn	
3 vị trí	32 hoặc ít hơn	38 hoặc ít hơn	32 hoặc ít hơn	

SY7000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn báo/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	31 hoặc ít hơn	38 hoặc ít hơn	33 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	27 hoặc ít hơn	30 hoặc ít hơn	28 hoặc ít hơn	
3 vị trí	50 hoặc ít hơn	56 hoặc ít hơn	50 hoặc ít hơn	

SY9000

Loại tác động	Thời gian đáp ứng (Ở áp suất 0.5 MPa)			
	Không đèn báo/ Bộ khử quá áp	Có đèn/bộ khử quá áp	Loại S, Z	Loại R, U
2 vị trí, 1 cuộn điện	35 hoặc ít hơn	41 hoặc ít hơn	35 hoặc ít hơn	
2 vị trí, 2 cuộn điện	35 hoặc ít hơn	41 hoặc ít hơn	35 hoặc ít hơn	
3 vị trí	62 hoặc ít hơn	64 hoặc ít hơn	62 hoặc ít hơn	

Thông số kỹ thuật cuộn điện

Kiểu cấp điện	Grommet (G), (H) L plug connector (L) M plug connector (M)		DIN terminal (D), (Y) M8 connector (W)
	G, H, L, M, W	D, Y	
Điện áp cuộn điện (V)	DC AC 50/60 Hz	24, 12, 6, 5, 3 100, 110, 200, 220	24, 12
Đao động điện áp cho phép		±10% điện áp *	
Điện năng tiêu thụ *			0.35 Với đèn báo: 0.4, Kiểu DIN có đèn báo: 0.45
Điện áp nguồn (VA)*	DC AC	Tiêu chuẩn Với mạch tiết kiệm năng lượng	Chỉ với loại có đèn báo * Khởi động 0.4, duy trì 0.1
		100 V 110 V [115 V]	0.78 Với loại có đèn báo: 0.81) 0.86 Với loại có đèn báo: 0.89) [0.94 Với loại có đèn báo: 0.97)]
	AC	200 V 220 V [230 V]	1.18 Với loại có đèn báo: 1.22) 1.30 V Với loại có đèn báo: 1.34) [1.42 V Với loại có đèn báo: 1.46)]
			1.15 V Với loại có đèn báo: 1.30) 1.27 V Với loại có đèn báo: 1.46) [1.39 V Với loại có đèn báo: 1.60)]
Bộ khử quá áp		Diode (Varistor là của kiểu DIN và ko phân cực LED (Đèn AC kiểu DIN là đèn Neon	
Đèn báo			

* Điểm chung giữa 110 VAC và 115, giữa 220 VAC và 230VAC

* Đối với 115VAC và 230VAC, điện áp cho phép là -15% đến 5% điện áp định mức


* Kiểu DIN và M8 không có loại với mạch tiết kiệm năng lượng

Lắp trên đê Dòng SY3000/5000/7000/9000


Cấu tạo

Dòng SY


Ký hiệu
2 Vị trí, 1 cuộn điện




2 vị trí, 1 cuộn điện




Ký hiệu
2 vị trí, 2 cuộn điện




2 vị trí, 2 cuộn điện



Ký hiệu
3 vị trí, đóng ở giữa



3 Vị trí, đóng ở giữa/Xả ở giữa/Cấp áp ở giữa



(Hình này hiển thị loại đóng ở giữa)

Bộ phận cấu thành

STT	Mô tả	Vật liệu	Ghi chú
1	Thân	Nhôm đúc (SY3000: Kẽm đúc)	Tráng
2	Tám chuyển đổi	Nhựa	Tráng SY9000: Xám
3	Tám cuối	Nhựa	Tráng
4	Piston	Nhựa	-
5	Spool valve assembly	Nhôm, H-NBR	-

Phần thay thế

STT	Mô tả	Mã hàng				Ghi chú
		SY3□40	SY5□40	SY7□40	SY9□40	
6	Đê	SY3000-27-1*	SY5000-27-1*	1/4: SY7000-27-1* 3/8: SY7000-27-2*	3/8: SY9000-27-1* 1/2: SY9000-27-2*	Nhôm đúc
7		Tham khảo cách đặt hàng van điều khiển				
8	Miếng đệm Tiêu chuẩn CE-compliant	SY3000-11-25	SY5000-11-15	SY7000-11-11	SY9000-11-2	H-NBR
-	Vít đầu tròn Kích thước vít tham khảo	SY3000-23-4 (M2 x 21)	AC00077 (M3 x 26)	AC00296 (M4 x 31)	SY9000-18-2 (M3 x 42)	Cho đê van

* Kiểu ren

Cảnh báo

Xiết chặt vít

M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m
M4: 1.4 N·m


Van định hướng 5 cỗng Cỗng trên thân lắp trên đế Dạng thanh/Đi dây riêng

CE


Loại 20

Dòng SY3000/5000/7000

Cách đặt hàng đế van




Cách đặt hàng cụm đế van (Ví dụ)




Cách đặt hàng van

Loại AC theo tiêu chuẩn CE
Chỉ có kiểu cáp điện DIN



Note) Khi đặt hàng van định hướng cồng trên thân với van đơn, vít cho đế và miếng đệm không được dì kèm
Đặt hàng riêng nếu cần thiết


Mã hàng miếng đệm



Dòng	Mã miếng đệm
SY3000	SY3000-GS-1
SY5000	SY5000-GS-1
SY7000	SY7000-GS-1

Note) Bộ miếng đệm bao gồm 10 ốc vít và 1 miếng đệm

Loại 20 Dòng SY3000/5000/7000



Thông số kỹ thuật đê van

Model	SS5Y3-20(-Q)	SS5Y5-20(-Q)	SS5Y7-20(-Q)
Áp dụng với van	SY3□20	SY5□20	SY7□20
Loại đê	Đê đơn/ gá B		
P (SUP)/R (EXH)	SUP chung, EXH chung		
Số trạm van	2 đến 20 trạm ^{Note1)}		
Vị trí cỗng A,B	Valve		
Kích thước cỗng	Công P, EA, EB	1/8	1/4
	Cổng A,B	M5 x 0.8 C4 (Đầu nối nhanh ống ø4) C6 (Đầu nối nhanh ống ø6)	1/8 C4 (Đầu nối nhanh ống ø4) C6 (Đầu nối nhanh ống ø6) C8 (Đầu nối nhanh ống ø8)
Khối lượng đê van W (g) n: Trạm	W = 13n + 24		W = 36n + 64
			W = 43n + 35

Note 1) Đổi với đê trên 10 trạm (trên 5 trạm đổi với dòng SS5Y7), nguồn khí cấp công P ở cả 2 bên và cổng xả EA/EB cả 2 bên

Thông số lưu lượng

Model	Port size		Thông số lưu lượng					
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1 → 4/2 (P → A/B)			4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)		
			C (dm³/s/bar)	b	Cv	C (dm³/s/bar)	b	Cv
SS5Y3-20(-Q)	1/8	C6	0.72	0.29	0.18	0.80	0.36	0.21
SS5Y5-20(-Q)	1/4	C8	1.9	0.28	0.48	2.2	0.20	0.53
SS5Y7-20(-Q)	1/4	C10	3.6	0.31	0.93	3.6	0.27	0.88

Note) Giá trị này dựa trên đê van 5 trạm và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ

Van định hướng 5 cổng Cổng trên thân lắp trên đế Kiểu xếp chồng/ đi dây riêng


Loại 23

Dòng SY9000

CE


Cách đặt hàng đế van

Loại 23/ Khả năng điều khiển riêng



Cách đặt hàng đế van lắp ráp (Ví dụ)

Ví dụ



SS5Y9-23-05 1 cái (Loại 23, mã hàng đế van 5 trạm)
 * SY9000-26-1A 1 cái (Miếng bit trạm thừa đế van)
 * SY9120-5LOZ-C12 2 cái (Mã hàng van định hướng 5/2 1 cuộn điện)
 * SY9220-5LOZ-C12 2 cái (Mã hàng van định hướng 5/2 2 cuộn điện)

→ Dấu * thể hiện cho việc lắp ráp
 Đặt mã hàng van và các option khác ở dưới mã đế van.
 Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel riêng.

Cổng trên thân Dòng SY9000 Loại 23



Note) Dòng AC với chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN

Cách đặt hàng van

SY 9 1 20

Dòng •

9 SY9000

Loại tác động

1	2 vị trí, 1 cuộn điện
2	2 vị trí, 2 cuộn điện
3	3 vị trí, đóng ở giữa
4	3 vị trí, xả ở giữa
5	3 vị trí, cấp áp ở giữa

Thông số cuộn điện

Nil	Điều khiển chung
R	Điều khiển riêng

* Trong trường hợp điều khiển riêng nó không được sử dụng đơn

Coil specifications

Nil	Chuẩn
T	Có mạch tiết kiệm năng lượng (24 VDC, 12 VDC only)

* Mạch tiết kiệm năng lượng không áp dụng với D, Y, DO, YO hoặc W

Điện áp

For DC	
5	24 VDC
6	12 VDC
V	6 VDC
S	5 VDC
R	3 VDC

For AC (50/60 Hz)	
1	100 VAC
2	200 VAC
3	110 VAC [115 VAC]
4	220 VAC [230 VAC]

* Dòng DC với kiểu D, Y, DO và YO chỉ áp dụng với điện áp 12 và 24VDC

* Kiểu W, chỉ áp dụng với điện áp 1 chiều DC

Note) Dòng xoay chiều AC có chuẩn CE chỉ áp dụng với kiểu DIN

Kiểu cấp điện

24, 12, 6, 5, 3 VDC/ 100, 110, 200, 220 VAC			24, 12 VDC/ 100, 110, 200, 220 VAC	24, 12, 6, 5, 3 VDC
Grommet	L plug connector	M plug connector	DIN terminal	M8 connector
G: Chiều dài dây 300mm	L: Chiều dài dây 300mm	M: Chiều dài dây 300mm	D: Có cáp kết nối	WO: Không cáp kết nối
H: Chiều dài dây 600mm	LN: Không có dây	MN: Không có dây	DO: Không cáp kết nối	WU: Có cáp kết nối
	LO: Không cáp kết nối		Y: Có cáp kết nối	YO: Không cáp kết nối
CE-compliant	DC	●	●	●
	AC	—	—	—

* Loại LN, MN: Có 2 đầu cắm


* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C.

* Ren M8 phù hợp IEC60947-5-2.

Note) Cần chiều dài dây, phải chắc chắn điện vào chỗ trống, tham khảo trang 638

Note) Khi đặt hàng van định hướng cổng trên thân với van đơn, vít cho đê và miếng đệm không được đi kèm. Đặt hàng riêng nếu cần thiết


Mã hàng miếng đệm



Dòng	Mã hàng miếng đệm
SY9000	SY9000-GS-1

Note) Bộ miếng đệm bao gồm 10 ốc vít và 1 miếng đệm

Loại 23 Dòng SY9000



Thông số kỹ thuật đế van

Model	SS5Y9-23(-Q)	
Áp dụng với van	SY9□20	
Loại đế	Kiểu xếp chồng	
P (SUP)/R (EXH)	SUP chung, EXH chung	
Số trạm van	2 đến 20 trạm <small>Note1)</small>	
Vị trí công A,B	Valve	
	Cổng P, EA, EB	3/8
Kích thước cổng	Cổng A,B	1/4 3/8
		C8 (Đầu nối nhanh ø8) C10 (Đầu nối nhanh ø10) C12/Đầu nối nhanh ø12)
Khối lượng đế van W (g) n: Trạm	W = 66n + 246	


Note 1) Đối với đế trên 10 trạm, nguồn khí cấp
cổng P ở cả 2 bên và cổng xả EA/EB cả 2 bên

Thông số lưu lượng


Model	Kích thước cổng		Thông số lưu lượng					
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1 → 4/2 (P → A/B)			4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)		
SS5Y9-23(-Q)	3/8	C12	6.3	0.20	1.5	8.2	0.28	1.9

Note) Giá trị này dựa trên đế van 5 trạm và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ


SY9000: SS5Y9-23- Trạm - (D)




Kết nối L Plug




Kết nối M Plug



DIN (D, Y)



Kết nối M8 (WO)



Note) Tham khảo thêm để biết kích thước các loại kết nối


Trạm n	2 trạm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 trạm
L1	123	148	173	198	223	248	273	298	323	335.5	360.5	385.5	410.5	435.5	460.5	485.5	510.5	535.5	560.5
L2	112.5	137.5	162.5	187.5	212.5	237.5	262.5	287.5	312.5	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550
L3	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432	456	480	504	528
L4	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5
L5	66	90	114	138	162	186	210	234	258	282	306	330	354	378	402	426	450	474	498

Note) Trong trường hợp lắp trực tiếp không rãnh DIN, tổng chiều dài để van là L3

Cổng trên thân, lắp trên đế Dòng SY3000/5000/7000/9000
 Loại 20 Loại 20P Loại 20SA
 Loại 23 Loại 23P Loại 23SA

Tùy chọn đế van

■ Loại 20, 23, 20SA, 23SA Miếng bit trạm




<Tiêu chuẩn>

Dòng	Mã hàng miếng bit
SY3000	SY3000-26-9A
SY5000	SY5000-26-20A
SY7000	SY7000-26-22A
SY9000	SY9000-26-1A

<CE-compliant>

Dòng	Mã hàng miếng bit
SY3000	SY3000-26-19A-Q
SY5000	SY5000-26-1A-Q
SY7000	SY7000-26-1A-Q
SY9000	SY9000-26-1A-Q

■ Loại 20P, 23P Miếng bit trạm




<Tiêu chuẩn>

Dòng	Mã hàng miếng bit
SY3000	SY3000-26-10A
SY5000	SY5000-26-21A
SY7000	SY7000-26-23A
SY9000	SY9000-26-3A

<CE-compliant>

Dòng	Mã hàng miếng bit
SY3000	SY3000-26-20A-Q
SY5000	SY5000-26-3A-Q
SY7000	SY7000-26-3A-Q
SY9000	SY9000-26-3A-Q


■ Miếng đệm van



Dòng	Mã hàng miếng đệm
SY3000	SY3000-GS-1
SY5000	SY5000-GS-1
SY7000	SY7000-GS-1
SY9000	SY9000-GS-1

Note) Bộ miếng đệm bao gồm 10 ốc vít và 1 miếng đệm

■ Lắp ráp cổng cáp riêng




Series	Mã hàng miếng đệm	Kích thước cổng	t
SY3000	SY3000-38-20A(-Q)	M5 x 0.8	10.5
SY5000	SY5000-38-1*A(-Q)	1/8	15
SY7000	SY7000-38-1*A(-Q)	1/4	18
SY9000	SY9000-38-1*A(-Q)	1/4	20

Note) • Cổng cáp của SY3000/5000/7000 có thể nằm ở phía dây dẫn hoặc mặt dưới. Tuy nhiên, với sản phẩm tuân thủ chuẩn CE phải được gá theo hướng chỉ định, Không thể thay thế.

• Với SY9000, nó chỉ có thể sử dụng ở mặt dưới


■ Lắp ráp cổng xả riêng



Series	Mã hàng miếng đệm	Kích thước cổng	t
SY3000	SY3000-39-20A(-Q)	M5 x 0.8	10.5
SY5000	SY5000-39-1*A(-Q)	1/8	15
SY7000	SY7000-39-1*A(-Q)	1/4	18
SY9000	SY9000-39-1*A(-Q)	1/4	20

Note) Trong trường hợp loại 20P và 23P, để bảo vệ phần dây xả, đường ống tại cổng EA phải sắp xếp sao cho không tiếp xúc trực tiếp với đường xả từ van

■ Lắp ráp cổng cáp và cổng xả riêng



⚠ Chú ý

Lực vận của vít

- M2: 0.16 N·m
- M3: 0.8 N·m
- M4: 1.4 N·m

* Kiểu ren

Ni	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

⚠ Cảnh báo

Khi lắp ráp van hoặc miếng đệm lên đế hoặc sub-plate phải có hướng gắn xác định. Nếu gắn sai hướng, thiết bị sẽ xảy ra sự cố. Tham khảo kích thước trước khi gắn

[●: Áp dụng ✕: Không áp dụng]

Series	Mã hàng cổng cáp + Cổng xả riêng	Port size	Kiểu đế áp dụng	
			20	20P
SY3000	SY3000-120-1A(-Q)	M5 x 0.8	●	✗
SY5000	SY5000-75-2*A(-Q)	1/8	●	✗
SY7000	SY7000-73-3*A(-Q)	1/4	●	✗

Cổng của miếng đệm SUP không có định hướng. Tuy nhiên, như các sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn CE (-Q) phải được gắn theo hướng xác định, không thể thay đổi hướng cổng. Đối với các cổng EXH, điều chỉnh ký hiệu "5" ở phía cổng điều khiển van. Ngoài ra, hãy đảm bảo kết nối các cổng riêng để bảo vệ phần dây dẫn của cổng điều khiển van khỏi thoát nước, v.v.

Miếng đệm SUP và miếng đệm EXH riêng có thể được gắn ở mặt trên hoặc mặt dưới. (Hình minh họa trên cho thấy điều kiện khi sản phẩm được vận chuyển ra từ nhà máy.)

Van định hướng 5 cổng

Cổng trên thân lắp trên đế

Dạng thanh/ Đi dây riêng

Dòng SY3000/5000/7000




[Option]
Note) loại AC có chuẩn
AC chỉ áp dụng với
kiểu điện DIN

Loại 41

Loại 42

Cách đặt hàng đế van

Loại 41/ loại nhỏ gọn



Kích thước cổng A,B Cổng ren

Ký hiệu	Kích thước cổng	Áp dụng với dòng
M5	M5 x 0.8	SY3000
01	1/8	SY5000


Đầu nối nhanh (hệ Mét)

Ký hiệu	Kích thước cổng	Áp dụng với dòng
C4	Đầu nối nhanh ø4	SY3000
C6	Đầu nối nhanh ø6	SY3000
C6	Đầu nối nhanh ø6	SY5000
C8	Đầu nối nhanh ø8	SY5000

Đầu nối nhanh (hệ Inch)

Ký hiệu	Kích thước cổng	Áp dụng với dòng
N3	Đầu nối nhanh ø5/32"	SY3000
N7	Đầu nối nhanh ø1/4"	SY3000
N7	Đầu nối nhanh ø1/4"	SY5000
N9	Đầu nối nhanh ø5/16"	SY5000

Loại 42/ Khả năng điều khiển riêng



Kích thước cổng A,B Thread piping

Ký hiệu	Kích thước cổng	Áp dụng với dòng
01	1/8	SY3000
02	1/4	SY5000
02	1/4	SY7000

Đầu nối nhanh (hệ Mét)


Ký hiệu	Kích thước cổng	Áp dụng với dòng
C4	Đầu nối nhanh ø4	SY3000
C6	Đầu nối nhanh ø6	SY3000
C6	Đầu nối nhanh ø6	SY5000
C8	Đầu nối nhanh ø8	SY5000
C10	Đầu nối nhanh ø10	SY7000

Đầu nối nhanh (hệ Inch)

Ký hiệu	Kích thước cổng	Áp dụng với dòng
N3	Đầu nối nhanh ø5/32"	SY3000
N7	Đầu nối nhanh ø1/4"	SY3000
N7	Đầu nối nhanh ø1/4"	SY5000
N9	Đầu nối nhanh ø5/16"	SY5000
N11	Đầu nối nhanh ø3/8"	SY7000

Cách đặt hàng cụm đế van (Ví dụ)

Ví dụ



SS5Y3-41-05-C6 ... 1 set (Loại 41, mã hàng đế van 5 trạm)
 * SY3240-5G 2 sets (Mã hàng van định hướng 5/2 2 cuộn điện)
 * SY3140-5G 2 sets (Mã hàng van định hướng 5/2 1 cuộn điện)
 * SY3000-26-9A 1 set (Miếng bit trạm thừa đế van)

→ Dấu * thể hiện cho việc lắp ráp

Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel

Cách đặt hàng van

Note) loại AC có chuẩn AC
chỉ áp dụng với kiểu điện DIN

SY 5 2 40 □ - 5 L □ - □ - □

Dòng

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Type of actuation

1	2 Vị trí, 1 cuộn điện
2	2 vị trí, 2 cuộn điện
3	3 vị trí, đóng ở giữa
4	3 vị trí, xả ở giữa
5	3 vị trí, cấp áp ở giữa

Kiểu điều khiển

Nil	Điều khiển chung
R	Điều khiển riêng

Thông số cuộn điện

Nil	Tiêu chuẩn
T	Có mạch tiết kiệm năng lượng (24 VDC, 12 VDC only)

* Mạch tiết kiệm năng lượng không áp dụng với D, Y, DO, YO hoặc W

Điện áp

Dòng 1 chiều DC

5	24 VDC
6	12 VDC
V	6 VDC
S	5 VDC
R	3 VDC

Dòng xoay chiều AC (50/60 Hz)

1	100 VAC
2	200 VAC
3	110 VAC [115 VAC]
4	220 VAC [230 VAC]

*Dòng DC với kiểu D, Y, DO và YO chỉ áp dụng với điện áp 12 và 24VDC

* Kiểu W, chỉ áp dụng với điện áp 1 chiều DC
Note) Dòng xoay chiều AC có chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN

Chuẩn CE

Nil	—
Q	Chuẩn CE

Note) Loại AC chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN terminal.

Made to Order

Nil	—
X90	Gioăng cao su ở van chính

Nút kiểm tra bằng tay

Nil	Nhấn không khóa
D	Nhấn xoay có khóa
E	Nhấn xoay có cần gạt

Đèn/bộ khử quá áp

Cỗng cấp điện G,H,L,M,W

Nil	Không đèn/bộ khử quá áp
S	Có bộ khử quá áp
Z	Có đèn/bộ khử quá áp
R	Có bộ khử quá áp (ko cực)
U	Có đèn/bộ khử quá áp (ko cực)

* Đèn xoay chiều AC Không có tùy chọn "S".

Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

* Kiểu R và U, điện áp 1 chiều DC ko áp dụng

* Mạch tiết kiệm năng lượng ko áp dụng với loại "Z"

Cỗng cấp dinhệ loại D,Y

Nil	Không đèn/Bộ khử quá áp
S	Có bộ khử quá áp (loại không phân cực)
Z	Có đèn/Bộ khử quá áp (Loại không phân cực)

* DOZ và YOZ không áp dụng Với dòng AC không có

tùy chọn S.

* Nó được tích hợp sẵn mạch chỉnh áp

Note) Khi đặt hàng van định hướng cỗng trên thân với van đơn, vít cho đế và miếng đệm không được dì kèm
Đặt hàng riêng nếu cần thiết

• Kiểu cáp điện

Lắp trên đế van	SY3000	24, 12, 6, 5, 3 VDC/100, 110, 200, 220 VAC			24, 12 VDC/ 100, 110, 200, 220 VAC	24, 12, 6, 5, 3 VDC
		Grommet	L plug connector	M plug connector	DIN terminal	M8 connector
	SY3000	●	●	●	● Note 1)	●
	SY5000	●	●	●	●	●
	SY7000	●	●	●	●	●
Chuẩn CE	DC	●	●	●	●	●
	AC	—	—	—	—	—

Note 1) Dòng SY3000 kiểu điện DIN không thể gá đặt trên đế cơ bản.


Note 2) Cần chiều dài dây, phải chắc chắn điện vào chỗ trống.

* Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm

* Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C.

* Kết nối M8 phù hợp IEC60947-5-2.

Loại 41 | Loại 42 Dòng SY3000/5000/7000



Thông số kỹ thuật để van

Model	SS5Y3-41(-Q)	SS5Y3-42(-Q)	SS5Y5-41(-Q)	SS5Y5-42(-Q)	SS5Y7-42(-Q)		
Áp dụng với van	SY3□40		SY5□40		SY7□40		
Loại đê	Đê đơn/ gá B						
P(SUP)/R(EXH)	SUP chung, EXH chung						
Số trạm van	2 đến 20 trạm <small>Note 1)</small>						
Vị trí công A,B	Vị trí Hướng	Phụ thuộc van					
Công P, EA, EB		Bên hông để van					
Kích thước công	Kích thước công A,B	1/8		1/4		1/4	
Công P, EA, EB	M5 x 0,8, C4 (Đầu nối nhanh ống Ø4)	1/8 C4 (Đầu nối nhanh ống Ø4)	1/8 C6 (Đầu nối nhanh ống Ø6)	1/4 C6 (Đầu nối nhanh ống Ø6)	1/4 C10 (Đầu nối nhanh ống Ø10)		
	C6 (Đầu nối nhanh ống Ø6)	C6 (Đầu nối nhanh ống Ø6)	C8 (Đầu nối nhanh ống Ø8)	C8 (Đầu nối nhanh ống Ø8)			
Trọng lượng để van W (g) n: Số trạm	W = 30n + 50	W = 37n + 63	W = 61n + 101	W = 79n + 127	W = 100n + 151		

Note 1) Đổi với đê trên 10 trạm (trên 5 trạm đổi với dòng SS5Y7), nguồn khí cấp công P ở cả 2 bên và công xả EA/EB cả 2 bên.

Thông số lưu lượng

Model	Port size		Thông số lưu lượng					
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1 → 4/2 (P → A/B)			4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)		
			C (dm³/(s·bar))	b	Cv	C (dm³/(s·bar))	b	Cv
SS5Y3-41(-Q)	1/8	C6	0.75	0.19	0.18	0.81	0.23	0.20
SS5Y3-42(-Q)	1/8	C6	0.75	0.20	0.18	0.82	0.20	0.20
SS5Y5-41(-Q)	1/4	C8	1.8	0.23	0.44	1.9	0.16	0.45
SS5Y5-42(-Q)	1/4	C8	1.9	0.20	0.46	1.9	0.12	0.43
SS5Y7-42(-Q)	1/4	C10	3.0	0.25	0.75	3.0	0.12	0.66

Note) Giá trị này dựa trên 5 trạm và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ

Van định hướng 5 cổng

Cổng trên thân lắp trên đế

Kiểu xếp chồng/ đi dây riêng

Dòng SY9000

Loại 43



[Option]

Note) Dòng AC với chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN

Cách đặt hàng đế van

SS5Y9-43-05U-C8-

• Dòng đế van
9 SY9000

Số trạm van

Symbol	Trạm
02	2 trạm
⋮	⋮
20	20 trạm

* Điều này cũng bao gồm số lượng trống của miếng bít trạm thừa

Cổng P, R

Symbol	Cổng ra	Số trạm áp dụng
U	Mặt U	2 đến 10 trạm
D	Mặt D	2 đến 10 trạm
B	Cả 2 mặt	2 đến 20 trạm

Thông số cổng cấp/cổng xả

Symbol	Thông số kỹ thuật
Nil	Tiêu chuẩn/ xả chung với van chính
R	Van điều khiển xả riêng
S	Van điều khiển xả chung/ Có giảm âm
RS	Van điều khiển xả riêng/ Có giảm âm

Tùy chọn

Symbol	Kiểu gá
Nil	Gá trực tiếp
D	Gá kiểu DIN (Với DIN ray)
DO	Gá kiểu DIN (Không DIN ray)
D*	Khi đường ray DIN mong muốn dài hơn đường ray trạm quy định, yêu cầu chỉ định vào đầu *

Kích thước cổng A,B

Cổng ren

Symbol	Kích thước cổng
02	1/4
03	3/8

Đầu nối nhanh (hệ mét)

Symbol	Kích thước cổng
C8	Kèm đầu nối nhanh Øng Ø8
C10	Kèm đầu nối nhanh Øng Ø10
C12	Kèm đầu nối nhanh Øng Ø12
M	Hỗn hợp

Đầu nối nhanh (hệ Inch)

Symbol	Kích thước cổng
N9	Kèm đầu nối nhanh Øng Ø5/16"
N11	Kèm đầu nối nhanh Øng Ø3/8"
M	Hỗn hợp

* Trong trường hợp lựa chọn thông số hỗn hợp (M), cần biểu thị riêng ở bảng thông số đế van.


Chuẩn CE

Nil	—
Q	Chuẩn CE

Note) Dòng AC với chuẩn CE chỉ áp dụng với kiểu DIN

Cách đặt hàng đế van lắp ráp (Ví dụ)

Example



SS5Y9-43-05B-C12 ... 1 cái (Loại 43, mã hàng đế van 5 trạm)

- * SY9000-26-2A 1 cái (Miếng bít trạm thừa đế van)
- * SY9140-5LOZ 2 cái (Mã hàng van định hướng 5/2 1 cuộn điện)
- * SY9220-5LOZ 2 cái (Mã hàng van định hướng 5/2 2 cuộn điện)


→ Đầu * thể hiện cho việc lắp ráp

Trong trường hợp sắp xếp phức tạp, chỉ định bằng file excel



Note) Dòng AC với chuẩn CE
chỉ áp dụng với kiểu DIN


Cách đặt hàng van



Note) Khi đặt hàng van định hướng cồng trên thân với van đơn, vít cho đế và miếng đệm không được đi kèm

- * Kiểu LN,MN: Có 2 đầu cắm
- * Loại "Y" Kiểu DIN phù hợp EN-175301-803C.
- * Kết nối M8 phù hợp IEC60947-5-2.

Loại 43 Dòng SY9000



Thông số kỹ thuật đê van

Dòng	SS5Y9-43(-Q)	
Áp dụng với van	SY9□40	
Loại đê	Đê đơn/ gá B	
P(SUP)/R(EXH)	SUP chung, EXH chung	
Số trạm	2 đến 20 trạm ⁽¹⁾	
Thông số kỹ thuật của cổng	Vị trí	Phụ thuộc van
	Hướng	Bên hông đê van
Cổng P, EA, EB		C12 (Đầu nối nhanh ống ø12)
Kích thước cổng	Kích thước cổng A,B	$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ C8 (Đầu nối nhanh ống ø8) C10 (Đầu nối nhanh ống ø10) C12 (Đầu nối nhanh ống ø12)
Khối lượng đê W (g), n: trạm		$W = 107n + 330$

Note 1) Đổi với đê trên 10 trạm (trên 5 trạm đổi với dòng SS5Y7), nguồn khí cấp cổng P ở cả 2 bên và cổng xả EA/EB cả 2 bên

Thông số lưu lượng

Model	Kích thước cổng		Thông số lưu lượng					
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→EA/EB)		
SS5Y9-43(-Q)	C12	C12	6.4	0.29	1.6	7.3	0.29	1.8

Note) Giá trị này dựa trên đê van 5 trạm và van 2 vị trí vận hành riêng lẻ

Loại 41
Loại 42
Loại 43


Loại 41P
Loại 42P
Loại 43P

Loại 42SA
Loại 43SA

Dòng SY3000/5000/7000/9000


Tùy chọn đế van

■ Loại 41, 42, 43, 42SA, 43SA Miếng bit trạm




Dòng	Mã hàng miếng bit
SY3000	SY3000-26-9A(-Q)
SY5000	SY5000-26-20A(-Q)
SY7000	SY7000-26-22A(-Q)
SY9000	SY9000-26-2A(-Q)

■ Loại 41P, 42P, 43P Miếng bit trạm



Dòng	Mã hàng miếng bit
SY3000	SY3000-26-10A(-Q)
SY5000	SY5000-26-21A(-Q)
SY7000	SY7000-26-23A(-Q)
SY9000	SY9000-26-4A(-Q)


■ Miếng đệm van



Dòng	Mã hàng miếng đệm
SY3000	SY3000-GS-2
SY5000	SY5000-GS-2(-Q)
SY7000	SY7000-GS-2(-Q)
SY9000	SY9000-GS-2

Note) Bộ miếng đệm bao gồm 10 ốc vít và 1 miếng đệm

■ Miếng đệm cổng cáp riêng




Dòng	Mã miếng đệm	Kích thước cổng	t
SY3000	SY3000-38-2A(-Q)	M5 x 0.8	11
SY5000	SY5000-38-16*A(-Q)	1/8	15
SY7000	SY7000-38-16*A(-Q)	1/4	18
SY9000	SY9000-38-2*A(-Q)	1/4	20

Note) • Cổng cáp của SY3000/5000/7000 có thể nằm ở phía dây dẫn hoặc mặt dưới. Tuy nhiên, với sản phẩm tuân thủ chuẩn CE phải được gá theo hướng chỉ định, Không thể thay thế

- Với SY9000, nó chỉ có thể sử dụng ở mặt dưới

■ Miếng đệm cổng xả riêng




Dòng	Mã miếng đệm	Kích thước cổng	t
SY3000	SY3000-39-2A(-Q)	M5 x 0.8	11
SY5000	SY5000-39-16*A(-Q)	1/8	15
SY7000	SY7000-39-16*A(-Q)	1/4	18
SY9000	SY9000-39-2*A(-Q)	1/4	20

Note) • Trong trường hợp loại 41P, 42P và 43P, để bảo vệ phần dây xả, đường ống tại cổng EA phải sắp xếp sao cho không tiếp xúc trực tiếp với đường xả từ van

- Với SY9000, nó chỉ có thể sử dụng ở mặt dưới

■ Miếng đệm cổng cáp/ cổng xả riêng



⚠ Chú ý

Lực vặn của vít

M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m
M4: 1.4 N·m

* Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

⚠ Cảnh báo

Khi lắp ráp van hoặc miếng đệm lên đế hoặc sub-plate phải có hướng gắn xác định. Nếu gắn sai hướng, thiết bị sẽ xảy ra sự cố

Tham khảo kích thước trước khi gắn

[●: Áp dụng ✕: Áp dụng —: Không áp dụng]

Series	Mã cổng cáp/ cổng xả riêng	Kích thước cổng	Loại đế áp dụng						
			41	41P	42	42P	45	45-A 45-NA	45*
SY3000	SY3000-120-2A(-Q)	M5 x 0.8	●	✗	●	✗	●	✗	✗
SY5000	SY5000-75-1*A(-Q)	1/8	●	✗	●	✗	●	✗	✗
SY7000	SY7000-73-1*A(-Q)	1/4	●	✗	●	✗	—	—	—

Lưu ý) Cổng của miếng đệm có thể được hướng đến phía điều khiển van hoặc phía end plate. Tuy nhiên, vì các sản phẩm tuân thủ chuẩn CE (-Q) phải được gắn theo hướng xác định, hướng cổng không thể được thay đổi. Để lắp cổng vào phía điều khiển van, hãy đảm bảo kết nối các cổng để bảo vệ phần dây điều khiển van tránh khỏi nước.

Miếng đệm cáp và xả riêng có thể được gắn ở mặt trên hoặc mặt dưới.

(Hình minh họa trên cho thấy điều kiện khi sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy.)



Dòng SY

Đặc biệt lưu ý với chú ý 2


Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Tham khảo thêm để biết hướng dẫn an toàn cho van 3/4/5 cổng
Thận trọng khi dùng van định hướng

Cách sử dụng Plug Connector

⚠ Chú ý

1. Gắn và tháo các đầu nối


- Để gắn đầu nối, giữ cần gạt và bộ phận kết nối giữa các ngón tay của bạn và chèn thẳng vào các chân của van định hướng để đòn bẩy pawl được đẩy vào rãnh và ổ khóa.
- Để tháo đầu nối, hãy tháo pawl khỏi rãnh bằng cách đẩy cần gạt xuống bằng ngón tay cái của bạn và kéo nối thẳng ra



2. Kết nối uốn của dây dẫn và Ổ cắm

Dài 3,2 đến 3,7 mm ở cuối dây dẫn, chèn đầu cuối của các dây lõi đồng đều vào các Ổ cắm, và sau đó uốn nó bằng một công cụ uốn. Khi điều này được thực hiện, hãy chú ý rằng lớp phủ của các dây dẫn không đi vào khu vực uốn dây lõi.

(Vui lòng liên hệ với SMC để biết các công cụ uốn chuyên dụng.)



3. Gắn và tháo dây dẫn có Ổ cắm


• Gắn

Chèn các Ổ cắm vào các lỗ vuông của đầu nối (+, - chỉ dẫn) và tiếp tục đẩy các Ổ cắm cho đến khi họ khóa bằng cách móc vào ghẽ trong đầu nối.

(Khi chúng được đẩy vào, móc của chúng mở ra và chúng tự động khóa.) Sau đó xác nhận rằng chúng bị khóa bởi kéo nhẹ trên dây dẫn.

• Tháo

Để tháo Ổ cắm ra khỏi đầu nối, hãy rút dây dẫn ra. Trong khi nhấn hook hook socket bằng một cây gậy có đầu mỏng (khoảng 1 mm). Nếu Ổ cắm sẽ được sử dụng lại, đầu tiên hãy kéo móc ra bên ngoài



Bộ quá điện áp

⚠ Chú ý

< DC > Grommet, L/M Plug Connector

■ Loại phân cực

Bộ khử quá điện áp (□S)




Có đèn/Bộ khử quá điện áp (□Z)




■ Loại không phân cực

Có bộ khử quá điện áp (□R)




Có đèn/bộ khử quá điện áp (□U)



- Kết nối loại tiêu chuẩn theo chỉ định +, - (Loại không phân cực có thể được sử dụng với các kết nối được thực hiện một trong hai cách.)
- Vì thông số kỹ thuật điện áp khác với loại cực 24 V và 12 VDC làm không có đới để bảo vệ cực, hãy cẩn thận để không xảy ra lỗi trong sự phân cực.
- Khi đầu dây được thực hiện tại nhà máy, dương (+) có màu đỏ và âm (-) là màu đen

■ Với mạch tiết kiệm điện

Tiêu thụ điện năng giảm 1/4 bằng cách giảm công suất cần thiết để giữ van ở trạng thái năng lượng. (Có hiệu lực thời gian cung cấp năng lượng là hơn 62 ms tại 24 VDC.)




Nguyên lý hoạt động

Với mạch trên, mức tiêu thụ hiện tại khi giữ là giảm để tiết kiệm năng lượng. Vui lòng tham khảo dữ liệu sóng điện dưới đây.

- Hãy cẩn thận không đảo ngược phân cực, vì một diode để ngăn chặn dòng điện ngược không được cung cấp cho mạch tiết kiệm năng lượng

(In the case of SY 5**OT, the electric wave form of energy saving type)






Dòng SY

Thận trọng khi dùng sản phẩm 3


Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Thận trọng khi dùng van định hướng.

Bộ khử quá điện áp


DIN Terminal



Có bộ khử quá áp (DS)



Có đèn/ bộ khử quá áp (DZ)




Kiểu DIN không phân cực


M8 Connector

Phân cực

Có bộ khử quá điện áp (□S)




Có đèn/ Bộ khử quá điện áp (□Z)




Không phân cực

Có bộ khử quá điện áp (□R)




Có đèn/ Bộ khử quá điện áp (□U)




Sơ đồ nối dây van định hướng

Loại W

(Ground)



Loại WA




Van loại WA không được nối đất

M8 Connector

- Để nối dây loại cực, kết nối + đến 1 và - đến 3 cho loại W, trong khi + đến 4 và - đến 3 đối với Loại WA.
- Vì thông số kỹ thuật điện áp khác với loại cực 24 V và 12 VDC không có điốt để bảo vệ cực, hãy cẩn thận đừng mắc lỗi ở cực

Plug-in

Mạch không phân cực



Plug-in không phân cực, vì vậy có thể sử dụng cho cả hai đế van (SS5Y-45N) và tiêu cực của nó là loại phổ biến (SS5Y-45N).


<Điện áp xoay chiều AC>

(Không có tùy chọn nào, vì nó tạo ra điện áp tăng ngăn chặn bởi một bộ chỉnh lưu.)

Grommet, L/M Plug Connector


Có đèn

[GZ
LZ, LOZ, MZ, MOZ]



DIN Terminal

Có đèn (DZ) (YZ)



Lưu ý) Giảm điện áp của varistor có điện áp dư tương ứng với phân tử bảo vệ và điện áp định mức; do đó, bảo vệ phía bô điều khiển khỏi điện áp tăng. Điện áp dư của diode xấp xỉ 1 V.



Dòng SY

Thận trọng khi dùng sản phẩm 4

Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
Thận trọng khi dùng van định hướng.

Kết nối kiểu Plug có dây

⚠ Chú ý

Tiêu chuẩn chiều dài là 300mm, nhưng chiều dài sau đây có thể áp dụng

Cách đặt hàng dây

	Màu dây
Dòng 1 chiều DC : SY100-30-4A-	Đỏ/ Đen
Dòng xoay chiều 100 VAC : SY100-30-1A-	Xanh
Dòng xoay chiều 200VAC : SY100-30-2A-	Đỏ
Dòng xoay chiều AC khác : SY100-30-3A-	Xám

Không có dây dẫn: **SY100-30-A**

(Có sẵn đầu cắm)

• Cách đặt hàng

Mã hàng chỉ định của van định hướng không có đầu nối và cụm đầu nối có nắp bảo vệ riêng.

<Ví dụ>: Chiều dài dây 2000mm

For DC

SY3120-5LO-M5

SY100-30-4A-20

For AC

SY3120-1LO-M5

SY100-30-1A-20

• Chiều dài dây	
Nil	300 mm
6	600 mm
10	1000 mm
15	1500 mm
20	2000 mm
25	2500 mm
30	3000 mm
50	5000 mm

Cách sử dụng loại DIN

⚠ Chú ý

Cách kết nối

- Nối lồng vít giữ và kéo đầu nối ra khỏi khối van định hướng.
- Sau khi tháo vít giữ, lắp một tuốc nơ vít đầu phẳng, vv vào phần dưới cùng của khối thiết bị đầu cuối và cạy nó mở, tách khối thiết bị đầu cuối và nhà ở.
- Nối lồng các vít đầu cục (vít có rãnh) trên thiết bị đầu cuối chặn, chèn lõi của dây dẫn vào thiết bị đầu cuối theo phương thức kết nối và buộc chặt chúng một cách an toàn với các vít đầu cục.
- Bảo vệ dây bằng cách buộc chặt đai ốc

⚠ Chú ý

Khi thực hiện kết nối, lưu ý rằng sử dụng khác với kích thước được hỗ trợ ($\varnothing 3,5$ đến $\varnothing 7$) dây nặng sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn IP65 (bao vây) tiêu chuẩn. Ngoài ra, hãy chắc chắn để thắt chặt các tuyen hiat và giữ vít trong phạm vi mô-men xoắn quy định

Thay đổi hướng vào

Sau khi tách khối thiết bị đầu cuối và vỏ, đầu vào dây có thể được thay đổi bằng cách gắn vỏ theo hướng mong muốn (4 hướng cách nhau 90°).

* Khi có đèn, hãy cẩn thận để không làm hỏng đèn với dây dẫn của dây.


Các biện pháp phòng ngừa

Cắm và kéo đầu nối theo chiều dọc mà không nghiêng sang một bên.

Cáp tương thích

Dây O.D.: $\varnothing 3,5$ đến $\varnothing 7$

(Tham khảo) 0.5 mm^2 , 2-core hoặc 3-core, tương đương JIS C 3306





Dòng SY

Thận trọng khi dùng sản phẩm 5


Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.

Thận trọng khi dùng van định hướng.

Dòng SY300, SY3000 Cách sử dụng kết nối DIN

⚠️Chú ý

- SMC có thể cung cấp đầu nối loại DIN (kiểu thân cổng, loại tấm phụ) cho sê-ri SY300 và SY3000. Điều này không thể được được lắp ráp thành một ống dẫn tiêu chuẩn và tấm phụ kề từ DIN chiều rộng đầu nối (15,8mm) vượt quá thân van (10 mm). Liên hệ với SMC nếu bạn muốn sử dụng với một đế và tấm phụ. Cũng xin lưu ý: khung F1 không thể được gắn.
- Đầu nối thiết bị đầu cuối DIN không có hoa tiêu bên ngoài được chuyển thông số kỹ thuật cho cả van đơn và đế



Đầu nối kiểu DIN

⚠️Lưu ý

<Loại D>

Không có đèn | SY100-61-1

Có đèn

Dải điện áp	Ký hiệu điện áp	Mã hàng
24 VDC	24 V	SY100-61-3-05
12 VDC	12 V	SY100-61-3-06
100 VAC	100 V	SY100-61-2-01
200 VAC	200 V	SY100-61-2-02
110 VAC	110 V	SY100-61-2-03
220 VAC	220 V	SY100-61-2-04


<Loại Y>

Không có đèn | SY100-82-1


Có đèn

Dải điện áp	Ký hiệu điện áp	Mã hàng
24 VDC	24 VN	SY100-82-3-05
12 VDC	12 VN	SY100-82-3-06
100 VAC	100 VN	SY100-82-2-01
200 VAC	200 VN	SY100-82-2-02
110 VAC (115 VAC)	110 VN	SY100-82-2-03
220 VAC (230 VAC)	220 VN	SY100-82-2-04

Sơ đồ mạch có đèn



NL: đèn neon
R: Register



LED: di ốt phát quang
R: Register

Lắp đặt kết nối có bảo vệ

⚠️Chú ý

Lắp ráp kết nối với bảo vệ chống bụi che.


- Hiệu quả phòng ngừa sự cố ngắn mạch do sự xâm nhập của vẩn đè nước ngoài vào kết nối.
- Cao su cloropren dùng trong điện, cung cấp vượt trội kháng thời tiết và cách điện, được sử dụng cho trang bìa vật chất. Tuy nhiên, không cho phép tiếp xúc với dầu cắt, vv
- Xuất hiện đơn giản và không bị cản trở bằng cách áp dụng dây tròn

Cách đặt hàng

SY100-68-A - □

Chiều dài dây (L)	
Nil	300 mm
6	600 mm
10	1000 mm
15	1500 mm
20	2000 mm
25	2500 mm
30	3000 mm
50	5000 mm

Đầu kết nối có bảo vệ: Kích thước



Cách đặt hàng

Nhập số phần cho một van định hướng kết nối phích cắm mà không có kết nối cùng với số phần cho một cụm kết nối với lớp bảo vệ.

<Ví dụ 1> Chiều dài dây 2000 mm

SY3120-5LOZ-M5

SY100-68-A-20


<Ví dụ 2> Chiều dài dây 300 mm (Tiêu chuẩn)
SY3120-5LPZ-M5

Ký hiệu cho kết nối có bảo vệ

* Trong trường hợp này, số lượng kết nối là không bắt buộc

Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp

(Thiết bị đầu ra điều khiển van định hướng 5 cổng)



Tiết kiệm không gian gá đặt

Nhỏ
gọn
28 mm

Actual size



● IP67

* Van với kiểu kết nối D-Sub và khi được kết nối với dòng đê S0700, nó là IP40

- Số lượng điều khiển lên tới 32 cuộn điện
- Kết nối dây chung theo chuỗi

* Không tương thích với loại IO-Link

<Giao thức tương thích>



DeviceNet™

CC-Link

IO-Link



EtherNet/IP™

EtherCAT™

ETHERNET POWERLINK

Đặt hàng



Modbus

CANopen

Vui lòng liên hệ SMC để rõ hơn về sản phẩm tương ứng

New **IO-Link** sản phẩm tương thích có thể thêm được vào

- Có thể kết nối sử dụng 1 cáp đơn
- Sự đa dạng của dự đoán có thể sử dụng làm dữ liệu bảo dưỡng

Nội dung
dự đoán

Lõi bên trong cụm truyền thông

Lõi nguồn nuôi cho van

Ngắn mạch đầu ra

Nhiệt độ bên trong van bắt thường

Hở mạch đầu ra

Cảm biến đếm tín hiệu ra van bị vượt quá




Dòng EX260

CAT.E02-25C

Chiều dài đế van giảm khoảng 53mm




Dây điện & ống có thể cùng hướng (Cho loại cổng ở bên)



Có thể kết nối dây theo chuỗi *1

Không cần tới giắc chia/Tiết kiệm không gian đi dây

*1 Ngoại trừ IO-Link



Không cần tới điện trở ngoài ở cuối trạm


(Chỉ có sẵn cho kiểu kết nối chung M12 PROFIBUS DP, CC-Link)

Công tắc ON/OFF với điện trở đầu cuối


có thể tích hợp bên trong

Điện trở đầu cuối ở ngoài là không cần thiết

Điện trở ngoài



Điện trở trong



Sự kết hợp đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

			DeviceNet	CC-Link		EtherNet/IP	EtherCAT	ETHERNET POWERLINK	
Số đầu ra	16	●	●	●	●	●	●	●	
	32	●	●	●	●	●	●	●	●
Cực tính đầu ra	PNP	●	●	●	●	●	●	●	●
	NPN	●	●	●	●	●	●	●	●
Dạng kết nối cắm	M12	●	●	●	●	●	●	●	●
	D-sub	●							
Loại đế áp dụng									
		Dòng JSY	Dòng SY	Dòng SV	Dòng VQC	Dòng S0700		Dòng SY	Dòng JSY
									Dòng VQC

Ví dụ dạng kết nối đầu cắm



M12 kết nối đầu cắm x2
(Đầu dây theo chuỗi)



M12 kết nối đầu cắm x1
(Tương tự đi dây cấp nguồn
cho van định hướng)



Kết nối đầu cắm
dạng D-Sub

Ứng dụng cho các dòng van

Dòng		Đặc trưng lưu lượng (4/2 → 5/3)		Số cuộn điện tối đa	Năng lượng tiêu thụ [W]	áp dụng cho cỗ xylanh	
		C [dm³/(s·bar)]	b				
IP67 *1		SY3000	1.6	0.19	32	0.35 (Tiêu chuẩn) 0.1 (Mạch tiết kiệm điện năng)	
		SY5000	3.6	0.17			
		SY7000	5.9	0.20			
IP67 *1, *3		JSY1000	0.91	0.48	32	0.2 (Mạch tiết kiệm điện năng) 0.4 (Tiêu chuẩn) 0.1 (Mạch tiết kiệm điện năng)	
		JSY3000	2.77	0.27			
		JSY5000	6.59	0.22			
IP40		S0700 *2	0.37	0.39	32	0.35	ø25
IP67 *1		SV1000 *2	1.1	0.35	32	0.6	ø40
		SV2000 *2	2.4	0.18			ø63
		SV3000 *2	4.3	0.21			ø80
IP67 *1		VQC1000	1.0	0.30	24	0.4 (Tiêu chuẩn)	ø40
		VQC2000	3.2	0.30			ø63
		VQC4000	7.3	0.38		0.95 (Tiêu chuẩn) 0.4 Loại công suất thấp	ø160
		VQC5000	17	0.31			ø180

*1 Cụm kết nối dạng D-sub theo tiêu chuẩn IP40

*2 Không có mã đế cho cụm cài đặt tương thích với IO-Link


*3 IP 40 dành cho JSY1000

New Tương thích IO-Link

Tích hợp với sự đa dạng của hệ thống mạng hiện hữu

Thiết bị IO-Link có thể dễ dàng được kết nối với đa dạng mạng lưới qua bộ IO-Link chủ, nó hoạt động như 1 bộ giao tiếp trung gian giữa IO-Link & các truyền thông khác.

Van định hướng có thể kết nối & giao tiếp với nhau mà không cần tới mạng truyền thông hay PLC



Có thể sử dụng cáp chung để kết nối, kết quả giảm không gian cho việc đi dây

Cổng loại B

IO-Link chủ
(có bán trên thị trường)



- Cổng bộ IO-Link chủ kết nối với thiết bị sử dụng cấu hình 1:1

- Kết nối chân tròn M12
- Chiều dài cáp tối đa: 20m
- Không yêu cầu cáp đặc biệt
- Khi đặt hàng để kết nối cụm SI sử dụng cáp đơn cần sử dụng bộ IO-Link chủ có cổng lớp B.



Cổng loại B compliant

Cổng loại A

IO-Link chủ
(có bán trên thị trường)



Cáp 5 sợi không bảo vệ được sử dụng để kết nối Dây tín hiệu & dây nguồn điện cấp cho van có thể dùng chung cáp



Cụm SI/Các chân kết nối

Chân số	Chức năng
1	+24V cho cụm điều khiển
2	+24V cho van định hướng
3	0 V cho cụm điều khiển
4	Kết nối IO-Link
5	0V cho van định hướng

Sự khác biệt giữa cổng loại A & Loại B của IO-Link chủ

Chân số	Chức năng trên IO-Link chủ	Cổng loại A	Cổng loại B
1	+24 V	+24 V	
2	NC/DI/DO	Bổ sung thêm nguồn +24V	
3	0 V	0 V	
4	IO-Link/DI/DO	IO-Link/DI/DO	
5	NC	Bổ sung thêm nguồn 0V	


Đầu chia nhánh Y

Cổng loại A compliant

Có khả năng kết nối với đầu chia nhánh chữ Y




Sử dụng khi kết nối 1 IO-Link chủ có cổng loại A cái thường sử dụng khi kết nối 1 cảm biến IO-Link



New Tương thích IO-Link

Chức năng nổi bật tự dự đoán đặc tính




Được trang bị với chức năng đếm số lần hoạt động của van định hướng

Số lần hoạt động của van được đếm cho mỗi tín hiệu đầu ra của van định hướng

Cài đặt ngưỡng đếm giá trị để sử dụng như 1 hướng dẫn cho việc thay thế theo thực tế hoạt động của xylanh được kết nối với van.

↓
1 lần nữa giá trị ngưỡng đạt tới, nó sẽ thông báo vị trí 1 cách tự động

↓
Việc này cho phép quá trình bảo dưỡng định kỳ được thực hiện trước khi bất kỳ sự cố bất ngờ nào của xylanh xảy ra



Hệ thống truyền thông công nghiệp

Dành cho tín hiệu đầu ra


Dòng EX260 CE cULus



Thiết kế nhỏ gọn	Thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian
Số tín hiệu đầu ra	Có sẵn loại 32/16 tín hiệu đầu ra (IO-Link chỉ tương thích với loại 32 tín hiệu đầu ra)
Phân cực tín hiệu đầu ra	Có sẵn các lựa chọn âm chung (PNP), dương chung (NPN)
Độ bảo vệ	Chỉ có loại âm chung (PNP) là tương thích cho Ethernet POWERLINK & IO-Link) IP67 (Cho loại kết nối D-sub và khi kết nối với đế S0700 thì là IP40)
Điện trở trong	Công tắc ON/OFF là có thể với điện trở ở bên trong Chỉ tương thích với kiểu kết nối M12 PROFIBUS DP, CC-Link

Các loại đế áp dụng

SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700 SV1000/2000/3000



Cách đặt hàng cụm SI

EX260-S PR1

Giao thức truyền thông

Ký hiệu	Giao thức	Số đầu ra	Phân cực đầu ra	Kiểu kết nối	Ký hiệu đế	Áp dụng cho đế	Ký hiệu	Giao thức	Số đầu ra	Phân cực đầu ra	Kiểu kết nối	Ký hiệu đế	Áp dụng cho đế										
DN1	DeviceNet™	32	Âm chung PNP	M12	QAN	SY3000 SY5000 SY7000 JSY1000 JSY3000 JSY5000 VQC1000	EC1	EtherCAT	32	Âm chung PNP	M12	DAN	SY3000 SY5000 SY7000 JSY1000 JSY3000 JSY5000 VQC1000 VQC2000 VQC4000 VQC5000 S0700 SV1000 SV2000 SV3000										
DN2			Dương chung NPN		QA		EC2			Dương chung NPN		DA											
DN3		16	Âm chung PNP		QBN		EC3		16	Âm chung PNP		DBN											
DN4			Dương chung NPN		QB		EC4			Dương chung NPN		DB											
PR1	PROFIBUS DP	32	Âm chung PNP	M12	NAN	VQC2000 VQC4000 VQC5000 S0700 SV1000 SV2000 SV3000	PN1	PROFINET	32	Âm chung PNP	M12	FAN	VQC4000 VQC5000 S0700 SV1000 SV2000 SV3000										
PR2			Dương chung NPN		NA		PN2			Dương chung NPN		FA											
PR3		16	Âm chung PNP		NBN		PN3		16	Âm chung PNP		FBN											
PR4			Dương chung NPN		NB		PN4			Dương chung NPN		FB											
PR5		32	Âm chung PNP	D-sub*1	NCN		EN1	EtherNet/IP™	32	Âm chung PNP	M12	EAN	VQC4000 VQC5000 S0700 SV1000 SV2000 SV3000										
PR6			Dương chung NPN		NC		EN2			Dương chung NPN		EA											
PR7		16	Âm chung PNP		NDN		EN3		16	Âm chung PNP		EBN											
PR8			Dương chung NPN		ND		EN4			Dương chung NPN		EB											
MJ1	CC-Link	32	Âm chung PNP	M12	VAN	PL1	Ethernet POWERLINK	32	Âm chung PNP	M12	GAN	SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000											
MJ2			Dương chung NPN		VA				Âm chung PNP	GBN													
MJ3		16	Âm chung PNP		VBN	PL3				Âm chung PNP													
MJ4			Dương chung NPN		VB					Dương chung NPN													
*1 Tiêu chuẩn IP40 khi dùng loại kết nối D-Sub																							
EtherNet/IP chức năng tương thích với máy chủ online																							

* Cách đặt phụ kiện cho đế van có thể tham khảo tài liệu trên trang chủ của mỗi loại van

Dòng EX260

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật chung của tất cả các cụm SI

Nguồn cấp cho phân điều khiển	Điện áp nguồn cấp	21.6 đến 26.4 VDC*1
	Dòng điện tiêu thụ	100 mA hoặc ít hơn
Nguồn cấp cho đầu ra	Điện áp nguồn cấp	22.8 đến 26.4 VDC
Chống chịu môi trường	Tiêu chuẩn chống nước, bụi	IP67*2
	Dải nhiệt độ hoạt động	-10 đến +50°C
	Dải độ ẩm hoạt động	35 đến 85%RH (Không ngưng tụ)
	Điện áp phá hủy	500VAC trong 1 phút giữa đầu đầu điện & vỏ
	Điện trở cách điện	Từ 10 Mega ôm trở lên (Đo tại 500VDC qua bộ đo mega ôm) giữa đầu đầu điện & vỏ
Tiêu chuẩn		Tiêu chuẩn CE(EMC chỉ định/RoHS chỉ định), Phù hợp với tiêu chuẩn UL
Khối lượng		200 g
Phụ kiện	Óc gá	2 pcs.
	Đầu bit Cho Ổ cắm cáp M12	EX9-AWTS (1 pc.)*3

*1 Để phục vụ cho cấp nguồn truyền thông, điện áp nguồn từ 11 đến 25 VDC cho EX260-SDN và từ 18 đến 30 VDC cho EX260-SIL1

*2 IP40 áp dụng cho EX260-SPR5/6/7/8/

*3 Không cấp cho EX260-SPR5/6/7/8

Mã hàng	EX260-SPR1/3	EX260-SPR2/4	EX260-SPR5/7	EX260-SPR6/8	EX260-SDN1/3	EX260-SDN2/4	EX260-SMJ1/3	EX260-SMJ2/4
Áp dụng cho hệ thống	Giao thức	PROFIBUS DP				DeviceNet™		CC-Link
	Phiên bản *1	DP-V0				Volume1 (Edition 3.5) Volume3 (Edition 1.5)	Ver.1.10	
	Tệp cấu hình *3	Tệp GSD				Tệp EDS	Tệp CSP+	
Vùng hoạt động (Đầu ra/Đầu vào)	SPR1: 0/32 SPR3: 0/16	SPR2: 0/32 SPR4: 0/16	SPR5: 0/32 SPR7: 0/16	SPR6: 0/32 SPR8: 0/16	SDN1: 0/32 SDN3: 0/16	SDN2: 0/32 SDN4: 0/16	SMJ1: 32/32 SMJ3: 32/32 1 trạm, trạm I/O điều khiển từ xa	SMJ2: 32/32 SMJ4: 32/32 1 trạm, trạm I/O điều khiển từ xa
Chức năng áp dụng	—				QuickConnect™			
Tốc độ truyền	9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/ 187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps				125 k/250 k/500 kbps		156 k/625 k/ 2.5 M/5 M/10 Mbps	
Thông số kỹ thuật đầu kết nối	M12		D-sub		M12			
Thiết bị bảo vệ	Tích hợp		Không				Tích hợp	
Đầu ra	Kiểu đầu ra	Source/PNP (Cực âm)	Sink/NPN (Cực dương)	Source/PNP (Cực âm)	Sink/NPN (Cực dương)	Source/PNP (Cực âm)	Sink/NPN (Cực dương)	Source/PNP (Cực âm)
	Số đầu ra	SPR1: 32 SPR3: 16	SPR2: 32 điểm SPR4: 16 điểm	SPR5: 32 điểm SPR7: 16 điểm	SPR6: 32 điểm SPR8: 16 điểm	SDN1: 32 điểm SDN3: 16 điểm	SDN2: 32 điểm SDN4: 16 điểm	SMJ1: 32 điểm SMJ3: 16 điểm
	Tài	Van định hướng 24VDC, 1.5W hoặc bé hơn (SMC)						
	Điện áp nguồn cấp	24 VDC						
	Điện áp cấp	SPR1: Max. 2.0 A SPR3: Max. 1.0 A	SPR2: Max. 2.0 A SPR4: Max. 1.0 A	SPR5: Max. 2.0 A SPR7: Max. 1.0 A	SPR6: Max. 2.0 A SPR8: Max. 1.0 A	SDN1: Max. 2.0 A SDN3: Max. 1.0 A	SDN2: Max. 2.0 A SDN4: Max. 1.0 A	SMJ1: Max. 2.0 A SMJ3: Max. 1.0 A SMJ4: Max. 1.0 A

Mã hàng	EX260-SEC1/3	EX260-SEC2/4	EX260-SPN1/3	EX260-SPN2/4	EX260-SEN1/3	EX260-SEN2/4	EX260-SPL1	EX260-SPL3	EX260-SIL1				
Áp dụng cho hệ thống	Giao thức	EtherCAT*2		PROFINET*2		EtherNet/IP™*2		Ethernet POWERLINK*2					
	Phiên bản *1	Conformance Test Record V.1.1		PROFINET Specification Version 2.2		Volume1 (Edition 3.17) Volume2 (Edition 1.18)		EPSC DS 301 Version 1.2.0					
	Tệp cấu hình *3	Tệp XML		Tệp GSD		Tệp EDS		Tệp XXD					
Chức năng áp dụng	—				QuickConnect™, DLR				—				
Nơi I/O hoạt động (Đầu ra/Đầu vào)	SEC1: 0/32 SEC3: 0/16	SEC2: 0/32 SEC4: 0/16	SPN1: 0/32 SPN3: 0/16	SPN2: 0/32 SPN4: 0/16	SEN1: 16/32 SEN3: 16/16	SEN2: 16/32 SEN4: 16/16	16/32	16/16	0/32 16/32*4				
Chức năng áp dụng	—				FSU, MRP				—				
Tốc độ truyền	100 Mbps*2				10 M/100 Mbps*2		100 Mbps*2		COM3/COM2*4				
Thông số kỹ thuật đầu kết nối	M12												
Thiết bị bảo vệ	Không yêu cầu												
Đầu ra	Kiểu đầu ra	Source/PNP (Cực âm)	Sink/NPN (Cực dương)	Source/PNP (Cực âm)	Sink/NPN (Cực dương)	Source/PNP (Cực âm)	Sink/NPN (Cực dương)	Source/PNP (Cực âm)					
	Số đầu ra	SEC1: 32 điểm SEC3: 16 điểm	SEC2: 32 điểm SEC4: 16 điểm	SPN1: 32 điểm SPN3: 16 điểm	SPN2: 32 điểm SPN4: 16 điểm	SEN1: 32 điểm SEN3: 16 điểm	SEN2: 32 điểm SEN4: 16 điểm	32	16				
	Tài	Van định hướng 24VDC, 1.5W hoặc bé hơn (SMC)				Van định hướng 24VDC, 1.0W hoặc bé hơn (SMC)							
	Điện áp nguồn cấp	24 VDC											
	Điện áp cấp	SEC1: Max. 2.0 A SEC3: Max. 1.0 A	SEC2: Max. 2.0 A SEC4: Max. 1.0 A	SPN1: Max. 2.0 A SPN3: Max. 1.0 A	SPN2: Max. 2.0 A SPN4: Max. 1.0 A	SEN1: Max. 2.0 A SEN3: Max. 1.0 A	SEN2: Max. 2.0 A SEN4: Max. 1.0 A	Max. 2 A	Max. 1 A				

*1. Lưu ý phiên bản đã thay đổi như tiêu đề

*2. Sử dụng cáp truyền CAT5 trở lên cho PROFINET, PROFIsafe, Ethernet/IP™, and Ethernet POWERLINK.

*3. Tệp cấu hình có thể được tải xuống từ trang web của SMC: <https://www.smeworld.com>

*4. Lựa chọn dựa vào công tắc cài đặt.



Hệ thống mạng truyền thông công nghiệp cho thiết bị đầu ra **Dòng EX260**

Kích thước

Kiểu kết nối truyền thông M12





Đối với PROFIBUS DP Đối với DeviceNet

Đối với CC-Link Đối với EtherCAT Đối với PROFINET

Đối với EtherNet/IP Đối với Ethernet POWERLINK

Kiểu kết nối truyền thông D-sub
(EX260-SPR5/6/7/8)



Đối với PROFIBUS DP



Đối với IO-Link

Kiểu kết nối truyền thông M12


Đối với IO-Link



Dòng EX260

Mô tả linh kiện

Đối với PROFIBUS DP	Đối với DeviceNet	Đối với CC-Link
Đối với EtherCAT	Đối với PROFINET	Đối với EtherNet/IP



* Công tắc cài đặt thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.

Nó có thể được tải xuống thông qua trang web của SMC: <https://www.smeworld.com>

<Kiểu kết nối>

Kiểu kết nối truyền thông M12

Danh mục	EX260-SPR1/-SPR2 -SPR3/-SPR4	EX260-SDN□	EX260-SMJ□	EX260-SEC□ EX260-SPN□ EX260-SEN□ EX260-SPL□
Giao thức truyền thông	PROFIBUS DP	DeviceNet™	CC-Link	EtherCAT PROFINET EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK
Kết nối truyền thông (M12) Bus đầu ngoài	5 chân, ổ cắm cái B code (SPEEDCON)	5 chân, ổ cắm cái A code (SPEEDCON)	5 chân, ổ cắm cái A code*1 (SPEEDCON)	4 chân, ổ cắm cái D code (SPEEDCON)
Kết nối truyền thông (M12) Bus đầu trong	5 chân ổ cắm đực B code (SPEEDCON)	5 chân ổ cắm đực A code (SPEEDCON)	4 chân ổ cắm đực A code (SPEEDCON)	4 chân, ổ cắm cái D code (SPEEDCON)
Công nối đất			M3	
Kết nối nguồn (M12)	5 chân ổ cắm đực A code (SPEEDCON)	4 chân ổ cắm đực A code (SPEEDCON)	5 chân ổ cắm đực B code (SPEEDCON)	5 chân ² , 4 ³ chân, ổ cắm đực A code (SPEEDCON)

Kiểu giao thức truyền thông D-sub


Danh mục	EX260-SPR5/-SPR6/-SPR7/-SPR8
Giao thức truyền thông	PROFIBUS DP
Công nối đất	M3
Kết nối truyền thông D-sub BUS trong /ngoài	9 chân, ổ cắm cái
Kết nối nguồn	5 chân, ổ cắm đực, mã A (khóa thường)

*1 Khuyến cáo sử dụng giắc cắm M12 4 chân có mã là PCA-1567717


*2 Đối với EtherCAT, PROFINET, và Ethernet POWERLINK

*3 Đối với EtherNet/IP

Đối với IO -Link



<Kết nối>



Danh mục	EX260-SIL1
Giao thức truyền thông	IO-Link
Truyền thông / Kết nối nguồn	5 chân, ổ cắm đực, "1 mã A (khóa thường)
Công nối đất	M3

*1 Đường truyền thông, đường nguồn điện đơn vị SI và đường dây cấp nguồn van định hướng được sử dụng kết nối cùng cáp

* Công tắc cài đặt thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.


Nó có thể được tải xuống thông qua trang web của SMC: <https://www.smeworld.com>

Hệ thống truyền thông cho đầu ra Dòng EX260

LED hiển thị


DeviceNet™

EX260-SDN□




EtherCAT

EX260-SEC□




EtherNet/IP™

EX260-SEN□




CC-Link

EX260-SMJ□




PROFINET

EX260-SPN□




PROFIBUS DP

EX260-SPR□




Ethernet POWERLINK

EX260-SPL□



IO-Link

EX260-SIL1



Hệ thống Fieldbus

(Đối với đầu vào / Đầu ra)



IP67

Hỗ trợ đầu vào/đầu ra kỹ thuật số, đầu vào/đầu analog và IO-Link master

New

- IO-Link các sản phẩm tương thích với bộ master đã được thêm vào.
- 2 kiểu (loại cổng A và loại cổng B)
 - Có thể kết nối tối đa 4 mô-đun
 - Chức năng chẩn đoán thiết bị
 - Dữ liệu có thể được truy cập từ PC (công cụ cài đặt)
 - Chức năng cài đặt thông số thiết bị, lưu / ghi tự động
 - * Chỉ áp dụng SI unit tương thích EtherNet/IP™ (sản xuất theo đơn đặt hàng)



<Giao thức tương thích>



Vui lòng liên hệ với SMC để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm tương thích


Chức năng tự chẩn đoán

Được trang bị một đầu vào / đầu ra mở / ngắn chức năng phát hiện mạch và một đầu vào / đầu ra chức năng bộ đếm BẬT / TẮT tín hiệu.

Chức năng máy chủ web *1

Kiểm tra trạng thái, thông số cài đặt và có thể xuất thông qua trình duyệt web.

*1 chỉ EtherNet / IP™



Có nhiều đầu nối khác nhau

Các đầu nối sau có thể được lựa chọn cho thiết bị đầu vào / đầu ra: đầu nối M12, M8 đầu nối, đầu nối D-sub và loại lò xo các khồi thiết bị đầu cuối.


Có thể kết nối tối đa 9 thiết bị *1

Có thể kết nối tối đa 9 thiết bị theo bất kỳ thứ tự nào


*1 Không bao gồm SI

Dòng EX600

Có thẻ kết nối được với các thiết bị kỹ thuật số, analog và IO-Link



Để biết thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị có thể kết nối, hãy tham khảo danh mục của từng thiết bị và chọn thiết bị phù hợp cho ứng dụng của bạn. Nếu có gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với SMC



IO-Link / Cổng A

Master unit
lớp cổng A

Kết nối M12 (5 pins)

4
cổng



IO-Link / Cổng B

Master unit
lớp cổng B

Kết nối M12 (5 pins)

4
cổng

Thiết bị đầu ra



Các van định hướng có thể kết nối

Dòng	Tốc độ dòng chảy (4/2 → 5/3) C [dm³/(s·bar)]	Số lượng điện tử tối đa	Điện năng tiêu thụ [W]	Kích thước xy lanh
IP67 *1	SY3000	1.6	0.19	ø50 ø63 ø80
	SY5000	3.6	0.17	
	SY7000	5.9	0.20	
IP40 IP67 *1 IP67	JSY1000	0.91	0.48	ø40 ø50 ø80
	JSY3000	2.77	0.27	
	JSY5000	6.59	0.22	
IP40	S0700 *2	0.37	0.39	ø25
IP67 *1	SV1000 *2	1.1	0.35	ø40 ø63 ø80
	SV2000 *2	2.4	0.18	
	SV3000 *2	4.3	0.21	
IP40 IP67 *1	VQC1000	1.0	0.30	ø40 ø63 ø160 ø180
	VQC2000	3.2	0.30	
	VQC4000	7.3	0.38	
	VQC5000	17	0.31	

*1 Thiết bị có đầu nối giao tiếp D-sub là IP40

*2 Không có mã để van cho các thiết bị tương thích IO-Link. (Vui lòng đặt hàng riêng.)

*3 JSY1000 là IP40

IO-Link

IO-Link là một công nghệ truyền thông dành cho các cảm biến và thiết bị truyền động mang tiêu chuẩn quốc tế, IEC61131-9.

Công nghệ này được sử dụng để gửi / nhận thông tin thiết bị như nhà sản xuất, mã sản phẩm, thông số và dữ liệu chẩn đoán, cũng như kiểm soát dữ liệu bao gồm BẬT / TẮT tín hiệu và giá trị đo được của cảm biến, bằng cách kết nối IO-Lik và cảm biến trong cấu hình 1:1.

IO-Link cho phép giám sát tình trạng và phát hiện lỗi của cảm biến và thiết bị, và nó có thể góp phần giảm nhân công khởi động và thời gian phục hồi cũng như thực hiện bảo trì phòng ngừa và dự đoán.

Giảm nhân công thiết kế và khởi động


- Cài đặt hàng loạt các thông số thiết bị từ cấp trên
- Kiểm tra từ xa thông tin thiết bị
- Phát hiện và kiểm tra thống nhất từ xa về kết nối sai / không kết nối của thiết bị

Thời gian khôi phục tối thiểu do phát hiện lỗi


- Phát hiện sớm vị trí nơi sự cố đang xảy ra thông qua giao tiếp
- Thu thập sớm các thông tin về hiện tượng vấn đề thông qua giao tiếp
- Phục hồi sớm trong quá trình thay thế sản phẩm (cài đặt tự động các thông số thiết bị)

Phòng ngừa và dự đoán đông qua giám sát trình trạng

- Màn hình thay đổi các giá trị đo được của cảm biến trong quá trình BẬT / TẮT tín hiệu
- Theo dõi số lượng hoạt động của thiết bị và tự động thông báo khi số lượng hoạt động đã bị vượt quá
- Giám sát từ xa tình trạng thiết bị và thiết bị thông qua giao tiếp



Hệ thống thiết lập IO-Link



1 IO-Link master

- Hoạt động như một cổng giữa giao tiếp IO-Link và giao tiếp cáp trên

2 Thiết bị IO-Link

- Một cảm biến / thiết bị truyền động kết nối IO-Link trong cấu hình 1:1

3 IODD file

- Một tập hợp trong đó các thuộc tính và thông số thiết bị được mô tả
- Đăng ký với công cụ cài đặt
- Do nhà sản xuất cung cấp thiết bị

4 Cáp truyền thông

- Cáp đa năng 4 hoặc 5 dây giống như cáp cảm biến hiện có (Cáp không được che chắn)
- Chiều dài cáp tối đa: 20m

5 Công cụ phần mềm cài đặt IO-Link


- Phần mềm để cài đặt và giám sát của máy chủ / thiết bị

• Được cung cấp bởi nhà cung cấp^{*1}

^{*1} Một công cụ cài đặt tương thích với các thiết bị chính của nhà sản xuất là được sử dụng cho dòng EX600 (IO-Link Device Tool V5 manufactured by TMG Technologie und Engineering, Germany)


Giao diện IO-Link

Kết nối giữa IO-Link Master và thiết bị được gọi là "cổng". Mỗi cổng có thể chuyển đổi giữa chế độ IO-Link cho giao tiếp kỹ thuật số và "Chế độ I/O" cho đầu vào/ra.




2 loại giao diện

Có hai phương pháp cung cấp điện: một phương pháp dùng cho cảm biến và phương pháp kia dùng cho bộ truyền động.



Có thể kết nối dây nguồn và dây tín hiệu với một dây cáp (Dành cho cảm biến)



Dây nguồn và dây cáp từ bên ngoài, dây và dây tín hiệu có thể được kết nối mới một cáp (Dành cho thiết bị)


IO-Link Master Unit

Có thể được kết nối với các thiết bị chính kỹ thuật số, analog và IO-Link


Có thể kết nối tối đa 4 thiết bị IO-Link Master (tổng cỗng 16 cỗng)

* Khi kết nối EtherNet/IP™


Bộ kỹ thuật số, bộ analog và IO-link Master có thể được kết hợp và tối đa 9 bộ có thể kết hợp theo thứ tự bất kỳ.



Hỗ trợ cổng lớp A và B



Dữ liệu có thể được truy cập từ máy tính (Công cụ cài đặt).



Cài đặt và giám sát các thiết bị thông qua máy tính, mà không sử dụng PLC.


- Xử lý dữ liệu
- Thông số thiết bị, thông số bộ master
- Thông tin master, thông tin thiết bị
- Chuẩn đoán công và thiết bị

Chức năng chẩn đoán

Có thể chẩn đoán trên tổng thể và thiết bị từ thông tin cấp trên

Thông tin chẩn đoán chính (cổng) có thể được lấy thông qua PLC hoặc PC (trình duyệt web)

Thông tin chẩn đoán thiết bị có thể được lấy thông qua PC (công cụ cài đặt)



Các mục chẩn đoán tổng thể

Phát hiện ngắn mạch cổng

Phát hiện thiết bị không được kết nối

Phát hiện thiết bị kết nối sai (kiểm tra lỗi)

Thông báo về cấu hình sai
(dữ liệu đầu vào/ra quá lớn)

Điều kiện của sự kiện chuẩn đoán (port, thiết bị)

Các mục chẩn đoán thiết bị

Kết quả chẩn đoán (hiện tượng sự cố) đã nhận được từ các thiết bị được hiển thị trong mã sự kiện.


Chức năng cài đặt thông số thiết bị, tự động lưu/ghi chép

Việc cài đặt thông số của các thiết bị có thể thực hiện được từ giao tiếp cấp trên.

Có thể cài đặt thông qua PC (công cụ cài đặt)

Cũng có thể sử dụng dữ liệu đầu ra hoặc dữ liệu tin nhắn thông qua PCL *1

*1 Đối với giao tiếp EtherNet/IP™



Tự động lưu và ghi bằng cách sử dụng
chức năng lưu trữ dữ liệu

- Tự động lưu các thông số thiết bị
- Tự động ghi các thiết bị thay thế


Functions of EtherNet/IP™

Các chức năng khả dụng cho EtherNet/IP™ cổng kép (EX600-SEN3/4)


■ Được thêm: Cấu hình liên kết

EX600-SEN3/4

EX600-SEN3/4 có sẵn liên kết tuyền tính và liên kết vòng, kiểu sao.



Đối với loại vòng , ngay cả khi cáp giao tiếp bị ngắt, giao tiếp EtherNet/IP™ có thể tiếp tục và phần bị ngắt kết nối có thể được phát hiện bởi vòng giám sát



■ Chức năng QuickConnect™

Thời gian từ khi BẬT
nguồn kết nối


10 s

Khoản
0.5s

Việc thay đổi công cụ, mất khoảng 10s để kết nối EtherNet/IP™ sau khi nguồn của thiết bị cài đặt được BẬT.

Chức năng QuickConnect™ *1 có sẵn cho EX600-SEN3/4, giao tiếp
được kết nối trong khoảng 0.5s.


*1 Để sử dụng chức năng QuickConnect™,
PLC có thể sẽ hỗ trợ cho chức năng
QuickConnect™



■ Chức năng tích hợp máy chủ (Web-server)

EX600-SEN3/4 có chức năng tích hợp máy chủ Web-Server, cho phép kiểm tra trạng thái thông số cài đặt, lực đầu ra của EX600 sử dụng web-server, chẳng hạn như Internet Explorer.

Khởi động hệ thống và bảo trì có thể thực hiện một cách hiệu quả.



Hệ thống Fieldbus EX600

Đầu nối D-sub

IP40


Các thiết bị này có thể kết nối bằng đầu nối D-sub.
Có 3 loại: đầu vào kỹ thuật số, đầu ra, đầu vào/ra. Đơn vị đầu ra có thể được kết nối với đê van định hướng, bộ F (đầu nối D-sub)

Van định hướng có thể kết nối bằng dây với đầu nối D-sub

- | | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| • Dòng SY | • Dòng S0700 | • Dòng SJ | • Dòng SQ |
| • Dòng SV | • Dòng VQC | • Dòng VQ | • Dòng JSY |

* Vui lòng giới hạn số lượng kết nối: 16 trạm đơn, 8 trạm đôi.
Tham khảo danh mục của từng sản phẩm để biết thêm chi tiết.


VVZS3000-21A-□-X192 (Ví dụ về cáp không chống nước)



Cụm thiết bị đầu cuối kiểu lò xo

IP40


Các cụm thiết bị đầu cuối tương thích với hệ thống dây riêng lẻ.
Có 3 loại: đầu vào kỹ thuật số, đầu ra, đầu vào/ra. Dây kết nối với hộp cảm biến... có thể được thực hiện dễ dàng chỉ bằng cách sử dụng đầu tua-vít.



Bộ phận đầu vào kỹ thuật số

IP67

Thiết bị dùng để nhập tín hiệu kỹ thuật số (tín hiệu ON/OFF).
Tín hiệu của cảm biến 2 dây/3 dây gắn trên thiết bị truyền động có thể được thu thập để phản hồi một tín hiệu đến PLC.
Sự kiểm soát tín hiệu của toàn hệ thống có thể được quản lý bởi Feildbus.




Thiết bị truyền động

Tín hiệu tương tự đầu vào/ra

IP67

Các đơn vị dùng để nhập hoặc xuất dữ liệu tín hiệu tương tự (điện áp/dòng điện). Một đơn vị duy nhất thực hiện cả đầu vào và đầu ra, cho phép điều khiển phản hồi nơi nhận tín hiệu tương tự từ cảm biến áp suất và được gửi đến bộ điều chỉnh áp suất.
Không gian lắp đặt được giảm thiểu.



Chức năng tự chẩn đoán

Sau đây là các ví dụ về chức năng tự chẩn đoán

Phát hiện mạch ngắn-hở

Có thể phát hiện các thiết bị đầu vào ngắn hoặc hở mạch như cảm biến đóng ngắt 2 dây và cảm biến đóng ngắt 3 dây và các thiết bị đầu ra như van định hướng. Vị trí của lỗi có thể được xác định bằng đèn báo và hệ thống mạng.



Đèn xanh ON Bình thường



Đèn đỏ ON Ngắn mạch
Đèn đỏ nhấp nháy Hở mạch

Chức năng bộ đếm

Có thể xác định thời gian bảo trì và xác định các bộ phận cần bảo trì bởi bộ đếm tín hiệu ON/OFF đầu vào và đầu ra.

Khi chức năng bộ đếm được bật và một số hoạt động liên hệ đạt được, màn hình hiển thị của bộ đếm sẽ nhấp nháy màu đỏ.

*Chức năng bộ đếm không được cung cấp với các thiết bị analog.


■ Các thiết bị riêng rẽ có thể được kết nối và tháo gỡ từng cái một

Một cái kẹp được sử dụng để ngăn các vít rời ra ngoài.

Các bộ phận có thể được tách ra dễ dàng bằng cách nói lỏng khung.

Có thể kết nối tối đa 9 bộ phận theo bất kỳ thứ tự nào.

* Không bao gồm SI




Wireless System



Sử dụng được trong môi trường hàn

Chống ồn	Kết nối tốc độ cao	Giao tiếp phản hồi
Sử dụng băng tần 2,4 GHz ISM Nhảy tần: Cứ 5 ms / lần	Từ lúc bật nguồn ON đến khi bắt đầu giao tiếp: Tối thiểu 250 ms * Cho điều khiển	Tín hiệu giao tiếp không dây Thời gian phản hồi: 5 ms
Không cần cáp giao tiếp	Số điểm I/O	Giao thức tương thích
Giảm công đi dây, không gian và chi phí Giảm rủi ro mất kết nối	Tối đa 1280 inputs/1280 outputs (Tối đa 128 inputs/128 outputs cho mỗi module)	EtherNet/IP®



Quốc gia / Khu vực hỗ trợ không dây


Không thể sử dụng sản phẩm này ở các quốc gia không hỗ trợ mạng không dây. Tham khảo SMC để biết chi tiết về các quốc gia có thể sử dụng sản phẩm.

Quốc gia / Khu vực	Tiêu chuẩn
Japan	(Japanese radio law)
EU	(CE marking/RE Directive)
USA	(FCC)

Dòng EX600-W


Cung cấp giao tiếp an toàn và đáng tin cậy


Sử dụng băng tần 2.4 GHz ISM



Cung cấp giao tiếp ổn định

Truyền thông sử dụng các hình thức truyền sóng vô tuyến khác nhau





Nhảy tần số: Mỗi 5 ms / lần

Môi trường không dây ổn định được thiết lập bằng cách sử dụng một giao thức ban đầu không bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Ngăn chặn nhiễu từ các thiết bị không dây khác.

Nhảy tần số

Công nghệ truyền thông thay đổi nhanh chóng tần số (nhảy tần), để ngăn chặn nhiễu từ các thiết bị không dây khác. Khi tần số của Wi-Fi và các thông tin giao tiếp không dây khác cạnh tranh hoặc hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến, thì các tần số khác sẽ được sử dụng để giao tiếp. Để biết chi tiết, hãy tham khảo SMC.

Kết nối hệ thống không dây có thể được giám sát trong quá trình hoạt động theo dữ liệu chẩn đoán.

Có thể theo dõi trạng thái giao tiếp không dây.

<Giám sát trạng thái giao tiếp từ xa>

Kết nối hệ thống không dây có thể được giám sát trong quá trình hoạt động theo dữ liệu chẩn đoán.

Vị trí lắp đặt có thể được xác định theo mức cường độ của sóng vô tuyến nhận được bởi màn hình đơn vị

[Dữ liệu chẩn đoán]

- * Khi không thể nhận thông tin giao tiếp từ điều khiển
- * Khi thử lại giao tiếp vượt quá giới hạn trên (32 lần)

[Đơn vị hiển thị]

Cho Base	W-SS (Cường độ thu sóng vô tuyến (Để giao tiếp từ xa đến base))		
EtherNet/IP™	<input checked="" type="radio"/> PWR(V) <input type="radio"/> NS <input type="radio"/> MS <input type="radio"/> W-SS <input type="radio"/> W-NS <input checked="" type="radio"/> W-MS 1 ● LINK / ACT ● 2	Đèn LED xanh ON. Đèn LED xanh nhấp nháy. (1 Hz) Đèn LED xanh nhấp nháy. (2 Hz) Đèn LED đỏ nhấp nháy. OFF	Mức công suất nhận được tắt cả các điều khiển là 3. Có điều khiển được kết nối với mức công suất nhận được 2. Có điều khiển được kết nối với mức công suất nhận được 1. Không có điều khiển nào được kết nối. Module điều khiển chưa được đăng ký.
PROFINET	<input type="radio"/> PWR <input type="radio"/> SF <input type="radio"/> BF <input type="radio"/> W-SS <input type="radio"/> W-NS <input type="radio"/> W-MS 1 ● LINK / ACT ● 2		
Cho Điều khiển	W-SS (Cường độ thu sóng vô tuyến (Để giao tiếp từ xa đến điều khiển))		
	<input checked="" type="radio"/> PWR(V) <input type="radio"/> NS <input type="radio"/> MS ● ● ● ●	Đèn LED xanh ON. Đèn LED xanh nhấp nháy. (1 Hz) Đèn LED xanh nhấp nháy. (2 Hz) Đèn LED đỏ nhấp nháy.	Mức công suất nhận được là 3. Mức công suất nhận được là 2. Mức công suất nhận được là 1. Giao tiếp không dây không được kết nối. Module Base chưa được đăng ký.

* Mức cường độ sóng vô tuyến thu được bằng 1 nghĩa là mức cường độ yếu. Thêm Base để cường độ sóng trở thành mức 3 hoặc 2. Hoặc loại bỏ chướng ngại vật giữa Base và điều khiển, hoặc giảm khoảng cách giữa Base và điều khiển.


<Trạng thái giao tiếp có thể được tải xuống bằng PC>

Bằng cách kết nối Base với PC, có thể xem các tệp nhật ký hiển thị số lần thử lại hoặc cường độ sóng vô tuyến đã nhận. Các tệp nhật ký được truy cập bằng cách sử dụng trình duyệt web để kết nối với máy chủ web tích hợp sẵn. Môi trường không dây và vị trí lắp đặt có thể được tối ưu hóa bằng cách kiểm tra số lần thử lại và cường độ sóng vô tuyến nhận được.

Các tệp nhật ký hiển thị số lần thử lại hoặc cường độ sóng vô tuyến đã nhận, có thể được tải xuống dưới dạng tệp CSV.




Ví dụ về màn hình web



Bảo mật cao bằng cách sử dụng mã hóa

Ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài bằng cách sử dụng mã hóa dữ liệu.



Giao tiếp điểm-đa điểm


Có thể đăng ký và giao tiếp lên đến 127 module điều khiển.




- * Nên sử dụng 1 đến 15 đơn vị để hoạt động đồng thời.
- * Có thể lắp đặt nhiều Base trong cùng một khu vực.

Có thể giảm chi phí vật liệu đi dây và giờ làm việc lắp đặt.

Wireless System



Hệ thống hiện tại (có dây)



SI unit: So sánh khi 15 units được kết nối

Số lượng thiết bị giao tiếp

Dây giao tiếp

Yêu cầu đầu nối giao tiếp

Wireless system

Base: 1 unit
Điều khiển: 15 units

①

②

Hiện tại (Có dây)

SI unit: 15 units

1 line
(Đầu nối ở một đầu)

—

1 place

1 line
(Đầu nối ở một đầu)

14 lines
(Đầu nối ở cả hai đầu)

29 places

Interchangeability maintained

* Tối đa I/O của module Base/điều khiển được giới hạn ở 128 điểm.

Khả năng hoán đổi kết nối giữa các dòng EX600 SI Unit được duy trì.
Có thể thay thế hệ thống không dây và có dây.



NFC giao tiếp không tiếp xúc

(NFC: Near Field Communication)

Có thể cài đặt bằng phần mềm đọc / ghi và cài đặt NFC.
(Một số mục có thể được cài đặt ngay cả khi không có nguồn điện.)

- Ghi địa chỉ IP vào base
- Cài đặt các điểm I/O cho hệ thống và thiết bị
- Ghép nối base và điều khiển
- Giám sát I/O



Đọc/ghi NFC

PC + Phần mềm cài đặt

Tệp cấu hình

Từ SMC website

Documents/Download

Instruction Manuals

Fieldbus System
Serial Transmission System

EtherNet/IP™ Compatible
or
PROFINET Compatible


I/O Configurator for NFC

Configuration File

Ứng dụng ví dụ


Thay đổi công cụ

- Không cần thiết cáp truyền thông cho các bộ phận chuyển động.
- Giảm thiểu rủi ro ngắt kết nối
- Thời gian thiết lập giao tiếp ngắn hơn (thời gian khởi động)




Bàn xoay

- Giảm thiểu rủi ro mất kết nối
- Đường kính cáp giao tiếp/ống nhỏ hơn.



Chặn sóng vô tuyến

* Sóng vô tuyến không được chặn bởi các vật dẫn điện gần đó như vỏ bọc hoặc vỏ kim loại.



Wireless System Dòng EX600-W

Ví dụ về hệ thống




Fieldbus

EtherNet/IP™

PROFINET®

Công cụ cài đặt / giám sát

Có thể cài đặt / giám sát /
ghép nối ban đầu.



PC

Wireless Network

EX600 I/O unit

► Tham khảo Web Catalog.


Base module

Số điểm I/O:
Tối đa 1280 inputs
1280 outputs

Kết hợp ví dụ ①

Kết hợp ví dụ ②

Kết hợp ví dụ ③



Sản phẩm khác

Cảm biến áp suất, cảm biến lưu lượng, cảm biến tự động và các cảm biến khác (cảm biến tiềm cận, cảm biến quang điện, cảm biến hành trình, v.v.)



Các thiết bị truyền động



Các loại van định hướng áp dụng

SY Series

IP67

CE

SV Series

IP67

CE cULus

S0700 Series

IP40

CE

VQC Series

IP67

CE

Van định hướng 5 cỗng

Dòng VFR2000/3000/4000/5000/6000

Gioăng Cao Su

* 2 vị trí, 1 tác động
Passage: 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)



[Lựa chọn]

Các dòng van khác nhau

Dòng	Độ dẫn điện* C [dm³/(s·bar)]	Kiểu dẫn động	Điện áp	Cổng cấp điện	Với bộ triệt xung cao áp [Lựa chọn]	Nút kiểm tra bằng tay
VFR2000 <small>Kiểu dây cắm bên trong Kiểu dây cắm bên ngoài</small>	1/8, 1/4: 3.0			Dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (F) Non plug-in Dạng dây liền (G) Grommet terminal (E) Dạng ống dẫn (T) Dạng cổng DIN (D, Y) Dạng giắc cắm L Dạng giắc cắm M Dạng giắc cắm M	<input type="checkbox"/> Với đèn / Bộ triệt xung cao áp <ul style="list-style-type: none">Kiểu dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (FZ)Kiểu dây cắm bên ngoài Grommet terminal (EZ)Dạng ống dẫn (TZ)Dạng cổng DIN (DZ, YZ)Dạng giắc cắm L (LZ)Dạng giắc cắm M (MZ) <input type="checkbox"/> Với bộ triệt xung cao áp <ul style="list-style-type: none">Kiểu dây cắm bên ngoài Kiểu dây liền (GS) Bộ triệt xung điện được thiết kế ở giữa dây dẫn với kiểu grommet	
VFR3000 <small>Kiểu dây cắm bên trong Kiểu dây cắm bên ngoài</small>	1/4: 7.5 3/8: 8.7	2 vị trí, một tác động VFR2000/3000/4000 (A)4 2(B) □ □ □ □ / □ □ (EA)5 13(EB) (P)	(Tiêu chuẩn) 100 VAC 50/60 Hz 200 VAC 50/60 Hz 24 VDC	Dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (F) Dây dẫn bên ngoài (VFR3□10/4□10) Grommet terminal (E) Dạng cổng DIN (D) Non plug-in (VFR3□40/4□40) Dây liền (G) Grommet terminal (E) Dạng ống dẫn (T) Dạng cổng DIN (D, Y)	<input type="checkbox"/> Với đèn / Bộ triệt xung cao áp <ul style="list-style-type: none">Kiểu dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (FZ)Kiểu dây cắm bên ngoài (VFR3□10/4□10)Dạng cổng DIN (DZ)Grommet terminal (EZ)Dạng ống dẫn (TZ) <input type="checkbox"/> Với bộ triệt xung cao áp <ul style="list-style-type: none">Kiểu dây dẫn bên ngoài (VFR3□40/4□40)Dạng dây liền (GS)	Dạng nhấn không khóa Non-locking push type A (Extended)
VFR4000 <small>Kiểu dây cắm bên trong Kiểu dây cắm bên ngoài</small>	3/8, 1/2: 14	2 vị trí, 2 tác động 3 vị trí đóng giữa (A)4 2(B) □ □ □ □ / □ □ (EA)5 13(EB) (P) 3 vị trí xả giữa (A)4 2(B) □ □ □ □ / □ □ (EA)5 13(EB) (P)	(Tiêu chuẩn Semi) 110 to 120 V 50/60 Hz 220 VAC 50/60 Hz 240 VAC 50/60 Hz 12 VDC	Dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (F) Dây dẫn bên ngoài (VFR3□40/4□40) Grommet terminal (E) Dạng cổng DIN (D) Dạng ống dẫn (T) Dạng cổng DIN (D, Y)	bộ triệt xung điện được thiết kế ở giữa dây dẫn với kiểu grommet	Dạng nhấn có khóa B (Dụng cụ cần thiết)
VFR5000 <small>Kiểu dây cắm bên trong Kiểu dây cắm bên ngoài</small>	3/8: 18 1/2: 23 3/4: 25	3 vị trí cấp giữa (A)4 2(B) □ □ □ □ / □ □ (EA)5 13(EB) (P)		Dây dẫn bên ngoài Grommet terminal (E) Dạng cổng DIN (D)	<input type="checkbox"/> Với đèn / Bộ triệt xung cao áp <ul style="list-style-type: none">Kiểu dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (FZ)Kiểu dây cắm bên ngoài Dạng cổng DIN (DZ)Grommet terminal (EZ)	Dạng nhấn có khóa C (Đòn bẩy)
VFR6000 <small>Kiểu dây cắm bên trong Kiểu dây cắm bên ngoài</small>	3/4: 41	1: <small>(Effective area) 191 mm²</small>		Dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (F) Non plug-in Grommet terminal (E) DIN terminal (D)	<input type="checkbox"/> Với đèn / Bộ triệt xung cao áp <ul style="list-style-type: none">Kiểu dây cắm bên trong Dạng ống dẫn (FZ)Kiểu dây cắm bên ngoài Dạng cổng DIN (DZ)Grommet terminal (EZ)	Dạng nhấn không khóa

Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su, Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài **Dòng VFR2000**



[Option] Note)

Lưu ý Chỉ áp dụng cho cổng DIN và kết nối

kiểu giắc cắm.

Để biết chi tiết, hãy tham khảo cách

thức đặt hàng



Dây cắm bên trong



Dây cắm bên ngoài

Ký hiệu

2 vị trí	3 vị trí
1 tác động	Đóng giữa
(A)4 2(B) EA5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) EA5 1 3(EB) (P)
2 tác động	Xả giữa
(A)4 2(B) EA5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) EA5 1 3(EB) (P)
Cấp giữa	
(A)4 2(B) EA5 1 3(EB) (P)	

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật van	Lưu chất		Air
	Áp suất	2 vị trí tác động / 3 vị trí	0,2 to 0,9 MPa
	hoạt động	2 vị trí 2 tác động	0,1 to 0,9 MPa
	Nhiệt độ lưu chất và môi trường		-10 đến 50°C (Không đóng băng.)
	Dầu bôi trơn		Không yêu cầu ⁽¹⁾
	Nút kiểm tra van bằng tay		Dạng nhấn không khóa
	Hướng gá		Không hạn chế
	Va đập/ Chống rung		300/50 m/s ² ⁽²⁾
	Vô bọc		Chống bụi
Thông số kỹ thuật điện	Điện áp định mức		100, 200 VAC (50/60 Hz), 24 VDC
	Đao động điện áp cho phép		-15 đến -10% của điện áp định mức
	Công suất biêu kiến (AC) (3)	Đầu vào	5,6 VA/50 Hz, 5,0 VA/60 Hz
		Giữ	3,4 VA (2,1 W)/50 Hz, 2,3 VA (1,5 W)/60 Hz
	Năng lượng tiêu thụ (DC) (3)		1,8 W (2,04 W: Với đèn/bộ bảo vệ quá áp)
Công cấp điện	Kiểu dây cắm bên trong	Ông dẫn	
	Dây cắm bên ngoài	Dây liền, Grommet terminal, Ông dẫn, Cổng DIN, Giắc cắm L, Giắc cắm M	

Note 1) Trong trường hợp bôi trơn, sử dụng dầu bôi trơn Class 1 (ISO VG32)

Note 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm với máy thử theo hướng dọc trực tiếp ở góc bên phải của van chính và phản ứng trong cả hai năng lượng và trạng thái mất năng lượng mỗi lần cho mỗi điều kiện. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Khả năng chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm một lần quét giữa 45 và 2000 Hz. Thực hiện kiểm tra ở cả trạng thái năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trực tiếp và tại các góc bên phải của van chính và phản ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu)

Note 3) Ở điện áp định mức

Điều khiển ngoại ^(Note)

Lựa chọn thông số kỹ thuật

Kiểu điều khiển	Điều khiển ngoại ^(Note)
Nút vận hành bằng tay	Dạng nhấn không khóa A (Extended), Dạng nhấn có khóa B (Dụng cụ cần thiết), Dạng nhấn có khóa C (Lever)
Điện áp định mức	110 to 120, 220, 240 VAC 50/60 Hz
Thông số kỹ thuật cổng	12 VDC
Lựa chọn	Cổng ở dưới
	Với đèn/bộ bảo vệ quá áp

Lưu ý : áp suất hoạt động : 0 đến 0,9 Mpa

Áp suất điều khiển : 2 vị trí 1 tác động / 3 vị trí 0,2 đến 0,9 Mpa

2 vị trí 2 tác động 0,1 đến 0,9 Mpa

Ký hiệu

Kiểu tác động	Ký hiệu		Kích thước cổng Rc	Đặc điểm tốc độ dòng chảy ⁽¹⁾						(2) Tần số hoạt động tối đa (Hz)	(3) Thời gian phản ứng (ms)	(4) Trọng lượng (kg)	
	Dây cắm bên trong	Dây cắm bên ngoài		1 → 4/2 (P → A/B)			4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)						
2 vị trí	1 tác động	VFR2100	VFR2110	1/8	2,5	0,18	0,58	3,0	0,27	0,70	10	20 hoặc ít hơn	0,34 (0,32)
				1/4	2,8	0,24	0,62	3,0	0,27	0,70			
	2 tác động	VFR2200	VFR2210	1/8	2,4	0,21	0,56	3,1	0,28	0,74	10	20 hoặc ít hơn	0,42 (0,44)
				1/4	2,6	0,27	0,62	3,1	0,28	0,74			
3 vị trí	Đóng giữa	VFR2300	VFR2310	1/8	1,3	0,45	0,36	1,4	0,46	0,41	5	30 hoặc ít hơn	0,43 (0,45)
				1/4	1,3	0,45	0,36	1,4	0,46	0,41			
	Xả giữa	VFR2400	VFR2410	1/8	0,79	0,53	0,24	3,1 [0,89]	0,24 [0,51]	0,74 [0,27]	5	30 hoặc ít hơn	0,43 (0,45)
				1/4	0,79	0,53	0,24	3,1 [0,89]	0,24 [0,51]	0,74 [0,27]			
	Cấp giữa	VFR2500	VFR2510	1/8	2,8 [0,65]	0,24 [0,60]	0,68 [0,21]	0,89	0,53	0,27	5	30 hoặc ít hơn	0,43 (0,45)
				1/4	3,2 [0,75]	0,26 [0,55]	0,73 [0,23]	0,89	0,53	0,27			

Note 1) [: Biểu thị vị trí thông thường.

Note 2) Tần suất hoạt động tối thiểu là 1 lần trong 30 ngày.

Note 3) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, tại điện áp định mức, không có bộ triệt điện áp tăng áp


Note 4) For VFR2□00-□FZ-01, (): VFR2□10-□DZ-01

**Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài Dòng VFR2000**



Lưu ý : D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ có công cấp điện và đèn/
bộ bảo vệ quá áp

Cách đặt hàng



Cách đặt hàng, lắp ráp van điều khiển

SF4- 1 DZ -60 -

Điện áp định mức

1	100 VAC, 50/60 Hz
2	200 VAC, 50/60 Hz
3	110 to 120 VAC, 50/60 Hz
4	220 VAC, 50/60 Hz
5	24 VDC
6	12 VDC
7	240 VAC, 50/60 Hz Note)

Với các dải điện áp mức khác nhau, vui lòng liên hệ SMC
Giắc cắm L, Giắc cắm M điện áp cao nhất là 220VAC

Cổng cấp điện, đèn/ Bộ bảo vệ quá áp

Ký hiệu	Cổng cấp điện	Đèn chỉ thị	Bộ triệt xung cao áp	Kiểu thân	Chuẩn CE
F	Dây cắm bên trong	—	—	Dây cắm bên trong	●
G	Dây liền	—	—	—	—
GS	—	—	●	—	—
D	Cổng DIN	Có dây kết nối	—	●	—
DZ	—	(Không dây kết nối)	●	●	—
DO	—	—	—	●	—
DOZ	—	—	●	●	—
Y	Cổng DIN (DIN43650B)	Có dây kết nối	—	●	—
YZ	—	(Không dây kết nối)	●	●	—
YO	—	—	—	●	—
YOZ	—	(Không dây kết nối)	●	●	—

Dây cắm
bên ngoài

Ký hiệu	Cổng cấp điện	Đèn chỉ thị	Bộ triệt xung cao áp	Kiểu thân	Chuẩn CE
T	Dạng ống dẫn	—	—	—	—
TZ	—	●	●	—	—
E	Grommet terminal	—	—	—	—
EZ	—	●	●	—	—
L	Dạng giắc cắm L	—	—	—	—
LZ	—	●	●	—	—
LO	Dạng giắc cắm L (Không dây kết nối)	—	—	—	—
LOZ	—	●	●	—	—
M	Dạng giắc cắm M	—	—	—	—
MZ	—	●	●	—	—
MO	Dạng giắc cắm M (Không dây kết nối)	—	—	—	—
MOZ	—	●	●	—	—

Dây cắm
bên ngoài

**Van định hướng 5 cổng điều khiển qua van trung gian,
gioăng cao su, dây cắm bên trong/dây cắm bên ngoài**

Dòng VFR2000




Lưu ý : Điện cấp vào & đèn báo,
bộ triệt xung cao áp chỉ dành cho:
D/DZ/DO.DOZ,...
[Lựa chọn]

Dây cắm bên trong: Kết nối dạng D-Sub

- Dài hoán đổi rộng (Kết nối D-Sub (25P) theo chuẩn MIL)

- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng cài đặt



VV5FR2 - 01F U 1 - 06 1 - 01 — — Theo chuẩn CE

Dòng đê van VFR2000

Loại dây cắm trong
theo kết nối D-Sub
Hướng gá

Tấm bảo vệ

1 1 tấm bảo vệ

Số trạm

02	2 trạm
:	:
08	8 trạm

* Tối đa 8 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn *1		Thông số công A, B
	P	EA, EB	
1	Chung	Chung	Bên cạnh
2 *	Chung	Chung	Mặt đáy
3 *	Chung	Riêng	Bên cạnh
4 *	Chung	Riêng	Mặt đáy
5 *	Riêng	Chung	Bên cạnh
6 *	Riêng	Chung	Mặt đáy
7 *	Riêng	Riêng	Bên cạnh
8 *	Riêng	Riêng	Mặt đáy

Kiểu ren

Nil	Rc	Theo chuẩn CE
F	G	
N	NPT	
T	NPTF	

Điện cấp vào & đèn báo, bộ triệt xung cao áp chỉ dành cho: F, FZ,...


Kích thước cổng

Ký hiệu	P, EA, EB	A, B
01		1/8
02		1/4
C6		Đầu cắm nhanh Ø6
C8		Đầu cắm nhanh Ø8
M		Lỗ lỗn

Ghi chú: Cổng P hoặc cổng EA/EB của ký hiệu "3" đến "8" có thể chia riêng cổng với khối đế.
Tuy nhiên nếu sử dụng khối cáp khí riêng hoặc khối xả riêng cho cổng riêng ký hiệu là "1".

Loại dây cắm ngoài: Dây liền, dây liền cầu đầu, Cầu đầu conduit, Đầu cầu DIN

- Đi dây cho tất cả các van



VV5FR2 - 10 - 05 1 - 01 — — Theo chuẩn CE

Dòng đê VFR2000

Dây cắm ngoài

Số trạm

02	2 trạm
:	:
15	15 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn *1		Thông số công A, B
	P	EA, EB	
1	Chung	Chung	Bên cạnh
2 *	Chung	Chung	Mặt đáy
3 *	Chung	Riêng	Bên cạnh
4 *	Chung	Riêng	Mặt đáy
5 *	Riêng	Chung	Bên cạnh
6 *	Riêng	Chung	Mặt đáy
7 *	Riêng	Riêng	Bên cạnh
8 *	Riêng	Riêng	Mặt đáy

Kiểu ren

Nil	Rc	Theo chuẩn CE
F	G	
N	NPT	
T	NPTF	

Điện cấp vào & đèn báo, bộ triệt xung cao áp chỉ dành cho: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ

* Bán tiêu chuẩn.

* Khi sử dụng đường dẫn riêng các cổng P, EA, EB sẽ ở mặt đáy.

* Với cổng ở mặt đáy cổng A,B chủ có ren 1/8.

* Ký hiệu "1" chỉ áp dụng cho đầu cắm nhanh (C6, C8).

Ghi chú: Cổng P hoặc cổng EA/EB của ký hiệu "3" đến "8" có thể chia riêng cổng với khối đế.
Tuy nhiên nếu sử dụng khối cáp khí riêng hoặc khối xả riêng cho cổng riêng ký hiệu là "1"

Dòng VFR3000

Thông số kỹ thuật đê van

Thông số kỹ thuật đê van

Loại cổng ra trên đê	Đầu nối điện	Thông số cổng van		Kích thước cổng Cổng A, B	Số trạm	Loại van có thể lắp	
		Cổng A, B	P, EA, EB				
Dây cắm bên trong VV5FR3-01□(-Q)	• Với cổng nối dây trong đê	Bên cạnh/dây	Note) 1/2 1/4, 3/8 C8, C10	2 to 10	VFR3□00-□F(-Q)	• Kết nối qua chân cắm • Kết nối qua giắc cắm D-Sub	
	• Kết nối qua giắc cắm D-Sub			2 to 8			
	• Dây liền có đầu bọc			2 to 10	VFR3□1□-□E VFR3□1□-□D(-Q)		
	• Nối qua cổng DIN						
Dây cắm bên ngoài VV5FR3-10(-Q)	• Dây liền			VFR3□4□-□G VFR3□4□-□E	VFR3□4□-□T	• Dây liền có đầu bọc • Ông dẫn • Công DIN	
	• Ông dẫn						
	• Công DIN						

Nếu giảm âm được lắp vào cổng EA/EB sử dụng loại AN403-04

Đặt hàng lắp ráp đê van

Loại cắm dây bên trong đê: 6 trạm

VV5FR3-01T-061-02 (-Q)	1 cụm (mã đê van)
* VFR3100-5FZ (-Q)	3 cụm(2 vị trí 1 tác động)
* VFR3200-5FZ (-Q)	2 cụm (2 vị trí 2 tác động)
* VVFS3000-10A	1 cụm (trống)

→ Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D.

Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D.

Khi việc ghi nhận mã van trả lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật của đê van.



Dây cắm bên ngoài: 6 trạm

VV5FR3-10-061-03 (-Q)	1 cụm (mã đê van)
* VFR3110-5D (-Q)	5 cụm (2 vị trí 1 tác động)
* VFR3410-5D (-Q)	1 cụm (van 3 vị trí xà giữa)
* VVFS3000-R-03-2	1 cụm (cổng xà riêng biệt)

→ Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van



Kiểu kết nối: với cổng kết nối trong đê van

- Khi nối dây cho van qua cổng ở mặt trên của đê, thì dây nguồn có thể được nối ở mặt bên dưới



Kết nối qua chân cắm

- Kết nối nguồn với van
- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng cài đặt



Thông số kỹ thuật đê van Dòng VFR3000


Chú ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ
có công cấp điện và đèn/bộ bảo vệ
quá áp



[Tùy chọn]

Kiểu kết nối bên trong: Cắm dây qua D-sub

- Nhiều khả năng thay thế lẫn nhau (Giắc cắm 25 chân phù hợp với tiêu chuẩn MIL)
- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng lắp đặt.



VV5FR3 - 01F D - 06 1 - 02 — — Chuẩn CE

Đê van dòng VFR3000

Kiểu kết nối qua D-sub

Hướng đặt chân cắm

Số trạm
02 2 trạm
: :
08 * 8 trạm

* Tối đa 8 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn		Thông số công (A, B)
	P	EA, EB	
1	Chung	Chung	Bên cạnh
2			Mặt đáy*

* Bán tiêu chuẩn

Kích thước cổng

Ký hiệu	P, EA, EB	A, B *
02		1/4
03		3/8
C8		Đầu nối nhanh ống Ø8
C10		Đầu nối nhanh ống Ø10
M		Mixed

Nil	—
Q	Chuẩn CE

Chú ý: F, FZ có
công cấp điện và
đèn/bộ triệt xung


Nil	Rc
F	G
T	NPTF

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy.

* Cổng C8,C10 kiểu ren chỉ là Rc.

Kiểu dây cắm bên ngoài: Grommet terminal, qua cổng DIN (Chung kiểu cấp điện)

- Chung cho mỗi van



VV5FR3 - 10 - 05 1 - 02 — — Chuẩn CE

Đê van dòng VFR3000

Loại không cắm điện thông thường

Số trạm
02 2 trạm
: :
10 10 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn		Thông số công (A, B)
	P	EA, EB	
1	Chung	Chung	Bên cạnh
2			Mặt đáy*

* Tiêu chuẩn Semi

Kích thước cổng

Ký hiệu	P, EA, EB	A, B *
02		1/4
03		3/8
C8		Đầu nối nhanh ống Ø8
C10		Đầu nối nhanh ống Ø10
M		Mixed


Nil	—
Q	Chuẩn CE

Chú ý: D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ: có
công cấp điện và
đèn/bộ triệt xung

Nil	Rc
F	G
T	NPTF

Loại cắm dây bên ngoài: Dây liền, Grommet Terminal, ống dẫn, cổng DIN

- Dây riêng cho mỗi van



VV5FR3 - 40 - 05 1 - 02 — — Chuẩn CE

Đê van dòng VFR3000

Loại dây cắm bên ngoài

Số trạm
02 2 trạm
: :
10 10 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn		Thông số công (A, B)
	P	EA, EB	
1	Chung	Chung	Bên cạnh
2			Mặt đáy*

* Tiêu chuẩn Semi

Chú ý: Đê van là chung với VVF3000

Chú ý: D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ: có
công cấp điện và
đèn/bộ triệt xung

Nil	Rc
F	G
T	NPTF

Chú ý: Đê van là chung với VVF3000

* Ren 1/4,3/8 với cổng mặt đáy.
* Cổng C8,C10 kiểu ren chỉ là Rc.


Dòng VFR3000

Đè van / lựa chọn lắp ráp

Khối cáp áp riêng

Lắp thêm khối cáp nguồn riêng lên đế van nó cho phép nguồn cáp riêng cho mỗi van.


Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS3000-P-03-1	VVFS3000-P-03-2



Đèm cáp EXH chung

Lắp thêm khối xả khí riêng lên đế van nó cho phép các van có thể xả riêng.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS3000-R-03-1	VVFS3000-R-03-2



Khối đĩa SUP (Chú ý)

Khi nguồn khí từ đế cần nhiều hơn 2 áp suất khác nhau, cao & thấp, lắp thêm khối Disk giữa đế có áp suất khác nhau.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng		AXT636-1A

Khối đĩa EXH (Chú ý)

Khi van xả khí sẽ ảnh hưởng tới các vị trí khác trong mạch, lắp thêm khối EXH để tách riêng phần xả của van.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng		AXT636-1A




Chú ý: Khi lắp trên 2 trạm tích hợp trên khói đế van, hãy gắn chắc nó sau miếng đệm đã được cắt.

Đèm cáp van tiết lưu

Cần đặt van lên trên đế van có thể điều chỉnh được tốc độ xylan bởi tiết lưu xả.


Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS3000-20A-1	VVFS3000-20A-2



Điều chỉnh mặt phân cách

Điều chỉnh mặt phân cách trên đế van có thể điều chỉnh áp suất trên mỗi van.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Công điều áp P	ARBF3050-00-P-1	ARBF3050-00-P-2
Công điều áp A	ARBF3050-00-A-1	ARBF3050-00-A-2
Công điều áp B	ARBF3050-00-B-1	ARBF3050-00-B-2



Bộ đệm van dùng SUP

Nếu bộ đệm van dùng SUP được đặt, van có thể được gỡ bỏ để bảo trì mà không cần ngừng cung cấp áp suất không khí cho các van khác.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS3000-37A-1	VVFS3000-37A-2


Chiều cao sít cao hơn 27,5 mm

Chọn đế van

Làm sạch đường xả

Loại dây cắm / loại không dây cắm


- Giảm tiếng ồn của van xả: 35dB hoặc nhiều hơn.
- Giữ lại sương dầu: Tỉ lệ thu 99.9% hoặc hơn.
- Giảm quá trình đường ống.



Với bộ điều khiển

Cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài

- Bộ lọc, van điều áp, cảm biến áp suất và van xả khí được kết hợp với nhau tạo thành một đơn vị.
- Các quy trình đường ống được loại bỏ.



Tấm bit

Nó được sử dụng bằng cách đặt trên khói đế van sửa chữa bảo trì hoặc để dự phòng cho mở rộng thêm van

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng		VVFS3000-10A

* Vít lắp : 4 vị trí

Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su, Loại cắm dây bên trong/ Cắm dây bên ngoài Dòng VFR4000



[Tùy chọn] Note)

NRTL /C



Kiểu dây cắm bên trong



Kiểu dây cắm bên ngoài

Ký hiệu

2 vị trí	3 vị trí
Một tác động	Đóng giữa
(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
Hai tác động	Xả giữa
(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
	Cấp giữa
	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)

Ký hiệu

Kiểu tác động	Ký hiệu		Kích (1) thuộc công	Đặc điểm tốc độ dòng chảy (2)						(3) Tần số hoạt động tối đa (Hz)	(4) Thời gian phản ứng (ms)	(5) Trọng lượng (kg)	
	Cắm dây bên trong	Cắm dây bên ngoài		1 → 4/2 (P → A/B)			4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)						
2 vị trí	1 tác động	VFR410□	VFR411□	3/8	13	0.30	3.2	14	0.28	3.4	5	50 hoặc ít hơn	1.10 (1.04) <1.04>
		VFR414□	VFR414□	1/2	15	0.30	3.8	14	0.30	3.8			1.20 (1.16) <1.16>
	2 tác động	VFR420□	VFR421□	3/8	14	0.31	3.4	14	0.26	3.4	5	50 hoặc ít hơn	1.20 (1.16) <1.16>
		VFR424□	VFR424□	1/2	15	0.30	4.0	14	0.30	3.7			1.20 (1.16) <1.16>
3 vị trí	Đóng giữa	VFR430□	VFR431□	3/8	13	0.32	3.2	13	0.25	3.0	3	70 hoặc ít hơn	1.20 (1.16) <1.16>
		VFR430□	VFR434□	1/2	14	0.28	3.5	13	0.29	3.4			1.20 (1.16) <1.16>
	Xả giữa	VFR440□	VFR441□	3/8	13	0.31	3.2	14 [13]	0.32 [0.30]	3.6 [3.2]	3	70 hoặc ít hơn	1.20 (1.16) <1.16>
		VFR440□	VFR444□	1/2	14	0.30	3.7	14 [13]	0.32 [0.30]	3.6 [3.2]			1.20 (1.16) <1.16>
	Cấp giữa	VFR450□	VFR451□	3/8	13 [5.0]	0.27 [0.42]	3.2 [1.3]	13	0.28	3.1	3	70 hoặc ít hơn	1.20 (1.16) <1.16>
		VFR450□	VFR454□	1/2	15 [5.3]	0.22 [0.42]	3.7 [1.5]	13	0.28	3.3			1.20 (1.16) <1.16>

Lưu ý 1) Cổng EA, EB : Rc 3/8

Lưu ý 2) [:] Vị trí thông thường.

Lưu ý 3) Tần suất tối thiểu hoạt động là 1 lần trong 30 ngày.


Lưu ý 4) Chú ý 4, dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa), Nhiệt độ cuộn dây: 20 °C, tại điện áp định mức, không có bộ triệt điện áp tăng áp

Lưu ý 5) Dành cho VFR4□00-□FZ-⁰³, (-) : VFR4□10- DZ-⁰³, < -> : VFR4□40- □G-⁰³

Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
cắm dây bên trong và cắm dây bên ngoài **Dòng VFR4000**

Sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để lựa chọn
xylanl. Hãy xác nhận lại việc lựa chọn qua phần mềm
hỗ trợ lựa chọn xylanl của SMC

Biểu đồ tốc độ xylanl



* Đó là khi xylanl đang trong hành trình đi ra lúc đó tiết lưu đường khí ra sẽ được điều khiển bởi tiết lưu được gắn trực tiếp trên thân xylanl, và tiết lưu được mở hoàn toàn


* Vận tốc trung bình của xylanl là khoảng hành trình của xylanl chia cho tổng thời gian di hết hành trình

* Hệ số tải : ((Khối lượng x 9,8) / Lực lý thuyết) x 100%

Các thành phần

Trường hợp	Van định hướng	Van tiết lưu	Bộ giảm âm	SPG x chiều dài
A	Dòng VFR4000 Rc 3/8	AS4000-03	AN30-03	10A x 1 m
B	Dòng VFR4000 Rc 3/8	AS420-03	AN30-03	10A x 1 m
C	Dòng VFR4000 Rc 1/2	AS420-04	AN40-04	15A x 1 m

Cách đặt hàng để lắp ráp tấm Sub



Lưu ý

- Dạng cổng khí gắn dưới đáy không có ở van có cổng điều khiển ngoài.
- Bulông và gá không đi kèm sản phẩm.

03	3/8
04	1/2

EA, EB 3/8

Dòng VFR4000

Thông số kỹ thuật đê van

Thông số kỹ thuật đê van

Loại cổng ra	Đầu nối điện	Thông số cổng van		Kích thước cổng A, B port	Số trạm	Loại van có thể lắp
		A	P, EA, EB			
Loại cắm dây bên trong VV5FR4-01□(-Q)	<ul style="list-style-type: none"> • Với cổng nối dây trong đế • Kết nối qua chân cắm • Kết nối qua giắc cắm D-sub 	Bên cạnh / dây	1/2	3/8, 1/2	2 to 10	VFR4□0□-□F(-Q)
					2 to 8	VFR4□1□-□E VFR4□1□-□D(-Q)
					2 to 10	VFR4□4□-□G VFR4□4□-□E VFR4□4□-□T VFR4□4□-□D(-Q)
Loại cắm dây bên ngoài VV5FR4-10(-Q)	<ul style="list-style-type: none"> • Grommet terminal • kết nối qua cổng DIN 					
Loại cắm dây bên ngoài VV5FR4-40(-Q)	<ul style="list-style-type: none"> • Grommet • Grommet terminal • Ông dẫn • Cổng DIN 					

Đặt hàng lắp ráp đê van

Loại cắm dây bên trong đế: 6 trạm

VV5FR4-01T-061-03 (-Q)	1 bộ (mã đê van)
* VFR4100-5FZ (-Q)	3 bộ (2 vị trí một tác động)
* VFR4200-5FZ (-Q)	2 bộ (2 vị trí 2 tác động)
* VVFS4000-10A	1 bộ (Mã bịt trạm đê van)
→ Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van.	

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D

Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D

Khi việc ghi nhận mã van trả lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật của đê van

Dây cắm bên ngoài: 6 trạm

VV5FR4-10-061-03 (-Q)	1 bộ (mã đê van)
* VFR4110-5D (-Q)	5 bộ (mã van 2 vị trí 1 tác động)
* VFR4410-5D (-Q)	1 bộ (mã van 3 vị trí , xà giữa)
* VVFS4000-R-04-2	1 bộ (Mã khối xà riêng biệt)
→ Dấu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van	

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D



Khi đặt hàng,cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D

Khi việc ghi nhận mã van trả lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật của đê van





Loại cắm dây bên trong: với khối cầu đầu

- Khi nối dây cho van qua cổng ở mặt trên của đê, thì dây nguồn có thể được nối ở mặt bên dưới



Kiểu cắm dây bên trong: qua nhiều đầu nối

- Kết nối nguồn với van.
- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng cài đặt.




Dòng VFR4000

Lưu ý : D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ
có công cấp điện và đèn/bộ triệt xung
diện cao áp



Kiểu cắm dây bên trong: qua cổng D-sub (Đề biết thông số kỹ thuật két nối, tham khảo trang 1113)

- Nhiều khả năng thay thế lẫn nhau
(Giác cắm 25 pins phù hợp với tiêu chuẩn MIL)
- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng cài đặt.



VV5FR4 - 01F D - 06 1 - 03 □ - □

Đè van
dòng VFR4000

Kiểu kết nối
qua cổng D sub

Hướng đặt
chân cắm

D	D side mounting
U	U side mounting

Số trạm

02	2 trạm
⋮	⋮
08 *	8 trạm

* Tối đa 8 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn		Thông số công (A, B)
	P	EA, EB	
1	Thông dụng	Thông dụng	Mặt bên
2	Thông dụng	Thông dụng	Mặt đáy*

* Tiêu chuẩn Semi

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Nil	—
Q	Chuẩn CE

F, FZ có công cấp
diện và đèn/ bộ triệt
xung điện cao áp

Chuẩn CE

Nil —

Q Chuẩn CE

Ký hiệu	P, EA, EB	A, B *
03	3/8	3/8
04	1/2	1/2
M	Mixed	Mixed

* Chỉ ren Rc3/8 với đáy

Kích thước cổng

Ký hiệu P, EA, EB A, B *

03 3/8


04 1/2

M Mixed

* Chỉ ren 3/8 với cổng mặt đáy

Loại không dây cắm: Gromment terminal, Cổng DIN (Common electrical entry)

- Chung cho mỗi van



VV5FR4 - 10 - 05 1 - 03 □ - □

Đè van
dòng VFR4000

Loại không cắm điện
thông thường

Số trạm

02	2 trạm
⋮	⋮
10	10 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn		Thông số công (A, B)
	P	EA, EB	
1	Thông dụng	Thông dụng	Mặt bên
2	Thông dụng	Thông dụng	Mặt đáy*

* Bán tiêu chuẩn

Nil	—
Q	Chuẩn CE

D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ cổng cấp
diện và đèn / bộ triệt
xung điện cao áp

Chuẩn CE

Nil —

Q Chuẩn CE

Kích thước cổng

Ký hiệu P, EA, EB A, B *

03 3/8


04 1/2

M Mixed

* Chỉ ren 3/8 với cổng mặt đáy

Loại cắm dây bên ngoài: Grommet, Grommet terminal, Ông dẫn, Cổng DIN

- Dây riêng cho mỗi van



VV5FR4 - 40 - 05 1 - 03 □ - □

Đè van
dòng VFR4000

Loại cắm dây bên ngoài:
dây điện cáp riêng

Số trạm

02	2 trạm
⋮	⋮
10	10 trạm

Ký hiệu

Ký hiệu	Đường dẫn		Thông số công (A, B)
	P	EA, EB	
1	Thông dụng	Thông dụng	Mặt bên
2	Thông dụng	Thông dụng	Mặt đáy*

* Bán tiêu chuẩn

Nil	—
Q	Chuẩn CE

D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ cổng cấp
diện và đèn / bộ triệt
xung điện cao áp

Chuẩn CE

Nil —

Q Chuẩn CE

Kích thước cổng

Ký hiệu P, EA, EB A, B *

03 3/8

04 1/2

M Mixed

* Chỉ ren 3/8 với cổng mặt đáy

Chú ý) Đè van chung với dòng VV5FR4-10


Chú ý) Đè van chung với dòng VFS4000 nhưng khói kết nối thiết bị đầu cuối là kiểu kết nối khác

Đè van / Lựa chọn lắp ráp

Khối nguồn cấp riêng

Lắp khối SUP riêng lẻ trên đế van cho phép mỗi van sử dụng riêng cổng cấp khí.


Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS4000-P-03-1	VVFS4000-P-03-2



Khối xả riêng

Lắp khối EXH riêng lẻ trên đế van cho phép mỗi van xả khí riêng.

Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS4000-R-04-1	VVFS4000-R-04-2



Khối nguồn cấp

Khi 2 hoặc nhiều hơn áp suất (cao và thấp) cùng cấp tới 1 đế van, chèn 1 miếng đệm giữa 2 trạm sẽ cho ra các áp suất khác nhau

Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Mã hàng		AXT634-10A

Khối xả

Khi van xả khí ảnh hưởng đến các trạm khác trên mạch, chèn khối EXH ở giữa các trạm để tách riêng khi van xả khí.

Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Mã hàng		AXT634-11A




Khối EXH

Khối SUP

Miếng đệm van tiết lưu

Van trên đế có thể điều chỉnh được tốc độ xylyanh bằng cách điều chỉnh lượng khí xả.



Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS4000-20A-1	VVFS4000-20A-2



Mặt phân cách điều chỉnh áp

Bộ điều chỉnh áp lắp trên đế van có thể điều chỉnh áp suất cấp vào từng van.


Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Cổng P	ARBF4050-00-P-1	ARBF4050-00-P-2
Cổng A	ARBF4050-00-A-1	ARBF4050-00-A-2
Cổng B	ARBF4050-00-B-1	ARBF4050-00-B-2



Với bộ điều khiển

Kiểu cắm dây bên trong / Kiểu cắm dây bên ngoài

- Bộ lọc, van điều áp, cảm biến áp suất và van xả khí được kết hợp với nhau tạo thành một đơn vị.
- Các quy trình đường ống được loại bỏ.



Tấm bít

Nó được sử dụng bằng cách đặt trên khói đế van để bảo dưỡng van hoặc để dự phòng, v.v...

Kiểu thân	Loại cắm dây bên trong	Loại cắm dây bên ngoài
Mã hàng		VVFS4000-10A

Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su, cắm dây bên trong / cắm dây bên ngoài

Dòng VFR5000 CE



Kiểu cắm dây bên trong



Kiểu cắm dây bên ngoài

Kí hiệu

2 vị trí	3 vị trí
Một tác động	Đóng giữa
(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
Hai tác động	Xả giữa
(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
Cấp giữa	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)

Ký hiệu

Kiểu tác động	Ký hiệu		Kích thước công	Đặc điểm tốc độ dòng chảy (1)						Tần số (2) hoạt động tối đa (Hz)	Thời gian (3) đáp ứng (ms)	Trọng lượng (4) (kg)	
	Cắm dây bên trong	Cắm dây bên ngoài		1 → 4/2 (P → A/B)			4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)						
				C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv				
2 vị trí	1 tác động	VFR510□	VFR511□	3/8	17	0.36	4.7	18	0.40	5.0	5	60 or less	1.77 (1.72)
				1/2	20	0.28	5.2	23	0.32	6.2			
				3/4	23	0.27	5.8	25	0.21	6.2			
	2 tác động	VFR520□	VFR521□	3/8	16	0.37	4.6	18	0.41	5.1	5	60 or less	1.88 (1.83)
				1/2	20	0.27	5.2	23	0.32	6.1			
				3/4	23	0.26	5.8	25	0.20	6.1			
3 vị trí	Đóng giữa	VFR530□	VFR531□	3/8	15	0.38	4.1	16	0.31	4.3	3	80 or less	1.87 (1.82)
				1/2	17	0.31	4.6	20	0.33	5.4			
				3/4	18	0.28	4.7	21	0.30	5.4			
	Xả giữa	VFR540□	VFR541□	3/8	14	0.38	3.6	17 [16]	0.39 [0.35]	4.8 [4.3]	3	80 or less	1.87 (1.82)
				1/2	17	0.29	4.6	21 [18]	0.31 [0.34]	5.6 [5.0]			
				3/4	18	0.29	4.6	23 [20]	0.27 [0.33]	5.9 [5.2]			
Cấp giữa	VFR550□	VFR551□	3/8	16 [9.4]	0.39 [0.40]	4.2 [2.6]	17	0.36	4.5	3	80 or less	1.87 (1.82)	
			1/2	18 [9.7]	0.32 [0.45]	5.0 [2.9]	20	0.31	5.3				
			3/4	19 [9.2]	0.35 [0.48]	5.4 [2.8]	21	0.29	5.6				

Chú ý 1) [] Biểu thị vị trí bình thường

Chú ý 2) Tối thiểu tần số hoạt động là 1 lần trên 30 ngày.


Chú ý 3) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn điện: 20°C, tại điện áp định mức, không có bộ triệt điện áp tăng áp

Chú ý 4) Dành cho VFR5□00-□FZ-06, (): VFR5□10-□DZ-06




Cách đặt hàng

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ
có cổng cấp điện và đèn/bộ triệt xung điện cao áp




Cách đặt hàng van điều khiển



Dòng VFR5000

Biểu đồ tốc độ xylan

Sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để lựa chọn xylan.
Hãy xác nhận lại việc lựa chọn qua phần mềm hỗ trợ
lựa chọn xylan của SMC



* Đó là khi xylan đang trong hành trình đi ra lúc đó tiết lưu đường khí ra sẽ được điều khiển bởi tiết lưu được gắn trực tiếp trên thân xylan, và tiết lưu được mở hoàn toàn.


* Vận tốc trung bình của xylan là hành trình của xylan chia cho tổng thời gian đi hết hành trình.

* Hệ số tải: ((Khối lượng x 9,8) / Lực lý thuyết) x 100%.

Điều kiện

		Dòng CS1/CS2
VFR5110-06	Đường kính ống x chiều dài	SGP20A x 1 m
	Van tiết lưu	AS500-06
	Giảm âm	AN500-06

Cách đặt hàng tâm bit đê van



Dòng VFR5000

Thông số kỹ thuật đế van



Thông số kỹ thuật đế van

Loại cổng ra	Đầu nối điện	Thông số cổng van		Kích thước cổng Rc		Số trạm	Loại van có thể lắp
		A, B port	P, EA, EB	A, B	Side/Bottom		
Loại cắm dây bên trong VV5FR5-01(-Q)	<ul style="list-style-type: none"> Với cổng nối dây trong đế Kết nối qua chân cắm Kết nối qua giắc cắm D-sub 	Side/Bottom	3/4	1/2, 3/4	2 đến 10	VFR5□0□-□F(-Q)	
Loại cắm dây bên ngoài VV5FR5-10(-Q)	<ul style="list-style-type: none"> Grommet terminal Kết nối qua cổng DIN 				2 đến 8	2 đến 10	VFR5□1□-□E VFR5□1□-□D(-Q)

Cách đặt hàng để van thành cụm

Hướng dẫn chọn theo van, miếng bít đế van và đế van lắp ráp các bộ phận tùy chọn dọc theo đế van dựa vào các mã.

Loại cắm dây bên trong: 6 trạm

VV5FR5-10T-061-04 (-Q)	1 bộ (mã đế van)
* VFR5100-5FZ (-Q)	3 bộ (2 vị trí một tác động)
* VFR5200-5FZ (-Q)	2 bộ (2 vị trí 2 tác động)
* VVFS5000-10A	1 bộ (Tấm bít đế van)

→ Đầu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van.

Thứ tự sắp xếp van được đếm từ mặt D.

Khi đặt hàng, cần chỉ rõ mã nos. từ vị trí đầu tiên tính từ mặt D.

Khi việc ghi nhận mã van trờ lên phức tạp, hãy trình bày nó qua giấy xác định thông số kỹ thuật của đế van.

Dây cắm bên ngoài: 6 trạm



VV5FR5-10-061-04 (-Q)	1 bộ (mã đế van)
* VFR5110-5D (-Q)	5 bộ (2 vị trí một tác động)
* VFR5410-5D (-Q)	2 bộ (3 vị trí xà giữa)
* VVFS5000-R-04-2	1 bộ (khói xà riêng)

→ Đầu * biểu thị cho các chi tiết cần lắp ráp. Đặt nó trước mã van





Loại cắm dây bên trong: với cổng kết nối trong đế van

- Khi nối dây cho van qua cổng ở mặt trên của đế, thì dây nguồn có thể được nối ở mặt bên dưới.



Loại cắm dây bên trong: Với kiểu chân cắm Multi-connector

- Làm chủ kết nối giữ nguồn với van định hướng
- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng lắp đặt.



Manifold Specifications **Dòng VFR5000**


CE

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ
có công cấp điện và đèn/bộ triệt xung
diện cao áp

Kiểu cắm dây bên trong: Kiểu kết nối D-sub

- Dài hoán đổi rộng (Giắc cắm 25 pins phù hợp với tiêu chuẩn MIL)

- Kết nối nhanh cho phép dễ dàng cài đặt.



VV5FR5 - 01F D - 06 1 - 04 — —

Đèn van
loại VFS5000

Kiểu kết nối
qua cổng D sub

Số trạm •
Hướng đặt
chân cắm

D	Mặt D
U	Mặt U

02	2 trạm
:	:
08 *	8 trạm

* Tối đa 8 trạm

— —

— —

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

— —

Chứng nhận CE

Nil	—
Q	Chứng nhận CE

F, FZ có công cấp điện
và đèn/ bộ triệt xung
diện cao áp

• Kích thước cổng

Ký hiệu	P, EA, EB	A, B *
04		1/2
06	3/4	3/4
M		Hỗn hợp

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng ở đây

* Bán tiêu chuẩn

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng ở đây

Loại dây cắm bên ngoài: Kiểu Grommet, kiểu DIN

- Đi dây cho tất cả các van

VV5FR5 - 10 - 05 1 - 04 — —

Đèn van
loại VFR5000

Loại dây cắm bên ngoài

Số trạm •

02	2 trạm
:	:
10	10 trạm

— —

— —

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

— —

Chứng nhận CE

Nil	—
Q	Chứng nhận CE

F, FZ có công cấp điện
và đèn/ bộ triệt xung
diện cao áp

• Kích thước cổng

Ký hiệu	P, EA, EB	A, B *
04		1/2
06	3/4	3/4
M		Mixed

* Chỉ ren Rc 1/2 với cổng ở đây

* Bán tiêu chuẩn

Đèn van thông dụng với dòng VFS5000 nhưng khói kết nối thiết bị đầu cuối là kiểu kết nối khác nhau


Dòng VFR5000

Đè van / Lựa chọn lắp ráp

Khối nguồn riêng

Cổng cấp có thể nằm riêng biệt trên từng van, phía sau miếng đệm cổng cấp nằm trên khối đế.


Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS5000-P-04-1	VVFS5000-P-04-2



Khối xả riêng

Lắp khói EXH riêng lẻ trên đè van cho phép mỗi van xả khí riêng.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS5000-R-04-1	VVFS5000-R-04-2



Khối nguồn cấp

Khi 2 hoặc nhiều hơn áp suất (cao và thấp) cùng cấp tới 1 đè van, chèn 1 miếng đệm giữa 2 trạm sẽ cho ra các áp suất khác nhau

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	AXT628-12A	

Khối Xả

Sử dụng khói xả để chống việc dòng khí ngược sang van khác.

Sử dụng khói cấp để hoạt động với 2 mức áp suất trên cùng đè

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	AXT512-14-1A	



Khối xả




Khối cấp

Miếng đệm van tiết lưu

Mặt liên kết nằm trên khói đế. Tốc độ xylanhan cần được điều chỉnh bằng lưu lượng đi ra (meter out).

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS5000-20A-1	VVFS5000-20A-2




Lựa chọn đè van

Làm sạch đường xả

Loại dây cắm / loại không dây cắm


- Giảm tiếng ồn của van xả: 35dB hoặc nhiều hơn.
- Giữ lại sương dầu: Tỉ lệ thu 99.9% hoặc hơn.
- Giảm quá trình đường ống



Mặt phân cách điều chỉnh áp

Bộ điều chỉnh áp lắp trên đè van có thể điều chỉnh áp suất cấp vào từng van.

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Cổng P	ARBF5050-00-P-1	ARBF5050-00-P-2
Cổng A	ARBF5050-00-A-1	ARBF5050-00-A-2
Cổng B	ARBF5050-00-B-1	ARBF5050-00-B-2



Tấm bit

Nó được sử dụng khi tháo, bảo dưỡng van hoặc dự phòng cho việc mở rộng van

Kiểu thân	Loại cảm dây bên trong	Loại cảm dây bên ngoài
Mã hàng	VVFS5000-10A	

Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su, Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài **Dòng VFR6000**

[Tùy chọn]

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn



Kiểu cắm dây bên trong



Kiểu cắm dây bên ngoài

Thông số kỹ thuật của van		Khí	
Áp suất hoạt động	2 vị trí, 1 cuộn điện/3 vị trí	0.2 đến 0.9 MPa	
	2 vị trí, 2 cuộn điện	0.1 đến 0.9 MPa	
Nhiệt độ lưu chất và môi trường			-10 đến 50°C (không đóng băng)
Đầu bôi trơn			Không yêu cầu ⁽¹⁾ Không cần tra dầu
Nút vận hành van bằng tay			Dạng nhấn không khóa
Chống va đập			300/50m/s ⁽²⁾
Vô bọc			Chống bụi
Điện áp định mức		100, 200 VAC (50/60 Hz), 24 VDC	
Đao động điện áp cho phép		-15 đến -10% điện áp định mức	
Công suất biêu kiến (AC) ⁽³⁾	Đầu vào	5.6 VA/50 Hz, 5.0 VA/60 H	
	Giữ	3.4 VA/50 Hz, 2.3 VA/60 Hz	
Năng lượng tiêu thụ (DC) ⁽³⁾		1.8 W (2.04 W: Đèn báo/bộ triết tiêu quá áp)	
Đi dây	Kiểu dây cắm	Thiết bị đầu cuối ống dẫn	
	Kiểu không dây cắm	Grommet, grommet terminal, ống dẫn, công DIN	

Note 1) Sử dụng đầu Turbine Class 1 (ISO VG32) nếu có tra dầu.

Note 3) Tại áp suất đánh giá






Note 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm với máy thử theo hướng dọc trực và ở góc bên phải của van chính và phản ứng trong cả hai năng lượng và trạng thái mất năng lượng mỗi một lần cho mỗi điều kiện. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

Khả năng chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm một lần quét giữa 45 và 2000 Hz.Thực hiện kiểm tra ở cả trạng thái năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trực và tại các góc bên phải của van chính và phản ứng. (Giá trị ở giai đoạn đầu).

Lựa chọn thông số kỹ thuật

Nút vận hành van bằng tay	Tác động trực tiếp bằng tay
Điện áp định mức	110 to 120, 220, 240 VAC 50/60 Hz 12 VDC
Lựa chọn tính năng	Có đèn và bộ triết xung điện cao áp

Ký hiệu

2 vị trí	3 vị trí
Một tác động	Đóng giữa
	
Hai tác động	Xả giữa
	
	Cấp giữa
	

Ký hiệu

Kiểu tác động	Ký hiệu		Kích thước cồng	Đặc điểm tốc độ dòng chảy ⁽¹⁾				(2)	(3)	(4)	
	Cắm dây bên trong	Cắm dây bên ngoài		1 → 4/2 (P → A/B)	4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)	C [dm ³ /s-bar]	b	Cv	C [dm ³ /s-bar]	b	Cv
1 tác động	VFR610□	VFR611□	3/4	40	0.12	9.1	41	0.15	9.6	2	100 hoặc nhỏ hơn
	VFR620□	VFR621□	3/4	40	0.14	9.2	41	0.17	9.7	2	100 hoặc nhỏ hơn
2 tác động	VFR630□	VFR631□	3/4	39	0.17	9.3	39	0.15	9.3	1	150 hoặc nhỏ hơn
	VFR640□	VFR641□	3/4	38	0.14	8.9	42 [40]	0.12 [0.15]	9.6 [9.4]	1	150 hoặc nhỏ hơn
3 vị trí	VFR650□	VFR651□	3/4	38 [20]	0.10 [0.44]	8.7 [5.7]	40	0.16	9.3	1	150 hoặc nhỏ hơn

Kiểu tác động	Ký hiệu		Khu vực hiệu quả (mm ²)			
	Cắm dây bên trong	Cắm dây bên ngoài				
1 tác động	VFR610□	VFR611□	1	191		
	VFR620□	VFR621□	1	191		
2 vị trí	VFR630□	VFR631□	1	180		
	VFR640□	VFR641□	1	P → A, B: 178 A, B → EA, EB: 212 Vị trí bình thường: 193		
3 vị trí	VFR650□	VFR651□	1	P → A, B: 183 Vị trí bình thường: 82 A, B → EA, EB: 199		

Chú ý 1) [] Vị trí thông thường

Chú ý 2) Tần suất tối thiểu hoạt động là 1 lần trong 30 ngày.


Chú ý 3) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010 (0,5 MPa, Nhiệt độ cuộn dây: 20°C, tại điện áp định mức, không có bộ triết điện áp tăng áp).

Chú ý 4) Dành cho VFR6□00-□FZ-06, (): VFR6□10-□DZ-06


Dòng VFR6000

Cách đặt hàng

Lưu ý: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZ
có công cấp điện và đèn/bộ triệt xung
diện cao áp



Cách đặt hàng van điều khiển



* Bán tiêu chuẩn


Với các dải điện áp định mức khác, vui lòng liên hệ với SMC.

**Van định hướng 5 cổng sử dụng gioăng cao su,
Loại cắm dây bên trong / Cắm dây bên ngoài**

Dòng VFR6000

Biểu đồ tốc độ xylyanh

Sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để lựa chọn xylyanh. Hãy xác nhận lại việc lựa chọn qua phần mềm hỗ trợ lựa chọn xylyanh của SMC



* Đó là khi xylyanh đang trong hành trình đó tiết lưu đường khí ra sẽ được điều khiển bởi tiết lưu được gắn trực tiếp trên thân xylyanh, và tiết lưu được mở hoàn toàn.

* Vận tốc trung bình của xylyanh là khoảng hành trình của xylyanh chia cho tổng thời gian đi hết hành trình.


* Hệ số tải: ((Khối lượng x 9,8) / Lực lý thuyết) x 100%.

Từng trường hợp

VFR6110-10	Dòng CS1/CS2
	Đường kính x Chiều dài SGP25A x 1 m
	Van tiết lưu AS600-10

Đường kính x Chiều dài	SGP25A x 1 m
Van tiết lưu	AS600-10
Giảm âm	AN600-10

Cách đặt hàng van điều khiển



Van định hướng 3 cỗng


Dòng VQZ100/200/300

Gioăng kim loại

Gioăng cao su




Công suất tiêu thụ: **0.35 W / 0.9 W**
Tiêu chuẩn
(Loại áp suất cao,
Thời gian đáp ứng nhanh)



Nhỏ gọn, lưu lượng lớn

Dòng	Kích thước van (mm)	Thông số lưu lượng	
		Gioăng kim loại C [dm³/(s·bar)]	Gioăng cao su C [dm³/(s·bar)]
Cắm gắn trên thân	VQZ100	10	—
	VQZ200	15	1.3
	VQZ300	18	2.4
Lắp trên đế	VQZ100	10	—
	VQZ200	15	2.0
	VQZ300	18	3.2



Cổng gắn
trên thân
Bộ phận đầu cắm

Van định hướng 3 cổng Dòng VQZ100/200/300 Loại đơn

CE
[Tùy chọn]

Chú ý:
Tiêu chuẩn CE: Chỉ cho DC


VQZ100 / Cách đặt hàng

VQZ 1 1 5 □ - 5 M □ 1 - C6 - PR □ - □

Dòng

1 | VQZ100: kích thước 10mm

Loại cơ cấu chấp hành



Loại thân

Tính năng

Ký hiệu	Thông số kỹ thuật	DC	AC
Nil	Tiêu chuẩn	(0.35 W)	Note 3)
K Chú ý 1	Loại áp suất cao	(0.9 W)	—
R Chú ý 1,2	Loại cổng cấp phụ	—	—
KR Chú ý 1,2	Áp suất cao/ Cổng cấp phụ	(0.9 W)	—


Chú ý 1: Như tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn CE

Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Chú ý: Tiêu chuẩn CE: Chỉ cho DC

Tùy chọn




Nil: Không bao gồm gá
F: Bao gồm gá

Kích thước cổng Ren [2(A) port]

C3	Đầu nối nhanh Ø3.2
C4	Đầu nối nhanh Ø4
C6	Đầu nối nhanh Ø6
M5	Ren M5 (loại thay thế)

Nút nhấn kiểm tra bằng tay



Nil: Dạng nhấn không khóa

B: Loại khóa (sử dụng công cụ)

Điện áp

Tiêu chuẩn CE

1	100 VAC (50/60 Hz)	—
2	200 VAC (50/60 Hz)	—
3	110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)	—
4	220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)	—
5	24 VDC	●
6	12 VDC	●

Kiểu đầu điện

G: Grommet (Điện áp DC)	L: Dạng giắc cắm L có dây	LO: Dạng giắc cắm L, không dây	M: Dạng giắc cắm M có dây	MO: Dạng giắc cắm M, không dây
Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm

Khi đặt hàng Van loại cổng gắn trên thân như một van đơn thì không bao gồm Óc vít và miếng đệm. Đặt hàng riêng, nếu cần thiết.

Cổng gắn trên thân Dòng VQZ100/200/300

VQZ200/300 / Cách đặt hàng



Đặt hàng theo yêu cầu

Chú ý) Tiêu chuẩn CE
chỉ áp dụng cho loại AC
với kiểu đầu điện DIN



[Tùy chọn]

VQZ 2 1 2 - 5 M 1 - C6 -

Dòng

2	VQZ200 body width 15 mm
3	VQZ300 body width 18 mm

Type of actuation

	N.C.	2(A)	M	Gioăng kim loại
1		(R)3 1(P)		
2		(R)3 1(P)		
3		(R)3 1(P)		Gioăng cao su
4		(R)3 1(P)		

Body type

2	Body ported
---	-------------

Chức năng

Kí hiệu	Thông số kĩ thuật	DC	AC
Nil	Tiêu chuẩn	(0.35 W)	Note 3)
B Note 1)	Thời gian đáp ứng nhanh	(0.9 W)	—
K Note 1)	Loại áp suất cao (chỉ áp dụng cho loại Gioăng kim loại)	(0.9 W)	—
R Note 1, 2)	Loại cổng cấp riêng	○	○
BR Note 1, 2)	Thời gian đáp ứng nhanh/ Loại cổng cấp riêng	(0.9 W)	—
KR Note 1, 2)	Loại áp suất cao/ Cổng cấp riêng (chỉ áp dụng cho loại Gioăng kim loại)	(0.9 W)	—

Chú ý 1: Như tiêu chuẩn

⚠ Cảnh báo

Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng liên tục

Điện áp

1	100 VAC (50/60 Hz)
2	200 VAC (50/60 Hz)
3	110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)
4	220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)
5	24 VDC
6	12 VDC

Khi đặt hàng Van loại cổng gắn trên thân như một van đơn thì không bao gồm Ốc vít và miếng đệm. Đặt hàng riêng, nếu cần thiết.

• Tiêu chuẩn CE

Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE


Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp dụng cho loại AC với kiểu đầu điện DIN

• Tiêu chuẩn IP65

Nil	—
W Note)	Tiêu chuẩn

Chú ý) Chỉ áp dụng cho VQZ200/300 Gioăng cao su. kiểu đầu điện DIN (chấp nhận loại cổng cấp phụ). Chi tiết tiêu chuẩn IP65.

• Tùy chọn




Kích thước cổng [2(A) port]

Kí hiệu	Kích thước cổng	VQZ200	VQZ300
C4	Đầu nối nhanh Ø4	○	—
C6	Đầu nối nhanh Ø6	○	○
C8	Đầu nối nhanh Ø8	—	○
C10	Đầu nối nhanh Ø10	—	○
M5	Ren M5	○	—
02	Rc 1/4	—	○

Cho loại đầu nối nhanh hệ Inch và tùy chọn loại Ren


• Nút nhấn kiểm tra bằng tay



• Kiểu đầu điện

G: Grommet (Điện áp DC)	L: Dạng giắc cắm L có dây	LO: Dạng giắc cắm L, không dây	M: Dạng giắc cắm M có dây	MO: Dạng giắc cắm M, không dây
Tiêu chuẩn AC DC	—	—	—	—
Y: Loại DIN	YO: Loại DIN, bao gồm giắc cắm	YZ: Loại DIN	YOS: Kiểu DIN, không bao gồm giắc cắm (Áp dụng cho điện áp DC)	YS: Kiểu DIN (Áp dụng cho điện áp DC)
Tiêu chuẩn AC DC	●	●	●	●
Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm Với loại điện áp AC không có tùy chọn "S". Nó đã được tích hợp sẵn trong bộ chỉnh lưu				

Dòng VQZ100/200/300



Thông số kỹ thuật

Cấu trúc Van	Gioăng kim loại	Gioăng cao su	VQZ100 (Gioăng nhô gọn)
Lưu chất	Khí		
Áp suất hoạt động tối đa (MPa)	0.7 (loại áp suất cao 1.0)	0.7	0.7 (loại áp suất cao 1.0)
Áp suất hoạt động tối thiểu (MPa)	0.1	0.15	0.15
Nhiệt độ môi trường và lưu chất (°C)	-10 đến 50 (Không đóng băng)		
Tần suất hoạt động tối đa (Hz)	20	5	20
Phương pháp xả	Cỗng xả riêng	Cỗng xả chung	<small>Chú ý 1</small>
Bôi trơn	Không cần bôi trơn		
Kiểu tác động bằng tay	Dạng nhán, Cố khóa (sử dụng công cụ)		
Định hướng lắp đặt	Không yêu cầu		
Chống va đập/ chống rung (m/s ²)	<small>Chú ý 2</small>	150/30	
Tiêu chuẩn bảo vệ*	Chống bụi (Loại DIN: IP65 <small>Chú ý 3</small>)		

* Cân cứ trên IEC60529

Chú ý 1: Khi sử dụng loại Van cỗng cắm trên thân như loại đơn, cỗng xả riêng được sử dụng

Chú ý 2) Chống va đập: Không có sự cố xay ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phần ứng

ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng. Mỗi lần một điều khiển (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chống rung: Không có sự cố xả ra khi thí nghiệm quét với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phần ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chú ý 3) Với tiêu chuẩn IP65 cho kiểu DIN được lựa chọn: VQZ₃□2□-□Y□□W1-□□

Thông số kỹ thuật của cuộn điện

Thông số kỹ thuật như loại tiêu chuẩn

Thời gian đáp ứng nhanh
Áp suất cao (chỉ cho loại Gioăng kim loại)
Loại cỗng cáp riêng*

* Chi tiết cho loại Cỗng cáp riêng, tham khảo trang 1236



Mã đặc biệt

Ký hiệu	Mô tả
X30	Cỗng điều khiển loại xả chung
X90	Gioăng van chính: Fluororubber
X113	Gioăng Fluororubber

Thông số lưu lượng

Dòng	Cấu trúc van	Dòng van	Thông số lưu lượng						Thời gian đáp ứng (ms) <small>Chú ý 1</small>				<small>Chú ý 2 Khối lượng (g)</small>	
			1 → 2 (P → A)			2 → 3 (A → R)			Tiêu chuẩn: 0.35 W	Thời gian đáp ứng nhanh: 0.9 W	Áp suất cao: 0.9 W	AC		
			C [dm ³ /(s•bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s•bar)]	b	Cv						
VQZ100	Thường đóng	Nhỏ gọn	VQZ115	0.59	0.44	0.17	0.56	0.30	0.14	10 hoặc nhỏ hơn	—	13 hoặc nhỏ hơn	22 hoặc nhỏ hơn	24
VQZ200	Thường đóng	Gioăng kim loại	VQZ212	1.2	0.21	0.30	1.3	0.24	0.33	22 hoặc nhỏ hơn	14 hoặc nhỏ hơn	18 hoặc nhỏ hơn	34 hoặc nhỏ hơn	57
		Gioăng cao su	VQZ232	1.6	0.33	0.39	1.7	0.37	0.45	22 hoặc nhỏ hơn	15 hoặc nhỏ hơn	—	36 hoặc nhỏ hơn	
VQZ300	Thường mở	Gioăng kim loại	VQZ222	1.2	0.25	0.31	1.3	0.20	0.31	22 hoặc nhỏ hơn	14 hoặc nhỏ hơn	18 hoặc nhỏ hơn	34 hoặc nhỏ hơn	93
		Gioăng cao su	VQZ242	1.6	0.36	0.40	1.7	0.36	0.45	22 hoặc nhỏ hơn	15 hoặc nhỏ hơn	—	36 hoặc nhỏ hơn	
	Thường đóng	Gioăng kim loại	VQZ312	2.7	0.18	0.62	2.4	0.28	0.56	22 hoặc nhỏ hơn	17 hoặc nhỏ hơn	22 hoặc nhỏ hơn	34 hoặc nhỏ hơn	93
		Gioăng cao su	VQZ332	3.5	0.34	0.87	3.0	0.33	0.72	33 hoặc nhỏ hơn	25 hoặc nhỏ hơn	—	57 hoặc nhỏ hơn	
	Thường mở	Gioăng kim loại	VQZ322	2.6	0.21	0.59	2.2	0.16	0.49	22 hoặc nhỏ hơn	17 hoặc nhỏ hơn	22 hoặc nhỏ hơn	34 hoặc nhỏ hơn	93
		Gioăng cao su	VQZ342	3.5	0.38	0.88	2.9	0.27	0.69	33 hoặc nhỏ hơn	25 hoặc nhỏ hơn	—	57 hoặc nhỏ hơn	

Chú ý 1) Dựa trên tiêu chuẩn JIS B8419: 2010 (Áp suất cung cấp: 0.5 MPa, với đèn/ mạch bảo vệ điện áp: khí sạch

Giá trị của thời gian đáp ứng sẽ thay đổi phụ thuộc vào áp suất và chất lượng khí

Chú ý 2) Trọng lượng: cho loại công Ren

Công gắn
trên thân
Plug Lead Unit


Van định hướng 3 cổng Dòng VQZ100/200/300 Đè van Bộ kết nối




[Tùy chọn]

Chú ý: Tiêu chuẩn CE: chỉ áp dụng cho loại DC

VQZ100 / Cách đặt hàng đè van



VQZ100 / Cách đặt hàng Van



⚠ Cảnh báo

Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng liên tục

Điện áp		Tiêu chuẩn CE
1	100 VAC (50/60 Hz)	—
2	200 VAC (50/60 Hz)	—
3	110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)	—
4	220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)	—
5	24 VDC	●
6	12 VDC	●

Chú ý) Khi đặt hàng loại Van cổng trên thân, không bao gồm Ốc vít và miếng đệm.

Dòng VQZ100/200/300

VQZ200/300 /Cách đặt hàng đé van



Đặt hàng theo yêu cầu

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp dụng cho loại AC với kiểu đầu điện DIN



[Tùy chọn]

VV3QZ 2 2 - 08 C -

Dòng

2	VQZ200
3	VQZ300

Loại đé van

2	Cổng trên thân
---	----------------

Số trạm

02	2 trạm
⋮	⋮
20	20 trạm

Tiêu chuẩn CE

Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Tùy chọn

Nil	Không dùng
D	Thanh ray DIN (Chiều dài thanh ray DIN tiêu chuẩn)
D0	Chú ý Thanh ray DIN (Không bao gồm thanh ray DIN)

Chú ý) Đặt hàng Thanh ray DIN riêng biệt.

Loại Kit

C	Loại kết nối
---	--------------

VQZ200/300 /Cách đặt hàng Van

VQZ 2 1 2 - 5 M - 1 -

Dòng

2	VQZ200 kích thước thân 15 mm
3	VQZ300 kích thước thân 18 mm

Loại truyền động

1	N.C. Gioăng kim loại
2	N.O. Gioăng kim loại
3	N.C. Gioăng cao su
4	N.O. Gioăng cao su

Kiểu thân

2	Cổng trên thân
---	----------------

Chức năng

Kí hiệu	Thông số kỹ thuật	DC	AC
Nil	Tiêu chuẩn	(0.35 W)	Note 3)
B Note 1)	Thời gian đáp ứng nhanh	(0.9 W)	—
K Note 1)	Áp suất cao (Chỉ áp dụng với Gioăng kim loại)	(0.9 W)	—
R Note 1, 2)	Cổng cáp riêng	○	○
BR Note 1, 2)	Thời gian đáp ứng nhanh/ Cổng cáp riêng	(0.9 W)	—
KR Note 1, 2)	Áp suất cao/ Cổng cáp riêng (Chỉ áp dụng cho Giăng kim loại)	(0.9 W)	—

Như loại bán tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn IP65

Nil	—
W	Chú ý Tuân thủ

Chú ý) VQZ200/300 chỉ áp dụng cho loại DIN Gioăng cao su (ngoại trừ loại cổng cáp riêng). Chi tiết tiêu chuẩn IP65.

Tiêu chuẩn CE

Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp dụng cho loại AC với kiểu đầu điện DIN.

Kích thước cổng [Cổng 2(A)]

Kí hiệu	Kích thước cổng	VQZ200	VQZ300
C4	Đầu nối nhanh Ø4	○	—
C6	Đầu nối nhanh Ø6	○	○
C8	Đầu nối nhanh Ø8	—	○
C10	Đầu nối nhanh Ø10	—	○
M5	Ren M5	○	—
02	Rc 1/4	—	○

Đầu nối nhanh dạng Inch và tùy chọn kiểu Ren.

Nút nhấn kiểm tra bằng tay

Nil	Dạng nhấn - không khóa (sử dụng công cụ)
B	Loại khóa (Sử dụng công cụ)

Kiểu đầu điện

Kí hiệu	Kiểu đầu điện	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Tiêu chuẩn CE	
			AC	DC
G	Grommet (Điện áp DC)	Không yêu cầu	—	●
L	Kiểu giắc cắm L bao gồm dây		—	●
LO	Kiểu giắc cắm L, không bao gồm dây	Có	—	●
M	Kiểu giắc cắm M bao gồm dây		—	●
MO	Kiểu giắc cắm M, không bao gồm dây		—	●
Y	Kiểu DIN		●	●
YO	Kiểu DIN, không bao gồm dây	Không yêu cầu	●	●
YZ	Kiểu DIN	Có	●	●
YS	Kiểu DIN (điện áp DC)		—	●
YOS	Kiểu DIN không bao gồm dây (điện áp DC)	Có (không có đèn)	—	●

Chú ý 1: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm

Chú ý 2: Với loại điện áp AC không có tùy chọn "S". Nó đã được tích hợp sẵn trong bộ chỉnh lưu

Chú ý) Khi đặt hàng loại Van cổng trên thân, không bao gồm
Óc vít và miếng đệm. Đặt hàng riêng biệt, nếu cần thiết.

⚠ Cảnh báo


Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng liên tục

Điện áp

1	100 VAC (50/60 Hz)
2	200 VAC (50/60 Hz)
3	110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)
4	220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)
5	24 VDC
6	12 VDC


Kiểu cồng trên thân Dòng VQZ100/200/300

Thông số Đề Van



Dòng	Mã Đề Van	Thông số kết nối			Áp dụng cho Van định hướng	Áp dụng cho số trạm van	Khối lượng đề van (g)			
		Hướng kết nối	Kích thước cồng							
			1(P), 3(R)	2(A)						
VQZ100	VV3QZ12-□□□	Dọc thân	Rc 1/8	C3 (cho Ø3.2) C4 (cho Ø4) C6 (cho Ø6) M5 (Ren M5)	VQZ115	2-20 trạm	2 trạm: 83 Thêm mỗi trạm: 19			
VQZ200	VV3QZ22-□□□	Dọc thân	Rc 1/8	C4 (cho Ø4) C6 (cho Ø6) M5 (Ren M5)	VQZ2□2	2-20 trạm	2 trạm: 68 Thêm mỗi trạm: 20			
VQZ300	VV3QZ32-□□□	Dọc thân	Rc 1/4	C6 (for ø6) C8 (for ø8) C10 (for ø10) Rc 1/4	VQZ3□2	2-20 trạm	2 trạm: 114 Thêm mỗi trạm: 37			

Cách đặt hàng Cụm Đề Van (Ví dụ)



Cổng lắp trên đế
Plug Lead Unit

Van định hướng 3 cổng

Dòng VQZ100/200/300

Kiểu đơn



[Tùy chọn]

Chú ý) Tiêu chuẩn CE,
chỉ áp dụng cho loại DC


VQZ100 / Cách đặt hàng Van

VQZ 1 1 5 □ - 5 M □ 1 - 01 - □

Dòng

1 | VQZ100 chiều rộng thân 10mm

Loại truyền động



Loại thân

5 | Cổng trên đế

Tính năng

Ký hiệu	Thông số kỹ thuật	DC	AC
Nil	Tiêu chuẩn	(0.35 W)	Note 3)
K Chú ý)	Loại áp suất cao	(0.9 W)	—
R Chú ý)	Loại cổng cấp phụ	—	—
KR Chú ý)	Áp suất cao/ Cổng cấp phụ	(0.9 W)	—

Như loại tiêu chuẩn bán tiêu chuẩn

⚠ Chú ý

Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng hoạt động liên tục

Tiêu chuẩn CE


Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Chú ý) Tiêu chuẩn CE,
chỉ áp dụng cho loại DC

Kích thước cổng

CP	Không bao gồm đế
01	Rc 1/8

Nút nhấn kiểm tra bằng tay



Kiểu đầu điện

G: Grommet (Điện áp DC)	L: Dạng giác cắm L có dây	LO: Dạng giác cắm L, không dây	M: Dạng giác cắm M có dây	MO: Dạng giác cắm M, không dây
Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp	Có đèn/ Mạch bảo vệ điện áp

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm

Điện áp

	Tiêu chuẩn CE
1 100 VAC (50/60 Hz)	—
2 200 VAC (50/60 Hz)	—
3 110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)	—
4 220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)	—
5 24 VDC	●
6 12 VDC	●

Chú ý) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại cổng trên đế.
Sẽ bao gồm Ôc vít và miếng đệm

Loại cổng trên đế Dòng VQZ100/200/300

VQZ200/300 / Cách đặt hàng

Made to Order Đặt hàng đặc biệt

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp dụng cho loại AC với kiểu đầu điện DIN




VQZ 2 1 5 - 5 M 1 -

Dòng •

2	VQZ200 chiều rộng thân 15mm
3	VQZ300 chiều rộng thân 18mm

Kiểu tác động



Kiểu thân

5	Cổng trên đế
---	--------------

Tính năng

Ký hiệu	Thông số kỹ thuật	DC	AC
Nil	Tiêu chuẩn	(0,35 W)	Note 3)
B Chú ý	Thời gian đáp ứng nhanh	(0,9 W)	—
K Chú ý	Áp suất cao (Chỉ áp dụng với Gioăng kim loại)	(0,9 W)	—
R Chú ý	Cổng cáp riêng	—	—
BR Chú ý	Thời gian đáp ứng nhanh/ Cổng cáp riêng	(0,9 W)	—
KR Chú ý	Áp suất cao/ Cổng cáp riêng (Chỉ áp dụng cho Giăng kim loại)	(0,9 W)	—

Như loại tiêu chuẩn: Bán tiêu chuẩn

⚠ Cảnh báo

Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng liên tục

Đặt hàng đặc biệt

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp dụng cho loại AC với kiểu đầu điện DIN

• Tiêu chuẩn IP65

Nil	—
W Note	Tuân thủ

Chú ý) VQZ200/300 kiểu DIN chỉ áp dụng Gioăng cao su (ngoại trừ loại cổng cáp riêng). Chi tiết của tiêu chuẩn IP65

• Tiêu chuẩn CE


Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Chú ý) Tiêu chuẩn CE chỉ áp dụng cho loại AC với kiểu đầu điện DIN

• Kích thước cổng

Ký hiệu	Kích thước cổng	VQZ200	VQZ300
Nil	Không bao gồm đế	○	○
01	Rc 1/8	○	—
02	Rc 1/4	○	○
03	Rc 3/8	—	○

• Nút nhấn kiểm tra bằng tay



• Kiểu đầu điện

G: Grommet (Điện áp DC)		L: Dạng giắc cắm L có dây	LO: Dạng giắc cắm L, không dây	M: Dạng giắc cắm M có dây	MO: Dạng giắc cắm M, không dây
Tiêu chuẩn CE	—	—	—	—	—
DC	●	●	●	●	●
Y: Loại DIN	YO: Loại DIN, bao gồm giắc cắm	YZ: Loại DIN	YOS: Kiểu DIN, không bao gồm giắc cắm (Áp dụng cho điện áp DC)	YS: Kiểu DIN (Áp dụng cho điện áp DC)	
Tiêu chuẩn CE	—	—	—	—	—
AC	●	●	●	●	●
DC	●	●	●	●	●

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm


Với loại điện áp AC không có tùy chọn "S". Nó đã được tích hợp sẵn trong bộ chính lưu

• Điện áp

1	100 VAC (50/60 Hz)
2	200 VAC (50/60 Hz)
3	110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)
4	220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)
5	24 VDC
6	12 VDC

Chú ý) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại cổng trên đế. Sẽ bao gồm Ốc vít và miếng đệm

Dòng VQZ100/200/300



Thông số kỹ thuật

Cấu trúc Van	Gioăng kim loại	Gioăng cao su	VQZ100 (Gioăng nhỏ gọn)
Lưu chất	Khí		
Áp suất hoạt động tối đa (MPa)	0.7 (Loại áp suất cao: 1.0)	0.7	0.7 (Loại áp suất cao: 1.0)
Áp suất hoạt động tối thiểu (MPa)	0.1	0.15	0.15
Nhiệt độ môi trường và lưu chất (°C)	-10 đến 50 (Không đóng băng)		
Tần suất hoạt động tối đa (Hz)	20	5	20
Phương pháp xả	Cỗng xả riêng		
Bôi trơn	Không yêu cầu		
Kiểu tác động bằng tay	Dạng nhẫn, Cố khóa (sử dụng công cụ)		
Định hướng lắp đặt	Không yêu cầu		
Chống va đập/ chống rung (m/s ²) Note 1)	150/30		
Tiêu chuẩn bảo vệ*	Chống bụi (Loại DIN: IP65)		

* Căn cứ trên IEC60529

Chú ý 1) Chống va đập: Không có sự cố xay ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phần ứng ở cả 2 trạng thái có năng lượng và mất năng lượng. Mỗi lần một điều kiện (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chống rung: Không có sự cố xả ra khi thử nghiệm quết với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phần ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chú ý 2) Với tiêu chuẩn IP65 cho kiểu DIN được lựa chọn: VQZ₃□5□-□Y□□W1-□-□

Thông số kỹ thuật của cuộn điện

Thông số kỹ thuật như loại tiêu chuẩn

Thời gian đáp ứng nhanh
Áp suất cao (chỉ cho loại Gioăng kim loại)
Loại cỗng cáp riêng



Đặt hàng theo yêu cầu

Kí hiệu	Mô tả
X30	Cỗng điều khiển loại xả chung
X90	Gioăng van chính: Fluororubber
X113	Gioăng Fluororubber

Kiểu đầu điện		Tiêu chuẩn		G, L, M	Y	
		Kiểu Grommet (G)	Kiểu Giắc cắm (M)			
Thống số điện áp (V)		DC		24, 12		
		AC 50/60 Hz		100, 110, 200, 220*		
Đao động điện áp cho phép		Tiêu chuẩn		0.35 [(Có đèn: 0.4 (Kiểu DIN có đèn L 0.45))]		
		Thời gian đáp ứng nhanh, áp suất cao		0.9 [(Có đèn: 0.95 (Kiểu DIN có đèn L 1.0))]		
Công suất tiêu thụ (W)		100 V		0.78 (có đèn: 0.81)	0.78 (có đèn: 0.87)	
		110 V [115 V]		0.86 (có đèn: 0.89) [0.94 (có đèn: 0.97)]	0.86 (có đèn: 0.87) [0.94 (có đèn: 1.07)]	
		200 V		1.18 (có đèn: 1.22)	1.15 (có đèn: 1.30)	
		220 V [230 V]		1.30 (có đèn: 1.34) [1.42 (có đèn: 1.46)]	1.27 (có đèn: 1.46) [1.39 (có đèn: 1.60)]	
Mạch bảo vệ quá áp		Biến trở				
		Đèn báo				
		LED (đèn NEON AC với loại DIN)				

* Điểm chung giữa: 100VAC và 115VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC

* Với loại 115 VAC và 230 VAC, điện áp cho phép từ -15% đến +5% điện áp định mức

Thông số lưu lượng

Dòng	Cấu trúc van	Kiểu van	Thông số lưu lượng						Thời gian đáp ứng (ms) Note 1)				Chú ý Khối lượng (g)	
			1 → 2 (P → A)		2 → 3 (A → R)		Tiêu chuẩn: 0.35 W	Thời gian đáp ứng nhanh: 0.9 W	Áp suất cao: 0.9 W	AC				
			C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s·bar)]								
VQZ100	Thường đóng	Nhỏ gọn	VQZ115	0.87	0.46	0.23	1.0	0.35	0.25	10 Hoặc nhỏ hơn	-	13 Hoặc nhỏ hơn	22 Hoặc nhỏ hơn	24
VQZ200	Thường đóng	Gioăng kim loại	VQZ215	1.7	0.17	0.38	2.0	0.20	0.45	22 Hoặc nhỏ hơn	14 Hoặc nhỏ hơn	22 Hoặc nhỏ hơn	34 Hoặc nhỏ hơn	52
		Gioăng cao su	VQZ235	2.3	0.46	0.65	3.0	0.40	0.80	22 Hoặc nhỏ hơn	15 Hoặc nhỏ hơn	-	36 Hoặc nhỏ hơn	
	Thường mở	Gioăng kim loại	VQZ225	1.7	0.18	0.38	1.8	0.21	0.39	22 Hoặc nhỏ hơn	14 Hoặc nhỏ hơn	18 Hoặc nhỏ hơn	34 Hoặc nhỏ hơn	
		Gioăng cao su	VQZ245	2.5	0.43	0.67	3.0	0.30	0.74	22 Hoặc nhỏ hơn	15 Hoặc nhỏ hơn	-	36 Hoặc nhỏ hơn	
VQZ300	Thường đóng	Gioăng kim loại	VQZ315	3.0	0.21	0.70	3.2	0.27	0.80	22 Hoặc nhỏ hơn	17 Hoặc nhỏ hơn	22 Hoặc nhỏ hơn	34 Hoặc nhỏ hơn	78
		Gioăng cao su	VQZ335	4.5	0.42	1.3	4.1	0.36	1.0	33 Hoặc nhỏ hơn	25 Hoặc nhỏ hơn	-	57 Hoặc nhỏ hơn	
	Thường mở	Gioăng kim loại	VQZ325	2.9	0.21	0.72	2.9	0.16	0.69	22 Hoặc nhỏ hơn	17 Hoặc nhỏ hơn	22 Hoặc nhỏ hơn	34 Hoặc nhỏ hơn	
		Gioăng cao su	VQZ345	4.4	0.45	1.2	4.5	0.38	1.2	33 Hoặc nhỏ hơn	25 Hoặc nhỏ hơn	-	57 Hoặc nhỏ hơn	

Dựa trên tiêu chuẩn JIS B8419: 2010 (Áp suất cung cấp: 0.5 MPa, với đèn/ mạch bảo vệ điện áp: khí sạch)

Giá trị của thời gian đáp ứng sẽ thay đổi phụ thuộc vào áp suất và chất lượng khí

Trọng lượng: cho loại cỗng Ren

Cổng trên đế
Plug Lead Unit

Van định hướng 3 cổng

Dòng VQZ100/200/300


Đế van Loại kết nối



[Tùy chọn]

Chú ý) Với tiêu chuẩn CE,
chỉ áp dụng cho loại DC

VQZ100 / Cách đặt hàng đế van




Chú ý 1) Khi cổng bit CP trên tất cả cổng 2(A). Van trên đế là loại cổng mặt trên.

Chú ý 2) chỉ rõ cổng hồn hợp (Bao gồm loại mặt trên và mặt bên) bởi bảng thông số kỹ thuật đế van.

Chú ý 3) Cho loại nối nhanh dạng Inch.

VQZ100 / Cách đặt hàng Van



Như loại tiêu chuẩn: Bán tiêu chuẩn
Chi tiết của loại cổng cáp riêng.

⚠ Cảnh báo

Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng liên tục

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm
Chú ý) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại cổng trên đế. Sẽ bao gồm Óc vít và miếng đệm

Dòng VQZ100/200/300

VQZ200/300 / Cách đặt hàng đé van



Đặt hàng đặc biệt

Chú ý) Tiêu chuẩn CE cho loại AC
chỉ áp dụng cho kiểu đầu điện
loại DIN



[Tùy chọn]

VV3QZ **2** **5** - **08** **C6** **C** -

Dòng

2	VQZ200
3	VQZ300

Kiểu đé van

5 Kiểu cồng trên đé

Số trạm

02	2 trạm
..	..
20	20 trạm

Kích thước cồng [Cồng 2(A)]

Kí hiệu	Kích thước cồng	VQZ200	VQZ300
C4	Đầu nối nhanh ø4	<input checked="" type="radio"/>	—
C6	Đầu nối nhanh ø6	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C8	Đầu nối nhanh ø8	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C10	Đầu nối nhanh ø10	—	<input checked="" type="radio"/>
01	Rc 1/8	<input checked="" type="radio"/>	—
02	Rc 1/4	—	<input checked="" type="radio"/>
CM (Chú ý)	Cồng hỗn hợp	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Chú ý) Loại cồng hỗn hợp/ với cồng bit như bảng trên. Cồng hỗn hợp và cồng bit có sẵn chỉ cho loại cắm đầu nối nhanh.

Chú ý) Cho loại nối nhanh dạng Inch.

Tiêu chuẩn CE

Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Chú ý) Đặt hàng thanh DIN riêng Mã thanh ray DIN.

Khi hai hay nhiều ký hiệu được chỉ định Chỉ định theo tự tự abc

• Loại KIT

C	Kết nối
----------	---------

VQZ200/300 / Cách đặt hàng

VQZ **2** **1** **5** - **5** **M** **1** -

Dòng

2	VQZ200 chiều rộng thân 15mm
3	VQZ300 chiều rộng thân 18mm

Loại có cầu truyền động

1	N.C. Gioăng kim loại
2	N.O. Gioăng kim loại
3	N.C. Gioăng cao su
4	N.O. Gioăng cao su

Kiểu thân

5 Cồng trên đé

Tính năng

Kí hiệu	Thông số kỹ thuật	DC	AC
Nil	Tiêu chuẩn	(0.35 W)	<input checked="" type="radio"/>
B (Chú ý)	Thời gian đáp ứng nhanh	(0.9 W)	—
K (Chú ý)	Áp suất cao (Chỉ áp dụng với Gioăng kim loại)	(0.9 W)	—
R (Chú ý)	Cồng cáp riêng	—	<input checked="" type="radio"/>
BR (Chú ý)	Thời gian đáp ứng nhanh/ Cồng cáp riêng	(0.9 W)	—
KR (Chú ý)	Áp suất cao/ Cồng cáp riêng (Chỉ áp dụng cho Giăng kim loại)	(0.9 W)	—

Tiêu chuẩn CE

Nil	—
Q	Tiêu chuẩn CE

Chú ý) Tiêu chuẩn CE cho
loại AC chỉ áp dụng cho kiểu
đầu điện loại DIN

• Tiêu chuẩn IP65

Nil	—
W (Note)	Tuân thủ

Chú ý) VQZ200/300 kiểu DIN chỉ áp
dụng Gioăng cao su (ngoài
trừ loại cồng cáp riêng). Chỉ
tiết của tiêu chuẩn IP65.

• Kiểu đầu điện

Kí hiệu	Kiểu đầu điện	Có đèn/ mạch bảo vệ điện áp	Tiêu chuẩn CE AC DC
G	Grommet (điện áp DC)	Không	— ●
L	Dạng giác cắm L có dây		— ●
LO	Dạng giác cắm L, không dây	Có	— ●
M	Dạng giác cắm M có dây		— ●
MO	Dạng giác cắm M, không dây		— ●
Y	Kiểu DIN	Không	● ●
YO	Kiểu DIN, không bao gồm dây		● ●
YZ	Kiểu DIN	Có	● ●
YS (Chú ý)	Kiểu DIN (điện áp DC)	Có	— ●
YOS (Chú ý)	Kiểu DIN, không bao gồm dây (điện áp DC)	(không có đèn)	— ●

Chiều dài dây tiêu chuẩn: 300mm

Với loại điện áp AC không có tùy chọn "S". Nó đã được tích hợp sẵn trong bộ chính lưu

Như loại tiêu chuẩn: bán tiêu chuẩn.

• Điện áp

1	100 VAC (50/60 Hz)
2	200 VAC (50/60 Hz)
3	110 VAC [115 VAC] (50/60 Hz)
4	220 VAC [230 VAC] (50/60 Hz)
5	24 VDC
6	12 VDC

Chú ý) Khi đặt hàng kiểu van đơn của loại
cồng trên đé. Sẽ bao gồm Ốc vít và
miếng đệm




Cảnh báo
Sử dụng điện áp tiêu chuẩn (DC)
cho ứng dụng liên tục



Công trên đé Dòng VQZ100/200/300


Thông số kỹ thuật đé van



Dòng	Mã Đé Van	Thông số kết nối ống			Áp dụng cho Van định hướng	Áp dụng cho số trạm van	Khối lượng đé van (g)			
		Hướng kết nối	Kích thước cổng							
			1(P), 3(R)	2(A)						
VQZ100	VV3QZ15-□□□	Mặt bên/ Phía trên	Rc 1/8	C3 (cho ø3.2) C4 (cho ø4) C6 (cho ø6) M5 (Ren M5)	VQZ115	2-20 trạm	2 trạm: 83 Thêm mỗi trạm: 19			
VQZ200	VV3QZ25-□□□	Mặt bên	Rc 1/4	C4 (cho ø4) C6 (cho ø6) C8 (cho ø8) Rc 1/8	VQZ2□5	2-20 trạm	2 trạm: 126 Thêm mỗi trạm: 38			
VQZ300	VV3QZ35-□□□	Mặt bên	1(P) Rc 3/8 3(R) Rc 1/4	C6 (cho ø6) C8 (cho ø8) C10 (cho ø10) Rc 1/4	VQZ3□5	2-20 trạm	2 trạm: 209 Thêm mỗi trạm: 60			

Chú ý) Khối lượng cho loại kiểu kết nối kiểu REN

Cách đặt hàng Cụm Đé Van (Ví dụ)



Van định hướng 3 cỗng

Dòng VT307

Dòng van tác động trực tiếp



[Tùy chọn]



Năng lượng tiêu thụ

4
W
Dòng cơ bản
(Công suất: 4.8W)

1.8 W
Dòng tiết kiệm năng lượng
(Công suất: 2W)

Ứng dụng
chân không

-101.2
kPa

Một van với nhiều
chức năng khác nhau
(Đa dạng kiểu cỗng)

Van N.C	Van N.O
Van chia	Van lựa chọn

Chịu được ozone nồng độ thấp

Vật liệu cao su: HNBR cho van chính

Có thể lắp đặt
thay thế cho dòng hiện tại



Cổng gắn trên thân



Dạng cổng gắn trên đế



■ Một số tùy chọn của van



■ Các ứng dụng ví dụ

1 Van xả	2 Van xả áp suất	3 Van lựa chọn	4 Van cho chân không
			<p>Chân không giải phóng khí Áp suất khí quyển hoặc áp suất vi mô</p>

5 Van chia	6 Xylanh một tác động	7 Xylanh hai tác động	8 Xylanh hai tác động (xả giữa)

Van 3 cỗng, biến thể của cỗng đa năng

Dòng nhỏ gọn	Loại nhỏ gọn hoạt động trực tiếp			Dòng van phụ trợ
Dòng		VT307		VT317
Cv (P↔A)	0.19	0.62	1.4	VP300/500/700

Dòng van 3 cổng vận hành trực tiếp **Dòng VT307**

Gioăng cao su



[Tùy chọn]
Chú ý) Theo CE: Đầu điện chỉ áp dụng cho
dạng DIN

Cách đặt hàng



V T 307 [] - **5 G** [] **1 - 01** [] - **F** - []

Dạng thân

T	Kết nối trên thân
O	Kết nối trên đế

Lựa chọn van

Nil	Dòng cơ bản
E*	Chế độ liên tục
Y*	Dòng tiết kiệm năng lượng
V*	Dòng dùng cho chân không
W*	Tiết kiệm năng lượng, dùng cho chân không

* Bán chuẩn

Thông số kỹ thuật

Nil	Dòng tiêu chuẩn (0.7 MPa)
K*	Dòng áp suất cao (1 MPa)

* Bán chuẩn

Điện áp định mức

1	100 VAC, 50/60 Hz
2	200 VAC, 50/60 Hz
3*	110 VAC, 50/60 Hz
4*	220 VAC, 50/60 Hz
5	24 VDC
6*	12 VDC
7*	240 VAC, 50/60 Hz

* Bán chuẩn

Kiểu đầu điện

Dạng dây liền thân	DIN terminal
G: Dây dẫn dài 300mm H: Dây dẫn dài 600mm	D: Có dây kết nối
	DO: Không cùng dây kết nối

Nil	Không
Q	Chuẩn CE *

* Đầu điện và đèn/ bộ triệt áp cao:
chỉ D/DO/DZ/DOZ

Nil	Không
F	Kèm với gá

Kiểu ren


Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Kích thước cồng

Nil	Không có cồng (dùng với đế van)
01	1/8 (6A)
02	1/4 (8A)


Nil	Không
S	Có bộ triệt xung (Chỉ loại dây liền thân)
Z	Có đèn/ bộ khử áp (Chỉ loại DIN terminal)

Với bộ khử điện áp



Bộ khử áp

Ký hiệu



Đè van

Mã	Loại đè van phù hợp	Phụ kiện
VO307□(-Q)	Xả chung hoặc xả riêng	Đĩa gá (DXT152-14-1A) <small>Chú ý</small> Óc lắp đặt (NXT013-3)

Chú ý) Không sử dụng với loại van hoạt động liên tục.

Tùy chọn

Mô tả	Mã hàng
Gá đặt	DXT152-25-1A (Với óc)

Dòng VT307

Thông số kỹ thuật

⚠ Thận trọng

Đảm bảo rằng bụi hoặc các vật lạ khác vật liệu không đi vào van từ cổng không sử dụng (ví dụ cổng xả)

Kiểu hoạt động	Dạng hoạt động trực tiếp, 2 vị trí cuộn dây		
Lưu chất	Khí		
Áp suất hoạt động	0 đến 1 MPa (Dài áp suất cao), 0 đến 0.7 MPa (Áp suất tiêu chuẩn)		
Nhiệt độ lưu chất và môi trường	-10 to 50°C (Không đóng băng)		
Thời gian đáp ứng <small>(Chú ý 1)</small>	20 ms hoặc nhỏ hơn (đến 0.5 MPa)		
Tần số hoạt động tối đa	10 Hz		
Sự bôi trơn	Không bắt buộc (Sử dụng dầu tuabin loại 1 ISO VG32, nếu được bôi trơn)		
Bộ kích hoạt	Loại đẩy không khóa		
Cách lắp đặt	Không hạn chế		
Nhỏ gọn/ Chống rung <small>(Chú ý 2)</small>	150/50 m/s ²		
Vỏ thiết bị	Chống bụi		
Kiểu đầu điện	Grommet, DIN terminal		
Điện áp cuộn dây định mức (V)	AC (50/60 Hz)	100, 200, 110*, 220*, 240*	
	DC	24, 12*	
Độ biến thiên điện áp cho phép	-15 đến +10%		
Công suất biến kiến <small>(Chú ý 3) (Chú ý 4)</small>	AC	Inrush Holding	12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) 7.6 VA (50 Hz), 5.4 VA (60 Hz)
Công suất tiêu thụ <small>(Chú ý 3) (Chú ý 4)</small>	DC	Không có đèn: 4W Có đèn: 4.2W	
Khử điện áp	AC	Varistor, LED	
	DC	Diode, LED	

* Bán tiêu chuẩn

Chú ý 1) Dựa trên thử nghiệm hiệu suất động, JIS B 8419: 2010. (Nhiệt độ cuộn dây: 20 °C, ở điện áp định mức, không có bộ khử áp)

Chú ý 2) Khả năng chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi nó được thử nghiệm thả dọc theo hướng trực và vuông góc với van chính và phản ứng ở cả hai trạng thái được cấp năng lượng và khử năng lượng mỗi lần cho mỗi điều kiện. (Cho giá trị ban đầu)

Chống rung: Không ra sự cố trong thử nghiệm quét một lần trong khoảng từ 45 đến 1000 Hz. Thử nghiệm được thực hiện ở cả hai trạng thái cấp năng lượng và giảm năng lượng theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phản ứng.

(Cho giá trị ban đầu)

Chú ý 3) Ở điện áp định mức

Chú ý 4) Giá trị này khác nhau đối với dòng van hoạt động liên tục (VT307E), và loại tiết kiệm năng lượng (VT307Y/W)

Tham khảo "tùy chọn van" ở bên dưới.

Đặc điểm tốc độ dòng chảy / Trọng lượng

Kiểu van	Kích thước công ren	Thông số lưu lượng										Trọng lượng
		1 → 2 (P → A)		2 → 3 (A → R)		3 → 2 (R → A)		2 → 1 (A → P)		Dây liề		
		C [dm ³ /(s-bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s-bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s-bar)]	b	Cv		
VT307	1/8	0.71	0.35	0.18	0.68	0.27	0.17	0.65	0.36	0.17	0.63	0.35
VT307V (Đóng chân không)		0.41	0.26	0.10	0.44	0.35	0.11	0.48	0.27	0.12	0.35	0.33
VT307E (Hoạt động liên tục)		0.71	0.31	0.19	0.71	0.25	0.17	0.68	0.33	0.17	0.71	0.26
VT307Y (Đóng tiết kiệm năng lượng)		0.49	0.20	0.12	0.44	0.34	0.11	0.48	0.17	0.12	0.46	0.28
VT307W (Tiết kiệm năng lượng, chân không)	1/4	0.71	0.31	0.19	0.71	0.25	0.17	0.68	0.33	0.17	0.71	0.26
VT307		0.49	0.20	0.12	0.44	0.34	0.11	0.48	0.17	0.12	0.46	0.28
VT307V (Đóng chân không)		0.71	0.31	0.19	0.71	0.25	0.17	0.68	0.33	0.17	0.71	0.26
VT307E (Hoạt động liên tục)		0.71	0.31	0.19	0.71	0.25	0.17	0.68	0.33	0.17	0.71	0.26
VT307Y (Đóng tiết kiệm năng lượng)	0.15 kg	0.49	0.20	0.12	0.44	0.34	0.11	0.48	0.17	0.12	0.46	0.28
VT307W (Tiết kiệm năng lượng, chân không)		0.71	0.31	0.19	0.71	0.25	0.17	0.68	0.33	0.17	0.71	0.26

Chú ý) Giá trị cho van đơn. Nó không được áp dụng cho cụm đẽ.

Lựa chọn van

Loại hoạt động liên tục: VT307E

Nên sử dụng riêng VT307E cho nhiệm vụ hoạt động liên tục với thời gian dài lâu

⚠ CHÚ Ý

1. Dòng này dùng cho nhiệm vụ liên tục, không phải cho tỷ lệ chu kỳ cao. Nhưng ngay cả ở tốc độ chu kỳ thấp, nếu cung cấp năng lượng cho van nhiều hơn một lần một ngày, vui lòng tham khảo ý kiến với SMC.

2. Năng lượng điện từ nên được thực hiện ít nhất một lần trong 30 ngày.

Thông số kỹ thuật khác với tiêu chuẩn như sau.

Công suất biến kiến/AC	Inrush	7.9 VA (50 Hz), 6.2 VA (60 Hz)
	Holding	5.8 VA (50 Hz), 3.5 VA (60 Hz)
Điện năng tiêu thụ/DC	1.8 W, với đèn báo: 2W	
Thời gian đáp ứng <small>(Chú ý)</small>	30 ms hoặc nhỏ hơn (ở 0.5 MPa)	

Chú ý) Tham khảo chú ý 1 về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Loại tiết kiệm năng lượng: VT307Y (VT307W)

Nếu mức tiêu thụ điện năng thấp là cần thiết cho điều khiển điện tử, khuyên dùng VT VTY (W) (1.8 W).

Thông số kỹ thuật khác với tiêu chuẩn như sau.

Điện năng tiêu thụ/DC	1.8 W, với đèn báo: 2W
Thời gian đáp ứng <small>(Chú ý)</small>	25 hoặc nhỏ hơn (ở mức 0.5 MPa)

Chú ý) Tham khảo chú ý 1 về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Loại chân không: VT307V (VT307W)

Mô hình chân không này ít rò rỉ khí hơn so với mô hình tiêu chuẩn dưới áp suất thấp. Đó là khuyến cáo cho các ứng dụng chân không.

⚠ CHÚ Ý

Vì van này có rò rỉ khí nhẹ, nó không thể được sử dụng để giữ chân không (bao gồm cả giữ áp suất dương) trong bình chứa áp suất.

Thông số kỹ thuật khác với tiêu chuẩn như sau:

Phạm vi áp suất hoạt động	-101.2 kPa đến 0.1 MPa
---------------------------	------------------------

Dòng VT307

Thông số kỹ thuật cụm đế

Cụm đế van VT307

có sẵn cổng xả chung
và dòng xả riêng

Cụm đế van có thể dễ dàng chuyển đổi từ N.C (thường đóng) sang N.O (thường mở) bằng cách lật tâm chức năng



Xả chung


VV307-01-052-□-F



Xả riêng

VV307-01-053-□-F

Cách đặt hàng đế van



Thông số kỹ thuật cụm đế van

Kiểu đế		Kiểu B		
Số lượng lớn nhất		20 trạm (Chú ý)		
Áp dụng với van		VO307□-□□□□ (-Q)		
Cổng xả		Vị trí cổng (hướng)		
Biểu tượng	Kiểu	P	A	R
2	Chung	Mặt bên 1/8	Mặt bên 1/8	Mặt bên 1/8
3	Riêng	Mặt bên 1/4	Mặt bên 1/8, 1/4	Phía trên 1/8

Chú ý) Với loại 6 trạm trở lên, cấp khí ở cả 2 bên của cổng P. Cổng xả nên xả từ cả 2 cổng R

Lựa chọn

Mô tả	Mã
Miếng đệm (với đệm, vít) (Chú ý)	DXT060-51-13 ^A _B

Phụ kiện dùng cho van định hướng

Mô tả	Mã	Số lượng
Tấm chức năng (Với đệm) (Chú ý)	DXT152-14-1 ^A _B	1 pc.
Vít gá	NXT013-3	2 pcs.

Chú ý) DXT060-51-13B dùng cho loại hoạt động liên tục

Thông số lưu lượng / trọng lượng

Kiểu Van	Thông số lưu lượng										Trọng lượng	
	1 → 2 (P → A)		2 → 3 (A → R)		3 → 2 (R → A)		2 → 1 (A → P)					
	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]		
VO307	0.34	0.28	0.089	0.34	0.22	0.082	0.36	0.28	0.091	0.34	0.18	0.080
VO307V (Kiểu chân không)												0.15 kg
VO307E (Kiểu hoạt động liên tục)												
VO307Y (Kiểu tiết kiệm năng lượng)	0.30	0.18	0.070	0.30	0.15	0.072	0.32	0.20	0.075	0.30	0.15	0.069
VO307W (Kiểu tiết kiệm năng lượng, chân không)												

Van vận hành khí 5 cổng

Dòng SYA3000/5000/7000

Cách đặt hàng

Kích thước cổng A, B

Ren ống dẫn

Kí hiệu	Kích thước cổng	Dòng ứng dụng
M5	M5 x 0.8	SYA3000
01	1/8	SYA5000
02	1/4	SYA7000

Đầu nối nhanh (kích thước hệ mét)

Kí hiệu	Kích thước cổng	Dòng ứng dụng
C4	Đầu nối nhanh ống 4mm	SYA3000
C6	Đầu nối nhanh ống 6mm	
C4	Đầu nối nhanh ống 4mm	SYA5000
C6	Đầu nối nhanh ống 6mm	
C8	Đầu nối nhanh ống 8mm	
C8	Đầu nối nhanh ống 8mm	SYA7000
C10	Đầu nối nhanh ống 10mm	

Đầu nối nhanh (kích thước hệ inch)

Kí hiệu	Kích thước cổng	Dòng ứng dụng
N3	Đầu nối nhanh ống 5/32 inch	SYA3000
N7	Đầu nối nhanh ống 1/4 inch	
N3	Đầu nối nhanh ống 5/32 inch	
N7	Đầu nối nhanh ống 1/4 inch	SYA5000
N9	Đầu nối nhanh ống 5/16 inch	
N9	Đầu nối nhanh ống 5/16 inch	SYA7000
N11	Đầu nối nhanh ống 3/8 inch	

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Không có M5

Giá đỡ

Nil	Không có giá đỡ
F1	Với chân gá (chỉ van 2 trạng thái tác động đơn)
F2	Với giá đỡ bên

Kiểu cồng gắn trên thân

SYA **5** **1** **20** - **C6** -

Kiểu cồng gắn trên đế

SYA **5** **1** **40** - -

Dòng

3	SYA3000
5	SYA5000
7	SYA7000

Dạng chuyển động

1	2 trạng thái tác động đơn (A)4 2(B) --->  (EA)5 1 3(EB) (P)
2	2 trạng thái tác động kép (A)4 2(B) --->  (EA)5 1 3(EB) (P)
3	3 trạng thái đóng giữa (A)4 2(B) --->  (EA)5 1 3(EB) (P)
4	3 trạng thái xả giữa (A)4 2(B) --->  (EA)5 1 3(EB) (P)
5	3 trạng thái cấp giữa (A)4 2(B) --->  (EA)5 1 3(EB) (P)

Dòng

3	SYA3000
5	SYA5000
7	SYA7000

Kiểu ren cồng P, R

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Kích thước cổng

Kí hiệu	Kích thước cổng	Dòng ứng dụng
Nil	Không có tám phụ	
01	1/8 Có tám phụ	SYA3000
02	1/4 Có tám phụ	SYA5000
02	1/4 Có tám phụ	SYA7000
03	3/8 Có tám phụ	

Van vận hành khí 5 cổng Dòng SYA3000/5000/7000

Thông số kỹ thuật

Môi chất	Khí	
Dải áp suất làm việc	2 trạng thái tác động đơn	0.15 đến 0.7
	2 trạng thái tác động kép	-100 kPa đến 0.7
	3 trạng thái	-100 kPa đến 0.7
Dải áp suất vận phụ <small>Chú thích 1</small>	2 trạng thái tác động đơn	(0.7 x P + 0.1) to 0.7 P: dải áp suất làm việc
	2 trạng thái tác động kép	0.1 đến 0.7
	3 trạng thái	0.2 đến 0.7
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ môi chất (°C)	-10 đến 60 (không đóng băng)	
Ghi đè thù công (vận hành thù công)	Loại nhấn không khóa	
Sự bôi trơn	Không yêu cầu	
Cách gá đặt	Không hạn chế	
Va chạm/chống rung (m/s ²) <small>Chú thích 2</small>	150/30	

Chú ý 1: Trong trường hợp loại tác động đơn, hãy chắc chắn rằng áp suất trong dải áp suất vận hành được cấp từ cổng cấp do áp suất trở lại được đưa vào từ cổng cấp (1 (P)) để kích hoạt

Chú ý 2: Hạn chế va chạm: không có sự cố từ thử nghiệm sử dụng một thử nghiệm va chạm thả. thử nghiệm đã được thực hiện trên hướng trực và góc vuông của van chính và phần ứng điện, khi tín hiệu van phụ mở và tắt (giá trị ở trạng thái ban đầu). Chống rung: không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm quét giữa 45 và 2000 Hz. thử nghiệm đã được thực hiện trên hướng trực và góc vuông của van chính và phần ứng điện, khi tín hiệu van phụ mở và tắt (giá trị ở trạng thái ban đầu).

⚠️ Chủ ý

- ─ Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử lý các sản phẩm.
- ─ Tham khảo hướng dẫn an toàn và các biện pháp phòng ngừa van định hướng 3/4/5 cổng

Cách chọn mã cụm van

Các cụm đế giống nhau như dòng SY (loại không cảm) được chuẩn bị
(Cho loại 20, 41, 42 và 45)

SS5YA³₇ – **Điền giống như SS5Y** ³₇.


(Tham khảo Best Pneumatics No.1-1)

* Các định van và các tùy chọn cùng với nhau
thích ứng với mã cụm van


<Thí dụ>

- SS5YA5-42-03-02** Loại 42, cụm van 3 trạm
* SYA5140 Van vận hành tác động đơn
* SYA5240 Van vận hành tác động kép
* SY5000-26-20A Miếng đệm bịt đế van
→ Dấu * biểu thị cho lắp ráp theo bộ

Chú ý) Khi các van vận hành bằng không khí kiểu cổng gắn trên thân đơn được đặt hàng, không bao gồm ốc vít và miếng đệm gắn nên cụm. Đặt hàng riêng chúng nếu cần thiết
(Chi tiết, tham khảo Best Pneumatics No.1-1)



Dãy áp suất (Loại van đơn)



Van định hướng 3 cỗng

Dòng VP300/500/700



Có thể lựa chọn mức tiêu thụ năng lượng!

0.4 w

[Thông số kỹ thuật công suất thấp]

0.55 w 1.55* w

[Mạch tiết kiệm điện]

[Cơ bản]

[Bắt đầu 1.55W, Giữ 0.55W]

* Mô hình hiện tại: 2.0 W

Với đèn DC



VP300 series

Có thể lựa chọn thêm
mức tiêu thụ năng lượng



* VP300/500

Tiêu thụ
năng lượng **0.35 w** (Không có đèn)
0.4 w (Có đèn)



Tiêu thụ điện năng giảm bởi mạch tiết kiệm năng lượng

Tiêu thụ điện năng giảm khoảng 1/3 bằng cách giảm công suất cần thiết để giữ van ở trạng thái cung cấp năng lượng. (Thời gian cung cấp năng lượng hiệu quả hơn 40ms tại 24 VDC.) Tham khảo biểu đồ điện năng như dưới đây.



Tích hợp bộ chỉnh lưu sóng (AC)

• Giảm tiếng ồn

Tiếng ồn được giảm đáng kể bằng cách thay đổi nó sang chế độ DC bằng bộ chỉnh lưu sóng

• Giảm năng lượng rõ rệt

Dòng 5.6 VA → **1.55 VA** [Tiêu chuẩn]

Tuổi thọ dài hơn: 50 triệu chu trình hoặc lớn hơn


(Hiện tại: 20 triệu chu trình) Theo điều kiện thử nghiệm của SMC

Bộ lọc tích hợp trong van phụ trợ

Những trực trặc bất ngờ do bên ngoài
có thể được ngăn chặn

Lưu ý: đảm bảo lắp bộ lọc khí ở đầu vào

Vật liệu cao su: HNBR
Đặc điểm kỹ thuật chống ozone
* Van phụ trợ được làm bằng FKM



Van vận hành bằng khí
Dòng **VPA300/500/700**




Đệm cao su 3 cổng/ Loại phụ trợ nhỏ Cổng trên thân/ Cụm đơn Dòng VP300/500/700



Cách thức đặt hàng



Lưu ý) Thông số kỹ thuật áp suất: 0.7 MPa,
DC hoặc 24VAC
Chỉ áp dụng cho X500 và X505 cho thông
số kỹ thuật đặt hàng




Các dạng kết nối điện

Dạng dây liên	Dạng cổng cảm L	Dạng cổng cảm M	Đầu kết nối dạng DIN	Dạng DIN (EN175301-803)	Đầu kết nối dạng ống dẫn
			[Chuẩn IP65]	[Chuẩn IP65]	[Chuẩn IP65]
G: Dây dẫn dài 300mm H: Dây dẫn dài 600mm	L: Có dây dẫn (dài 300mm)	M: Có dây dẫn (dài 300mm)	D: Có đầu cảm	Y: Có đầu cảm	T: Đầu kết nối dạng ống dẫn
G: Dây dẫn dài 300mm H: Dây dẫn dài 600mm DC: Không có đèn/diện áp cung cấp	LN: Không có dây dẫn	MN: Không có dây dẫn	DO: Không có đầu cảm	YO: Không có đầu cảm	
CE-compliant	DC	CE	CE	CE	CE
<small>AC Note</small>	—	—	—	CE	CE

*Đặng LN và MN có 2 ô cảm

Chú ý) Với cùng thông số kỹ thuật dạng DC, tất cả các loại dây dẫn cho kiểu 24 VAC đều được đánh dấu CE

Tác động thủ công



Đèn/ Bộ khử quá điện áp

	DC	AC
Nil	Không có đèn và bộ khử quá điện áp	○ ○
S	Có bộ khử quá điện áp	○ ○
Z	Có đèn và bộ khử quá điện áp	○ ○
R	Có bộ khử quá điện áp (không cực)	○ —
U	Có đèn và bộ khử quá điện áp (Không cực)	○ —

Chú ý: Đối với dạng điện áp AC, sẽ không có lựa chọn "S", vì đã được thiết kế trong mạch chính lưu

* Đối với dạng DIN đèn được gắn trong đầu cảm nên các mã hàng DOZ, DOU, YOZ, YOÜ là không có.

Cảnh báo

Khi sử dụng bộ khử quá điện áp nhưng điện áp duy vẫn còn tồn tại

Loại phụ trợ nhỏ Cổng trên thân/ Cụm đơn Dòng VP300/500/700

Ít tiêu thụ năng lượng điện 1.5W (DC)
Có thể sử dụng làm van
chọn hoặc van chia
Có thể thay đổi từ N.C
đến N.O

Có thể sử dụng trong ứng
dụng hút chân không

Lên tới -100 kPa



VP300



VP500



VP700

Cấp khí riêng

Sử dụng kiểu cấp khí riêng trong các
trường hợp sau:

- Cho khí chân không hoặc cho áp suất
thấp 0.2MPa trở xuống.
- Vì van này có rò rỉ không khí nhẹ, nó
không được sử dụng để giữ chân
không (bao gồm cả giữ áp suất dương)
trong bình chứa áp suất.
- Khi sử dụng thổi khí



Cách thức đặt hàng

X500	Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3
X505	Đặc điểm kỹ thuật có thể hoàn đổi cho nhau với lỗ ren gá đặt van trước đó.
X600	Đầu ra dòng xoay chiều

Thông số kỹ thuật

Lưu chất	Khí	
Dạng chuyển động	N.C. or N.O.(Linh động)	
Không có cổng cấp khí phụ	Tiêu chuẩn	0.2 đến 0.7
Dài áp suất hoạt động (MPa)	Áp suất cao	0.2 đến 1.0
Có cổng cấp khí phụ	Tiêu chuẩn	
Dài áp suất hoạt động (MPa)	Áp suất cao	-100 kPa đến 0.7
	Áp suất cổng cấp khí phụ	-100 kPa đến 1.0
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)	Giống với áp suất hoạt động (Nhỏ nhất 0.2 MPa)	
Tần số hoạt động tối đa	-10 đến 50 (Không đóng băng)	
Tác động thủ công	5	
Dạng công xả phụ trợ	Dạng nhấn không khóa Dạng nhấn có rãnh xoay Dạng nhấn xoay khóa, có cần gạt	
Bôi trơn	Công xả đơn	
Cách gá đặt	Không yêu cầu	
Chống va đập/ rung (m/s ²)	Không hạn chế	
Vô thiết bị	300/50	
	Chống bụi (IP65 cho D, Y, T)	

Chú ý) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi được thử nghiệm theo hướng dọc trực và theo phương
vuông góc với van chính ở cả hai trạng thái cấp điện và ngắt điện cho mỗi điều kiện.
(Giá trị ở giai đoạn ban đầu)

Chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm quét 1 lần giữa 45 và 2000 Hz. Thử nghiệm
được thực hiện ở hai trạng thái cấp điện và ngắt điện theo hướng dọc trực và phương
vuông góc của van chính và phần cứng

Thông số kỹ thuật

Đầu vào điện		Dây liễn (G), (H) Dang công cầm (L) Dang công cầm (M)	Dạng DIN (D) Din (EN175301-803), Dang (Y) Đầu kết nối dạng ống dẫn (T)
Điện áp định mức cuộn dây (V)	DC	G, H, L, M	D, Y, T
AC (50/60 Hz)			24, 12
24, 100, 110, 200, 220, 240			
Năng lượng tiêu thụ (W)	DC	±10% điện áp định mức*	
Công suất cụ thể (VA)*	Tiêu chuẩn	1.5 (Có đèn: 1.55)	1.5 (Có đèn: 1.75)
	Đối với mạch điện tiết kiệm năng lượng	0.55 (Chú ý) (Đèn luôn luôn bật) [Bắt đầu 1.55, Gữ 0.55]	0.75 (Chú ý) (Đèn luôn luôn bật) [Bắt đầu 1.75, Gữ 0.75]
	24 V	1.5 (Có đèn: 1.55)	1.5 (Có đèn: 1.75)
	100 V		
	110 V [115 V]		
	200 V	1.55 (Có đèn: 1.65)	1.55 (Có đèn: 1.7)
Bộ khử điện áp xung	220 V [230 V]		
	240 V		
Đèn hiển thị		Đèn LED (Loại không phân cực: Biến tần)	

* Nó có диều chung giữa 110 VAC và 115 VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC

* Dao động điện áp cho phép -15% đến +5% điện áp định mức cho 115 VAC hoặc 230 VAC

* Điện áp giảm do mạch bên trong các loại S, Z, T (có mạch tiết kiệm điện), nên dao động điện áp cho phép
phải nằm trong phạm vi sau.

Thời gian đáp ứng

Mã	Thông số kỹ thuật áp suất	Thời gian đáp ứng ms (ở áp suất 0.5 MPa)			
		Không có đèn/ bộ khử điện áp xung	Có đèn/bộ khử điện áp xung	Loại S, Z	Loại R, U
VP342	Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)	13 hoặc ít hơn	38 hoặc ít hơn	16 hoặc ít hơn	38 hoặc ít hơn
	Áp suất cao (0.2 đến 1.0)	17 hoặc ít hơn	42 hoặc ít hơn	20 hoặc ít hơn	42 hoặc ít hơn
VP542	Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)	14 hoặc ít hơn	39 hoặc ít hơn	17 hoặc ít hơn	39 hoặc ít hơn
	Áp suất cao (0.2 đến 1.0)	18 hoặc ít hơn	43 hoặc ít hơn	21 hoặc ít hơn	43 hoặc ít hơn
VP742	Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)	19 hoặc ít hơn	44 hoặc ít hơn	22 hoặc ít hơn	44 hoặc ít hơn
	Áp suất cao (0.2 đến 1.0)	22 hoặc ít hơn	47 hoặc ít hơn	25 hoặc ít hơn	47 hoặc ít hơn

Chú ý) Dựa vào kiểm tra hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010. (Nhiệt độ cuộn điện: 20°C, ở điện áp định mức)

Dòng VP300/500/700


Đặc tính dòng chảy/ Khối lượng

Mã	Kích thước cồng	1 ↔ 2 (P ↔ A)			2 ↔ 3 (A ↔ R)			Khối lượng(g) Chú ý	
		C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	Vòng dây	Đầu cắm DIN
VP342	1/8	3.5	0.26	0.8	3.6	0.26	0.9	149	185
	1/4	4.2	0.22	1.0	4.2	0.23	1.0	145	181
VP542	1/4	7.9	0.21	1.8	7.2	0.27	1.8	249	285
	3/8	8.9	0.16	2.2	8.9	0.20	2.1	241	277
VP742	3/8	11.9	0.21	2.7	11.8	0.20	2.7	484	520
	1/2	15.1	0.21	3.6	15.3	0.22	3.7	467	503

Chú ý) Giá trị không có gá


Ví dụ - Ứng dụng

(1) Van thường đóng




Cồng cấp khí riêng

(2) Van thường mở




Cồng cấp khí riêng

(3) Van chuyển nguồn



Cồng cấp khí riêng


(4) Van chân không



Nhà khí chân không
Áp suất khí quyển
hoặc áp suất thấp


Cồng cấp khí riêng

(5) Van chia




Cồng cấp khí riêng

(6) Xy lanh một tác động




Một tác động

(7) Xy lanh hai tác động



Hai tác động

(8) Xy lanh hai tác động (Xả giữa)




Cấu tạo

Cồng trên thân

Ký hiệu

Kiểu cồng khí	N.C.	N.O.
Cồng cấp khí chung		
Cồng cấp khí riêng		



Danh sách thành phần

No.	Mô tả	Vật liệu	Chú ý
1	Thân	Nhôm đúc	Trắng
2	Tấm chuyển đổi	Nhựa	Xám
3	Lõi trượt	Nhựa	Trắng
4	Van đĩa	Nhựa	
5	Vòng giữ	Nhôm/HNBR	
6	Chốt hãm	Nhựa	
7	Lò xo	Thép không gỉ	

Gá lắp đặt

Mô tả	Mã	Mã thành phần
Gá	VP342	VP300-227-1A
(Có vít 2 đầu)	VP542	VP500-227-1A
	VP742	VP700-227-1A

Phần tử thay thế

No.	Mô tả	Mã thành phần	Chú ý
8	Van phụ trợ	Tham khảo phần lựa chọn đặt hàng lắp đặt van phụ trợ	Tích hợp lọc

Đệm cao su

3 cổng/ Loại phụ trợ nhỏ

Cổng trên thân/ Van đơn

Dòng VP300/500/700




Cách thức đặt hàng



Lưu ý) Chỉ các loại DIN và đầu bắt dây dạng ống dẫn
có sẵn cho chế độ AC.
Tham khảo phần đầu vào điện để biết thêm chi tiết

Lưu ý) Thông số kỹ thuật áp suất: 0.7 MPa,
DC hoặc 24VAC
Chỉ áp dụng cho X500 và X505 cho thông
số kỹ thuật đặt hàng

* Xem bảng dưới đây



* Bao gồm đệm van và 2 ốc

• Tác động thủ công

Nil: Dạng nhấn không khóa	D: Dạng nhấn có rãnh xoay	E: Dạng nhấn xoay khóa, có cần gạt

• Đèn/ Bộ khử quá điện áp

	DC	AC
Nil	Không có đèn và bộ khử quá điện áp	<input type="checkbox"/>
S	Có bộ khử quá điện áp	<input type="checkbox"/>
Z	Có đèn và bộ khử quá điện áp	<input type="checkbox"/>
R	Có bộ khử quá điện áp (không cực)	<input type="checkbox"/>
U	Có đèn và bộ khử quá điện áp (Không cực)	<input type="checkbox"/>

Chú ý: Đối với dạng điện áp AC, sẽ không có lựa chọn "S", vì đã được thiết kế trong mạch chỉnh lưu

* Đối với dạng DIN đèn được gắn trong đầu cắm nên các mã hàng DOZ, DOU, YOZ, YOÜ là không có.

⚠ Cảnh báo

Khi sử dụng bộ khử quá điện áp nhưng điện áp vẫn còn tồn tại

ce-compliant	DC	CE						
AC (Note)	—	—	—	CE	CE	CE	CE	CE

*Đặng LN và MN có 2 ốc cắm

*Tham khảo trang 1294 về sự khác nhau dây kết nối của đầu cắm dạng L/M

*Tham khảo trang 1295 để biết chi tiết đầu kết nối dạng DIN (EN175301-803)


Chú ý) Với cùng thông số kỹ thuật dạng DC, tất cả các loại dây dẫn cho kiểu 24 VAC đều được đánh dấu CE

Dòng VP300/500/700

Tiêu thụ điện năng thấp 1.5W (DC)
Có thể sử dụng như một bộ
chọn hoặc van phân chia
Có thể thay đổi từ N.C sang
N.O

Có thể sử dụng trong các
ứng dụng chân không

Lên tới -100 kPa



VP300



VP500



VP700

Cấp khí riêng

Sử dụng kiểu cấp khí riêng trong các
trường hợp sau:

- Cho khí chân không hoặc cho áp suất
thấp 0.2MPa trở xuống.
- Vì van này có rò rỉ không khí nhẹ, nó
không được sử dụng để giữ chân
không (bao gồm cả giữ áp suất dương)
trong bình chứa áp suất.
- Khi có công P bị giảm kích thước
đường kính.
- Khi sử dụng công A làm công giải
phóng khí quyển, ví dụ: máy thổi khí.



Cách thức đặt hàng

X500	Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3
X600	Đầu ra dòng xoay chiều

Thông số kỹ thuật

Lưu chất	Khí	
Dạng chuyển động	N.C. hoặc N.O. (Linh động)	
Không có công cấp khí phụ	Tiêu chuẩn	0.2 đến 0.7
Dài áp suất hoạt động (MPa)	Áp suất cao	0.2 đến 1.0
Có công cấp khí phụ	Tiêu chuẩn	-100kPa đến 0.7
Dài áp suất hoạt động (MPa)	Áp suất cao	-100kPa đến 1.0
Áp suất công cấp khí phụ		Giống với áp suất hoạt động (Nhỏ nhất 0.2 MPa)
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)		-10 đến 50 (Không đóng băng)
Tần số hoạt động tối đa		5
Tác động thù công		Dạng nhấn không khóa Dạng nhấn có rãnh xoay Dạng nhấn xoay khóa, có cần gạt
Dạng công xả phụ trợ		Công xả đơn
Bôi trơn		Không yêu cầu
Cách gá đặt		Không hạn chế
Chống va đập/ rung (m/s ²) Note)		300/50
Vô thiết bị		Chống bụi (IP65 cho D, Y, T)

Chú ý) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi được thử nghiệm theo hướng dọc trực và theo phương vuông góc với van chính ở cả hai trạng thái cấp điện và ngắt điện cho mỗi điều kiện.
(Giá trị ở giai đoạn ban đầu)

Chống rung: Không có sự cố xảy ra trong thử nghiệm quét 1 lần trong khoảng 45 đến 2000Hz.
Thử nghiệm được thực hiện ở hai trạng thái cấp điện và ngắt điện theo hướng dọc
trực và phương vuông góc của van chính và phần cứng.

Thông số kỹ thuật

Đầu vào điện		Dây liễn (G), (H) Dạng cổng cắm (L) Dạng cổng cắm (M)	Dạng DIN (D) Din (EN175301-803), Dạng (Y) Đầu kết nối dạng ống dẫn (T)
		G, H, L, M	D, Y, T
Điện áp định mức cuộn dây (V)		24, 12	
AC (50/60 Hz)		24, 100, 110, 200, 220, 240	
Dao động điện áp cho phép		±10% điện áp định mức*	
Năng lượng tiêu thụ (W)		Tiêu chuẩn Với mạch điện tiết kiệm năng lượng	1.5 (Có đèn: 1.55) 0.55 (Chú ý) (Đèn luôn luôn bật) [Bắt đầu 1.55, Gữ 0.55]
Công suất cụ thể (VA)*		24 V 100 V 110 V [115 V] 200 V 220 V [230 V] 240 V	1.5 (Có đèn: 1.55) 1.55 (Có đèn: 1.65)
Bộ khử điện áp xung			Đi ôt (Loại không phân cực: Biến tần)
Đèn hiển thị			LED (Bóng đèn nê ông dùng cho kiểu D, Y, T của dạng AC)

* Nó có điểm chung giữa 110 VAC và 115 VAC, và giữa 220 VAC và 230 VAC

* Dao động điện áp cho phép -15% đến +5% điện áp định mức cho 115 VAC hoặc 230 VAC

* Điện áp giảm do mạch bên trong các loại S, Z, T (có mạch tiết kiệm điện), nên dao động điện áp cho phép phải nằm trong phạm vi sau:

24 VDC: -7% đến +10%

12 VDC: -4% đến +10%

Thời gian đáp ứng

Mã	Thông số kỹ thuật áp suất	Thời gian đáp ứng ms (ở áp suất 0.5 MPa)			
		Không có đèn/ bộ khử điện áp xung	Có đèn/bộ khử điện áp xung	Loại S, Z	Loại R, U
VP344	Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)	13 hoặc thấp hơn	38 hoặc thấp hơn	16 hoặc thấp hơn	38 hoặc thấp hơn
	Áp suất cao (0.2 đến 1.0)	17 hoặc thấp hơn	42 hoặc thấp hơn	20 hoặc thấp hơn	42 hoặc thấp hơn
VP544	Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)	14 hoặc thấp hơn	39 hoặc thấp hơn	17 hoặc thấp hơn	39 hoặc thấp hơn
	Áp suất cao (0.2 đến 1.0)	18 hoặc thấp hơn	43 hoặc thấp hơn	21 hoặc thấp hơn	43 hoặc thấp hơn
VP744	Tiêu chuẩn (0.2 đến 0.7)	19 hoặc thấp hơn	44 hoặc thấp hơn	22 hoặc thấp hơn	44 hoặc thấp hơn
	Áp suất cao (0.2 đến 1.0)	22 hoặc thấp hơn	47 hoặc thấp hơn	25 hoặc thấp hơn	47 hoặc thấp hơn

Chú ý) Dựa vào kiểm tra hiệu suất hoạt động, JIS B 8419: 2010. (Nhiệt độ cuộn điện: 20°C, ở điện áp định mức)

Loại phụ trợ nhỏ
Cổng cấp khí nằm trên đế/Van đơn Dòng VP300/500/700


Đặc tính dòng chảy/ Khối lượng

Mã	Kích thước cổng	1 ↔ 2 (P ↔ A)			2 ↔ 3 (A ↔ R)			Khối lượng ^{Chú ý}	
		C [dm³/(s-bar)]	b	Cv	C [dm³/(s-bar)]	b	Cv	Vòng dây	Đầu cảm DIN
VP344	1/8	3.6	0.22	0.8	3.5	0.24	0.8	216 (149)	252 (185)
	1/4	3.9	0.22	0.9	3.8	0.14	0.9	211 (149)	247 (185)
VP544	1/4	7.5	0.16	1.7	7.3	0.20	1.7	370 (245)	406 (281)
	3/8	8.8	0.07	2.0	8.8	0.13	2.0	362 (245)	398 (281)
VP744	3/8	12.9	0.10	2.9	13.3	0.24	3.1	676 (459)	712 (495)
	1/2	14.7	0.05	3.3	15.0	0.17	3.4	658 (459)	694 (495)

Chú ý) Giá trị không có gá


Ví dụ - Ứng dụng

(1) Van thổi




Cổng cấp khí riêng

(2) Van xả áp




Cổng cấp khí riêng

(3) Van chuyển nguồn



Cổng cấp khí riêng


(4) Van cho ứng dụng chân không



Nhà khí chân không
Áp suất khí quyển
hoặc áp suất thấp


Cổng cấp khí riêng

(5) Van chia




Cổng cấp khí riêng

(6) Xy lanh một tác động




Cổng cấp khí riêng

(7) Xy lanh hai tác động



N.C. 2(A) 1(P) 3(R) N.O. 2(A) 1(P) 3(R)

(8) Xy lanh hai tác động (Xà giữa)



Cấu tạo

Cổng trên đế

Ký hiệu


Kiểu cấp khí	N.C.	N.O.
Cổng cấp khí chung		
Cổng cấp khí riêng		

Danh sách thành phần

No.	Mô tả	Vật liệu	Chú ý
1	Tấm tiếp hợp	Nhôm đúc	Trắng
2	Lõi trượt	Nhựa	Xám
3	Tấm chắn	Nhựa	Trắng
4	Pít tông	Nhựa	
5	Lõi trượt	Nhôm/HNBR	
6	Phàn giữ dầu, mỡ	Nhựa	
7	Lò xo	Thép không gỉ	

Phần tử thay thế

No.	Mô tả	Mã thành phần			Chú ý
		VP344	VP544	VP744	
8	Cuộn điện của van	Tham khảo phần lựa chọn đặt hàng lắp đặt van phụ trợ			Bộ lọc tích hợp
9	Gá	VP300-217-1	VP500-217-1	VP700-217-1	HNBR
10	Đế	VP300-202-□	VP500-202-□	VP700-202-□	Nhôm đúc
—	Vít dạng lục lăng (1pcs)	VP300-224-1 (M3 x 36)	VP500-224-1 (M4 x 46)	VP700-224-1 (M5 x 66)	Cho gá đặt van



Cách thức đặt hàng đế van

VP 3 00 – 202 – 1 □

• Dòng

3	VP344
5	VP544
7	VP744

• Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Cảnh báo

Mô men xoắn của ốc gá đặt

M3: 0.8 N·m

M4: 1.4 N·m

M5: 2.9 N·m

Kích thước cổng

Ký hiệu	VP344	VP544	VP744
1	1/8	1/4	3/8
2	1/4	3/8	1/2

Chú ý) Các thông số kỹ thuật này chung cho cả loại cổng cấp khí chung và cổng cấp khí riêng


Vòng đệm cao su/ 3 cổng/ Loại van phụ trợ nhỏ bao gồm đế van
Cổng xả chung Kiểu 41
Cổng xả riêng Kiểu 42

Dòng VP300/500/700

Đặt hàng đế van

Kiểu 41/ Cổng xả chung

VV3P **3** - 41 **04** 1 - **02**



Dòng	•
3	VP300
5	VP500
7	VP700

Kiểu cáp khí

Nill	Cổng cáp khí chung
R	Cổng cáp khí riêng

Chú ý: Khi chọn kiểu đế van có cổng cáp khí riêng, cổng cáp khí riêng sẽ được lắp.

• Kiểu ren

Nill	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

• Kích thước cổng

Ký hiệu	Kích thước cổng	Dòng áp dụng
02	1/4	VP300
03	3/8	VP500
04	1/2	VP700

• Số trạm van

02	2 trạm
:	:
20	20 trạm

Kiểu 42/ Cổng xả riêng

VV3P **3** - 42 **04** 3 - **02**



Dòng	•
3	VP300
5	VP500
7	VP700

Kiểu cáp khí

Nill	Cổng cáp khí chung
R	Cổng cáp khí riêng

Chú ý: Khi chọn kiểu đế van có cổng cáp khí riêng, cổng cáp khí riêng sẽ được lắp.

• Kiểu ren

Nill	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

• Kích thước cổng

Ký hiệu	Kích thước cổng	Dòng áp dụng
02	1/4	VP300
03	3/8	VP500
04	1/2	VP700

• Số trạm van

02	2 trạm
:	:
20	20 trạm

Loại phụ trợ nhỏ

Kiểu 41 Cổng xả chung/ Kiểu 42 Cổng xả riêng Dòng VP300/500/700



Lưu ý: Chỉ các loại DIN và đầu bắt dây dạng ống
đều có sẵn cho chế độ AC.



Lưu ý: Thông số kỹ thuật áp suất:
0.7 MPa, DC hoặc 24VAC
Chỉ áp dụng cho X500 và X505
cho thông số kỹ thuật đặt hàng

Cách thức đặt hàng van (Có gá và 2 bu lông)

VP 3 4 4 [] - 5 G [] 1-A-[]

Loại

3	VP300
5	VP500
7	VP700

Kiểu cáp khí

Nil	Cổng cấp khí chung	[●]
R	Cổng cấp khí riêng	[●]

Thông số kỹ thuật áp suất

Nil	Tiêu chuẩn (0.7 MPa)	[●]
K	Loại áp suất cao (1.0 MPa)	[—]

Thông số kỹ thuật cuộn điện

Nil	Tiêu chuẩn
T	Với mạch tiết kiệm điện (chì DC)

Chú ý: Nên chọn mạch tiết kiệm năng lượng khi van hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian dài.

* Đang T chỉ có ở lựa chọn điện áp DC. Khi T được chọn có dạng Z (Van có đèn và bộ chống quá điện áp mới tạo nên 1 cấu hình đứng của van).

Ngoài ra khi sử dụng chọn dạng DIN với dạng T thì chỉ có mã DOS và YOS là đúng)

Điện áp định mức

DC	Chuẩn UL
5 24 VDC	[●]
6 12 VDC	[●]

AC (50/60 Hz) Chú ý

1	100 VAC	[—]
2	200 VAC	[—]
3	110 VAC [115 VAC]	[—]
4	220 VAC [230 VAC]	[—]
7	240 VAC	[—]
B	24 VAC	[●]

Với dòng xoay chiều, tham khảo kiểu cách đặt hàng dạng X600

* Để biết thông số kỹ thuật loại công suất thấp

Dạng hoạt động

A	N.C. (Thường đóng)
B	N.O. (Thường mở)

Điều khiển thủ công

Nil: Dạng nhấn không khóa	D: Dạng nhấn có rãnh xoay để khóa	E: Dạng nhấn xoay khóa, có cần gạt

Đèn/ Bộ khử quá điện áp

	DC	AC
Nil	Không có đèn và bộ khử quá điện áp	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
S	Có bộ khử quá điện áp	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Z	Có đèn và bộ khử quá điện áp	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
R	Có bộ khử quá điện áp (không cực)	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
U	Có đèn và bộ khử quá điện áp (Không cực)	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Chú ý: Đối với dạng điện áp AC, sẽ không có lựa chọn "S", vì đã được thiết kế trong mạch chính lưu

* Đối với dạng DIN đèn được gắn trong đầu cắm nên các mã hàng DOZ, DOU, YOZ, YOU là không có.

Cảnh báo

Khi sử dụng bộ khử quá điện áp nhưng điện áp duy vẫn còn tồn tại

Đặt hàng đặc biệt

Nil	—	<input checked="" type="radio"/>
X500	Cổng xả van phụ trợ với ren đường ống M3	<input checked="" type="radio"/>
X600	Đầu ra dòng xoay chiều	<input type="radio"/>

Các dạng kết nối điện

Dạng dây liền	Dạng cổng cắm L	Dạng cổng cắm M	Đầu kết nối dạng DIN	Dạng DIN (EN175301-803)	Đầu kết nối dạng ống dẫn
G: Dây dẫn dài 300mm H: Dây dẫn dài 600mm	L: Có dây dẫn (dài 300mm)	M: Có dây dẫn (dài 300mm)	[Chuẩn IP65]	[Chuẩn IP65]	[Chuẩn IP65]
G: Dây dẫn dài 300mm H: Dây dẫn dài 600mm DC: Không có đèn/ điện áp cung cấp	LN: Không có dây dẫn	MN: Không có dây dẫn	D: Có đầu cắm	Y: Có đầu cắm	T: Đầu kết nối dạng ống dẫn
DC: Không có đèn/ điện áp cung cấp	LO: Không có đầu cắm	MO: Không có đầu cắm	DO: Không có đầu cắm	YO: Không có đầu cắm	
CE-compliant DC AC	CE	CE	CE	CE	CE

* Dạng LN và MN có 2 ổ cắm

* Tham khảo trang 1294 về sự khác nhau dây kết nối của đầu cắm dạng L/M

* Tham khảo trang 1295 để biết chi tiết đầu kết nối dạng DIN (EN175301-803)

Với cùng thông số kỹ thuật dạng DC, tất cả các loại dây dẫn cho kiểu 24 VAC đều được đánh dấu CE



Dòng VP300/500/700

Đường ống được tập trung
ở cạnh bên của đế van.

Tất cả đường cấp khí riêng
lắp tập trung tại đế.

Cổng cấp khí riêng chung một đường ống

2 loại cổng xả

Cổng xả chung hoặc riêng có sẵn. Đối với
lại cổng xả riêng, khí xả bị hạn chế

Dễ dàng lựa chọn giữa N.C. và N.O.

Dạng hoạt động có thể dễ dàng thay đổi từ
thường đóng sang thường mở bằng cách
thay đổi hướng của van và đế 180 độ.




VV3P3-41-051-02



VV3P5-42-053-03

Cách thức đặt hàng mã gộp được lắp ráp (Ví dụ)

Mã đặt hàng ví dụ (VV3P3-41)



VV3P3-41-051-02	1 cái	(Kiểu 41, đế van 5 trạm)
* VP300-25-1A	1 cái	(Bít đế van)
* VP344-5GZ1-A	2 cái	(Mã van thường đóng)
* VP344-5GZ1-B	2 cái	(Mã van thường mở)

- Chỉ ra các van được gắn bên dưới đế, thứ tự bắt đầu từ trạm 1 như trong bản vẽ

Van 3 cổng vận hành bằng khí

Dòng *VPA300/500/700*




3 cổng/ Vận hành bằng khí Cổng trên thân/ Van đơn

Dòng VPA300/500/700



Dòng VPA300



Dòng VPA500



Dòng VPA700

Cách đặt hàng

VPA **3** **4** **2** - **1** - **01** **A** - **-** **-**

Dòng

3	VPA300
5	VPA500
7	VPA700

Đặc tính van

Nil	Tiêu chuẩn
V	Với chân không

Kích thước cổng

Ký hiệu	Kích thước cổng	VPA300	VPA500	VPA700
01	1/8	○	—	—
02	1/4	○	○	—
03	3/8	—	○	○
04	1/2	—	—	○

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Đặt hàng mã đặc biệt

Nil	—
X505	Đặc điểm kỹ thuật có thể hoán đổi cho nhau với lỗ ren gá đặt van trước đó.

Gá

NII	Không bao gồm gá
F	Bao gồm gá

Dạng truyền động

A	N.C. (Thường đóng)
B	N.O. (Thường mở)

Thông số kỹ thuật

Lưu chất	Khí	
Dạng truyền động	N.C. hoặc N.O. (Linh động)	
Đài áp suất hoạt động (MPa)	Tiêu chuẩn	0.2 đến 1.0
	Với chân không	-100 kPa đến 0.2
Áp suất van phụ trợ (MPa)	0.2 đến 1.0 (Tương đương với áp suất hoạt động hoặc hơn)	
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)	-10 đến 50 (Không đóng băng)	
Bôi trơn	Không yêu cầu	
Cách gá đặt	Không hạn chế	
Chống va đập/ rung (m/s ²) <small>(Chú ý)</small>	300/50	

Chú ý) Chống va đập: Không có trực tiếp đối với các hướng trực và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần.

Khi tín hiệu cổng điều khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)

Chống rung: Chống rung: Khả năng chống rung: Không có sự cố nào từ thử nghiệm với 45 đến 2000 Hz
một lần quét, theo hướng trực và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần khi tín hiệu điều
kiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)

Đặc tính lưu lượng/ Khối lượng

Mã hàng	Kích thước cổng	1 ↔ 2 (P ↔ A)			2 ↔ 3 (A ↔ R)			Khối lượng (g) <small>(Chú ý)</small>
		C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	
VPA342	1/8	3.5	0.26	0.8	3.6	0.26	0.9	118
	1/4	4.2	0.22	1.0	4.2	0.23	1.0	114
VPA542	1/4	7.9	0.21	1.8	7.2	0.27	1.8	237
	3/8	8.9	0.16	2.2	8.9	0.20	2.1	229
VPA742	3/8	11.9	0.21	2.7	11.8	0.20	2.7	501
	1/2	15.1	0.21	3.6	15.3	0.22	3.7	484

Chú ý) Van không bao gồm gá


Van vận hành bằng khí Cổng trên thân/ Van đơn Dòng VPA300/500/700

Cấu tạo


Tiêu chuẩn

Ký hiệu

	N.C.	N.O.
Tiêu chuẩn	 12 → 2(A) (P)1 3(R)	 12 → 2(A) (P)1 3(R)
Dùng cho chân không	 12 → 2(A) (P)1 3(R)	



Sử dụng cho chân không



Các phần tử cấu tạo

No.	Mô tả	Vật liệu	Chú ý
1	Thân	Nhôm đúc	Tráng
2	Tâm chuyển đổi	Nhựa	Xám
3	Tâm chân	Nhựa	Trắng
4	Lõi trượt	Nhựa	
5	Van đĩa	Nhôm/HNBR	
6	Vòng giữ	Nhựa	
7	Lò xo	Thép không gỉ	

Gá lắp đặt

Mô tả	Mã	Mã thành phần
Gá đắt (Với 2 bu lông)	VPA342	VP300-227-1A
	VPA542	VP500-227-1A
	VPA742	VP700-227-1A

3 cổng/ Van vận hành bằng khí Cổng nằm trên đế/ Van đơn

Dòng VPA300/500/700


Cách thức đặt hàng



Dòng VPA300



Dòng VPA500



Dòng VPA700

VPA **3** 4 4 **-1-01** **A**

Dòng

3	VPA300
5	VPA500
7	VPA700

Đặc tính van

Nil	Tiêu chuẩn
V	Với chân không

Type of actuation

A	N.C. (thường đóng)
B	N.O. (thường mở)

Kiểu ren

Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Kích thước cổng cáp (trên đế)

Ký hiệu	Kích thước cổng	VPA300	VPA500	VPA700
Nil	Không có đế *			
01	1/8	○	—	—
02	1/4	○	○	—
03	3/8	—	○	○
04	1/2	—	—	○

* Với 1 gioăng và 2 ốc

Thông số kỹ thuật

Lưu chất	Khí		
Dạng truyền động	N.C. hoặc N.O. (Linh động)		
Dài áp suất hoạt động (MPa)	Tiêu chuẩn	0.2 đến 1.0	
	Với chân không	-100 kPa đến 0.2	
Áp suất van phụ trợ (MPa)	0.2 đến 1.0 (Tương đương với áp suất hoạt động hoặc hơn)		
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)	-10 to 50 (Không đóng băng)		
Bôi trơn	Không yêu cầu		
Cách gá đặt	Không hạn chế		
Chống va đập/ rung (m/s ²) <small>(Chú ý)</small>	300/50		

Chú ý Chống va đập: Không có trực trắc đối với các hướng trực và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần.

Khi tín hiệu công điều khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)

Chống rung: Chống rung: Khả năng chống rung: Không có sự cố nào từ thử nghiệm với 45 đến 2000 Hz một lần quét, theo hướng trực và góc vuông của van chính, mỗi lần một lần khi tín hiệu điều khiển BẬT và TẮT. (Giá trị ở thời kỳ ban đầu)

Đặc tính lưu lượng/ Khối lượng

Mã hàng	Kích thước cổng	1 ↔ 2 (P ↔ A)			2 ↔ 3 (A ↔ R)			Khối lượng (g) <small>(Chú ý)</small>
		C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	
VPA344	1/8	3.6	0.22	0.8	3.5	0.24	0.8	185 (118)
	1/4	3.9	0.22	0.9	3.8	0.14	0.9	180 (118)
VPA544	1/4	7.5	0.16	1.7	7.3	0.20	1.7	358 (233)
	3/8	8.8	0.07	2.0	8.8	0.13	2.0	350 (233)
VPA744	3/8	12.9	0.10	2.9	13.3	0.24	3.1	693 (476)
	1/2	14.7	0.05	3.3	15.0	0.17	3.4	675 (476)

Chú ý Van không bao gồm gá


Van vận hành bằng khí Gắn trên đê/ Van đơn Dòng VPA300/500/700

Cấu tạo


Ký hiệu

	N.C.	N.O.
Tiêu chuẩn		
Với chân không		

Tiêu chuẩn



Với chân không



Các phần tử cấu tạo

STT	Mô tả	Vật liệu	Chú ý
1	Thân	Nhôm đúc	Tráng
2	Tấm chuyên đổi	Nhôm đúc	Xám
3	Tấm chắn	Nhựa	Tráng
4	Lõi trượt	Nhựa	
5	Van đĩa	Nhôm/HNBR	
6	Vòng giữ	Nhựa	
7	Lò xo	Thép không gỉ	

Phần tử thay thế

STT	Mô tả	Mã hàng			Chú ý
		VP344	VP544	VP744	
8	Gá	VP300-217-1	VP500-217-1	VP700-217-1	HNBR
9	Đè van	VP300-202-□	VP500-202-□	VP700-202-□	Nhôm đúc
—	Óc vít dang lục lăng (1 cái)	VP300-224-1 (M3 x 36)	VP500-224-1 (M4 x 46)	VP700-224-1 (M5 x 66)	Với mặt bích của van

⚠ Chú ý

Lực xiết tối đa
cho ốc vít

M3: 0.8 N·m
M4: 1.4 N·m
M5: 2.9 N·m

Đặt hàng đê van

VP **3** 00 - 202 - **1**

• Dòng

3	VPA344
5	VPA544
7	VPA744



N	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

• Kích thước cổng

Ký hiệu	VPA344	VPA544	VPA744
1	1/8	1/4	3/8
2	1/4	3/8	1/2

3 Cổng/ Van vận hành bằng khí trên đế Cổng xả chung Loại 41 / Cổng xả riêng Loại 42 Dòng VPA300/500/700

Cách thức đặt hàng đế van




Lựa chọn đế van

Mô tả	Mã	Loại đế van áp dụng
Lắp tấm bit (gồm gá và 2 bu lông)	VP300-25-1A	VV3PA3
	VP500-25-1A	VV3PA5
	VP700-25-1A	VV3PA7

Dòng VPA300/500/700

Cách thức đặt hàng van (Gồm gá và 2 bu lông)




Thông số kỹ thuật để van

Mã đặt	Mã đế van	Thông số cổng kết nối			Van áp dụng	Số trạm Van áp dụng <small>Chú ý</small>	Đé van Khối lượng: W (g) Số trạm: n
		Dạng cổng 1P (SUP)	Dạng cổng 1R (EXH)	Kích thước cổng			
VPA300	VV3PA3-41	Chung	Chung	1/4	VPA344	2 đến 20 trạm	W = 110n + 90
	VV3PA3-42		Riêng				
VPA500	VV3PA5-41	Chung	Chung	3/8	VPA544	2 đến 20 trạm	W = 190n + 150
	VV3PA5-42		Riêng				
VPA700	VV3PA7-41	Chung	Chung	1/2	VPA744	2 đến 20 trạm	W = 410n + 380
	VV3PA7-42		Riêng				

Chú ý) Cấp khí vào cổng 1(P) và xả khí từ cổng 3(R) từ 2 phía từ 10 trạm van trở lên

Cách thức đặt hàng mã gộp được lắp ráp (Ví dụ)

Mã đặt hàng tham khảo (VV3PA3-41)



- VV3PA3-41-051-02 1 cái (Kiểu 41, đé van 5 trạm)
 - * VP300-25-1A 1 cái (Bít đế van)
 - * VPA344-1-A 2 cái (mã van loại thường đóng)
 - * VPA344-1-B 2 cái (mã van loại thường mở)
- Dấu hoa thị biểu thị cho lắp ráp
Ký hiệu nó là 1 phần của van định hướng

• Chỉ ra các van được gắn bên dưới đế, thứ tự bắt đầu từ trạm 1 như trong bản vẽ

Van cơ 2/3 cổng

Dòng VM100

RoHS

Dòng VM100 nhẹ, nhỏ gọn được tích hợp sẵn đầu cảm nhanh và thân bằng nhựa Nhựa tại đây để biết thêm chi tiết

- Kích thước nhỏ gọn
- Hướng kết nối ống: Mặt bên, mặt dưới
- Có thể lựa chọn phương pháp lắp đặt:
Mặt bên, mặt dưới sử dụng vít,
hoặc lắp đặt với kiểu gá đặc biệt
- Đa dạng với các kiểu chấp hành



Thông số kỹ thuật

Hướng kết nối ống	Mặt bên	Mặt dưới
Lưu chất		Khí
Dải áp suất hoạt động	–100 kPa đến 1 MPa	
Nhiệt độ môi trường và lưu chất	–5 đến 60°C (Không đóng băng)	
Lưu lượng	1 (P) ⇒ 2 (A) 2 (A) ⇒ 3 (R) 1 (P) ⇒ 2 (A) 2 (A) ⇒ 3 (R)	
C [dm ³ /(s·bar)]	0.6	0.5
b	0.2	0.15
C _v	0.11	0.1
Bôi trơn (Chú ý 1)		Không yêu cầu
Kích thước côn ren	1/8 (Rc, NPT, G)	M5
Khối lượng (cơ bản)	60 g	67 g
Mã gá (Chú ý 2)	VM1-B	—

Chú ý 1) Sử dụng dầu bôi trơn Class 1 ISO VG32, nếu cần thiết

Chú ý 2) Gá chỉ sử dụng cho Kiểu kết nối dạng mặt bên

Model

Tác động bằng cơ	Hướng kết nối ống		Mặt bên				Mặt dưới		Kiểu chấp hành		
	Lựa chọn thân		Tiêu chuẩn		Kiểu Ren mặt dưới		—		Mã cơ cấu chấp hành	Khối lượng bổ sung	
	Số cổng	2 Cổng	3 Cổng	2 Cổng	3 Cổng	2 Cổng	3 Cổng	—			
Cơ bản		VM120-01-00A	VM130-01-00A	VM120U-01-00A	VM130U-01-00A	VM122-M5-00A	VM132-M5-00A	—	—	—	
		VM121-01-00A	VM131-01-00A	VM121U-01-00A	VM131U-01-00A	VM123-M5-00A	VM133-M5-00A	—			
Con lăn	Đầu con lăn bằng Polyacetal	VM121-01-01A	VM131-01-01A	VM121U-01-01A	VM131U-01-01A	VM123-M5-01A	VM133-M5-01A	—	11 g	16 g	
	Đầu con lăn đầu bằng thép	VM121-01-01SA	VM131-01-01SA	VM121U-01-01SA	VM131U-01-01SA	VM123-M5-01SA	VM133-M5-01SA	—			
Con lăn 1 chiều	Đầu con lăn bằng Polyacetal	VM121-01-02A	VM131-01-02A	VM121U-01-02A	VM131U-01-02A	VM123-M5-02A	VM133-M5-02A	—	15 g	20 g	
	Đầu con lăn đầu bằng thép	VM121-01-02SA	VM131-01-02SA	VM121U-01-02SA	VM131U-01-02SA	VM123-M5-02SA	VM133-M5-02SA	—			
Pit-ton thẳng		VM120-01-05A	VM130-01-05A	VM120U-01-05A	VM130U-01-05A	VM122-M5-05A	VM132-M5-05A	VM-05B	43 g	43 g	
		Đầu con lăn bằng Polyacetal	VM120-01-06A	VM130-01-06A	VM120U-01-06A	VM130U-01-06A	VM122-M5-06A	VM132-M5-06A	VM-06B		
Pit-ton con lăn		Đầu con lăn đầu bằng thép	VM120-01-06SA	VM130-01-06SA	VM120U-01-06SA	VM130U-01-06SA	VM122-M5-06SA	VM132-M5-06SA	VM-06BS	45 g	45 g
			Đầu con lăn bằng Polyacetal	VM120-01-07A	VM130-01-07A	VM120U-01-07A	VM130U-01-07A	VM122-M5-07A	VM132-M5-07A	VM-07B	
Pit-ton con lăn chéo		Đầu con lăn đầu bằng thép	VM120-01-07SA	VM130-01-07SA	VM120U-01-07SA	VM130U-01-07SA	VM122-M5-07SA	VM132-M5-07SA	VM-07BS	45 g	45 g
				VM120-01-08A	VM130-01-08A	VM120U-01-08A	VM130U-01-08A	VM122-M5-08A	VM132-M5-08A	VM-08B	
Tác động bằng tay	Điều khiển										
	Nút nhấn (dạng nấm)	Đỏ	VM120-01-30RA	VM130-01-30RA	VM120U-01-30RA	VM130U-01-30RA	VM122-M5-30RA	VM132-M5-30RA	VM-30AR	58 g	
		Đen	VM120-01-30BA	VM130-01-30BA	VM120U-01-30BA	VM130U-01-30BA	VM122-M5-30BA	VM132-M5-30BA	VM-30AB		
		Xanh	VM120-01-30GA	VM130-01-30GA	VM120U-01-30GA	VM130U-01-30GA	VM122-M5-30GA	VM132-M5-30GA	VM-30AG		
		Vàng	VM120-01-30YA	VM130-01-30YA	VM120U-01-30YA	VM130U-01-30YA	VM122-M5-30YA	VM132-M5-30YA	VM-30AY		
	Nút nhấn (dạng lõi)	Đỏ	VM120-01-32RA	VM130-01-32RA	VM120U-01-32RA	VM130U-01-32RA	VM122-M5-32RA	VM132-M5-32RA	VM-32AR	52 g	
		Đen	VM120-01-32BA	VM130-01-32BA	VM120U-01-32BA	VM130U-01-32BA	VM122-M5-32BA	VM132-M5-32BA	VM-32AB		
		Xanh	VM120-01-32GA	VM130-01-32GA	VM120U-01-32GA	VM130U-01-32GA	VM122-M5-32GA	VM132-M5-32GA	VM-32AG		
		Vàng	VM120-01-32YA	VM130-01-32YA	VM120U-01-32YA	VM130U-01-32YA	VM122-M5-32YA	VM132-M5-32YA	VM-32AY		
	Nút nhấn (Dạng bằng)	Với 1 túi bao gồm các lắp nút nhấn màu đỏ, đen, xanh, vàng.	VM120-01-33A	VM130-01-33A	VM120U-01-33A	VM130U-01-33A	VM122-M5-33A	VM132-M5-33A	VM-33A	50 g	
		Đỏ	VM120-01-34RA	VM130-01-34RA	VM120U-01-34RA	VM130U-01-34RA	VM122-M5-34RA	VM132-M5-34RA	VM-34AR		
		Đen	VM120-01-34BA	VM130-01-34BA	VM120U-01-34BA	VM130U-01-34BA	VM122-M5-34BA	VM132-M5-34BA	VM-34AB		
		Xanh	VM120-01-34GA	VM130-01-34GA	VM120U-01-34GA	VM130U-01-34GA	VM122-M5-34GA	VM132-M5-34GA	VM-34AG		
	Kiểu vặn (2 vị trí)	Vàng	VM120-01-34YA	VM130-01-34YA	VM120U-01-34YA	VM130U-01-34YA	VM122-M5-34YA	VM132-M5-34YA	VM-34AY	56 g	
		Đỏ	VM120-01-36A	VM130-01-36A	VM120U-01-36A	VM130U-01-36A	VM122-M5-36A	VM132-M5-36A	VM-36A		
		Đen	VM120-01-36BA	VM130-01-36BA	VM120U-01-36BA	VM130U-01-36BA	VM122-M5-36BA	VM132-M5-36BA	VM-36B		
		Xanh	VM120-01-36GA	VM130-01-36GA	VM120U-01-36GA	VM130U-01-36GA	VM122-M5-36GA	VM132-M5-36GA	VM-36G		
	Kiểu chia khóa (2 vị trí)	Vàng	VM120-01-36YA	VM130-01-36YA	VM120U-01-36YA	VM130U-01-36YA	VM122-M5-36YA	VM132-M5-36YA	VM-36Y	78 g	
		Đỏ	VM131-01-35RA	VM151-01-35RA	VM131U-01-35RA	VM151U-01-35RA	VM133-M5-35RA	VM153-M5-35RA	VM-35AR		
		Đen	VM131-01-35BA	VM151-01-35BA	VM131U-01-35BA	VM151U-01-35BA	VM133-M5-35BA	VM153-M5-35BA	VM-35AB		
		Xanh	VM131-01-35GA	VM151-01-35GA	VM131U-01-35GA	VM151U-01-35GA	VM133-M5-35GA	VM153-M5-35GA	VM-35AG		
	Kiểu vặn (3 vị trí)	Vàng	VM131-01-35YA	VM151-01-35YA	VM131U-01-35YA	VM151U-01-35YA	VM133-M5-35YA	VM153-M5-35YA	VM-35AY	111 g (Thêm vào 2 đơn vị cơ bản)	
		Đỏ	VM131-01-35RA	VM151-01-35RA	VM131U-01-35RA	VM151U-01-35RA	VM133-M5-35RA	VM153-M5-35RA	VM-35AR		
		Đen	VM131-01-35BA	VM151-01-35BA	VM131U-01-35BA	VM151U-01-35BA	VM133-M5-35BA	VM153-M5-35BA	VM-35AB		
		Xanh	VM131-01-35GA	VM151-01-35GA	VM131U-01-35GA	VM151U-01-35GA	VM133-M5-35GA	VM153-M5-35GA	VM-35AG		

Chú ý 1: Có thể thay đổi kiểu chấp hành và mã của cơ cấu chấp hành trong bảng trên

Chú ý 2: Với loại nút nhấn (dạng nấm), nút nhấn (dạng lõi), nút nhấn (dạng bằng)

Chú ý 3: Số lượng của Kiểu vặn (2 vị trí và 3 vị trí) không thể tháo rời hoặc thay thế

Chú ý 4: Màu sắc của loại Pit-ton

Van cơ 2/3 cổng Dòng VM100

Cách đặt hàng

Dòng VM100 nhỏ gọn và nhẹ được tích hợp sẵn đầu cắm nhanh và thân bằng nhựa. Nhấn tại đây để biết thêm chi tiết

VM1 3 1 [] - 01 - 01 [] A - [] - []

Số cổng

2	2 cổng
3	3 cổng
5	(Chỉ cho Kiểu vận 3 vị trí)

Hướng kết nối ống và chiều cao pit-ton

0	Mặt bên	Dài
1		Ngắn
2	Mặt dưới	Dài
3		Ngắn

Tùy chọn thân

Nil	Mặt bên
U	Kiểu ren mặt dưới

Chỉ áp dụng cho loại cổng bên

Kích thước ren

01	Rc1/8	Chỉ dành cho cổng mặt bên
N01	NPT1/8	
F01	G1/8	
M5	M5 x 0.8	

Có thể kết hợp: ○ Không thể kết hợp: ×

Kiểu cơ cấu chấp hành *

Kiểu tác động	Chiều cao pit-ton		Cổng bên	Cổng dưới
	Dài	Ngắn	Dài	Ngắn
00	Cơ bản	○	○	○
01	Kiểu con lăn	×	○	×
02	Kiểu con lăn 1 chiều	×	○	×
05	Pitton thẳng	○	×	○
06	Pitton con lăn	○	×	○
07	Pitton con lăn chéo	○	×	○
08	Kiểu gạt	○	×	○
30	Nút nhấn (Nấm)	○	×	○
32	Nút nhấn (dạng lồi)	○	×	○
33	Nút nhấn (dạng bằng)	○	×	○
34	Kiểu vận	○	×	○
36	Kiểu chìa khóa	○	×	○
35	Kiểu vận	×	○	○

Có thể kết hợp: ○ Không thể kết hợp: ×

Thực hiện đặt hàng

X207	Loại thay thế, nút nhấn
X219	Loại Khóa chốt

Chỉ áp dụng cho loại nút nhấn (dạng nấm)

Tùy chọn gá

Nil	Không gá
B	Bao gồm gá

Chỉ áp dụng cho loại mặt bên

Tuy nhiên không áp dụng cho kiểu vận (3 vị trí). Gá được vận chuyển cùng, nhưng không lắp ráp.

Hậu tố cho chỉ số

Nil	None
Z	Với chỉ số thu nhỏ

Chỉ áp dụng với kiểu kết nối mặt dưới.


Hậu tố cho truyền động

S	Con lăn bằng thép
R	Đỏ
B	Đen
G	Xanh
Y	Vàng


Màu sắc
của
nút nhấn

Cấu tạo


Kiểu cổng mặt bên




Cơ cấu chấp hành



Kiểu cổng mặt dưới



Cơ cấu chấp hành



Linh kiện thành phần

No.	Mô tả	Vật liệu	Chú ý
1	Van	ZDC	Phủ trắng
2	Pit-ton	Polyacetal	2 cổng 3 cổng Xám Trắng
3	Vành trượt	PBT	
4	Van	NBR	

No.	Mô tả	Vật liệu	Chú ý
5	Chốt giữ	Thép không gỉ	
6	Lò xo	Thép không gỉ	
7	Lò xo	Thép đàn hồi	
8	Đầu bít	Thép cán	

Dòng VM100

Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên


Cơ bản

VM120-01-00A


VM130-01-00A

VM121-01-00A


VM131-01-00A



Ký hiệu
2 cỗng



3 cỗng




Kiểu con lăn

VM121-01-01A


VM131-01-01A

VM121-01-01SA


VM131-01-01SA



Ký hiệu
2 cỗng



3 cỗng




Kiểu con lăn 1 chiều

VM121-01-02A


VM131-01-02A

VM121-01-02SA


VM131-01-02SA



Ký hiệu
2 cỗng




3 cỗng



Pit-ton thẳng

VM120-01-05A


VM130-01-05A




Lỗ lắp bảng điều khiển



Ký hiệu
2 cỗng



3 cỗng



* Nguồn 0.5 Mpa

F.O.F.*	29 N
P.T.	2 mm
O.T.	1.5 mm
T.T.	3.5 mm

Van cơ 2/3 cồng Dòng VM100

Dòng VM1000/ Kết nối ống mặt bên


Pit-ton con lăn

VM120-01-06A

VM130-01-06A

VM120-01-06SA

VM130-01-06SA




Pit-ton con lăn chéo

VM120-01-07A

VM130-01-07A

VM120-01-07SA


VM130-01-07SA



Kiểu gạt

VM120-01-08A


VM130-01-08A



Nút nhấn (Nấm)

VM120-01-30 (R, B, G, Y) A

VM130-01-30 (R, B, G, Y) A






Dòng VM100

Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên


Nút nhấn (Lòi)

VM120-01-32 (R, B, G, Y) A


VM130-01-32 (R, B, G, Y) A




Lỗ lắp bằng điều khiển



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng






* Nguồn 0.5 Mpa

F.O.F.*	27 N
T.T.	6.5 mm


Nút nhấn (bằng)

VM120-01-33A


VM130-01-33A




Lỗ lắp bằng điều khiển



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng







* Nguồn 0.5 Mpa

F.O.F.*	27 N
T.T.	6.5 mm

Kiểu vặn (2 vị trí)

VM120-01-34 (R, B, G, Y) A


VM130-01-34 (R, B, G, Y) A




Lỗ lắp bằng điều khiển



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng



* Nguồn 0.5 Mpa

F.O.F.*	15 N
T.T.	90°


Van cơ 2/3 cỗng Dòng VM100

Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên

Kiểu chìa khóa (2 vị trí)

VM120-01-36A


VM130-01-36A




Chìa khóa có thể chuyển đổi vị trí "đóng" và "ngắt"

Bao gồm thêm 1 chìa khóa dự phòng


Lỗ lắp bằng điều khiển



Ký hiệu



3 cổng




* Nguồn 0.5 Mpa

F.O.F.*	15 N
T.T.	90°


Kiểu vặn (3 vị trí)

VM131-01-35 (R, B, G, Y) A


VM151-01-35 (R, B, G, Y) A




Lỗ lắp bằng điều khiển



Ký hiệu



3 cổng



* Nguồn 0.5 Mpa

F.O.F.*	20 N
T.T.	45°

Dòng VM100

Dòng VM100/ Kết nối ống mặt bên


Bao gồm gá

VM120-01-□A-B

VM130-01-□A-B

VM121-01-□A-B

VM131-01-□A-B



VM1-B

Linh kiện thành phần	Số lượng
Gá	1
Bu-lông	2
Đai ốc	2


Kiểu ren mặt dưới

VM120U-01-□A

VM130U-01-□A


VM121U-01-□A

VM131U-01-□A



VM131U-01-35□A

VM151U-01-35□A




Van cơ 2/3 cồng Dòng VM100

Dòng VM100/ Kiểu nối ống mặt bên


Cơ bản

- VM122-M5-00A**
- VM132-M5-00A**
- VM123-M5-00A**
- VM133-M5-00A**




Ký hiệu


2 cồng



3 cồng



Với chỉ số thu nhỏ




Mã hàng	L	A
VM122-M5-00A	37.5	7.5
VM132-M5-00A		
VM123-M5-00A	33.5	3.5
VM133-M5-00A		

* Nguồn 0.5 Mpa	
F.O.F.*	26 N
P.T.	1.5 mm
O.T.	1.5 mm
T.T.	3 mm


Cần lăn

- VM123-M5-01A**
- VM133-M5-01A**
- VM123-M5-01SA**
- VM133-M5-01SA**




Ký hiệu

2 cồng




3 cồng



* Nguồn 0.5 Mpa	
F.O.F.*	13 N
P.T.	3.2 mm
O.T.	2.3 mm
T.T.	5.5 mm


Con lăn một chiều

- VM123-M5-02A**
- VM133-M5-02A**
- VM123-M5-02SA**
- VM133-M5-02SA**




Ký hiệu

2 cồng



3 cồng



* Nguồn 0.5 Mpa	
F.O.F.*	13 N
P.T.	3.2 mm
O.T.	2.3 mm
T.T.	5.5 mm


Dòng VM100

Dòng VM100/Cổng bên dưới


Cần đẩy thẳng

VM122-M5-05A


VM132-M5-05A




Kết nối theo băng



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng



* Áp cấp 0.5 Mpa

F.O.F.*	29 N
P.T.	2 mm
O.T.	1.5 mm
T.T.	3.5 mm


Cần đẩy dạng con lăn ngang

VM122-M5-06A

VM132-M5-06A

VM122-M5-06SA


VM132-M5-06SA




Kết nối theo băng



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng



* Áp cấp 0.5 Mpa

F.O.F.*	29 N
P.T.	2 mm
O.T.	1.5 mm
T.T.	3.5 mm


Cần đẩy dạng con lăn dọc

VM122-M5-07A

VM132-M5-07A

VM122-M5-07SA


VM132-M5-07SA




Kết nối theo băng



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng



* Áp cấp 0.5 Mpa


F.O.F.*	29 N
P.T.	2 mm
O.T.	1.5 mm
T.T.	3.5 mm

Van cơ 2/3 cồng Dòng VM100

Dòng VM100/Cồng bên dưới


Cần gạt

VM122-M5-08A
VM132-M5-08A




Nút ấn (hình nấm)

VM122-M5-30 (R, B, G, Y) A
VM132-M5-30 (R, B, G, Y) A



Nút ấn (mở rộng)

VM122-M5-32 (R, B, G, Y) A
VM132-M5-32 (R, B, G, Y) A




Dòng VM100

Dòng VM100/ Cỗng dưới


Nút ấn (bằng)

VM122-M5-33A

VM132-M5-33A




Kết nối theo băng




Ký hiệu

2 cỗng




3 cỗng




Kiểu núm vặn (2 vị trí)

VM122-M5-34 (R, B, G, Y) A

VM132-M5-34 (R, B, G, Y) A




Kết nối theo băng




Ký hiệu

2 cỗng



3 cỗng



* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	27 N
T.T.	6.5 mm


Van cơ 2/3 cồng Dòng VM100

Dòng VM100/Cồng bên dưới


Kiểu chìa khóa (2 vị trí)

VM122-M5-36A

VM132-M5-36A





Kết nối theo băng



Max. 6

Ký hiệu

2 cồng



Chìa khóa có thể được gỡ bỏ tại các vị trí "ON" và "OFF".
Bao gồm một chìa khóa dự phòng




Bộ chọn xoắn (3 vị trí)

VM133-M5-35 (R, B, G, Y) A


VM153-M5-35 (R, B, G, Y) A



Cồng R
(Chì van 5 cồng)




Kết nối theo băng




Max. 6

Ký hiệu

3 cồng



5 cồng



* Áp cấp 0.65 MPa

F.O.F.*

15 N

T.T.

90°

F.O.F.*

20 N

T.T.

45°

Van cơ 2/3

Dòng VM200

• Lưu lượng lớn

• Có thể chọn phương pháp Gá đặt: Gá bên cạnh, Gá phía dưới sử dụng vít hoặc gá với khung

• Một số các loại thiết bị truyền động



Kiểu

Thông số kỹ thuật

Lưu chất	Khí	
Dải áp suất hoạt động	0 đến 1 MPa	
Nhiệt độ môi trường và lưu chất	-5 đến 60°C (Không đóng băng)	
Đặc điểm lưu lượng	1 (P) ⇒ 2 (A)	2 (A) ⇒ 3 (R)
C [dm ³ /(s·bar)]	4	3.5
b	0.4	0.1
C _v	0.87	0.69
Tra dầu (Chú ý 1)	Không cần thiết	
Công ren	1/4	
Trọng lượng (cơ bản)	90 g	
Mã gá (Chú ý 2)	VM2-B	

Lưu ý 1) Sử dụng dầu tuabin ISO VG32 loại 1, nếu được bôi trơn.

Lưu ý 2) Chỉ có thể sử dụng già đỡ để lắp bên.

Hướng dẫn thao tác	Hướng ống		Cỗng bên				Cơ cấu chấp hành	
	Tùy chọn thân		Tiêu chuẩn		Với cỗng ren phía dưới		Số bộ phận chấp hành	Trọng lượng bổ sung cho bộ phận chấp hành
	Số lượng cỗng	2 cỗng	3 cỗng	2 cỗng	3 cỗng			
Quá trình vận hành	Cơ bản	VM220-02-00A	VM230-02-00A	VM220U-02-00A	VM230U-02-00A	—	—	—
Con lăn	Con lăn polyacetal	VM220-02-01A	VM230-02-01A	VM220U-02-01A	VM230U-02-01A	VM-01A	50 g	
	Con lăn thép cứng	VM220-02-01SA	VM230-02-01SA	VM220U-02-01SA	VM230U-02-01SA	VM-01AS	60 g	
Cần gạt một chiều	Con lăn polyacetal	VM220-02-02A	VM230-02-02A	VM220U-02-02A	VM230U-02-02A	VM-02A	60 g	
	Con lăn thép cứng	VM220-02-02SA	VM230-02-02SA	VM220U-02-02SA	VM230U-02-02SA	VM-02AS	70 g	
Cần đẩy thẳng		VM220-02-05A	VM230-02-05A	VM220U-02-05A	VM230U-02-05A	VM-05A	130 g	
	Con lăn đa giác	VM220-02-06A	VM230-02-06A	VM220U-02-06A	VM230U-02-06A	VM-06A	120 g	
Cần đẩy dạng con lăn	Con lăn thép cứng	VM220-02-06SA	VM230-02-06SA	VM220U-02-06SA	VM230U-02-06SA	VM-06AS	130 g	
	Pít tông con lăn chéo	VM220-02-07A	VM230-02-07A	VM220U-02-07A	VM230U-02-07A	VM-07A	120 g	
Cần gạt		VM220-02-07SA	VM230-02-07SA	VM220U-02-07SA	VM230U-02-07SA	VM-07AS	130 g	
	Đỏ	VM220-02-08A	VM230-02-08A	VM220U-02-08A	VM230U-02-08A	VM-08A	110 g	
Nút ấn (Nấm)	Đen	VM220-02-30RA	VM230-02-30RA	VM220U-02-30RA	VM230U-02-30RA	VM-30AR		
	Xanh lá	VM220-02-30BA	VM230-02-30BA	VM220U-02-30BA	VM230U-02-30BA	VM-30AB		
	Vàng	VM220-02-30GA	VM230-02-30GA	VM220U-02-30GA	VM230U-02-30GA	VM-30AG		
		VM220-02-30YA	VM230-02-30YA	VM220U-02-30YA	VM230U-02-30YA	VM-30AY		
Nút ấn (mở rộng)	Đỏ	VM220-02-32RA	VM230-02-32RA	VM220U-02-32RA	VM230U-02-32RA	VM-32AR		
	Đen	VM220-02-32BA	VM230-02-32BA	VM220U-02-32BA	VM230U-02-32BA	VM-32AB		
	Xanh lá	VM220-02-32GA	VM230-02-32GA	VM220U-02-32GA	VM230U-02-32GA	VM-32AG		
	Vàng	VM220-02-32YA	VM230-02-32YA	VM220U-02-32YA	VM230U-02-32YA	VM-32AY		
Nút ấn	Với một nút ấn màu đỏ, đen, xanh lá cây, vàng	VM220-02-33A	VM230-02-33A	VM220U-02-33A	VM230U-02-33A	VM-33A	50 g	
Bộ chọn xoắn (2 vị trí)	Đỏ	VM220-02-34RA	VM230-02-34RA	VM220U-02-34RA	VM230U-02-34RA	VM-34AR		
	Đen	VM220-02-34BA	VM230-02-34BA	VM220U-02-34BA	VM230U-02-34BA	VM-34AB		
	Xanh lá	VM220-02-34GA	VM230-02-34GA	VM220U-02-34GA	VM230U-02-34GA	VM-34AG		
	Vàng	VM220-02-34YA	VM230-02-34YA	VM220U-02-34YA	VM230U-02-34YA	VM-34AY		
Van dùng khóa (2 vị trí)		VM220-02-36A	VM230-02-36A	VM220U-02-36A	VM230U-02-36A	VM-36A	78 g	
Van xoay tay (3 vị trí)	3 cỗng	5 cỗng	3 cỗng	5 cỗng				
	Đỏ	VM230-02-35RA	VM250-02-35RA	VM230U-02-35RA	VM250U-02-35RA			
	Đen	VM230-02-35BA	VM250-02-35BA	VM230U-02-35BA	VM250U-02-35BA			
	Xanh lá	VM230-02-35GA	VM250-02-35GA	VM230U-02-35GA	VM250U-02-35GA			
	Vàng	VM230-02-35YA	VM250-02-35YA	VM230U-02-35YA	VM250U-02-35YA			
Bàn đạp chân	2 cỗng	3 cỗng	—	—				
	VM220-02-40A	VM230-02-40A	—	—				

Lưu ý 1) Có thể thay đổi cụm bộ truyền động và gắn kết thành loại cơ bản khi số phần của bộ chấp hành được chỉ định trong cột.

Lưu ý 2) Đổi với nút ấn (nấm), nút ấn (xả), nút ấn (mở rộng) và vòng buông riêng lẻ.

Lưu ý 3) Không thể gỡ bỏ hoặc thay thế tay cầm của bộ chọn (2 vị trí và 3 vị trí).

Lưu ý 4) Màu của pít tông: Xám (2 cỗng), Trắng (3 cỗng)

Cách đặt hàng

VM2 3 0 [] - 02 - 01 S A - B - []

Số cổng

2	2 cổng
3	3 cổng
5	5 cổng (Chỉ kiểu num vặn 3 vị trí)

Lựa chọn thân

Nil	Kết nối bên thân
U	Với cổng ren phía dưới

Cổng ren

02	R1/4
N02	NPT1/4
F02	G1/4

Kiểu chấp hành

00	Cơ bản
01	Con lăn
02	Con lăn một chiều
05	Cần đẩy thẳng
06	Cần đẩy con lăn ngang
07	Cần đẩy dạng con lăn dọc
08	Cần gạt
30	Nút ấn (hình nấm)
32	Nút ấn (Mở rộng)
33	Nút ấn (bằng)
34	Kiểu num vặn (2 vị trí)
36	Kiểu chia khóa (2 vị trí)
35	Kiểu num vặn (3 vị trí)
40	Bàn đạp chân

Đặt hàng đặc biệt

X207	Loại thay thế, nút ấn nấm
X219	Loại khóa bật lại, nút ấn Nấm

Lưu ý) Chỉ áp dụng cho nút ấn (dạng nấm)

Chọn gá

Nil	Không
B	Với gá đi kèm

Lưu ý) Chỉ áp dụng cho loại gá bên.

Tuy nhiên, không áp dụng cho kiểu num vặn (3 vị trí)



và bàn đạp chân.

Giá đỡ được vận chuyển cùng nhau, nhưng không
được lắp ráp.

Tùy chọn cho kiểu chấp hành

S	Con lăn thép cứng
R	Đỏ
B	Đen
G	Màu của nút ấn
Y	Xanh lá
V	Vàng

Cấu tạo



Các bộ phận cấu thành

Số	Miêu tả	Chất liệu	Ghi chú	
1	Van	ADC	Phủ trắng	
2	Cần đẩy	Polyacetal	2 cổng	Xám
			3 cổng	Trắng
3	Cần đẩy kẹp	PBT		
4	Bảo vệ	PBT		
5	Van trọng	NBR, Đồng		
6	Nguồn	Thép không rỉ		
7	Nguồn	Thép lò xo		


Dòng VM200

Dòng VM200

Cơ bản

VM220-02-00A

VM230-02-00A



Ký hiệu

2 cồng

3 cồng


Con lăn

VM220-02-01A

VM230-02-01A

VM220-02-01SA

VM230-02-01SA



Ký hiệu
2 cỗng


Con lăn 1 chiều

VM220-02-02A

VM230-02-02A

VM220-02-02A

VM220-02-02SA
VM230-02-02SA




Ký hiệu
2 cồng

3 cồng

Van cơ 2/3 Dòng VM200

Dòng VM200


Cần đẩy thẳng
VM220-02-05A
VM230-02-05A




Kết nối theo băng



Ký hiệu
2 cổng




3 cổng



* Áp cấp 0.5 MPa	
F.O.F.*	56 N
P.T.	3.5 mm
O.T.	2 mm
T.T.	5.5 mm

Cần đẩy dạng con lăn ngang


VM220-02-06A
VM230-02-06A
VM220-02-06SA
VM230-02-06SA




Kết nối theo băng



Ký hiệu
2 cổng




3 cổng



* Áp cấp 0.5 MPa	
F.O.F.*	56 N
P.T.	3.5 mm
O.T.	2 mm
T.T.	5.5 mm

Cần đẩy dạng con lăn dọc


VM220-02-07A
VM230-02-07A
VM220-02-07SA
VM230-02-07SA




Kết nối theo băng



Ký hiệu
2 cổng



3 cổng



* Áp cấp 0.5 MPa	
F.O.F.*	56 N
P.T.	3.5 mm
O.T.	2 mm
T.T.	5.5 mm


Dòng VM200

Dòng VM200

Cần gạt

VM220-02-08A


VM230-02-08A




Kết nối theo băng



Ký hiệu



3 cổng




* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	12 N
T.T.	60°


Nút ấn (hình nêm)

VM220-02-30 (R, B, G, Y) A


VM230-02-30 (R, B, G, Y) A




Kết nối theo băng



Ký hiệu



3 cổng




* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	52 N
T.T.	6.5 mm


Nút ấn (mở rộng)

VM220-02-32 (R, B, G, Y) A


VM230-02-32 (R, B, G, Y) A




Kết nối theo băng



Ký hiệu



3 cổng



* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	52 N
T.T.	6.5 mm



Van cơ 2/3 Dòng VM200

Cách đặt hàng


Nút ấn (bằng)

VM220-02-33A


VM230-02-33A



Kết nối theo băng



Ký hiệu






* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	52 N
T.T.	6.5 mm


Kiểu núm vặn (2 vị trí)

VM220-02-34 (R, B, G, Y) A


VM230-02-34 (R, B, G, Y) A



Kết nối theo băng



Ký hiệu






* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	32 N
T.T.	90°


Kiểu chìa khóa (2 vị trí)

VM220-02-36A


VM230-02-36A



Kết nối theo băng



Ký hiệu



* Áp suất 0.5 MPa

F.O.F.*	32 N
T.T.	90°

Có thể gỡ chìa khóa tại vị trí "ON" và "OFF"
Bao gồm một chìa khóa dự phòng.


Dòng VM200

Dòng VM200


Kiểu sốm vắn (3 vị trí)

VM230-02-35 (R, B, G, Y) A

VM250-02-35 (R, B, G, Y) A




Kết nối theo bảng




Ký hiệu

3 cỗng



5 cỗng




* Áp cấp 0.5 MPa

F.O.F.*	40 N
T.T.	45°

Bàn đạp chân


VM220-02-40A

VM230-02-40A




Ký hiệu

2 cỗng



3 cỗng



* Áp cấp 0.5 MPa

F.O.F.*	65 N
T.T.	1.2°

Van tay


Loại VHK-A




Với chức năng ngăn nút vặn bung ra
 Diện tích hiệu quả: 2 đến 17.5mm²
 Giảm lực vận hành
 Xây dựng nhỏ gọn rất ít khuyết điểm
 Bắt đầu với loại ống đường kính nhỏ nhất phi 4.
 Lựa chọn từ 4 loại phù hợp với thông số kết nối ống
 Van 3 cổng xả áp suất dư từ 2 (A) với
 nút vặn đặt ở nút đóng.
 (Không có cổng xả)




Hướng van cho biết van đang mở hay đóng.
ĐÓNG - MỞ: ngược chiều kim đồng hồ.



Van 2 cổng và van 3 cổng
có thể phân biệt được bởi màu sắc nút vặn



Ký hiệu



Thông số kỹ thuật

Van	Van 2/3
Lưu chất	Khí
Áp suất phá hủy	1.5 MPa
Áp suất vận hành tối đa <small>Chú ý 1</small>	1.0 MPa
Áp suất chân không vận hành*	-100 kPa
Nhiệt độ môi trường và môi chất hoạt động	0 đến 60°C
Chất liệu ống sử dụng <small>Chú ý 2</small>	Nylon, Soft nylon, Polyurethane
Phụ kiện (lựa chọn)	Gá


Chú ý 1: Khi van được sử dụng tại áp suất nhỏ 0.1Mpa hoặc nhỏ hơn, lượng dò của van có thể lớn giá trị tiêu chuẩn (5cm³/min)

Chú ý 2: Hãy cẩn trọng về áp suất vận hành tối đa khi sử dụng ống nylon mềm hoặc ống polyurethane được sử dụng


* Sử dụng VHK2 (Van 2 cổng cho ứng dụng chân không)

Xây dựng

Van 2 cổng: Loại VHK2



Van 3 cổng: Loại VHK3



Bộ phận cấu thành

No.	Mô tả	Chất liệu	Ghi chú
1	Thân	PBT	
2	Nút	POM	
3	Vòng cam	POM	
4	Đầu chặn	POM	
5	Thân lò xo	Đồng	Mạ Niken
6	Lò xo	Thép không gỉ	
7	Zoăng kín	NBR	
8	Vòng đệm	NBR	
9	Van	NBR	
10	Cassette	—	

Cách đặt hàng

VHK 2 A - 04F - 04F

Loại van

2	Van 2 cổng
3	Van 3 cổng

1 (P) Kích thước cổng

04F	ø4
06F	ø6
08F	ø8
10F	ø10
12F	ø12
M5	M5 x 0.8
01S	R1/8
02S	R1/4
03S	R3/8
04S	R1/2

Gá





Nil	Không
L	Với gá L

* Gá và ốc được kèm nhau

Màu nút vặn

Nil (Cơ bản)	Van 2 cổng	Xám
R (Tùy chọn)	Van 2 cổng	Đỏ
	Van 3 cổng	Xanh

Các loại cắm ống



**1(P): Đầu cắm ống dây
2(A): Đầu cắm ống dây**

Ống áp dụng (mm)	2(A)					Ống áp dụng (mm)				
	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
1(P)	●									
ø4		●								
ø6	●	●								
ø8		●	●							
ø10			●	●						
ø12				●	●	●	●	●	●	●

**1(P): Đầu ren
2(A): Đầu cắm ống dây**

Kích thước cổng R	2(A)					Ống áp dụng (mm)				
	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
1(P)	●	●								
M5	●	●								
1/8	●	●	●	●						
1/4		●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8		●	●	●	●	●	●	●	●	●
1/2				●	●	●	●	●	●	●

**1(P): Đầu cắm ống dây
2(A): Đầu ren**


Ống áp dụng (mm)	2(A)					Kích thước cổng R				
	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
1(P)	●									
ø4	●									
ø6	●	●	●	●						
ø8		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ø10			●	●	●	●	●	●	●	●
ø12				●	●	●	●	●	●	●

**1(P): Đầu ren
2(A): Đầu ren**

Kích thước cổng R	2(A)					Kích thước cổng R				
	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
1(P)	●									
M5	●									
1/8	●	●	●	●						
1/4		●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8			●	●	●	●	●	●	●	●
1/2				●	●	●	●	●	●	●

Loại VHK-A


1(P)/2(A): Đầu cắm ống dây



Ống áp dụng O. D. (mm)	Mã	H	Thông số lưu lượng										Khối lượng (g)	Kích thước gá đặt													
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	M2	Q	1(P)→2(A)	2(A)→3(R)*1	b	Cv	Cjdm/l[sarl]	b	Cv	Mã gá	C	D	E	F	G	J	K	
1(P)	2(A)																										
4	4	VHK□A-04F-04F	18	41	47.6	23.8	23.8	16.5	3.5	15.8	15.8	11	0.7	0.15	0.14	0.25	0.6	0.06	15	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
6	4	VHK□A-06F-04F	18	41	48	24.3	23.7	16.5	3.5	16.8	15.8	11	1.0	0.15	0.21	0.25	0.6	0.06	15	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	6	VHK□A-06F-06F			48.6	24.3	24.3				16.8		1.4	0.15	0.35	0.25	0.6	0.06	16								
8	6	VHK□A-08F-06F	18	41	50.5	26.2	24.3	16.5	3.5	18.7	16.8	11	2	0.15	0.36	0.25	0.6	0.06	16	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	8	VHK□A-08F-08F			52.4	26.2	26.2				18.7		1.9	0.15	0.39	0.25	0.6	0.06	17								
10	8	VHK□A-10F-08F	22	46	58.5	30.5	28	21.5	4	20.8	18.7	14	2.7	0.15	0.55	0.67	0.6	0.16	28	VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31
	10	VHK□A-10F-10F			61	30.5	30.5				20.8		3.1	0.15	0.65	0.67	0.6	0.16	29								
12	10	VHK□A-12F-10F	22	46	62	31.5	30.5	21.5	4	21.8	20.8	14	3.3	0.15	0.68	0.67	0.6	0.16	31	VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31
	12	VHK□A-12F-12F			63	31.5	31.5				21.8		3.4	0.15	0.70	0.67	0.6	0.16	32								

*1 Van 3 cổng

1(P): Đầu ren, 2(A): Đầu cắm ống dây




Công ren R	Ống áp dụng (mm)	Mã	H	Thông số lưu lượng										Khối lượng (g)	*2 B	S (Với chiều rộng)	Kích thước gá đặt											
				L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	Q	1(P)→2(A)	2(A)→3(R)*1	b	Cv	Cjdm/l[sarl]	b	Cv	Mã gá	C	D	E	F	G	J	K		
1(P)	2(A)																											
M5	4	VHK□A-M5-04F	18	41	52.9	23.8	29.1	16.5	3.5	15.8	11	0.4	0.15	0.10	0.25	0.6	0.06	19	49	11	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	6	VHK□A-M5-06F			53.9	24.3	29.6			16.8		0.4	0.15	0.10	0.25	0.6	0.06	21	50	13								
1/8	4	VHK□A-01S-04F	18	41	55.4	23.8	31.6			15.8	11	0.7	0.15	0.17	0.25	0.6	0.06	21	51	11	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	6	VHK□A-01S-06F			56.9	24.3	32.6	16.5	3.5	16.8		1.4	0.15	0.35	0.25	0.6	0.06	23	53	13								
1/4	8	VHK□A-01S-08F	18	41	62.2	26.2	36			18.7	11	1.9	0.15	0.47	0.25	0.6	0.06	31	58	17	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	6	VHK□A-02S-06F	18	41	60.4	24.3	36.1	16.5	3.5	16.8	11	1.4	0.15	0.35	0.25	0.6	0.06	31	54	14								
1/4	8	VHK□A-02S-08F	18	41	65.2	26.2	39	16.5	3.5	18.7	11	1.9	0.15	0.47	0.25	0.6	0.06	32	59	17	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	10	VHK□A-02S-10F	22	46	73.8	30.5	43.3	21.5	4	20.8	14	3.1	0.15	0.78	0.67	0.6	0.16	49	68	19								
3/8	12	VHK□A-02S-12F	22	46	76.3	31.5	44.8	21.5	4	21.8	14	3.4	0.15	0.85	0.67	0.6	0.16	63	70	22	VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31
	6	VHK□A-03S-06F	18	41	62.4	24.3	38.1	16.5	3.5	16.8	11	1.4	0.15	0.35	0.25	0.6	0.06	41	56	17								
3/8	8	VHK□A-03S-08F	18	41	66.2	26.2	40			18.7	11	1.9	0.15	0.47	0.25	0.6	0.06	40	60	20	VHK-B1A	44.5	11.5	1	27	22	16.5	26
	10	VHK□A-03S-10F	22	46	74.8	30.5	44.3	21.5	4	20.8	14	3.1	0.15	0.78	0.67	0.6	0.16	51	68	19								
1/2	12	VHK□A-03S-12F	22	46	77.3	31.5	45.8			21.8	14	3.4	0.15	0.85	0.67	0.6	0.16	64	71	22	VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31
	10	VHK□A-04S-10F	22	46	78.2	30.5	47.7	21.5	4	20.8	14	3.1	0.15	0.78	0.67	0.6	0.16	72	70	22								
1/2	12	VHK□A-04S-12F	22	46	80.2	31.5	48.7			21.8	14	3.4	0.15	0.85	0.67	0.6	0.16	70	72	22								

*1 Van 3 cổng

*2 Kích thước tham khảo sau khi lắp ren R

Van tay Loại VHK-A



1(P): Đầu cắm ống dây, 2(A): Đầu ren



Ông áp dung Ø.D. (mm)	Cổng ren R 1(P) 2(A)	Mã	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	Q	Thông số lưu lượng						Khối lượng (g)	S (Với chiều rộng)	Kích thước gá đặt									
												1(P)→2(A)			2(A)→3(R)*1					Mã gá	C	D	E	F	G	J	K		
												C/dm³/s/bar]	b	Cv	C/dm³/s/bar]	b	Cv												
4	M5	VHK□A-04F-M5	18	41	52.9	23.8	29.1	16.5	3.5	15.8	11	0.4	0.15	0.08	0.25	0.6	0.08	19	49	11	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26	
	1/8	VHK□A-04F-01S			55.4	31.6						0.7	0.15	0.14	0.25	0.6	0.08	21	51	11									
6	M5	VHK□A-06F-M5	18	41	53.9	29.6		16.5	3.5	16.8	11	0.4	0.15	0.08	0.25	0.6	0.08	21	50	13	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26	
	1/8	VHK□A-06F-01S			56.9	32.6						1.4	0.15	0.35	0.25	0.6	0.08	23	53	13									
	1/4	VHK□A-06F-02S			60.4	36.1						1.4	0.15	0.29	0.25	0.6	0.08	31	54	14									
	3/8	VHK□A-06F-03S			62.4	38.1						1.4	0.15	0.29	0.25	0.6	0.08	41	56	17									
8	1/8	VHK□A-08F-01S	18	41	62.2	36		16.5	3.5	18.7	11	1.9	0.15	0.39	0.25	0.6	0.08	31	58		VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26	
	1/4	VHK□A-08F-02S			65.2	26.2	39					1.9	0.15	0.39	0.25	0.6	0.08	32	59										
	3/8	VHK□A-08F-03S			66.2	40						1.9	0.15	0.39	0.25	0.6	0.08	40	60										
10	1/4	VHK□A-10F-02S	22	46	73.8	43.3		21.5	4	20.8	14	3.1	0.15	0.65	0.67	0.6	0.21	49			VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31	
	3/8	VHK□A-10F-03S			74.8	30.5	44.3					3.1	0.15	0.65	0.67	0.6	0.21	51											
	1/2	VHK□A-10F-04S			78.2	47.7						3.1	0.15	0.65	0.67	0.6	0.21	72	70										
12	1/4	VHK□A-12F-02S	22	46	76.3	44.8		21.5	4	21.8	14	3.4	0.15	0.70	0.67	0.6	0.21	63	70		VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31	
	3/8	VHK□A-12F-03S			77.3	31.5	45.8					3.4	0.15	0.70	0.67	0.6	0.21	64	71										
	1/2	VHK□A-12F-04S			80.2	48.7						3.4	0.15	0.70	0.67	0.6	0.21	70	72										

*1 Van 3 cổng *2 Kích thước tham khảo sau khi lắp ren R

1(P)/2(A): Ren ngoài



Cổng ren R	Mã	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Q	Thông số lưu lượng						Khối lượng (g)	T (Với chiều rộng)	Kích thước gá đặt										
										1(P)→2(A)			2(A)→3(R)*1						Mã gá	C	D	E	F	G	J	K		
										C/dm³/s/bar]	b	Cv	C/dm³/s/bar]	b	Cv													
M5	M5	VHK□A-M5-M5	18	41	58.2	29.1	29.1	16.5	3.5	11	0.4	0.15	0.08	0.25	0.6	0.06	23	51	11	11	VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	1/8	VHK□A-01S-M5			61.6	32.6						0.4	0.15	0.08	0.25	0.6	0.06	26	54	13	13							
1/4	1/8	VHK□A-01S-01S	18	41	65.2	32.6		16.5	3.5	11	1.6	0.15	0.35	0.25	0.6	0.06	30	57			VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	1/4	VHK□A-02S-01S			71.6	39	32.6					1.8	0.15	0.37	0.25	0.6	0.06	39	62									
3/8	1/4	VHK□A-02S-02S	18	41	78	39		16.5	3.5	11	1.9	0.15	0.39	0.25	0.6	0.06	47	66			VHK-B1A	44.5	14.5	1	27	22	16.5	26
	3/8	VHK□A-03S-02S			85.1	44.3	40.8					2.7	0.15	0.56	0.67	0.6	0.16	65	73									
1/2	3/8	VHK□A-03S-03S	22	46	88.6	44.3		21.5	4	14	3.1	0.15	0.66	0.67	0.6	0.16	72	76			VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31
	1/2	VHK□A-04S-03S			93	48.7	44.3					2.8	0.15	0.61	0.67	0.6	0.16	90	79									
1/2	1/2	VHK□A-04S-04S	22	46	97.4	48.7	48.7	21.5	4	14	3.4	0.15	0.71	0.67	0.6	0.16	101	81			VHK-B2A	49	17	1	30	25	21.5	31

*1 Van 3 cổng *2 Kích thước tham khảo sau khi lắp ren R



Loại VHK-A

Các biện pháp phòng ngừa

Thiết kế

⚠ Cảnh báo

- Vui lòng liên hệ SMC khi sử dụng chất lỏng.
- Không cấp áp suất khí vào cổng 2 (A). Khí sẽ rò ra từ cổng 1 (P).
- Vì van cho phép có một lượng khí nhỏ rò rỉ. Có thể không thích hợp để giữ áp suất trong bình tích áp.

Lựa chọn

⚠ Chủ ý

Phương pháp vận hành:

Van phải được đóng mở một cách nhanh chóng và an toàn.
Dùng núm vặn ở giữa có thể gây ra sự cố.

Gá đặt

⚠ Chủ ý

Gá đặt gá loại L:

Sử dụng một lực từ 0.5 đến 0.6 N khi siết bu lông.

Đầu nối

⚠ Chủ ý

Chú ý: Khi gá đặt với cỗ định ren R

- Sử dụng cờ lê để cố định phần lục giác để vặn ren vào. Nếu kích thước cờ lê không phù hợp, nó sẽ bị trầy.
- Đề vặn vào khớp nối, đầu tiên siết chặt tay, sau đó sử dụng công cụ để xoay 2-3 vòng. Nếu nó được vặn chặt quá mức, băng tan sẽ dây ra ngoài. Vì vậy có khả năng loại bỏ tác dụng khả năng làm kín của băng tan.
- Tái sử dụng đầu nối:
 - Thông thường, đầu nối có thể tái sử dụng 2-3 lần.
 - Trước khi sử dụng lại đầu nối, hãy làm sạch chất làm kín còn lại trên đầu nối. Nếu chất làm kín bong ra và xâm nhập vào thiết bị, nó có thể gây ra rò rỉ không khí.
 - Nếu phần làm kín không còn tác dụng, quấn lớp băng tan trên phần làm kín để tái sử dụng. Không sử dụng bất kỳ chất làm kín nào khác ngoài băng tan.

Đầu cắm ống dây

⚠ Chủ ý

- Khi sử dụng ống của hãng khác không phải SMC, hãy xác minh rằng, đường kính ngoài của ống đáp ứng được độ chính xác sau:
 - Ống nylon.....trong dải $\pm 0.1\text{mm}$
 - Ống nylon mềm.....trong dải $\pm 0.1\text{mm}$
 - Ống polyurethane.....trong dải $\pm 0.1\text{mm}, -0.2\text{mm}$

Nếu độ chính xác bên ngoài của ống không đáp ứng được, có thể không thể kết nối được. Ngay cả khi nó kết nối được, có thể dẫn tới dò khí hoặc không thể kết nối

Van tay Loại VH




Thông số kỹ thuật

Lưu chất	Khí	
Áp suất phá hủy	1.5 MPa	
Áp suất hoạt động tối đa	VH200/300/400	1.0 MPa
	VH600	0.7 MPa
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ môi chất vận hành	-5 đến 60°C (không đóng băng)	
Góc hoạt động	90°	
Dầu bôi trơn	Không được yêu cầu (sử dụng dầu class 1 ISO VG32)	

Mô hình


Loại	Kích thước cồng	Số vị trí	Hướng cắm ống	Mô hình		Đặc tính tốc độ dòng chảy						Khối lượng (kg)	
				Gá lên thân	Gá lên bảng	1(P)→2(A)/4(B)			2(A)/4(B)→3(R)				
						C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv		
VH2	1/4	3 (đóng giữa)		VH200-02	VH210-02	1.5	0.25	0.38	1.5	0.25	0.38	0.42	
		3 (xả giữa)		VH201-02	VH211-02								
		2 (vị trí)		VH202-02	VH212-02								
		3 (đóng giữa)		VH240-02	VH250-02								
		3 (xả giữa)		VH241-02	VH251-02								
		2 (vị trí)		VH242-02	VH252-02								
		3 (đóng giữa)		VH220-02	VH230-02	1.1	0.2	0.28	1.1	0.2	0.28		
		3 (xả giữa)		VH221-02	VH231-02								
		2 (vị trí)		VH222-02	VH232-02								
VH3	1/4, 3/8	3 (đóng giữa)		VH300-02/03	VH310-02/03	5.4(1/4) 6.4(3/8)	0.25	1.25(1/4) 1.5(3/8)	5.4(1/4) 6.4(3/8)	0.25	1.25(1/4) 1.5(3/8)	0.71	
		3 (xả giữa)		VH301-02/03	VH311-02/03								
		2 (vị trí)		VH302-02/03	VH312-02/03								
		3 (đóng giữa)		VH320-02/03	VH330-02/03	4.5(1/4) 5.3(3/8)	0.2	1.1(1/4) 1.3(3/8)	4.5(1/4) 5.3(3/8)	0.2	1.1(1/4) 1.3(3/8)		
		3 (xả giữa)		VH321-02/03	VH331-02/03								
		2 (vị trí)		VH322-02/03	VH332-02/03								
VH4	1/4 to 3/4	3 (đóng giữa)		VH400-02 to 06	VH410-02 to 06	14.3(1/4) 15.6(3/8)	0.25	3.4(1/4) 3.8(3/8)	14.3(1/4) 15.6(3/8)	0.25	3.4(1/4) 3.8(3/8)	1.28	
		3 (xả giữa)		VH401-02 to 06	VH411-02 to 06								
		2 (vị trí)		VH402-02 to 06	VH412-02 to 06								
		3 (đóng giữa)		VH420-02 to 06	VH430-02 to 06	11.9(1/4) 13.0(3/8) 14.6(1/2)	0.2	2.9(1/4) 3.1(3/8) 3.5(1/2)	11.9(1/4) 13.0(3/8) 14.6(1/2)	0.2	2.9(1/4) 3.1(3/8) 3.5(1/2)		
		3 (xả giữa)		VH421-02 to 06	VH431-02 to 06								
		2 (vị trí)		VH422-02 to 06	VH432-02 to 06								
VH6	3/4, 1	3 (đóng giữa)		VH600-06/10	—	37(3/4) 38.8(1)	0.25	10.2(3/4) 10.5(1)	37(3/4) 38.8(1)	0.25	10.2(3/4) 10.5(1)	9.7	
		3 (xả giữa)		VH601-06/10	—								
		2 (vị trí)		VH602-06/10	—								

Cách đặt hàng




Ký hiệu


2 vị trí



Đóng giữa




Xả giữa




Góc vận hành tay cầm và chiều khí

(Tham khảo các số liệu về hướng đường ống ở bên phải)




Đặc tính tốc độ dòng chảy


VH200




VH300



VH400





VH600





Loại VH

Cấu trúc



VH200



VH300/400



VH600



Các bộ phận cấu thành

No.	Mô tả	Chất liệu	
		VH200/300/400	VH600
1	Lớp bao vê	Kẽm đúc	Gang thép
2	Thân	Nhôm đúc	Gang thép

Bộ phận thay thế

Mô tả	No.	Bộ phận cấu thành	Chất liệu	Mã		
				VH200	VH300	VH400
Bảo trì và thay thế *	3	Vòng trượt	Nhựa	KT-VH2□□-N	KT-VH3□□-N	KT-VH4□□-N
	4	Lò xo vòng trượt	Thép đàn hồi			
	5	Vòng	NBR			
Lắp ráp đầu tay cầm *	6	Đầu tay cầm	Hợp kim kẽm	24403A	24413A	24413A
	7	Lò xo	Thép đàn hồi			
	8	Ghim	Kết cầu thép			
	9	Bóng thép	SUJ			
Lắp ráp đầu tay cầm *	6	Đầu tay cầm	Hợp kim kẽm	244036A	244125A	244125A
	7	Lò xo	Thép đàn hồi			
	8	Ghim	Kết cầu thép			
	9	Bóng thép	SUJ			
Tay cầm	10	Đầu tay cầm	—	244032	244032	244032
		Cơ bản	—			
		Loại dài	—			
		Đò	—			

Chú ý: phần thay thế cho loại VH600 không có sẵn

*Bao gồm đầu mõ

Mã của nút khóa cho gá băng

Mã	Số thay thế
VH200	244010
VH300	244118
VH400	240258

Chú ý: không áp dụng cho loại VH600

Tuân thủ tiêu chuẩn OSHA
Van giảm áp 3 cổng có lỗ khóa

Dòng VHS20/30/40/50, VHS2510/3510/4510/5510

Tác động đơn

Tác động kép

RoHS

Tối đa Trọng lượng
Nhẹ hơn
* VHS20

60%

Tối đa Độ dẫn âm
C[dm³/s·bar]
45%
lên tới

Tiết kiệm năng lượng

Thổi khí bằng 0
trong suốt quá trình
chuyển của tay vặn



Biện pháp an toàn



Kết hợp với một (loại mô-đun) F.R.L. là có thể


AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A AC50

VHS20

VHS30

VHS40

VHS50



Tuần thủ tiêu chuẩn OSHA Van giảm áp 3 cổng có lỗ khóa (tác động đơn)

Dòng VHS20/30/40/50

RoHS

Cách chọn mã

Tác động đơn **VHS** **40** - **04** **A** - **BS** - **-** - **-**

Van giảm áp 3 cổng

Kích thước thân

Ký hiệu
20
30
40
50

Kiểu ren

Nil	Rc
N	NPT
F	G

Kích thước cổng

Ký hiệu	Kích thước cổng	Kích thước thân			
		20	30	40	50
01	1/8	●	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—
03	3/8	—	●	●	—
04	1/2	—	—	●	—
06	3/4	—	—	●	●
10	1	—	—	—	●

Vật liệu tay vặn/ nắp đậy

Ký hiệu	Vật liệu
A	Nhựa PBT chống cháy
B	Nhôm

Mã đặc biệt

Ký hiệu	Mô tả
X1	Thân: Màu đỏ chú ý


Chú ý: Tham khảo ảnh của X1 trong trang 1707

Thông số kỹ thuật bán tiêu chuẩn

Ký hiệu	Mô tả
Nil	—
K	Màu tay vặn: đen
R	Hướng dòng chảy: Phải → trái
Z	Psi đơn vị hiển thị trên nhãn

Chú ý: Chỉ có ren NPT, theo luật đo lường. Sản phẩm chỉ sử dụng ở nước ngoài (S1 là kiểu đơn vị sử dụng tại Nhật)

Tùy chọn

Ký hiệu	Mô tả
Nil	—
B	Với giá đỡ
S	Tích hợp giảm thanh (cổng xả) 

Tích hợp giảm thanh


Một miếng đệm hoặc miếng đệm có giá đỡ là bắt buộc nếu van được kết hợp với mô-đun F.R.L. Vui lòng đặt hàng riêng
Kiểu VHS có thể đặt từ cách chọn mã của kết hợp mô-đun F.R.L.

Van giảm áp 3 cổng	Mã miếng đệm	Mã miếng đệm có giá đỡ	Thiết bị chuẩn bị khí nén áp dụng
VHS20	Y200-A	Y200T-A	AC20-A, B
VHS30	Y300-A	Y300T-A	AC25-A, B, AC30-A, B
VHS40	Y400-A	Y400T-A	AC40-A, B
VHS40-06	Y500-A	Y500T-A	AC40-06-A, B
VHS50	Y600-A	Y600T-A	AC50-B, AC55-B, AC60-B

* Dòng VHS mới tương thích với miếng đệm cũ Y200(T) đến Y600(T)

Miếng đệm

Đầu khí vào



Đầu khí ra




Miếng đệm có giá đỡ



Tuần thủ tiêu chuẩn OSHA
Van giảm áp 3 cổng có lỗ khóa (tác động đơn) Dòng VHS20/30/40/50



Ký hiệu



Tiêu chuẩn OSHA (Quản lý sức khỏe và an toàn lao động)

Để kiểm soát an toàn. Quy tắc OSHA yêu cầu các nguồn năng lượng cho một số thiết bị nhất định bị tắt hoặc ngắt kết nối và thiết bị đó sẽ bị khóa hoặc dán nhãn bằng thẻ cảnh báo.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn


Loại	VHS20	VHS30	VHS40	VHS40-06	VHS50
Môi chất	Khí				
Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ môi chất	−5 đến 60°C (Không đóng băng)				
Áp suất thử nghiệm	1.5 MPa				
Dài áp suất hoạt động	0.1 đến 1.0 MPa				
Góc vặn tay cầm	90°				
Màu sơn tiêu chuẩn	Tay vặn: màu đỏ Thân: màu trắng				
Trọng lượng	A (Tay vặn, nắp đậy: nhựa PBT chống cháy)	76 g	127 g	247 g	293 g
	B (Tay vặn, nắp đậy: nhôm)	92 g	156 g	301 g	532 g
		92 g	156 g	301 g	630 g

Đặc điểm tốc độ dòng chảy


Loại	Kích thước cổng		Đặc điểm tốc độ dòng chảy					
	VÀO, RA	XÂ	Vào → Ra			Ra → Xả		
			C(dm ³ /s-bar)	b	Cv	C(dm ³ /s-bar)	b	Cv
VHS20	1/8	1/8	2.4	0.43	0.65	2.5	0.39	0.69
	1/4		3.3	0.40	0.88	3.1	0.51	0.84
VHS30	1/4	1/4	6.4	0.45	1.7	6.2	0.38	1.7
	3/8		8.3	0.41	2.3	7.0	0.41	1.9
VHS40	1/4	3/8	7.3	0.49	2.0	8.5	0.35	2.3
	3/8		10.9	0.45	3.0	11.6	0.40	3.1
	1/2		14.2	0.39	3.8	13.3	0.43	3.6
VHS40-06	3/4	1/2	18.3	0.31	5.0	17.7	0.37	4.8
VHS50	3/4	1/2	23.8	0.41	6.4	21.8	0.41	5.9
	1		31.9	0.33	8.6	23.5	0.44	6.4

Kết cấu


VHS20 đèn 50-A



VHS20 đèn 50-B



Tích hợp giảm thanh (Tùy chọn)



Mặt cắt ngang của cổng xả

Các phần thành phần

No.	Mô tả	VHS20 đèn 50-A	VHS20 đèn 50-B	Chú thích
1	Thân	ADC12		Trắng
2	Nắp đậy	PBT chống cháy (Tương đương UL-94 Tiêu chuẩn V-0)	ADC12	Trắng
3	Tay vặn	PBT chống cháy (Tương đương UL-94 Tiêu chuẩn V-0)	ADC12	Đỏ
4	Vòng cam	POM	—	—
5	Óng chỉ	PBT	—	—
6	Vòng đệm O	H-NBR	—	—
7	Lò xo óng chỉ	Thép không gỉ	—	—
8	Óng nối	POM	—	—

* Sê-ri VHS không thể tháo rời. Không có bộ phận sửa chữa

Tùy chọn phần

Loại	Mã giá đỡ lắp ráp (chú thích 1)	Mã giảm thanh lắp ráp (chú thích 2)
VHS20	VHS20PW-180AS	VHS20PW-190AS
VHS30	VHS30PW-180AS	VHS30PW-190AS
VHS40	VHS40PW-180AS	VHS40PW-190AS
VHS40-06	VHS40PW-180-06AS	VHS40PW-190-06AS
VHS50	VHS50PW-180AS	VHS50PW-190AS

Chú thích 1) Giá đỡ/1 cái, ốc gá đặt/ 2 cái

Chú thích 2) Lõi (11), gioăng (12), lõi bảo vệ (13)
1 cái cho mỗi loại

Van 5 cổng vận hành thuận khí

Dòng VFA 1000/3000/5000



Van 5 cổng vận hành thuần khí

Dòng VFA1000/3000/5000

Dòng hoạt động độc lập

Cổng gắn trên thân van

RoHS

Cách thức đặt hàng van

Cổng gắn trên thân van

VFA **3** **1** **3** **0 - 01** **-** **-** **-**

Dòng

1	VFA1000
3	VFA3000
5	VFA5000

Loại van

1	2 trạng thái, tác động đơn
2	2 trạng thái, 2 tác động
3	3 trạng thái, đóng giữa
4	3 trạng thái, xả giữa
5	3 trạng thái, cấp giữa

* Với dòng VFA1000, chỉ có loại van 1 và 2

Mẫu mã thân

Ký tự	VFA1000	VFA3000	VFA5000
2	○	—	○
3	—	○	—

Kích thước cổng A,B

Ký tự	Kích thước cổng	VFA1000	VFA3000	VFA5000
M5	M5 x 0,8	○	—	—
01	1/8	○	○	—
02	1/4	—	○	○
03	3/8	—	—	○

Tiêu chuẩn Ren
(Bao gồm cổng phụ trợ)

NII	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Ren M5 chỉ tích hợp khi chọn NII

Cổng điều khiển van phụ trợ

NII	Trên	Mặt Bên
	 Cổng phụ trợ	 P: Mặt Bên

Gá

NII	Không bao gồm gá
F	Có gá đi kèm

VFA1000, 3000
Loại tác động đơn
(Không thể lắp đặt thêm được gá với loại van không bao gồm gá)

VFA1000
Chỉ dành cho loại 2 tác động

* Không tích hợp với dòng VFA5000

**Van 5 cổng vận hành thuận khí
Cổng gắn trên thân/hoạt động độc lập Dòng VFA 1000/3000/5000**

Thông số kỹ thuật



Dòng VFA1000



Dòng VFA3000



Dòng VFA5000


Dòng van		VFA1000	VFA3000	VFA5000
Lưu chất				Khí
Dải áp suất vận hành (MPa)	2 trạng thái, tác động đơn 2 trạng thái, 2 tác động/3 trạng thái (Chú ý 2)	0.15 đến 1.0 -101.2 kPa đến 1.0		
Dải áp suất cho van phụ trợ (MPa)	2 trạng thái, tác động đơn 2 trạng thái, 2 tác động 3 trạng thái	(0.4 x P + 0.1) đến 1.0, P:Dải áp suất hoạt động 0.1 đến 1.0 0.15 đến 1.0		
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)		-10 đến 50 (không đóng băng)		
Bôi trơn		Không cần thiết		
Hướng lắp đặt		Không cố định		
Chống va đập/ Chống rung (Chú ý 1)		300/50		

Chú ý 1) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính, mỗi lần tín hiệu van phụ trợ Bật và Tắt (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chống rung: Không có sự cố xảy ra khi thí nghiệm dịch chuyển với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phản ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chú ý 2) Loại trừ dòng VFA1000

Dải áp suất phụ trợ (van phụ trợ đơn)




**Van 5 cổng vận hành thuần khí
Cổng gắn trên thân/ hoạt động độc lập Dòng VFA 1000/3000/5000**

Cấu tạo: Cổng gắn trên thân

2 trạng thái, tác động đơn


Ký hiệu
2 trạng thái, tác động đơn

VFA1000




VFA3000


VFA5000



VFA1000




VFA3000, 5000



2 vị trí, 2 tác động




Ký hiệu
2 vị trí, 2 tác động

VFA1000



VFA3000


VFA5000




3 trạng thái, đóng giữa/xả giữa/cấp giữa

Ký hiệu



3 trạng thái, đóng giữa



3 trạng thái, xả giữa



3 trạng thái, cấp giữa



(Bản vẽ mô tả trạng thái đóng giữa)

Linh kiện thành phần

No.	Mô tả	Chất liệu	Ghi chú
1	Thân van	Hợp kim Nhôm	Trắng
2	Thân van phụ trợ	Hợp kim Nhôm	Xám
3	Tấm đệm van	Nhựa (VFA3130-F: Hợp kim Nhôm) tổng hợp (VFA1120-F: Nhôm, cao su tổng hợp)	Trắng
4	Lõi trượt	Nhựa tổng hợp	
5	Ông van	Nhôm, cao su tổng hợp	
6	Lò xo	Thép không gỉ	

Mã gá, lắp đặt

Mô tả	Mã hàng
Gá (cho dòng van VFA1000 có 2 tác động)	DXT144-8-1A (Có 2 Ốc vặn để bắt gá)

Van 5 cổng vận hành thuần khí

Dòng VFA3000/5000

Lắp trên đê

Hoạt động độc lập

Cách thức đặt hàng Van

RoHS

Lắp trên đê
(VFA1000: Không được tích hợp)

VFA **3** **1** **4** **0** - **02** -

Dòng

3	VFA3000
5	VFA5000

* Không áp dụng cho van VFA1000

Loại van

1	2 trạng thái, tác động đơn
2	2 trạng thái, 2 tác động
3	3 trạng thái, đóng giữa
4	3 trạng thái, xả giữa
5	3 trạng thái, cấp giữa

Mẫu mã thân

Ký hiệu	VFA3000	VFA5000
0	○	—
4	—	○

Kích thước cổng (trên đê)

Ký hiệu	Kích thước cổng	VFA3000	VFA5000
Nill	Không có đế (Cổng phụ trợ: Rc)		
00	Không có đế (Cổng van phụ trợ: Khác loại Rc)		
02	1/4	○	○
03	3/8	○	○
04	1/2	—	○

* Với loại không có đế, sẽ bao gồm 2 lỗ Ren bắt gá và miếng đệm

Cổng điều khiển van phụ trợ

Nill: Trên	P: Mặt bên

Kiểu Ren

(Bao gồm cả cổng van phụ trợ)

Nill	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Thông số kỹ thuật



Dòng VFA3000




Dòng VFA5000

Mẫu mã	VFA3000	VFA5000
Lưu chất		Khí
Dải áp suất vận hành (MPa)	2 trạng thái, tác động đơn 2 trạng thái, 2 tác động/3 trạng thái	0.15 đến 1.0 -101.2 kPa đến 1.0a
Dải áp suất cho van phụ trợ (MPa)	2 trạng thái, tác động đơn 2 trạng thái, 2 tác động 3 trạng thái	(0.4 x P + 0.1) đến 1.0, P: Dải áp suất hoạt động 0.1 đến 1.0 0.15 đến 1.0
Nhiệt độ lưu chất và môi trường (°C)		-10 đến 50 (không đóng đá)
Bôi trơn		Không cần thiết
Hướng lắp đặt		Không cố định
Chống va đập/ Chống rung (Chú ý!)		300/50

Chú ý 1) Chống va đập: Không có sự cố xảy ra khi thử nghiệm thả theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính, mỗi lần tín hiệu van phụ trợ Bật và Tắt (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Chống rung: Không có sự cố xảy ra khi thí nghiệm quét với tần số 45-2000Hz. Kiểm tra được thực hiện theo hướng dọc trực và vuông góc với van chính và phản ứng khi tín hiệu ON hoặc OFF (Giá trị ở trạng thái ban đầu)

Dải áp suất vận hành van phụ trợ (van phụ trợ đơn)




Van 5 cổng vận hành thuần khí
Cổng gắn trên thân/ hoạt động độc lập **Dòng VFA3000/5000**


Cấu tạo: Cổng gắn trên thân

VFA3000, 5000


Ký hiệu
2 trạng thái, tác động đơn




2 trạng thái,
tác động đơn




Ký hiệu
2 trạng thái, 2 tác động




2 trạng thái,
2 tác động






Ký hiệu
3 trạng thái, đóng giữa



3 trạng thái, đóng giữa/xả giữa/cấp giữa



3 trạng thái, xả giữa



(Bản vẽ mô tả trạng thái đóng giữa)

Mã đê van

VF 3 000-71-1

Dòng

3	VFA3000
5	VFA5000

Loại Ren

Ni	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Kích thước cổng Ren

Ký hiệu	Kích thước cổng	VFA3000	VFA5000
1	1/4	○	○
2	3/8	○	○
3	1/2	—	○

Linh kiện thành phần

No.	Mô tả	Chất liệu	Ghi chú
1	Thân van	Hợp kim Nhôm	Trắng
2	Thân van phụ trợ	Hợp kim Nhôm	Xám
3	Tấm đệm van	Nhựa tổng hợp	Trắng
4	Lõi trượt	Nhựa tổng hợp	
5	Óng van	Nhôm, cao su tổng hợp	
6	Lò xo	Thép không gỉ	

Linh kiện thay thế

No.	Mô tả	Mã hàng		Ghi chú
		VFA3000	VFA5000	
7	Miếng đệm	DXT031-30-11	DXT156-9-8	Cao su tổng hợp
8	Đè van	1/4: VF3000-71-1□ 3/8: VF3000-71-2□ 1/2: VF3000-71-3□	1/4: VF5000-71-1□ 3/8: VF5000-71-2□ 1/2: VF5000-71-3□	Hợp kim Nhôm
—	Óc vặn đầu tròn (1 pc.)	DXT031-44-1 (M4 x 39.5, với đệm lò xo)	—	Dùng để lắp đặt Van
—	Óc vặn đầu lục (1 pc.)	—	AXT620-32-1 (M4 x 48, Kèm vòng đệm)	Dùng để lắp đặt Van

Chú ý:

Lực vặn để gá
lắp van

M4: 1.4 N·m

Cổng
gắn trên
thân Van

Van 5 cổng vận hành thuần khí

Dòng VFA1000/3000/5000

Cụm đế van

Cách thức đặt hàng cụm đế Van

Chung cổng xả

VV5FA **1 - 30 - 04 1 -**

Dòng Van

1	VFA1000
3	VFA3000
5	VFA5000

Kiểu Ren

NII	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Số van lắp được trên đế

02	2 trạm
⋮	⋮
20	20 trạm

* Với loại VV5FA5-20
số van lắp được
lên tới 10 van, loại
VV5FA5-21 lên tới
15 van

* Cổng A và B thiết kế mặt trên Van

Cổng xả riêng
(Chi tiết hợp riêng VFA1000)

VV5FA **1 - 31 - 04 3 -**

Dòng cụm đế Van

Ký hiệu	Kích thước cổng P,R	Kích thước cổng EA, EB
31	1/8	M5
31	1/8	M5
31	1/8	M5

Kiểu Ren

NII	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Số van lắp được trên đế

02	2 trạm
⋮	⋮
20	20 trạm

Chú ý: Khi đặt hàng loại Van có cổng được gắn trên thân như là loại hoạt động
độc lập, Óc vận dụng Ren và miếng đệm Đề Van không được định kèm. Cần
đặt hàng tách riêng các loại này.

VFA **3 1 3 0 - 01 -**

Dòng Van

1	VFA1000
3	VFA3000
5	VFA5000

Loại Van

1	2 trạng thái, tác động đơn
2	2 trạng thái, 2 tác động
3	3 trạng thái, đóng giữa
4	3 trạng thái, xả giữa
5	3 trạng thái, cấp giữa

* Chỉ 1 và 2 có sẵn với VFA1000

Mẫu mã Thân


Ký hiệu	VFA1000	VFA3000	VFA5000
2	—	—	○
3	○ (Chú ý)	○	—

Chú ý) Chỉ đổi với loại cụm đế Van

Kích thước cổng A, B

Ký hiệu	Kích thước cổng	VFA1000	VFA3000	VFA5000
M5	M5 x 0.8	○	—	—
01	1/8	○	○	—
02	1/4	—	○	○
03	3/8	—	—	○

Cổng điều khiển van phụ trợ



Loại Ren

(Bao gồm cả cổng van phụ trợ)

NII	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Ren M5 chỉ thích hợp cho loại NII


**Van 5 cổng vận hành thuận khí
Cổng gắn trên thân Van / Cụm đế Van Dòng VFA1000/3000/5000**

Thông số kỹ thuật của Cụm đế Van

Dòng Van	VFA1000	VFA3000	VFA5000
Mã hàng Cụm Đế Van	VV5FA1-30 4 (A), 2 (B) cổng 1/8 1 (P) cổng 1/8 5/3 (R) cổng 1/8 VV5FA1-31 4 (A), 2 (B) cổng 1/8 5 (EA), 3 (EB) cổng M5 x 0.8 1 (P) cổng 1/8	VV5FA3-30 4 (A), 2 (B) cổng 1/8, 1/4 1 (P) cổng 1/4 5 (R), 3 (R) cổng 1/4	VV5FA5-21 4 (A), 2 (B) cổng 1/4, 3/8 1 (P) cổng 1/2 5 (R), 3 (R) cổng 1/2 1 (P) cổng 3/8
Loại Cổng xả	Cổng xả chung	Cổng xả riêng	Cổng xả chung
Loại Van có thể áp dụng	VFA1□30	VFA3□30	VFA5□20
Số Van có thể áp dụng	2 đến 20 trạm	2 đến 20 trạm	2 đến 10 trạm
Khối lượng của cụm Đế Van Khối lượng: W[g] Số trạm: n	W = 29n + 21	W = 51n + 35	W = 63n + 64
			W = 97n + 80
			W = 139n + 550

Chú ý) Với ứng dụng có 10 van (hoặc lớn hơn 5 van loại VFA5000), áp suất cấp từ cổng 1(P) và được xả ra cổng R ở cả 2 mặt cụm Đế Van

Cách thức lắp đặt cụm Đế Van




VV5FA3-30-051.....1 cái (Mã đặt hàng cụm đế Van lắp được 5 van loại 30)
* VFA3130-02.....3 cái (Mã van tác động đơn)
* VFA3230-02.....1 cái (Mã van hai tác động)
* VFA3330-02.....1 cái (Mã van đóng giữa)
→ * Kí hiệu * thể hiện mã hàng được lắp ráp, bởi từng thành phần của Van ...

- Vị trí Van số 1 được quy định là từ phía D
- Số Van được đánh số vị trí như trên hình

Dòng VFA1000/3000/5000


Các tùy chọn cho cụm Dé Van

■ Đối với loại cổng được gắn trên thân Van Miếng bịt Dé Van




Ký hiệu	Mã hàng miếng bịt Dé Van
VFA1000	DXT144-13-3A
VFA3000	DXT031-38-5A
VFA5000	VF5000-70-1A

■ Mã hàng Óc vặn, miếng đệm Dé Van



Ký hiệu	Óc vặn Van	Miếng đệm Dé Van
VFA1000	Loại Óc vặn đầu tròn DXT031-44-1 (M4 x 39.5, kèm vòng đệm)	DXT144-12-2
VFA3000		DXT155-25-7
VFA5000	Loại Óc Văn đầu lục AXT620-32-1 (M4 x 48, kèm vòng đệm)	DXT156-9-6

■ Gá, Lắp cho loại Cổng Xả riêng



⚠ Chú ý

Lực dùng để Vặn Óc

M4: 1.4N·m

⚠ Cảnh Trọng

Khi Gá hoặc Lắp Van trên Cum Dé Van hoặc Dé Van..., cần chú ý hướng lắp đặt Van. Nếu lắp đặt sai hướng Van, sẽ xảy ra sự cố trong khí lắp đặt. Dưới đây là một số mô tả cho việc lắp đặt

VF **3** 000-75-1 **A**

• Dòng

Ký hiệu	Dòng Van	Kích thước cổng
3	VFA3000	1/8
5	VFA5000	1/4

• Loại Ren



Nil	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF



Van thổi xung

Áp suất định của không khí va chạm nhiều lần cho phép thổi hiệu quả


Khí tiêu thụ: giảm 50% trở lên




Điều khiển tạo xung là không cần thiết.

Thổi xung có thể được sử dụng đơn giản bằng cách cung cấp không khí.

Cổng khí phụ trợ bên ngoài



Cổng khí phụ trợ bên trong




**Tuổi thọ lâu dài
(200 triệu chu kỳ trở lên)**

Đặc điểm tốc độ dòng chảy

Loại tác động	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv
Cổng khí phụ trợ bên ngoài	14	0.18	3.4
Cổng khí phụ trợ bên trong	12	0.14	2.9

Thời gian BẬT/ TẮT có thể điều chỉnh riêng

**Phạm vi áp suất:
0.2 đến 1.0 MPa**



AXTS040 □-□□-X2



AXTS040□-□□-X2

Cách đặt hàng

AXTS 040 □ - 3 □ - X2

Kích thước nòng	040	1/2	Hướng dẫn trực tiếp tại chỗ	Nil	Không
Kiểu ren				B	Loại khóa
Nil	Rc				
F	G				
N	NPT				
T	NPTF				
Kiểu tác động			2	Công khí phụ trợ bên ngoài	
			3	Công khí phụ trợ bên trong	


Thông số kỹ thuật

Model	AXTS040□-2□-X2	AXTS040□-3□-X2
Kiểu tác động	Công khí phụ trợ bên ngoài	Công khí phụ trợ bên trong
Cấu tạo van	Seal kim loại	
Lưu chất	Khí	
Dài áp suất hoạt động	0.2 - 1.0 MPa	0 - 1.0 MPa
Dài tần điều chỉnh	—	0.2 - 1.0 MPa ^{※1}
Dài tần điều chỉnh	1 to - Hz	1 - 8 Hz
Proof pressure	1.5 MPa	
Ambient and fluid temperatures	-10 - 50°C	
Dầu bôi trơn	Không yêu cầu	
Đặc điểm tốc độ dòng chảy (Cổng IN Cổng OUT)	C [dm³/(s·bar)]	12
	b	0.14
	Cv	2.9
	C [dm³/(s·bar)]	14
	b	0.18
	Cv	3.4

※1 Set the external pilot pressure higher than the operating pressure.

Kích thước

Internal pilot



Kích thước**Cổng khí phụ trợ bên ngoài**